

The image displays several automotive brake components. At the top, a dark-colored brake pad is shown. Below it, on the left, is a grey, textured brake pad. To the right of that is a large, circular, metallic brake disc. In the lower-left area, there is a curved brake shoe assembly with a grey lining. At the bottom right, another curved brake shoe is visible. The background is plain white.

SCHAEFFLER

FAG

Partes para Sistema de Freno

2025



FAG



DESCARGA NUESTRO
CATÁLOGO DIGITAL

CALIDAD **SCHAEFFLER**



CHINA



ALEMANIA



MÉXICO



BRASIL



INDIA



INGLATERRA



Transmisión



Motor



Chasis



SCHAEFFLER PRODUCE
Y COMERCIALIZA
REPUESTOS ORIGINALES
HECHOS EN TODO
EL MUNDO



Gama de productos (Sistema de Frenos)	2
Características de las pastillas FAG	3
Diagnóstico de fallas	5
Procedimiento de purga del cilindro maestro	8
Gama de productos (Chasis)	9
Estructura, simbología y nomenclaturas del catálogo	10
Gama de productos (Transmisión)	13
Aplicaciones por marca y modelo	14

Acura	14
Audi	15
BMW	24
Buick	30
Cadillac	30
Chevrolet	36
Chirey	62
Chrysler	64
Cupra	76
Dodge	76
Fiat	88
Ford	980
Honda	122
GMC	131
Hummer	132
Hyundai	132
Infiniti	134
Jac	136
Jeep	136
Kia	140
Lincoln	142

Mazda	144
Mercedes Benz	148
Mercury	150
MG	150
Mini	150
Mitsubishi	152
Nissan	156
Omoda	166
Peugeot	168
Pontiac	170
Ram	174
Renault	178
Saab	182
Seat	182
Smart	186
Suzuki	186
Toyota	188
Vam	194
Volkswagen	196
Volvo	208

Autos de procedencia extranjera	210
---------------------------------	-----

Gama de productos (Motor)	216
Diagramas y medidas de pastillas de freno	217
Diagramas y medidas de zapatas	258
Imágenes y medidas de rotores	272
Imágenes y medidas de tambores	312
Imágenes y medidas de cilindros maestros	322
Imágenes y medidas de cilindros de rueda	354

Cruce de referencias rotores y tambores	373
Cruce de referencias partes hidráulicas	381

Gama de productos

Frenos

PASTILLAS DE FRENO DE DISCO



- » Específicamente desarrolladas para cada tipo de vehículo. Formulaciones ecológicas 100% libres de cobre, gran desempeño de frenado en cualquier situación de manejo
 - Ceramic Stop^{PRO}
 - SemiMetallic Safe^{PRO}



ZAPATAS FRENO DE TAMBOR

- »
 - Formulación NAO 100% libre de asbesto
 - Manufacturadas bajo especificaciones FMSI y OE
 - Incluyen pernos, resortes y palancas (donde aplica)

ROTORES Y TAMBORES



- »
 - Listos para instalarse
 - Acabado multidireccional
 - Fundición gris grado SAE G3000



BLOCKS PARA FRENO DE AIRE

- » Formulaciones 100% ecológicas desarrolladas para cumplir o sobrepasar los requerimientos de seguridad de la norma FMVSS 121
 - Fórmula HM 442 desarrollada especialmente para autobuses urbanos y de larga distancia
 - Formula HP 293 ofrece alto desempeño, durabilidad y una excelente relación costo beneficio

WHEELDISC



- »
 - Rotores y tambores con rodamientos FAG integrados
 - Ensamble de precisión
 - Menor tiempo de reparación



PASTILLAS DE FRENO CV

- » Pastillas para autobuses y tractocamiones diseñadas para ofrecer el frenado más seguro y eficiente aún en las condiciones de operación más exigentes.
 - Placas de respaldo con sistema de retención mecánico
 - Probadas en campo y dinamómetro (prueba FMVSS 121)

CILINDROS MAESTROS Y DE RUEDA



- »
 - Funcionamiento seguro y confiable
 - Fundiciones con materia prima de primera calidad
 - Conectores y depósitos de acuerdo a EO



KITS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS Y CUBREPOLVOS

- » Juntas homocinéticas fabricadas con tecnología de alta precisión, cubrepolvos de neopreno de alta calidad, incluyen componentes y grasa para su correcta instalación

Su seguridad es lo más importante

Gracias a la calidad de sus productos, FAG Partes para Freno ha logrado posicionarse como una de las marcas preferidas en el mercado de repuestos nacional, ofreciendo una excelente cobertura para todas las marcas de vehículos.

FAG ha sido parte de los proveedores más importantes de sistemas para frenos en calidad de equipo original para el mercado mexicano.

Los productos FAG están diseñados y manufacturados para cumplir con los más estrictos estándares de la industria, nuestra meta es continuar entregando productos de la más alta calidad para todo lo tipo de vehículos.

¡FAG es la Solución en Frenos!

Conoce nuestras Formulaciones de Pastillas de Freno:

FAG Ceramic Stop^{PRO}

FAG SemiMetallic Safe^{PRO}

FAG Ceramic Stop^{PRO}

Avanzada fórmula de fibras cerámicas, resinas modificadas y materias primas de alta calidad, específicamente diseñadas para cumplir los más altos estándares de calidad, seguridad y desempeño. Las pastillas FAG Ceramic Stop^{PRO} ofrecen un desempeño de frenado superior en cualquier condición de manejo.

Ecológicamente amigable, la formulación de las pastillas FAG Ceramic Stop^{PRO}, está diseñada 100% libre de cobre, cumpliendo de esta manera con las más recientes regulaciones ecológicas internacionales.

Con cobertura amplia y diseñadas para proporcionar un frenado seguro y silencioso, las pastillas FAG Ceramic Stop^{PRO} son la mejor elección para quienes buscan gran desempeño, alta durabilidad, frenado confortable y rines más limpios.

Características:

- Formulaciones ecológicas, 100% libres de cobre
- Alta durabilidad
- Máxima potencia de frenado en cualquier situación
- Mínimo desgaste de rotores
- Menor distancia de frenado
- Rines más limpios
- Frenado confortable y silencioso
- Alta capacidad de disipación de temperatura y rápida recuperación
- Excelente sensación de tacto del pedal
- Rápido asentamiento
- Shims anti-ruido incluidos
- Zapatas con sistema de Retención Mecánico que evita el desprendimiento del material de fricción (en aplicaciones específicas)
- Ranuras y chaflanes (de acuerdo a Equipo Original)
- Hardware incluido (en aplicaciones específicas)





FAG SemiMetallic Safe^{PRO}

Las pastillas FAG SemiMetálic Safe^{PRO} están específicamente desarrolladas para cada tipo de vehículo, ofreciendo seguridad y un gran desempeño de frenado en cualquier tipo de vehículo y condición de manejo.

La gran estabilidad de los componentes utilizados en la manufactura de las pastillas FAG SemiMetallic Safe^{PRO} dan como resultado una eficiencia de frenado sobresaliente y predecible, máxima capacidad de disipación de temperatura y rápida recuperación, aún en las situaciones de manejo más extremas.

Aseguran coeficientes de fricción estables desde la primera frenada y durante toda la vida útil de las pastillas, menor desgaste de rotores, baja producción de polvo y reduce al mínimo el periodo de asentamiento de las pastillas.

Las pastillas FAG SemiMetallic Safe^{PRO} cumplen con las regulaciones ambientales internacionales más estrictas.

Características:

- Frenado estable y seguro aún en situaciones de frenado extremas
- Alta capacidad de disipación de temperatura y rápida recuperación
- Gran durabilidad
- Ecológicas
- Mínimo periodo de asentamiento
- Zapatas con Sistema de Retención Mecánico que evita el desprendimiento del material de fricción (en aplicaciones específicas)
- Shims anti-ruido incluidos (en aplicaciones específicas)
- Ranuras y chaflanes (de acuerdo a Equipo Original)
- Hardware incluido (en aplicaciones específicas)
- Bajo desgaste de rotores
- Excelente sensación de tacto del pedal
- Baja emisión de polvo
- Amplia cobertura para autos americanos, asiáticos y europeos




Desgaste irregular (en forma de cuña).**CAUSA:**

- Deformación del cáliper, cáliper pegado, pistón del cáliper deformado, demasiado juego del cáliper, cáliper descentrado o flojo, porta-cáliper con daño, bujes desgastados, pernos guía o correderas del cáliper desgastadas.

SOLUCIÓN:

- Reemplazar pastillas de freno.
- Verificar estado de pernos guía y bujes; lubricar adecuadamente.
- Revisar y evaluar las condiciones de los cálipers y porta cálipers.
- Inspeccionar los alojamientos de los pernos guía.

**Material de fricción cristalizado.****CAUSA:**

- Abuso del pedal de freno durante el periodo de asentamiento.
- Rectificado de rotores deficiente.

SOLUCIÓN:

- Adecuado procedimiento de asentamiento.
- Reemplazo de las pastillas.
- Revisión del estado de los rotores.

Desgaste disparejo (pastilla exterior).**CAUSA:**

- Pernos guía y bujes fuera de especificación.
- Selección incorrecta del número de parte.

SOLUCIÓN:

- Reemplace el juego de pastillas.
- Verifique el estado de los pernos guía y bujes.
- Inspeccione y limpie las correderas del cáliper; lubricar adecuadamente.
- Inspeccione los alojamientos de los pernos guía en el cáliper.

**Desgaste disparejo (pastilla interior).****CAUSA:**

- Liga del cáliper desgastada o dañada obstruye el retorno del pistón.
- Pernos guía y bujes fuera de especificación.
- Registros de la pastilla dañados.
- Pistones dañados o con señales de corrosión.
- Cilindro maestro con problemas de obstrucción.

SOLUCIÓN:

- Reemplazar pastillas de freno.
- Inspeccione el sistema hidráulico.
- Verificar posible presión residual.
- Revise el estado de los pernos guía y bujes.




Sobrecalentamiento.

CAUSA:

- Ligas del cáliper en mal estado (pistones pegados).
- Presión residual en las líneas hidráulicas.
- Rotores fuera de especificación.
- Herrajes en mal estado o incompletos.
- Vehículos sobrecargados o modificados.
- Abuso del freno por parte del conductor.

SOLUCIÓN:

- Reemplace el juego de pastillas.
- Procedimiento de asentamiento adecuado.
- Inspección de bujes de los pernos guía y el cubrepolvo del cáliper.
- Limpiar y lubricar pernos guía y correderas del cáliper.
- Revisar los alojamientos de los pernos guía.



Asentamiento irregular.

CAUSA:

- Selección inadecuada de rotores o pastillas.
- Pernos guía o soportes de cáliper desgastados.
- Rotores sin rectificar o rectificadas incorrectamente.

SOLUCIÓN:

- Reemplace el juego de pastillas.
- Verifique el diámetro del rotor con las especificaciones de Equipo Original.



Pastilla contaminada.

CAUSA:

- Fuga del líquido de freno (mangueras rotas, ligas de pistón dañadas).
- Grasa del cubrepolvo de la junta homocinética.
- Fuga de aceite en los retenes del motor.
- Fugas de líquido en mangueras o tuberías de dirección.

SOLUCIÓN:

- Reemplace el juego de pastillas una vez solucionada la causa de la contaminación.





Desgaste prematuro.

CAUSA:

- Sobrecalentamiento del material de fricción debido al uso excesivo del sistema de frenos.
- Desgaste por arrastre de frenos debido a fallas en el cáliper.
- Aplicación incorrecta de pastilla o rotor.
- Vehículos sobrecargados o modificados.
- Herrajes dañados.

SOLUCIÓN:

- Reemplace el juego de pastillas.
- Procedimiento de asentamiento adecuado.
- Inspección del estado del cáliper, reemplazar en caso de ser necesario.


Golpeado o deformado.

CAUSA:

- Falta de limpieza en el porta pastilla.
- Selección incorrecta del número de parte.
- Golpes o deformaciones provocadas al instalar las pastillas.

SOLUCIÓN:

- Reemplazar las pastillas de freno.
- Limpieza general.



Deformación o fractura.

CAUSA:

- Flexión de la balata por instalación inadecuada.
- Selección incorrecta de número de parte.
- Fallas en el cáliper.

SOLUCIÓN:


- Reemplace el juego de pastillas.
- Procedimiento de asentamiento adecuado.
- Inspección del estado del cáliper, reemplazar en caso de ser necesario.



Procedimiento de purga del cilindro maestro

Para garantizar el correcto funcionamiento del cilindro maestro de frenos FAG, recomendamos que antes de instalarlo en el vehículo, realice el procedimiento de purgado en banco que a continuación se describe:

1. Coloque el cilindro maestro en un tornillo de banco, sujételo por la placa de montaje, evite apretar excesivamente para no dañar el cilindro.
2. Conecte las mangueras de purga en los barrenos de salida del líquido y dóblelas para que el extremo opuesto quede en el interior del (los) depósito(s).
3. Llene el (los) depósito(s) con líquido para frenos nuevo hasta la mitad del depósito(s), con el fin de mantener sumergidos los extremos de las mangueras de purga dentro del líquido. Recuerde utilizar el líquido de freno recomendado por el fabricante del vehículo (DOT3 ó DOT4), generalmente esta información aparece en la tapa del cilindro maestro de su vehículo.
4. Utilice una varilla con un extremo redondeado, bombee lentamente hasta que los pistones realicen su recorrido completo dentro de las cámaras del cilindro, posteriormente, suelte la varilla hasta que regrese a la posición inicial y espere de 5 a 10 segundos, repita la operación hasta que dejen de salir burbujas de aire en los depósitos.
5. Sin remover el líquido de frenos del cilindro maestro, instálelo en el vehículo, retire las mangueras de purga y rápidamente atornille las tuberías del sistema de frenos en los barrenos del cilindro maestro.



El derrame de líquido de frenos en la carrocería del vehículo puede dañar la pintura, en caso necesario, lave con abundante agua.

Procedimiento de cambio de líquido del sistema de freno

1. Proceda a purgar los frenos de las ruedas del vehículo:

- a) Vehículos de tracción trasera equipados con sistema de división traseros/delanteros, inicie la purga en la rueda más alejada del cilindro maestro y termine con la rueda más próxima. En la mayoría de los vehículos, el orden debe ser: trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha, delantera izquierda.
- b) Vehículos equipados con sección de división diagonal, siga el procedimiento de purga que se recomienda en el manual de usuario o en el manual de servicio del vehículo. El orden que recomendado para estos sistemas es: trasera derecha, delantera izquierda, trasera izquierda, delantera derecha.

Si el vehículo tiene dos cilindros de rueda en un freno, purgue primero el cilindro superior.



Purga del sistema de frenos en vehículos con ABS

Para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema de frenos en vehículos equipados con ABS, es necesario seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante.



Purga del cilindro maestro de Chevrolet Chevy

Verifique que el vástago del booster no esté dañado, oxidado o golpeado e instale el cilindro maestro.

Aplique los pasos 3, 4 y 5 del procedimiento de purga. Si no se sigue este procedimiento, el líquido de frenos fugará al exterior.

Gama de productos

FAG

Chasis



RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS

- » Con una gran capacidad de carga y un diseño compacto, los rodamientos de rodillos cónicos FAG se utilizan en rodamientos de ruedas, transmisiones y diferenciales; tanto en vehículos ligeros como en servicio pesado



RODAMIENTO DE DOBLE HILERA (Bolas/Rodillos) 1RA. GENERACIÓN

- » Los rodamientos de rueda de 1ra. generación son unidades compactas que FAG equipa con juego radial interno, definido y ajustado previamente, lubricación para toda la vida útil (libre de mantenimiento) y sello de obturación. Este tipo de rodamientos son fabricados según el vehículo, con codificador magnético multipolos utilizados en sistemas de frenado ABS/ESP



MAZA DE RUEDA 2DA. GENERACIÓN

- » Combina la rentabilidad de los rodamientos de rueda de 1ra. Generación, con la ventaja de la integración de una brida para fijar el disco de freno y la llanta. La maza de diseño 2.1 se asegura a la mangueta con un innovador anillo de seguridad que también garantiza la sujeción axial del aro exterior del rodamiento



MAZA DE RUEDA 3RA. GENERACIÓN

- » Son unidades integrales con sistema de fijación para el disco de freno, la llanta y la mangueta; garantizan una alta precisión de rodadura. Los sensores integrados generan las señales ABS/ESP necesarias para el control de frenado. FAG aplica y controla la fuerza de apriete del rodamiento mediante un proceso en frío (diseño orbital). Esta generación es de fácil montaje y no requiere herramientas de inserción



COMPLETE HUB

- » Complete Hub FAG es una unidad completa lista para montar que consta de un cubo de rueda (maza), un rodamiento/unidad de rueda, reclutor ABS (donde aplica) y tornillería para su montaje



RIU (Repair Insert Unit)

- » El RIU FAG es una unidad de rodamiento de rueda pre-ensamblada. Por primera vez es posible la reparación de los cubos de rueda en vehículos comerciales, con unidades integradas por dos rodamientos de rodillos cónicos pre-ensamblados, lubricados para toda su vida útil y fijados con un aro de seguridad



THU (Truck Hub Unit)

- » La unidad THU FAG ha sido desarrollada para clientes que ya dispongan de los cubos de rueda, pero que estén interesados en un montaje sencillo del sistema de rodamiento. La THU se pone a disposición completamente integrada, incluyendo el sello y la lubricación para toda la vida útil



TAM (Truck Axle Module)

- » El TAM FAG se basa en un rodamiento que FAG monta en el cubo completo, engrasado, equipado con los sellos y aro metálico para sistemas ABS. Los cubos se desarrollan teniendo en cuenta los puntos de intersección con la rueda y el freno. El material del cubo está formado por hierro fundido. Es una unidad de fácil y rápido montaje



SELLOS Y HCV KITS

ADVANCED

- » Diseño de ensamble integrado, consiste en un elemento elastómero ensamblado entre dos estampas metálicas, interna y externa. Requiere de herramienta para su instalación



X-TREME

- » Diseño integrado en una sola pieza y fácil instalación

Se instala con cualquier herramienta plana e incluso con sus manos



HCV KITS

- » La pareja perfecta, 12 Kits disponibles dispuestos de Rodamiento de rodillos cónicos Interno y Externo incluyendo el sello de preferencia, ya sea Advanced o X-Treme, los componentes indispensables para la reparación de rueda de un Tractocamión



GRASA

- » Perfecta para la lubricación de rodamientos de rueda, tanto servicio ligero como pesado. Bajo certificación ante la NLGI con una consistencia grado 3 y aditivo de Complejo de Litio, se garantiza un excelente performance para la correcta operación de los rodamientos FAG



SOPORTES CARDÁN


- » Manufacturado con caucho de excelente calidad para potenciar la amortiguación de vibraciones en la flecha cardán



Posición del eje al que hace referencia la información

				EJE DELANTERO 									
		PASTILLA				ROTOR			TIPO	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in		
CHEVROLET													
MALIBU													
	L4	97-99	D72775940	✓	—	BFR131710	Vent	BMC10185	25.4	1"			
		00-01	D72775940	✓	—	BFR131710	Vent	BMC10235	23.8	15/16"			
		04-06	D10287932	✓	✓	BFR136410	Vent	BMC10299	23.8	15/16"			
Marca modelo	Motor o característica	Años que aplica	Pastilla delantera	Formulación disponible	Rotor delantero	Sólido/ventilado	Cilindro maestro	Medida (cilindro maestro)					

Símbolos



El presente catálogo ha sido elaborado con gran cuidado habiéndose verificado la exactitud de los datos contenidos en él, sin embargo, no nos hacemos responsables por posibles datos erróneos o incompletos.

Debido al continuo desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V.



Posición del eje al que hace referencia la información

EJE TRASERO								i	
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I/D		
CHEVROLET									
MALIBU									
			BRD130610		WBC50143	22.2 7/8"	D/I		
			BRD130610		WBC50143	22.2 7/8"	D/I		
S86015350			BRD131510		WBC50192	22.2 7/8"	D/I		

Pastilla / Zapata Trasera

Formulación Disponible

Rotor / Tambor Trasero

Sólido / Ventilado / Tambor

Cilindro de rueda

Medida del cilindro

Posición del Cilindro de Rueda

Información adicional

Símbolos

	Rotor
	Tambor
	Cilindro Maestro
	Cilindro de Rueda
	Pastilla de Freno
	Marca y Modelo
	Año
	Información
	Zapata de Freno

2WD	Dos ruedas con tracción
4WD	Cuatro ruedas con tracción
AWD	Tracción total
FWD	Tracción delantera
ESP	Control de Estabilidad Electrónico (Electronic Stability Program)
HB	Hatchback
HD	Servicio Pesado (Heavy Duty)
hp	Caballos de fuerza
PBV	Peso Bruto Vehicular
T/A	Transmisión automática
T/M	Transmisión manual
TDI	Turbo Diesel Injection



Como solicitar el número FAG en las diferentes formulaciones



D11078212

SemiMetallic Safe^{PRO}

Utilizar el número de parte como se describe en el catálogo




CMD11078212

Ceramic Stop^{PRO}

Añadir el prefijo CM al número de parte que se indica en el catálogo


Pastillas de freno

D280 7209 0




Zapatillas de freno

S736 1504 0



Descripción de número de parte FAG para rotores y tambores



El presente catálogo ha sido elaborado con gran cuidado habiéndose verificado la exactitud de los datos contenidos en él, sin embargo, no nos hacemos responsables por posibles datos erróneos o incompletos.

Debido al continuo desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V.

Conoce la gama de productos LuK®

Transmisión



RepSet®

- » El Kit de embrague básico para sustituciones de embragues rápidas y sin problemas, ofrece toda la calidad necesaria para un trabajo profesional



CILINDRO ESCLAVO CONCÉNTRICO (CSC)

- » Calidad de EO, desempeño y confiabilidad que garantizan una larga vida útil en sistemas de accionamiento de embrague 100% hidráulicos




RepSet® PRO

- » Es la solución perfecta para cambios de embrague en vehículos con sistema de accionamiento de embrague hidráulico o semi-hidráulico



DMF HERRAMIENTA ESPECIAL

- » Ideal para realizar las mediciones de desgaste más importante en el volante bimasa (la de ángulo libre y la de lado) sin necesidad de desmontaje



RepSet® DMF

- » Es la solución perfecta para cambios de embrague en vehículos equipados con volante bimasa, este set tiene todo lo necesario para un mantenimiento completo



SAC HERRAMIENTA ESPECIAL

- » Ideal para realizar un montaje sin precarga de un embrague SAC de LuK. La herramienta especial está diseñada para su uso con todo tipo de vehículos



RepSet® 2CT

- » Es la mejor solución en el mercado de repuestos para el cambio de embragues dobles

LuK RepSet® 2CT es la solución práctica que contiene todas las partes esenciales para un cambio profesional



RepSet® 2CT HERRAMIENTA ESPECIAL

- » Se precisan herramientas especiales para el desmontaje y montaje de embragues dobles. Estas piezas se pueden montar de forma modular y se componen de un juego de herramientas base universal, que se debe aplicar en todos los vehículos, y de cajas de herramientas de extensión específicas



CONJUNTO HIDRÁULICO

- » Es la solución mas completa para la reparación de sistemas de accionamiento de embrague semi-hidráulico, incluye cilindro maestro, cilindro esclavo y línea hidráulica ya pre-ensamblados



GearBOX

- » Esta es una solución excelente para un mantenimiento óptimo de la caja de cambios. Cada LuK GearBOX se ha desarrollado para un tipo específico de caja de cambios y contiene todos los componentes necesarios para un trabajo profesional



CILINDRO MAESTRO

- » Calidad de EO, desempeño y confiabilidad que garantizan una larga vida útil en sistemas de accionamiento de embrague hidráulicos o semi-hidráulicos



VOLANTE BIMASA (DMF)

- » Ofrece una excelente absorción de ruidos y vibraciones, ayuda en la reducción de emisiones contaminantes y ahorro en consumo de combustible



CILINDRO ESCLAVO

- » Calidad de EO, desempeño y confiabilidad que garantizan una larga vida útil en sistemas de accionamiento de embrague semi-hidráulicos



COLLARÍN

- » Libre de mantenimiento gracias a sus rodamientos sellados pre-llenados de grasa, garantizando una prolongada vida útil



				EJE DELANTERO 							
		PASTILLA				ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
ACURA											
ILX											
	2.0L	13-15	D91477950	M	C	BFR510410	Vent	BMC10587	20.6	13/16"	
						BFR510510	Vent				
	2.4L	2016	CMD16978840		C			BMC10587	20.6	13/16"	
		17-20	CMD16978840		C			BMC10587	20.6	13/16"	
INTEGRA											
		23->	CMD21159349		C	BFR512910	Vent				
MDX											
	3.7L	05-06	D85575660	M	C	BFR510710	Vent	BMC10339	27.0	1 1/16"	
		07-13	CMD12808396		C	BFR511410	Vent	BMC10336	22.2	7/8"	
	3.5L	14-16	CMD17238396		C						
		17-20	CMD17238396		C	BFR512610	Vent				
RDX											
AWD	2.3L	07-12	D10897994	M	C	BFR511110	Vent				
	3.5L	13-18	CMD16978840		C						
	2.0T	19->	D15217994	M	C						
RLX											
		14-15	CMD16978840		C						
TL											
		05-08	D78776560	M		BFR510710	Vent				
		09-13	D11028208	M	C	BFR512010	Vent				
TLX											
	2.0T	15-17	CMD15848208		C						
		18-20	CMD15848208		C						
		21-23	D15217994	M	C						
TSX											
		09-10	D78776560	M		BFR510710	Vent	BMC10373	20.6	13/16"	
		11-13	D15067656	M	C	BFR510710	Vent	BMC10373	20.6	13/16"	
ZDX											
		10-11	CMD12808396		C	BFR511410	Vent	BMC10336	22.2	7/8"	
AUDI											
A1 / SPORTBACK											
		11-14	D11078212	M	C	BFR371310	Vent	BMC10571	1	22.2	7/8"
								BMC10615	2	22.2	7/8"
		15-18	D11078212	M	C	BFR371310	Vent				
		20->	CMD19689193		C	BFR377510	Vent				
			CMD17608989		C						
S1 / SPORTBACK											
		13-15	D11078212	M	C	BFR371310	Vent				
		16-18	D11078212	M	C	BFR371310	Vent				
		20-23	CMD17608989		C						

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
ACURA								
ILX								
D53774180	M	C	BRR511010	Sol				
D53774180	M	C	BRR511710	Sol				
D53774180	M	C	BRR511710	Sol				
INTEGRA								
CMD18789106		C						
MDX								
D86577400	M	C	BRR510610	Sol				
D12818397	M	C	BRR510910	Sol				
CMD17248397		C						
RDX								
D53674180	M	C	BRR511110	Sol				
D10867418	M	C	BRR511110	Sol				
CMD18789106		C						
RLX								
TL								
D53674180	M	C						
TLX								
			BRR512510	Sol				
TSX								
D13368447	M	C	BRR511710	Sol				
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
ZDX								
D12818397	M	C	BRR510910	Sol				
AUDI								
A1 / SPORTBACK								
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) Boca de entrada de 42.0 mm
								(2) Boca de entrada de 54.0 mm
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
S1 / SPORTBACK								
D14568656	1	M	C	BRR370510	Sol			(1) con sistema Bosch
D14568656	1	M	C	BRR374710	Sol			(2) con sistema Lucas / TRW
CMD17799008	2		C					
CMD17799008	2		C					



		 2012... 2013... 2014...		EJE DELANTERO									
				 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
AUDI													
A3													
	1.8T	1998				BFR370710	Vent						
		99-01	D7687635A	M	C	BFR370710	Vent						
		02-04	D7687635A	M	C	BFR370710	Vent	BMC10202		23.8	15/16"		
		07-08	D5557434A	M	C	BFR371310	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
	2.0L	04-08	D7687635A	M	C	BFR370710	Vent	BMC10426	2	22.2	7/8"		
								BMC10425	1	22.2	7/8"		
		05-08	D5557434A	M	C	BFR371310	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
	2.0T	05-08	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
		09-10	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
		10-13	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
		2014	CMD19689193		C								
		15-16	CMD17608989		C	BFR371910	Vent						
			CMD19689193		C	BFR372210	Vent						
		17-18	CMD17608989		C	BFR371910	Vent						
Sportback	2.0T	05-06	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
	2.0L		D76877090	M	C	BFR370710	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
		07-08	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
		09-11	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
	12-13	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"			
							BMC10426	2	22.2	7/8"			
Quattro / Sportback Quattro		04-09	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
Quattro / Sportback Plus Quattro		2010	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
		2011	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
								BMC10426	2	22.2	7/8"		
Cabrio		09-13	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	1	22.2	7/8"		
		15-16	CMD19689193		C								
			CMD17608989		C	BFR371910	1	Vent					
		17-20	CMD17608989		C	BFR372210	1	Vent					
									BFR371910	2	Vent		

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
AUDI								
A3								
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR372010 BRR370910	Sol Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR374710 BRR370910	Sol Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D14568656	M	C	BRR375410	Sol				
CMD17618990		C						
CMD17618990		C	BRR374710	Sol				
CMD17618990		C	BRR374710	Sol				
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR374710 BRR370910	Sol Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D14568656	M	C	BRR370910	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE Sportback Quattro 3.2L 05-08
D11088213	M	C	BRR372010	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE (3) sólo con frenos TRW 2010
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR372010 BRR370910	Sol Sol				(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
CMD17618990		C	BRR375410	Sol				
								(1) diámetro de 312 mm
CMD17618990		C	BRR374710	Sol				(1) diámetro de 288 mm (2) diámetro de 312 mm



										EJE DELANTERO				
				PASTILLA						ROTOR				
								TIPO		CILINDRO MAESTRO				
										MEDIDA mm - in				
AUDI														
A3 (cont.)														
Sedán		14-20	CMD17608989		C	BFR372210	1	Vent						
						BFR371910	2	Vent						
S3														
HB		00-04	D5557434A	M	C									
		06-09	D11078212	M	C	BFR371910		Vent						
		10-13	D11078212	M	C	BFR371910		Vent						
		14-18	CMD16338849		C	BFR376010		Vent						
Sedán	2.0T	15-20	CMD16338849		C	BFR376010		Vent						
A4														
	L4	97-00	D5557434A	M	C	BFR371710		Vent						
	L4	01-04				BFR371710		Vent				BMC10263	25.4	1"
	1.8T	05-06										BMC10263	25.4	1"
	1.8T	07-08										BMC10263	25.4	1"
	2.0T													
	V6													
		09-11	CMD13228434		C	BFR370810		Vent						
	1.8	12-16	CMD13228434		C									
2.0T	17-19	CMD19539180		C										
Cabrio	1.8T	03-06				BFR371710		Vent						
Quattro	2.8L, 1.8T	97-01	D5557434A	M	C	BFR371710		Vent						
	1.8T	02-05				BFR371710		Vent						
	2.0T	05-06												
	V6													
			07-08											
		09-11	CMD13228434		C	BFR370810		Vent						
		12-16	CMD13228434		C									
		17-19	CMD19539180		C									
S4														
Sedán		00-01												
		04-09												
		10-11	CMD13228434		C									
		12-16	CMD13228434		C									
		17-19												
Cabrio		07-09												
		10-11	CMD13228434		C									
3.0T		13-16	CMD13228434		C									
		17-18												
RS4														
		07-08												

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
AUDI								
A3 (cont.)								
CMD17618990		C	BRR374710	Sol				(1) diámetro de 288 mm
								(2) diámetro de 312 mm
S3								
D34073350	M	C						
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				
D14568656	M	C	BRR370910	Sol				
CMD17618990		C						
CMD17618990		C						
A4								
D34072340	M	C						
D34072340	M	C						
D34072340	M	C						
D11088213	M	C						
D10187921	M	C						
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD18989126		C	BRR371510	Sol				
D34072340	M	C						
D34072340	M	C						
D10187921	M	C						
D34073350	M	C						
D11088213	M	C						
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD18989126		C						
S4								
D34073350	M	C						
D10187921	M	C						
CMD13868494		C						
CMD13868494		C						
CMD18989126		C						
D10187921	M	C						
CMD13868494		C						
CMD13868494		C						
CMD18989126		C						
RS4								
D10187921	M	C						



										EJE DELANTERO	
		2012... 2013... 2014...		PASTILLA						ROTOR	
								TIPO		CILINDRO MAESTRO	
										MEDIDA mm - in	
AUDI											
A5 / SPORTBACK											
	2.0T 190 hp	08-11	CMD13228434		C	BFR370810	Vent				
		12-16	CMD13228434		C						
		18-19	CMD19539180		C						
Cabrio		12-14	CMD13228434		C						
Hibrido		21->									
S5 / SPORTBACK											
		08-11	CMD13228434		C						
		12-16	CMD13228434		C						
		18-19									
RS 5 / SPORTBACK											
Coupé	2.9T	16-19									
A6											
Sedán		98-01	D5557434A	M	C	BFR371710	Vent				
		02-04						BMC10263	25.4	1"	
		05-11									
		12-13	CMD13228434		C						
		2014	CMD13228434		C						
	L4	16-18	CMD16638891		C						
		20-21									
Sedán Quattro	Rin 15"	98-01	D5557434A	M	C	BFR371710	Vent				
	Rin 16"										
	V6	00-04									
	V6	05-08									
	V8										
	V6	09-11									
	V8										
	V6 TDI	2014	CMD13228434		C						
	L4, V6	16-18	CMD13228434	1	C						
		CMD16638891	2	C							
S6											
Sedán		01-02									
		03-04									
		07-11									
RS6											
		2004									
A7 / SPORTBACK / QUATTRO											
Hibrido	2.0T	12-13									
		20->									

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
AUDI								
A5 / SPORTBACK								
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				Sportback desde 2010
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD18989126		C	BRR371510	Sol				
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD18989126		C						
S5 / SPORTBACK								
CMD13868494		C						
CMD13868494		C						
CMD18989126		C						
RS 5 / SPORTBACK								
CMD18989126		C	BRR375710	Sol				
A6								
D34073350	M	C						
D11088213	M	C						
			BRR371510	Sol				
CMD18989126		C	BRR374910					
D34073350	M	C						
D34073350	M	C						
D10187921	M	C						
D11088213	M	C						
D11088213	M	C						
D10187921	M	C						
								(1) con caliper TRW
								(2) con caliper Brembo
S6								
D34073350	M	C						
D34073350	M	C						
D10187921	M	C						
RS6								
D10187921	M	C						
A7 / SPORTBACK / QUATTRO								
			BRR371510	Sol				
CMD18989126		C						



						EJE DELANTERO															
				PASTILLA						ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
AUDI																					
A8																					
Quattro				97-99	D5557434A	M	C														
				00-03																	
				04-10																	
S8																					
Sedán Quattro				01-02	D5557434A	M	C														
				2007																	
				08-11																	
ALLROAD QUATTRO																					
				01-02																	
				2003																	
				2004																	
Q2																					
				18-20	CMD17608989		C	BFR371910		Vent											
Q3 / SPORTBACK																					
				13-15	D13758486	M	C	BFR371910		Vent											
				16-18	D13758486	M	C	BFR371910		Vent											
				20->	CMD17608989		C	BFR371910 BFR376010		Vent Vent											
RS Q3																					
Performance				17-18	D13758486	M	C	BFR371910		Vent											
Q5																					
Hibrido				09-11	CMD13228434		C	BFR370810		Vent											
				2012	CMD13228434		C														
		2.0T	13-17	CMD16638891		C															
		2.0T	18-20																		
			21->																		
SQ5 / SPORTBACK																					
		3.0T	14-17																		
			18-20																		
Q7																					
				07-15																	
R8																					
Coupé / Spyder				2011	D11078212	M	C														
TT COUPÉ																					
		L4	00-02	D5557434A	M	C									BMC10202		23.8		15/16		
			03-06	D5557434A	M	C															
			07-10	D11078212	M	C	BFR371910		Vent												
			11-13																		
			2014 16-18	CMD17608989		C															
		V6	2008					BFR371910		Vent											
			2009	D11078212	M	C	BFR371910		Vent												
	10-11																				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
AUDI								
A8								
D34072340	M	C						
D10187921	M	C						
S8								
D10187921	M	C						
D10187921	M	C						
D10187921	M	C						
ALLROAD QUATTRO								
D34073350	M	C						
D34073350	M	C						
D34073350	M	C						
Q2								
CMD17618990		C	BRR374710	Sol				
Q3 / SPORTBACK								
D11088213	M	C	BRR370910	Sol				
CMD17799008		C	BRR375410	Sol				
			BRR375410	Sol				
RS Q3								
CMD17799008		C	BRR375410	Sol				
Q5								
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD13868494		C	BRR371510	Sol				
CMD18989126		C						
CMD18989126		C						
SQ5 / SPORTBACK								
CMD13868494		C						
CMD13868494		C						
Q7								
			BRR373210	Vent				
R8								
TT COUPÉ								
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) con ESP
D11088213	M	C	BRR370410	Vent				
D11088213	M	C						
CMD17618990		C						
D11088213	M	C						
D11088213	M	C						
D11088213	M	C						



											
				PASTILLA		 		ROTOR			
								TIPO		CILINDRO MAESTRO	
										MEDIDA mm - in	

AUDI

TT COUPÉ (cont.)

Quattro	L4	00-02	D5557434A	M	C		BMC10202	23.8	15/16"
		03-05	D5557434A	M	C				
		2006	D5557434A	M	C				
		10-11	D11078212	M	C	BFR371910	Vent		
	V6	2004							
			D5557434A	M	C				
		05-07							
	08-10								

TT S COUPÉ

Quattro		09-11		 					
		12-14							

TT RS COUPÉ

Quattro		2011							
		12-14							

TT ROADSTER

		00-03	D5557434A	M	C				
		04-06	D5557434A	M	C				
		08-10							
		11-13	D11078212	M	C	BFR371910	Vent		

TT S ROADSTER

		09-11	D11078212	M	C				
--	--	-------	-----------	---	---	--	--	--	--

BMW

120i

		05-12				BFR323710	Vent		
M Sport		06-12				BFR323710	Vent		

125i

Coupé		09-13				BFR323110	Vent		
M Sport		11-13				BFR323110	Vent		

325i

Coupé / Sedán		01-05				BFR320310	Vent		
		06-13	D91877990	M		BFR323110	Vent		
M Sport		09-11				BFR323110	Vent		

325Ci

		01-06				BFR320310	Vent		
		07-10				BFR320310	Vent		
		11-13				BFR323110	Vent		

328i

		99-00				BFR320310	Vent		
--	--	-------	--	--	--	-----------	------	--	--

330i

		01-05							
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
AUDI								
TT COUPÉ (cont.)								
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) con ESP
D34073350	M	C	BFR371610	Vent				(1) con ESP
D11088213	M	C						
D34073350	M	C						
			BFR371610	Vent				
D34073350	M	C						
			BFR371610	Vent				
D11088213	M	C						
TT S COUPÉ								
D11088213	M	C						
D11088213	M	C						
TT RS COUPÉ								
D11088213	M	C						
D11088213	M	C						
TT ROADSTER								
D34073350	M	C	BFR371610	Vent				
D34073350	M	C	BFR371610	Vent				
D11088213	M	C						
D11088213	M	C						
TT S ROADSTER								
D11088213	M	C						
BMW								
120i								
125i								
325i								
CMD11717286		C	BRR322710	Vent				
CMD11717286		C	BRR322710	Vent				
325Ci								
			BFR320610	Vent				
CMD11717286		C	BRR322710	Vent				
CMD11717286		C	BRR322710	Vent				
328i								
330i								
D68374270	M	C						



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO						 CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in			
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO					
BMW													
330Ci													
		01-06											
335i													
Coupé / Sedán		07-12	D91877990	M									
M Sport		09-12	D91877990	M									
335Ci													
		07-13	D91877990	M									
M3													
		01-02											
Coupé / Cabrio	E90	03-06											
		08-13	D91877990	M									
Sedán		10-12	D91877990	M									
420i													
Coupé / Grand Coupé		16-21											
525i													
		2006	D91877990	M									
		2007											
		08-10											
530i													
		04-10	D91877990	M									
M Sport		12-13											
535i													
		2010	D91877990	M									
545i													
		04-06	D91877990	M									
550i													
		06-10	D91877990	M									
645Ci													
		2005	D91877990	M									
650i													
M Sport Convertible		12-13	D91877990	M									
650Ci													
		06-09	D91877990	M									
740i													
G11, G12	V8 4.4T	98-01											
740iL													
	V8 4.4L	98-01											
745i													
		02-05	D91877990	M									

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
BMW								
330Ci								
D68374270	M	C						
335i								
335Ci								
M3								
D68374270	M	C						
D68374270	M	C						
420i								
			BRR322710	Vent				
525i								
D10427427	M							
D10427427	M							
D68374270	1	M	C					(1) corta 123.1 mm
D10427427	2	M						(2) larga 193.0 mm
530i								
D10427427	M							
D10427427	M							
535i								
545i								
550i								
645Ci								
650i								
650Ci								
740i								
D68374270	M	C						
740iL								
D68374270	M	C						
745i								



			EJE DELANTERO									MEDIDA mm - in
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO			
BMW												
745Li												
E65, E66, E67		03-05	D91877990	M								
750i												
G11, G12		06-09	D91877990	M								
750iL												
		95-01										
750Li												
		06-09	D91877990	M								
760Li												
		03-09	D91877990	M								
X1												
20i	L4 2.0T	12-15	D91877990	M								
20i M Sport	L4 2.0T	12-13	D91877990	M								
25i	L6 3.0L	10-13	D91877990	M								
28i	L6 3.0L	10-13	D91877990	M								
28i sDrive X Line	L4 2.0T	12-14	D91877990	M								
28i sDrive X Sport Line	L4 2.0T	12-14	D91877990	M								
X3												
2.5i	L6 2.5L	04-11				BFR321810	Vent					
3.0i	L6 3.0L	04-11				BFR321810	Vent					
3.0i M Sport	L6 3.0L	06-11				BFR321810	Vent					
X5												
30i	L6 3.0L	01-06				BFR320110	Vent					
3.0Si		07-10										
3.0i M Sport	L6 3.0T	09-10										
V8	4.4L	00-06				BFR320110	Vent					
iS	4.8L	04-06										
35i xDrive	3.0T	11-18										
35i xDrive M Sport	3.0T	12-18										
X5 Hibrido												
40e xDrive		16-18										
X6												
		2010										
35i sDrive		11-19										
35i xDrive M Sport		15-19										
Z4												
3.0i	L6 3.0L	03-05				BFR320310	Vent					

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
BMW								
745Li								
750i								
750iL								
D68374270	M	C						
750Li								
760Li								
X1								
CMD11717286		C						
CMD11717286		C						
CMD11717286		C						
CMD11717286		C						
CMD11717286		C						
X3								
D68374270	M	C						
D68374270	M	C						
D68374270	M	C						
X5								
D68374270	M	C						
D10427427	M							
D10427427	M							
D68374270	M	C						
D68374270	M	C						
D10427427	M							
D10427427	M							
X5 M								
D10427427	M							
X6								
D10427427	M							
D10427427	M							
D10427427	M							
Z4								



						EJE DELANTERO													
				PASTILLA		 		ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
BUICK																			
ENCLAVE																			
Essence	FWD	2010	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"									
		11-12	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"									
		2013	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"									
		14-15	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"									
		16-17	D11698410	M	C	BFR137210	Vent												
Avenir	AWD	18-19	CMD18969124		C	BFR232010	Vent												
		20-23	CMD23719600		C														
ENCORE																			
		14-17	D14678667	M	C	BFR231510	Vent	BMC10580	23.8	15/16"									
		18-19	CMD20199144		C	BFR231510	Vent	BMC10580	23.8	15/16"									
GX	1.3T	20-23				BFR139110	Vent												
ENVISION																			
	AWD	16-18	CMD18869114		C														
		2019	CMD18869114		C														
		2020	CMD18869114		C														
LACROSSE																			
		10-16	D14218536	M	C	BFR138510	Vent	BMC10543	25.4	1"									
PARK AVENUE																			
		1997	D69975740	M															
REGAL																			
Premium	2.0T	1997	D69975740	M		BFR131810	Vent												
		2013	D14218536	M	C			BMC10543	25.4	1"									
		2014	D14218536	M	C			BMC10543	25.4	1"									
GS	2.0T	15-16				BFR138510	Vent	BMC10543	25.4	1"									
		2017																	
RIVIERA																			
		97-99	D69975740	M															
VERANO																			
		13-16	D14678667	M	C	BFR139110	Vent	BMC10543	25.4	1"									
CADILLAC																			
BLS																			
	2.0T	07-08																	
CTS																			
Suspensión Deportiva		03-05																	
		06-07																	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
BUICK								
ENCLAVE								
D88377600	M	C	BRR134410	Vent				
D15077760	M		BRR134410	Vent				
D88377600	M	C	BRR134410	Vent				
D88377600	M	C	BRR134410	Vent				
D88377600	M	C	BRR134410	Vent				
			BRR136510	Vent				
ENCORE								
D14688668	M	C	BRR134610	Sol				
			BRR134610	Sol				
ENVISION								
			BRR136110	Sol				
LACROSSE								
CMD14308547		C	BRR134710	Vent				
PARK AVENUE								
					WBC50250	22.2	7/8"	D/I
REGAL								
CMD14308547		C	BRR134710	Vent				
CMD14308547		C	BRR134710	Vent				
CMD14308547		C	BRR134710	Vent				Frenos Brembo
CMD14308547		C	BRR134710	Vent				Frenos Brembo
RIVIERA								
VERANO								
D14688668	M	C						
CADILLAC								
BLS								
D10957957	M	C						
CTS								
D10537958	M							
			S78421990					
D10537958	M							
			S78421990					



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO									
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CADILLAC												
CTS-V												
Coupé		12-14										
Sedán	V8	12-13										
DE VILLE												
		92-93										
		97-99	D69975740	M								
		00-04	D69975740	M								
EL DORADO												
		1997	D69975740	M								
ESCALADE												
	4X2	2002	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10216	1	37.0	0.0	
		03-04	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10268	1	31.7	1 1/4"	
		05-06	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10267	1	34.0	0.0	
	4X4	2002	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10216	1	37.0	0.0	
		03-04	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10268	1	31.7	1 1/4"	
		05-06	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10267	1	34.0	0.0	
		2007	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327	1	31.7	1 1/4"	
		2008	D10927997 D13638472	M M	C C	BFR137310	Vent	BMC10327	1	31.7	1 1/4"	
		2009	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397		31.7	1 1/4"	
	4X4	10-14	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397		31.7	1 1/4"	
		15-20	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10567		33.3	15/16"	
		20-21	D21739418	M		BFR232410						
		21-23				BFR232410						
		2016	CMD19109139		C	BFR137310	Vent	BMC10567		33.3	15/16"	
	ESV		03-06	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10282 BMC10267	1 2	34.0 34.0	0.0 0.0
07-08			D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327		31.7	1 1/4"	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CADILLAC								
CTS-V								
D10537958	M							
D10537958	M							
DE VILLE								
S63613940					WBC50102	23.8	15/16"	D/I
EL DORADO								
ESCALADE								
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) con frenos HD
			BRR131710 Vent					
D83477070	M	C	S78121960					
D97478810	M	C	BRR131710 Vent					(1) 2003 con StabiliTrak
			S78121960					
D97478810	M	C	BRR131710 Vent					(1) con control activo de freno
			S78121960					
D83477070	M	C	BRR133410 Vent					(1) con frenos HD
			S78121960					
D83477070	M	C	BRR133410 Vent					(1) 2003 con StabiliTrak
			S78121960					
D83477070	M	C	BRR133410 Vent					(1) con control activo de freno
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					(1) con control activo de freno
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					(1) sin control activo de frenos
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S10511710					
D21749419	M		BRR137110					
D21749419	M		BRR137110					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S10511710					
D83477070	M	C	BRR133410 Vent					(1) sin StabiliTrak
			S78121960					(2) con control activo de freno
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S78121960					



				EJE DELANTERO 									
CADILLAC													
ESCALADE cont.													
EXT		09-14	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"			
		15-20	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10567	33.3	15/16"			
		21-23	D21739418	M		BFR232410							
		03-06	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10282	1	34.0	0.0		
								BMC10267	2	34.0	0.0		
		07-08	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327	31.7	1 1/4"			
		09-13	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"			
LYRIQ													
		24->											
SEVILLE													
STS		1997	D69975740	M									
		2004	D69975740	M									
SRX													
		04-06											
STS													
	V6	06-08											
		09-10											
	V8	05-06											
		07-08											
		09-10											
XLR													
		2004											
		05-06											
XT4													
	2.0T	19-20	CMD18869114		C								
XT5													
	3.6L	17-20	CMD18969124		C								
		21->	CMD23719600		C								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CADILLAC								
ESCALADE cont.								
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S10511710					
D21749419	M		BRR137110					
D97478810	M	C	BRR131710 Vent					(1) sin StabiliTrak
			S78121960					(2) con control activo de freno
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S78121960					
LYRIQ								
D21749419	M							
SEVILLE								
SRX								
			S78421990					
STS								
			S78421990					
			S78421990					
			S78421990					
			S78421990					
XLR								
			S78421990					
			S78421990					
XT4								
XT5								
			BRR136510 Vent					



				EJE DELANTERO									
				 									
		PASTILLA				ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CHEVROLET													
ASTRA													
	Sin ABS	00-01	D15328741	M		BFR133910	Vent	BMC10115	2	23.8	15/16"		
	Con ABS		D11418252	M		BFR134010	Vent	BMC10117	1	22.2	7/8"		
	Sin ABS	02-03	D15328741	M		BFR133910	Vent	BMC10115	2	23.8	15/16"		
	Con ABS		D11418252	M		BFR134010	Vent	BMC10117	1	22.2	7/8"		
	2.4L	04-06	D11418252	M		BFR134010	Vent	BMC10581	1	25.4	1"		
	2.0L		D15328741	M		BFR133910	Vent	BMC10117	2	22.2	7/8"		
HB	1.8L	06-08	D13618470	M		BFR137910	Vent	BMC10117	1	22.2	7/8"		
						BFR134010	Vent	BMC10581	2	25.4	1"		
	2.0T	06-08	D13618470	M		BFR420510	Vent	BMC10117	1	22.2	7/8"		
Sedán		2008	D13618470	M		BFR134010	Vent	BMC10581	2	25.4	1"		
Vagoneta		01-03	D11418252	M		BFR134010	Vent	BMC10115	1	23.8	15/16"		
AVALANCHE													
	4X2	2002	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10215	1	34.0	0.0		
		2003	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10268	1	31.7	1 1/4"		
	4X4							BMC10269	2	31.7	1 1/4"		
		2002	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10215	1	34.0	0.0		
		03-04	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10269		31.7	1 1/4"		
	05-06	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10267		34.0	0.0			
	4X2, 4X4	2007	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327		31.7	1 1/4"		
	4X4	2008	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327		31.7	1 1/4"		
09-13		D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397		31.7	1 1/4"			
AVEO													
	1.6L	08-18	D10357779	M	C	BFR137410	Vent	BMC10440	1	22.2	7/8"		
								BMC10500	2	22.2	7/8"		
								BMC10441	3	22.2	7/8"		
								BMC10442	4	22.2	7/8"		
Buick / Chevrolet Sail	1.5L	18-23	CMD19429167		C	BFR230410	Vent	BMC10613		19.1	3/4"		
HB y Sedán		24->											

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CHEVROLET								
ASTRA								
D14618661	M		BRR131510	Sol				(2) con 2 puertos >Sistema TRW (1) con 4 puertos >Sistema Varga
	M		BRR131410	Sol				
D13628471	M		BRR131510	Sol				(2) con 2 puertos >Sistema TRW (1) con 4 puertos >Sistema Varga
	M		BRR131410	Sol				
	M							(1) con 2 puertos, con ABS
	M							(2) con 4 puertos, Varga / sin ABS
D13628471	M		BRR131510	Sol				(1) con 4 puertos, Varga / sin ABS (BFR 1379 10 y BRR 131510) con 4 barrenos
D13628471			BRR131410	Sol				(2) con 2 puertos (BFR 1340 10 y BRR 1314 10) con 5 barrenos
D13628471	M							(2) con 2 puertos, con ABS (1) con 4 puertos, Varga / sin ABS
D13628471	M		BRR131410	Sol				(1) con 2 puertos
D13628471	M		BRR131410	Sol				(1) con 4 puertos
AVALANCHE								
D97478810	M	C	BRR131710	Vent				(1) con booster de vacío
			S78121960					
D97478810	M	C	BRR131710	Vent				(1) con StabiliTrak®
			S78121960					(2) sin StabiliTrak®
D79276620	M	C	BRR131710	Vent				(1) con booster de vacío
			S78121960					
D79276620	M	C	BRR131710	Vent				
			S78121960					
D79276620	M	C	BRR133410	Vent				
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				
			S78121960					
AVEO								
S81415470	M	C	BRD133710	Tam	WBC50210	19.1	3/4"	D/I (1) T/A con ABS (2) T/A sin ABS (3) T/M con ABS (4) T/M sin ABS
S10901737			BRD134410	Tam	WBC50368	19.1	3/4"	D/I
CMD25369768								TM / CVT



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO									
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CHEVROLET												
BEAT												
Sedán / HB	LS	18-21	D15908801	M	C	BFR133410	Vent	BMC10619	1	22.2	7/8"	
	LT, LTZ, Activ							BMC10618	2	22.2	7/8"	
BLAZER												
	4X2	1991	D1547070A	M		BFR130410	Vent					
		92-93	D1547070A	M		BFR130410	Vent					
		1994	D1547070A	M		BFR130410	Vent	BMC10158		28.5	1 1/8"	
		1995	D1547070A	M		BFR130410	Vent	BMC10472		24.0 & 36.0	0.0	
		96-97	D1547070A	M		BFR132710	Vent	BMC10170		24.0	& 36.0	
		98-99	D72675930	M		BFR133310	Vent	BMC10197		25.4	1"	
		00-01	D72675930	M		BFR133310	Vent	BMC10222		25.4	1"	
	4X4	98-99	D72675930	M		BFR133310	Vent	BMC10197		25.4	1"	
			19-21	CMD18969124		C	BFR232010	Vent				
		22->	CMD23719600		C							
BOLT												
		17-20				BFR139010	Vent					
EUV		22-23				BFR139010	Vent					
C10												
		74-78										
		80-87	D0520728A	M		BFR132110	Vent	BMC10475		25.4 & 36.0	0.0	
		88-91	D0520728A	M		BFR132110	Vent					
		92-93	D36972590	M		BFR132610 BFR132620	Vent Vent					
C15												
	L6	80-87	D0520728A	M		BFR132110	Vent	BMC10475		25.4 & 36.0	0.0	
		88-92	D0520728A	M		BFR132110	Vent	BMC10482	1	28.5	1 1/8"	
C15 / Hunter	V8	82-87	D36872590	M		BFR132510	Vent	BMC10475		25.4 & 36.0	0.0	
C15 1500												
		88-91	D36872590	M		BFR132510	Vent					

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
CHEVROLET										
BEAT										
S81415470	M	C			WBC50364	19.1	3/4"	D/I	(1) sin ABS (2) con ABS	
BLAZER										
	M									
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I		
S51421170	M		BRD131610	Tam						
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50268	22.2	7/8"	D/I		
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50268	22.2	7/8"	D/I		
D72975960	M									
			S78421990							
D72975960	M									
			S78421990							
D72975960	M									
			S78421990							
			BRR136510	Vent						
BOLT										
D19159085										
D19159085										
C10										
					WBC50209	25.4	1"	D/I		
	M									
	M				WBC50260	28.5	1 1/8"	D/I		
					WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I		
	M		BRD131410	Tam	WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I		
									(BFR 1326 20) con baleros incluidos	
C15										
	M									
	M				WBC50260	28.5	1 1/8"	D/I	(2) con cabina-chasis estándar (1) con tambor de 11"	
					WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I	(3) con cabina estándar, extendida y chasis HD	
S59314040	M		BRD131410	Tam						
C15 1500										
S59314040	M		BRD131410	Tam	WBC50260	28.5	1 1/8"	D/I	(1) con chasis-cabina estándar	
					WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I	(2) chasis HD con cabina estándar o extendida	



			EJE DELANTERO								
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
CHEVROLET											
C15 1500 cont.											
		92-93	D36972590	M		BFR132610	Vent				
						BFR132620	Vent				
	sin ABS	94-99	D36972590	M		BFR132610	Vent	BMC10158	28.5	1 1/8"	
						BFR132620	Vent				
	con ABS					BFR132910	Vent				
						BFR132920	Vent				
C20											
		81-87						BMC10454	1	28.6	& 40.0
								BMC10455	2	31.7	1 1/4"
C20 2500											
		1988						BMC10482		28.5	1 1/8"
		89-91	D36972590	M				BMC10482	1	28.5	1 1/8"
							BMC10483	2	31.7	1 1/4"	
	92-93	D36972590	M		BFR132610		BMC10482	1			
					BFR132620	Vent	BMC10483	2	28.5	1 1/8"	
	sin ABS	94-99	D36972590	M		BFR132610	Vent	BMC10158	28.5	1 1/8"	
						BFR132620	Vent				
	con ABS					BFR132910	Vent				
					BFR132920	Vent					
C30											
		74-79									
		80-84	D0520728A	M				BMC10462	1	33.3	15/16"
		85-87	D0520728A	M				BMC10462		33.3	15/16"
		88-89	D0520728A	M				BMC10483		31.7	1 1/4"
		90-91	D0520728A	M				BMC10483	2	31.7	1 1/4"
		92-93						BMC10483	2	31.7	1 1/4"
		D45973390	M								
C35 C3500											
C35		80-84	D0520728A	M				BMC10462	1	33.3	15/16"

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
CHEVROLET										
C15 1500 cont.										
S6751404A	M		BRD131410	Tam	WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I	(BFR 1326 20) con baleros incluidos	
S47320730	M		BRD131910	Tam	WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I		
S6751404A			BRD131410	Tam					(BFR 1326 20) con baleros incluidos	
									(BFR 1329 20) con baleros incluidos	
C20										
					WBC50209	1	25.4	1"	D/I	(1) con tambor de 11"
					WBC50229	2	26.9	1 1/16"	D/I	(2) con tambor de 13"
C20 2500										
					WBC50258		25.4	1"	D/I	
	M				WBC50258	1	25.4	1"	D/I	(1) con tambor de 11"
					WBC50229	2	26.9	1 1/16"	D/I	(2) con tambor de 13"
	M				WBC50258	1	25.4	1"	D/I	(1) con tambor de 11"
					WBC50229	2	26.9	1 1/16"	D/I	(2) con tambor de 13"
S47320730	M		BRD131910	Tam	WBC50193	30.1	1 3/16"	D/I	(BFR 1326 20) con baleros incluidos	
S6751404A			BRD131410	Tam					(BFR 1329 20) con baleros incluidos	
C30										
					WBC50229	1	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con tambor de 13" x 2 1/2"
					WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con tambor de 13" x 3 1/2"
S45120420	M				WBC50229	3	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con cilindro original Moraine
					WBC50231	4	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con cilindro original Bendix
										(3) con rodada sencilla
										(4) con doble rodada
S45120420	M				WBC50229	1	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con rodada sencilla
					WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con doble rodada
S45120420	M				WBC50229	1	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con rodada sencilla
					WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con doble rodada
S45120420	M				WBC50229	3	26.9	1 1/16"	D/I	(1) 9000 a 9200 lb PBV
					WBC50231	4	30.1	1 3/16"	D/I	(2) excepto 9000 a 9200 lb PBV
										(3) con rodada sencilla
										(4) con doble rodada
S45221570					WBC50229	3	26.9	1 1/16"	D/I	(1) 9000 a 9200 lb PBV
	M				WBC50231	4	30.1	1 3/16"	D/I	(2) excepto 9000 a 9200 lb PBV
										(3) con rodada sencilla
										(4) con doble rodada
C35 C3500										
S45120420	M				WBC50229	3	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con cilindro original Moraine
					WBC50231	4	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con cilindro original Bendix
										(3) con rodada sencilla
										(4) con doble rodada



				EJE DELANTERO 															
				PASTILLA		 		ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
CHEVROLET																			
C35 C3500 (cont.)																			
		85-87	D0520728A	M												BMC10462	33.3	15/16"	
		88-89	D0520728A	M													BMC10483	31.7	1 1/4"
		90-91	D0520728A	M													BMC10483 ²	31.7	1 1/4"
		92-93	D45973390	M													BMC10483 ²	31.7	1 1/4"
		94-00	D45973390 D37072600	M M													BMC10165	31.7	1 1/4"
C36		01-10	D78476520	M	C	BFR136210	Vent												
C3500 HEAVY DUTY																			
		96-00	D38078150	M												BMC10164	40.0	0.0	
		01-06	D38078150	M												BMC10165	31.7	1 1/4"	
CAMARO																			
Z-28		98-02																	
LT	V6	10-15	CMD18869114		C	BFR138510	Vent												
RS	2.0T	16-18	CMD18869114		C														
	V6	16-19	CMD18869114		C														
SS	V8	10-15																	
ZL1	6.2L	16-23																	
	460 hp																		
	V8	13-15																	
	6.2L	2017																	
	580 hp																		
	650 hp	18-23																	
CAPRICE																			
		78-80	D0520728A	M															
		81-83	D0520728A	M															
CAPTIVA																			
		22->	CMD19419166		C														
CAPTIVA SPORT																			
		08-15	CMD16788907		C	BFR137110	Vent									BMC10387	25.4	1"	

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
CHEVROLET										
C35 C3500 (cont.)										
S45120420	M			WBC50229	1	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con rodada sencilla	
				WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con doble rodada	
S45120420	M			WBC50229	1	26.9	1 1/16"	D/I	(1) con rodada sencilla	
				WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	(2) con doble rodada	
S45120420	M			WBC50229	3	26.9	1 1/16"	D/I	(1) 9000 a 9200 lb PBV	
				WBC50231	4	30.1	1 3/16"	D/I	(2) excepto 9000 a 9200 lb PBV	
S45221570	M			WBC50229	3	26.9	1 1/16"	D/I	(1) 9000 a 9200 lb PBV	
				WBC50231	4	30.1	1 3/16"	D/I	(2) excepto 9000 a 9200 lb PBV	
S45221570	M			WBC50229	1	26.9	1 1/16"	D/I	(3) con rodada sencilla	
	M			WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	(4) con doble rodada	
D90977880	M	C	BRR132810	Vent						
C3500 HEAVY DUTY										
D38078150	M		BRR131010	Vent						
D38078150	M		BRR131010	Vent						
CAMARO										
			S78421990							
			BRR134710	Vent						
			BRR134710	Vent						
D10537958										
D10537958										
D10537958									Frenos Brembo de 4 pistones	
D10537958									BFR 2305 10 lado izquierdo	
D10537958									BFR 2306 10 lado derecho	
D10537958									Frenos Brembo de 6 pistones	
D10537958									Frenos Brembo de 6 pistones	
CAPRICE										
	M				WBC50208	23.8	15/16"	D/I		
	M				WBC50208	23.8	15/16"	D/I		
CAPTIVA										
CMD22659505		C							(1) D1941 9166 con caliper "W"	
CAPTIVA SPORT										
CMD12758391		C	BRR133710	Vent						



				EJE DELANTERO 																			
				PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in					
CHEVROLET																							
CAVALIER / Z24																							
				90-91																			
				92-94		D50673850		M				BFR131110		Vent									
				1995		D50673850		M				BFR131110		Vent		BMC10163		22.2 7/8"					
				96-99		D67375540		M				BFR131110		Vent		BMC10163		22.2 7/8"					
				00-02		D67375540		M				BFR131110		Vent		BMC10232		22.2 7/8"					
				03-04		D67375540		M				BFR131110		Vent		BMC10232		22.2 7/8"					
CAVALIER																							
Buick Excelle Origen Chino		Premier		18-19		CMD19409165				C		BFR232310		Vent									
		LS, LT																					
		1.5L		20-21		CMD19409165				C		BFR232310		Vent									
		1.3T		22->		CMD19409165				C		BFR232310		Vent									
CELEBRITY																							
				1982																			
				82-84																			
				85-86																			
				87-89												BMC10473 22.2 7/8"							
														BMC10474		24.0 0.0							
CENTURY																							
				83-86																			
				87-89										BMC10473 1 22.2 7/8"									
														BMC10474 3 24.0 0.0									
				1990										BMC10474 24.0 0.0									
				91-92		D21571360		M						BMC10474 24.0 0.0									
				1993		D21571360		M						BMC10474 24.0 0.0									
				93-96		D21571360		M															
CHEVELLE																							
				79-81																			
CHEVY																							
				94-12		D68875630		M		C		BFR133410		Vent		BMC10106 20.6 13/16"							
CHEVY PICK UP																							
				99-03		D11738284		M		C		BFR133410		Vent		BMC10116 20.6 13/16"							
CITATION / X-11																							
				80-82																			
				83-85																			
				1986																			

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		
CHEVROLET									
CAVALIER / Z24									
S55321640			BRD130310	Tam					Z24 a partir de 1991
S55321640	M		BRD130310	Tam	WBC50257	17.4	11/16"	D/I	
S55321640	M		BRD130310	Tam	WBC50257	17.4	11/16"	D/I	
S55321640	M		BRD130310	Tam	WBC50257	17.4	11/16"	D/I	Z24 hasta 1996
S55321640	M		BRD130310	Tam	WBC50257	17.4	11/16"	D/I	
S79515350	M								
CAVALIER									
			BRR135310	Sol					(1) hasta 2020 (2) desde 2021
S10111680					WBC50363	19.1	3/4"	D/I	
			BRR135310	Sol					
			BRR135310	Sol					
CELEBRITY									
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50257	17.4	11/16"	D/I	
CENTURY									
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	(1) diámetro de 22.2 mm (2) fijación con seguro (3) diámetro de 24.0 mm (4) fijación con tornillos
					WBC50238 ²	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50257 ⁴	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50257	17.4	11/16"	D/I	
S63613940	M		BRD130610	Tam	WBC50257	17.4	11/16"	D/I	
S63613940	M		BRD130610	Tam	WBC50250	22.2	7/8"	D/I	
S63613940	M		BRD130610	Tam	WBC50250	22.2	7/8"	D/I	
CHEVELLE									
					WBC50245	19.1	3/4"	D/I	
CHEVY									
S99416650	M	C	BRD132510	Tam	WBC50101	19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD132520 ¹	Tam					
CHEVY PICK UP									
S00015100	M	C	BRD132310	Tam	WBC50107	22.2	7/8"	Izq	
					WBC50106	22.2	7/8"	Der	
CITATION / X-11									
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	
					WBC50238	17.4	11/16"	D/I	



						EJE DELANTERO															
				PASTILLA						ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
CHEVROLET																					
COLORADO																					
		04-08	D10397943	M		BFR135610	Vent	BMC10283	25.4	1"											
		09-12	D11698282	M	C	BFR138210	Vent	BMC10401	27.0	1 1/16"											
		13-15	D16778906	M	C	BFR230110	Vent	BMC10572	22.2	7/8"											
		16-20	CMD18029034		C	BFR231310	Vent														
		21-22	CMD23719600		C																
CORSA																					
		02-05	D11768290	M	C	BFR134310	Vent	BMC10111	22.2	7/8"											
		06-08	D11768290	M	C	BFR134310	Vent	BMC10497	22.2	7/8"											
CORVETTE																					
		97-03																			
		04-05																			
		06-08																			
		09-13																			
ZR-1		12-13																			
Z06		01-04																			
CRUZE																					
LS		10-12	D14978697	M	C	BFR139010	Vent														
		13-16	D15228730	M	C	BFR139010	Vent	BMC10543	25.4	1"											
LT, LTZ		10-15	D14678667	M	C	BFR139010	Vent	BMC10543	25.4	1"											
	1.4T	16-18	CMD19299072		C	BFR232210	Vent														
CUTLASS / EUROSPORT																					
		87-90						BMC10474	24.0	0.0											
		91-92	D21571360	M				BMC10474	24.0	0.0											
		1993	D21571360	M				BMC10474	24.0	0.0											
		94-96	D21571360	M																	
EIGHTY EIGHT																					
		92-93																			
		1994																			
EQUINOX																					
		05-06	D91379740	M		BFR135510	Vent	BMC10250	25.4	1"											
		07-08	D12648381	M	C	BFR137110	Vent	BMC10387	25.4	1"											
		16-17	CMD17458971		C	BFR138510	Vent														
		18-20	CMD19139144		C	BFR139110	Vent														
		2021				BFR139110	Vent														

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
CHEVROLET										
COLORADO										
S81515480	M		BRD133610	Tam	WBC50177	23.8	15/16"	D/I		
S95916430	M	C	BRD133610	Tam	WBC50199	23.8	15/16"	D/I		
S10161685	M	C	BRD133610	Tam	WBC50349	23.8	15/16"	D/I		
CMD18069041		C	BRR136310	Vent					(1) con StabiliTrak®	
			BRR136310	Vent						
CORSA										
S99416650	M	C	BRD130810	Tam	WBC50101	19.1	3/4"	D/I	(1) con balero incluido	
			BRD130820	1 Tam						
S99416650	M	C	BRD130810	Tam	WBC50101	19.1	3/4"	D/I	(1) con balero incluido	
			BRD130820	1 Tam						
CORVETTE										
			S78421990							
			S78421990							
			S78421990							
			S78421990							
			S78421990							
			S78421990							
CRUZE										
S10411663	M	C	BRD134110	Tam	WBC50207	20.6	13/16"	D/I		
S10411663	M	C	BRD134110	Tam	WBC50207	20.6	13/16"	D/I		
D14688668	M	C	BRR134610	Sol						
CMD19159085		C	BRR136910	Sol						
CUTLASS / EUROSPORT										
					WBC50257	17.4	11/16"	D/I		
	M				WBC50257	17.4	11/16"	D/I		
S63613940	M		BRD130610	Tam	WBC50250	22.2	7/8"	D/I		
S63613940	M		BRD130610	Tam	WBC50250	22.2	7/8"	D/I		
EIGHTY EIGHT										
S63613940			BRD130610	Tam	WBC50102	23.8	15/16"	D/I		
					WBC50142	20.6	13/16"	D/I		
					WBC50250	22.2	7/8"	D/I		
S63613940			BRD130610	Tam	WBC50102	23.8	15/16"	D/I		
					WBC50142	20.6	13/16"	D/I		
					WBC50250	22.2	7/8"	D/I		
EQUINOX										
S78015000	M				WBC50168	22.2	7/8"	D/I		
D12758391	M	C	BRR133710	Vent						
CMD12758391		C	BRR135410	Vent						
CMD19159085		C	BRR136110	Sol					Con StabiliTrak®	
D19159085			BRR136110	Sol					Con StabiliTrak®	



			EJE DELANTERO											
								TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
CHEVROLET														
EXPRESS														
8 Pasajeros Cargo Van 1500 / 2500		99-02	D36972590	M		BFR132910	Vent							
						BFR132920	Vent							
		03-07	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10282	34.0	0.0				
		2008	D78576530	M	C	BFR134410	Vent							
		09-11	D13638472	M	C	BFR137310	Vent							
		12-15	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10429 ³	33.3	1 5/16"				
Cargo Van 2500		16-17	D78476520	M	C	BFR136210	Vent	BMC10403 ²	38.1	1 1/2"				
								BMC10402 ³	38.1	1 1/2"				
		18-23	D78476520	M	C	BFR136210	Vent	BMC10402 ¹	38.1	1 1/2"				
15 Pasajeros Cargo Van 3500		98-00	D37072600	M										
		01-02												
		03-07	D78476520	M	C	BFR230310	Vent	BMC10275 ¹	37.0	0.0				
								BMC10345 ²	37.0	0.0				
		2008	D78476520	M	C	BFR230310	Vent	BMC10365 ¹	37.0	0.0				
		09-15	D78476520	M	C	BFR230310	Vent	BMC10402 ¹	38.1	1 1/2"				
								BMC10403 ²	38.1	1 1/2"				
12 y 15 Pasajeros		16-17	D78476520	M	C	BFR230310	Vent	BMC10402 ¹	38.1	1 1/2"				
								BMC10403 ²	38.1	1 1/2"				
		18-23	D78476520	M	C	BFR136210	Vent	BMC10402 ¹	38.1	1 1/2"				
GROOVE														
		22->	CMD00012420		C									
HHR														
		06-07	D11608270	M	C	BFR137510	Vent	BMC10439 ¹	23.8	15/16"				
		2008	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10439 ¹	23.8	15/16"				
						BFR137510	Vent							

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
CHEVROLET										
EXPRESS										
S47320730	M		BRD131910	Tam	WBC50284	23.8	15/16"	D/I		
D97478810	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 17 mm	
D97478750	2			S78121960					(2) espesor de 20 mm	
D97478810	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 17 mm (2) espesor de 20 mm	
D97478750	2			S78121960					(3) sin StabiliTrak®	
D97478810	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 17 mm (2) espesor de 20 mm	
D97478750	2			S78121960					(3) sin StabiliTrak® (4) con StabiliTrak®	
D97478810	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 17 mm (2) espesor de 20 mm	
D97478750	2			S78121960					(3) con StabiliTrak®	
D97478750		M	C						(1) con 91.0 mm de alto (2) sin StabiliTrak® (3) con StabiliTrak®	
				BRR132510	1 Vent					
D97478750		M	C						(1) con StabiliTrak®	
S45221570		M			WBC50258	1	25.4	1"	D/I	
					WBC50231	2	30.1	1 3/16"	D/I	
S45221570					WBC50258		25.4	1"	D/I	
D97478750		M	C	BRR132510	3 Vent				(1) sin StabiliTrak® (2) con StabiliTrak® (3) altura de 91 mm	
D97478750		M	C	BRR132510	3 Vent				(1) sin StabiliTrak® (2) con StabiliTrak® (3) altura de 91 mm	
D97478750		M	C	BRR132510	3 Vent				(1) con StabiliTrak® (2) sin StabiliTrak® (3) altura de 91.0 mm	
D97478750		M	C	BRR132510	3 Vent				(1) con StabiliTrak® (2) sin StabiliTrak® (3) con 91.0 mm de alto	
D97478750		M	C						(1) con StabiliTrak®	
GROOVE										
CMD25369768			C							
HHR										
S86015350		M	C	BRD131510	Tam	WBC50191	20.6	13/16"	D/I	
D10337937		M	C	BRR132610	Sol				(1) T/A	
S86015350				BRD131510	Tam	WBC50191	20.6	13/16"	D/I	
									(1) T/A, sin StabiliTrak®	



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO								
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
CHEVROLET											
HHR (cont.)											
		2009	D11608270	M	C	BFR132410	Vent				
						BFR137510	Vent				
IMPALA											
		71-75	D0520728A	M							
		76-80	D0520728A	M							
		00-03	D69975740	M				BMC10192	1	25.4	1"
KODIAK											
		98-01	D22471410	M							
		01-07	D22471410	M							
LUMINA											
		95-96									
LUV											
		97-05	D36373470	M		BFR133610	Vent	BMC10576	25.4	1"	
MALIBU CHEVELLE											
		78-81	D1547070A	M							
MALIBU											
	L4 2.2L	97-99	D72775940	M		BFR131710	Vent				
		00-01	D72775940	M		BFR131710	Vent				
		04-06	D10287932	M	C			BMC10299	23.8	15/16"	
		2007	D11608270	M	C			BMC10299	23.8	15/16"	
	L4 2.4L	09-12	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10405	1	23.8 15/16"	
	L4 2.5L	13-15	D14218536	M	C	BFR136010	Vent	BMC10543	25.4	1"	
	L4 2.0T	13-18	D14218536	M	C	BFR138510	Vent	BMC10543	25.4	1"	
	V6 3.5L	16-19	CMD19139144		C	BFR139110	Vent				
		97-99	D72775940	M		BFR131710	Vent				
		00-03	D72775940	M		BFR131710	Vent				
		04-05	D10287932	M	C	BFR132410	Vent	BMC10299	23.8	15/16"	
		06-07	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10299	23.8	15/16"	
	V6 3.5L, 3.6L	2008	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10299	1	23.8 15/16"	
								BMC10405	2	23.8 15/16"	
	V6 3.6L	09-12	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10405	1	23.8 15/16"	
MATIZ											
		04-05	D13218433	M	C	BFR134810	Sol	BMC10503	20.6	13/16"	
		06-08	D13218433	M	C	BFR134810	Sol	BMC10503	20.6	13/16"	
		09-15	D13218433	M	C	BFR134810	Sol	BMC10564	20.6	13/16"	
MERIVA											
		04-07	D11898308	M		BFR134310	Vent	BMC10119	23.8	15/16"	
		07-08	D11898308	M		BFR139610	Vent				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
CHEVROLET								
HHR (cont.)								
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
S86015350			BRD131510	Tam	WBC50191	20.6 13/16"	D/I	
IMPALA								
S51421170	M				WBC50208	23.8 15/16"	D/I	
S51421170	M							
	M							(1) con ABS
KODIAK								
D22471410	M							
D22471410	M							
LUMINA								
S63613940								
LUV								
S61913600	M		BRD132410	Tam	WBC50244	22.2 7/8"	D/I	
MALIBU CHEVELLE								
S51421170	M							
MALIBU								
	M		BRD130610	Tam	WBC50143	22.2 7/8"	D/I	
	M		BRD130610	Tam	WBC50143	22.2 7/8"	D/I	
S86015350	M	C	BRD131510	Tam	WBC50192	22.2 7/8"	D/I	
S86015350	M	C	BRD131510	Tam	WBC50192	22.2 7/8"	D/I	
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) con puertos de 14 x 1.5 mm
D14308547	M	C	BRR134110	Sol				
D14308547	M	C	BRR134710	Vent				
CMD19159085 1		C	BRR136110	Sol				(1) Con freno de mano eléctrico
	M		BRD130610	Tam	WBC50143	22.2 7/8"	D/I	
	M		BRD130610	Tam	WBC50143	22.2 7/8"	D/I	
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) 3.5L y 3.6L con StabiliTrak®
								(2) con puertos de 14 x 1.5 mm
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) con puertos de 14 x 1.5 mm
MATIZ								
S99516660	M	C			WBC50114	17.4 11/16"	D/I	
S99516660	M	C	BRD133410	Tam	WBC50114	17.4 11/16"	D/I	
			BRD133420 1	Tam				(1) incluye baleros cónicos
S99516660	M	C	BRD133410	Tam	WBC50114	17.4 11/16"	D/I	
			BRD133420 1	Tam				(1) incluye baleros cónicos
MERIVA								
S75115160	M		BRD131210	Tam	WBC50101	19.1 3/4"	D/I	
D13628471	M							



				EJE DELANTERO 													
		PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
CHEVROLET																	
MICROBUS																	
		88-90	D0520728A	M				BMC10462		1	33.3	15/16"					
		91-96	D14970810	M				BMC10462		1	33.3	15/16"					
		97-00	D14970810	M				BMC10165			31.7	1 1/4"					
MONTECARLO																	
		78-80	D1547070A	M		BFR130410		Vent									
		81-84				BFR130410		Vent									
ONIX																	
	1.0T	21-22	CMD23859611			C	BFR232510		Vent								
		22->															
OPTRA																	
		06-09	D10357779	M	C	BFR136510		Vent		BMC10509		1	23.8	15/16"			
										BMC10514		2	23.8	15/16"			
				BFR137410		Vent		BMC10514			23.8	15/16"					
		2010	D10357779	M	C	BFR136510		Vent		BMC10509		1	23.8	15/16"			
										BMC10514		2	23.8	15/16"			
P30																	
		80-81	D14970810	M													
		82-83	D14970810	M													
		84-91	D14970810	M				BMC10462			33.3	15/16"					
		92-94	D45973390					BMC10462			33.3	15/16"					
		95-96	D37072600	M				BMC10462			33.3	15/16"					
			D45973390	M													
		97-00	D37072600	M				BMC10165			31.7	1 1/4"					
D45973390	M																
01-03	D78476520	M	C														
S10																	
		1995	D1547070A	M		BFR130410		Vent		BMC10472		24.0 & 36.0	0.0				
		96-97	D1547070A	M		BFR132710		Vent		BMC10472		24.0 & 36.0	0.0				
		98-99	D1547070A	M		BFR134610		Vent		BMC10197		25.4	1"				
		00-02	D1547070A	M		BFR134610		Vent		BMC10222		25.4	1"				
		2003	D1547070A	M		BFR134610		Vent		BMC10222		25.4	1"				
		16-17	D16778906	M	C	BFR230110		Vent									
S10 Max																	
		23-23	D16778906	M	C												
SILHOUETTE																	
		1991	D21571360	M						BMC10474		24.0	0.0				
		92-93															
		94-96															

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
CHEVROLET								
MICROBUS								
S45120420	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	(1) con tambor de 13" x 3 1/2"
S45221570	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	(1) con tambor de 13" x 3 1/2"
S45221570	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	
MONTECARLO								
S51421170	M							
S51421170					WBC50245	19.1 3/4"	D/I	
ONIX								
S00015230			BRD134910	Tam	WBC50391	19.1 3/4"		hasta Agosto 2022
								desde Sep. 2022
OPTRA								
D10367939	M	C	BRR133610	Sol				(1) T/A
								(2) T/M
S74015080					WBC50210	19.1 3/4"	D/I	
D13157939	M	C	BRR133610	Sol				(1) T/A
								(2) T/M
P30								
S45221570	M							Tambor de 13" x 3 1/2"
S45221570	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	Tambor de 13" x 3 1/2"
S45221570	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	Tambor de 13" x 3 1/2"
S45221570					WBC50231	30.1 13/16"	D/I	Tambor de 13" x 3 1/2"
S45221570	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	Tambor de 13" x 3 1/2"
	M							
S45221570	M				WBC50231	30.1 13/16"	D/I	
	M							
D90977880	M	C						
S10								
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50279	19.1 3/4"	D/I	
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50279	19.1 3/4"	D/I	
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50279	19.1 3/4"	D/I	
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50279	19.1 3/4"	D/I	
S51421170	M		BRD131610	Tam	WBC50268	22.2 7/8"	D/I	
S10161685	M	C	BRD133610	Tam	WBC50349	23.8 15/16"	D/I	
S10 Max								
	M	C						
SILHOUETTE								
	M		BRD130610	Tam				
S63613940					WBC50194	23.8 15/16"	D/I	
S63613940					WBC50194	23.8 15/16"	D/I	



			EJE DELANTERO 										PASTILLA		ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CHEVROLET																						
SILVERADO 1500 / 2500 / CHEYENNE																						
		00-02	D78576530	M	C	BFR134410	1	Vent	BMC10215	34.0	0.0											
						BFR132910	2	Vent														
						BFR132920	3	Vent														
		2002	D78576530	M	C	BFR134410		Vent	BMC10216	1	37.0	0.0										
		2003	D78576530	M	C	BFR134410		Vent	BMC10269	1	31.7	1 1/4"										
									BMC10275	2	37.0	0.0										
		2004	D78576530	M	C	BFR134410		Vent	BMC10269	1	31.7	1 1/4"										
									BMC10268	2	31.7	1 1/4"										
		05-06	D10927997	M	C	BFR137310		Vent	BMC10269	1	31.7	1 1/4"										
									BMC10275	2	37.0	0.0										
									BMC10307	3	28.5	1 1/8"										
		2007	D10927997	M	C	BFR137310		Vent	BMC10327	1	31.7	1 1/4"										
									BMC10363	2	28.5	1 1/8"										
2008	D13638472	M	C	BFR137310		Vent	BMC10327	1	31.7	1 1/4"												
							BMC10363	2	28.5	1 1/8"												
09-14	D13638472	M	C	BFR137310		Vent	BMC10396	1	28.5	1 1/8"												
							BMC10397	2	31.7	1 1/4"												
15-18	D13638472	M	C	BFR137310		Vent	BMC10567		33.3	15/16"												
SILVERADO 1500 / CHEYENNE																						
		19->	D21739418	M		BFR232410																
SILVERADO 3500 (C36)																						
		00-02	D78476520	M	C	BFR136210		Vent	BMC10216		37.0	0.0										
		03-06	D78476520	M	C	BFR136210		Vent	BMC10275		37.0	0.0										
		07-08	D78476520	M	C	BFR136210		Vent	BMC10365	1	37.0	0.0										
		09-10	D78476520	M	C	BFR136210		Vent														
		11-13	D14118523	M		BFR139410		Vent														
		15-18	D14118523	M		BFR139410		Vent	BMC10578		38.1	1 1/2"										
		20-23	D22509486	M		BFR139410		Vent														

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
CHEVROLET								
SILVERADO 1500 / 2500 / CHEYENNE								
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) rotor flotante (2) rotor con maza (3) rotor con maza, incluye rodamientos cónicos
			S78121960					
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) Crew Cab
			S78121960					
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) Extended Cab (2) Crew Cab
			S78121960					
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) sin StabiliTrak® (2) con StabiliTrak®
			S78121960					
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) Crew Cab
			S78121960					
S85515830			BRD133210 Tam	WBC50186	23.8	15/16"	D/I	(2) cabina regular y extendida con tuerca central de 3.5" (3) Crew Cab con tuerca central de 4"
D79276620	M	C	BRR131610 Vent					(1) con StabiliTrak® (2) sin StabiliTrak®
			S78121960					
S85515830			BRD133210 Tam	WBC50186	3	23.8	15/16"	D/I (3) 6400 lb PBV
S85515830	M	C	BRD133210 Tam	WBC50186	3	23.8	15/16"	D/I (1) con StabiliTrak® (2) sin StabiliTrak® (3) 6400 lb PBV
S96016440	M	C	BRD134010 Tam	WBC50198	3	26.9	1 1/16"	D/I (1) sin StabiliTrak® (2) con StabiliTrak®
				WBC50199	4	23.8	15/16"	D/I (3) 7000 lb PBV (4) 6400 lb PBV
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S10511710					
SILVERADO 1500 / CHEYENNE								
D21749419	M		BRR137110					
SILVERADO 3500 (C36)								
D78476520	M	C	BRR132810 Vent					
D90977880								
D78476520	M	C	BRR132810 Vent					
D90977880								
D78476520	M	C	BRR132810 Vent					(1) sin freno de remolque (2) con freno de remolque
D90977880								
D78476520	M	C	BRR132810 Vent					
D90977880								
D14118523	M		BRR135210 Vent					
			S98916400					
D14118523	M		BRR135210 Vent					
D22509486	M							



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO								
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
CHEVROLET											
SONIC											
		12-17	D17028926	M	C	BFR139910	Vent	BMC10317	22.2	7/8"	
RS	1.4T	14-16	D15228730	M	C	BFR139010	Vent				
SONORA											
		00-02	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10215	34.0	0.0	
		2003	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10282 1 BMC10268 2	34.0 31.7	0.0 1 1/4"	
		2004	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10282 3 BMC10268 4	34.0 31.7	0.0 1 1/4"	
		2005	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10267	34.0	0.0	
		2006	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10267	34.0	0.0	
SPARK											
Classic	1.2L	11-17	D15908801	M	C	BFR133410	Vent	BMC10583 1	22.2	7/8"	
LT	1.4L	16-18	CMD20249254		C	BFR231410	Vent				
		19-21	CMD18649093		C	BFR231410	Vent				
EV		2015	D10357779	M	C	BFR137410	Vent				
SUBURBAN											
		84-89	D0520728A	M		BFR132110	Vent	BMC10454	28.6	& 40.0	
		90-91	D36972590	M		BFR132610 BFR132620 1	Vent Vent	BMC10454	28.6	& 40.0	
		92-93	D36972590	M		BFR132910 BFR132920	Vent Vent				
		94-99	D36972590	M		BFR132910 BFR132920	Vent Vent	BMC10158	28.5	1 1/8"	
		00-02	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10215	34.0	0.0	
		03-04	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10268 3 BMC10282 4 BMC10267 5	31.7 34.0 34.0	1 1/4" 0.0 0.0	
		2005	D78576530	M	C	BFR134410	Vent	BMC10268 3 BMC10267 4	31.7 34.0	1 1/4" 0.0	
		2006	D78476520	M	C	BFR134410	Vent	BMC10268 1 BMC10267 2	31.7 34.0	1 1/4" 0.0	
		07-08	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327 1	31.7	1 1/4"	
		09-14	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"	

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
CHEVROLET										
SONIC										
S81415470	M	C	BRD134210	Tam	WBC50309		19.1 3/4"	D/I		
D14688668	M	C	BRR134610	Sol						
SONORA										
D83477070	M	C	BRR131710	Vent						
D83477070	M	C	BRR131710	Vent					(1) sin StabiliTrak®	
									(2) con StabiliTrak®	
D97478750	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 20 mm	
									(2) espesor de 17 mm	
D97478810	2								(3) sin StabiliTrak®	
									(4) con StabiliTrak®	
D78576530	M	C	BRR131710	Vent						
D83477070	M	C	BRR131710	Vent						
D97478810										
SPARK										
S81415470	M	C	BRD133710	Tam	WBC50210		19.1 3/4"	D/I		
									(1) sin ABS	
S81415470			BRD134610	Tam	WBC50373		20.6 13/16"			
S81415470			BRD134610	Tam	WBC50373		20.6 13/16"			
	M	C								
SUBURBAN										
S47320730	M				WBC50208		23.8 15/16"	D/I		
S47320730	M				WBC50208		23.8 15/16"	D/I		
									(1) con baleros incluidos	
S47320730	M		BRD131910	Tam	WBC50258		25.4 1"	D/I		
S47320730	M		BRD131910	Tam	WBC50258		25.4 1"	D/I		
D83477070	M	C	BRR131710	Vent						
			S78121960							
D97478810	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 17 mm	
									(2) espesor de 20 mm	
D97478750	2								(3) 2WD con StabiliTrak	
									(4) sin StabiliTrak®	
			S78121960						(5) 4WD con control activo defreno	
D97478810	1	M	C	BRR131710	Vent				(1) espesor de 17 mm	
									(2) espesor de 20 mm	
D97478750	2								(3) 2WD	
			S78121960						(4) 4WD	
D78576530	M	C	BRR131710	Vent					(1) 2WD	
			S78121960						(2) 4WD	
D11948312	M	C	BRR133410	Vent					(1) con control activo de freno	
			S78121960							
D11948312	M	C	BRR133410	Vent						
			S78121960							



			EJE DELANTERO								
											
PASTILLA											
ROTOR											
TIPO											
CILINDRO MAESTRO											
MEDIDA mm - in											
CHEVROLET											
SUBURBAN cont.											
		15-20	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"	
		21-23	D21739418	M		BFR232410	Vent				
TAHOE											
		2007	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327	1	31.7	1 1/4"
		2008	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327		31.7	1 1/4"
			D13638472	M	C						
		09-14	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397		31.7	1 1/4"
		15-20	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397		31.7	1 1/4"
		20-21	D21739418	M		BFR232410	Vent				
22-23											
TORNADO											
		04-11	D11768290	M	C	BFR134310	Vent	BMC10497		22.2	7/8"
		12-20	D11768290	M	C	BFR134310	Vent	BMC10569	1	22.2	7/8"
								BMC10628	2	22.2	7/8"
TORNADO VAN											
N300 N400		2022	D00012270	M		BFR138410	Vent	BMC10620		22.2	7/8"
		23-23									
TRACKER											
2 Puertas		92-95									
		1998									
		1999	D55674350	M				BMC10217	1	23.8	15/16"
		00-04	D55674350	M		BFR135110	Vent	BMC10217	1	23.8	15/16"
4 Puertas		1998	D55674350	M							
		1999	D55674350	M				BMC10217	1	23.8	15/16"
		00-04	D55674350	M		BFR135110	Vent	BMC10217	1	23.8	15/16"
		05-08	D68073480	M		BFR135110	Vent				
		21->	CMD00012250		C	BFR232610	Vent				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CHEVROLET								
SUBURBAN cont.								
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S10511710					
D21749419	M		BRR137110					
TAHOE								
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					(1) con control activo de freno
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
	M	C	S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410 Vent					
			S10511710					
D21749419	M		BRR137110					
D21749419			BRR137110					
TORNADO								
S75115160	M	C	BRD131210 Tam	WBC50295	22.2	7/8"	D/I	
S75115160	M	C	BRD131210 Tam	WBC50295	22.2	7/8"	D/I	(1) LS sin ABS
								(2) LT con ABS
TORNADO VAN								
	M		BRD134710 Tam	WBC50387	23.8	15/16"		
				WBC50388	23.8	15/16"		
TRACKER								
				WBC50267	23.8	15/16"	Izq	(1) sin ABS
				WBC50266	23.8	15/16"	Der	
				WBC50282	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS
S73815060	M			WBC50146	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS
				WBC50147	22.2	7/8"	Der	(2) con ABS
S73815060	M			WBC50157	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS
				WBC50156	22.2	7/8"	Der	(2) con ABS
	M			WBC50282	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS
S73815060	M			WBC50146	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS
				WBC50147	22.2	7/8"	Der	(2) con ABS
S73815060	M			WBC50157	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS
				WBC50156	22.2	7/8"	Der	(2) con ABS
S73815060	M			WBC50146	22.2	7/8"	Izq	
				WBC50147	22.2	7/8"	Der	
			BRD134810 Tam					



				EJE DELANTERO 									
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CHEVROLET													
TRAILBLAZER													
LS, LT, LTZ	L6	02-05	D88277590	M		BFR135210	Vent	BMC10239	25.4	1"			
	V8					BFR135310	Vent						
	L6	06-07	D11698282	M	C								
	V8												
EXT LS		03-04	D88277590	M		BFR135210	Vent	BMC10239	25.4	1"			
		2005	D11698282	M	C	BFR135210	Vent						
		2006	D11698282	M	C								
EXT LT		03-04	D88277590	M		BFR135310	Vent	BMC10239	25.4	1"			
		05-06	D11698282	M	C								
TRAVERSE													
		09-10	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"			
		11-17	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"			
		18-19	CMD18969124		C	BFR232010	Vent						
		20-23	CMD23719600		C								
TRAX													
		13-17	D14678667	M	C	BFR231510	Vent	BMC10580	23.8	15/16"			
		18-20	CMD20199144		C	BFR231510	Vent						
	1.2T	24->											
UPLANDER													
		2005	D10757980	M	C			BMC10340	25.4	1"			
		05-09	D10757980	M	C	BFR136910	Vent	BMC10340	25.4	1"			
VECTRA													
	L4	02-05						BMC10118	25.4	1"			
	V6							BMC10118	25.4	1"			
		06-08						BMC10118	25.4	1"			
VENTURE													
Corta		97-99	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10182	25.4	1"			
		00-03	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10192	25.4	1"			
Larga		98-99	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10182	25.4	1"			
		00-01	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10192	25.4	1"			
		01-04	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10192	25.4	1"			
VOLT													
Eléctrico		16-19				BFR139010	Vent						

EJE TRASERO									i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D	
CHEVROLET									
TRAILBLAZER									
D88377600	M		BRR131810 Vent						
			S78121960						
D88377600	M	C	BRR131810 Vent						
			S78121960						
D88377600	M		BRR131810 Vent						
			S78121960						
D88377600	M	C	BRR131810 Vent						
			S78121960						
D88377600	M	C	BRR131810 Vent						
			S78121960						
D88377600	M		BRR131810 Vent						
			S78121960						
D88377600	M	C	BRR131810 Vent						
			S78121960						
TRAVERSE									
D88377600	M	C	BRR134410 Vent						
D88377600	M	C	BRR134410 Vent						
D15077760									
			BRR136510 Vent						
TRAX									
S10111680	M	C	BRD134310 Tam	WBC50350	22.2	7/8"	D/I		
S10111680			BRD134310 Tam	WBC50350	22.2	7/8"	D/I		
UPLANDER									
D10937999	M	C							
D10937999	M	C	BRR133110 Sol						
VECTRA									
D10957957									
VENTURE									
S63613940	M		BRD130610 Tam	WBC50194	23.8	15/16"	D/I		
S63613940	M		BRD130610 Tam	WBC50194	23.8	15/16"	D/I		
	M								
	M								
	M								
VOLT									
D19159085									



				EJE DELANTERO																		
														TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in		
CHEVROLET																						
ZAFIRA																						
		Sin ABS	02-05	D15328741		M				BFR133910		Vent		BMC10115		23.8		15/16"				
		Con ABS		D11418252		M				BFR134010		Vent		BMC10115		23.8		15/16"				
			2006	D13618470		M				BFR420510		Vent		BMC10115		23.8		15/16"				
400 SS																						
			92-96																			
			97-02	D78576530		M		C		BFR134410		Vent										
			03-07	D78576530		M		C		BFR134410		Vent										
CHEVROLET AMERICANOS																						
ASTRO																						
			90-95											BMC10102		1		28.6		& 40.0		
BLAZER																						
			82-88							BFR130410		Vent										
CAVALIER																						
			90-91																			
EXPRESS																						
15 Pasajeros Cargo Van 3500			03-07	D78476520		M		C						BMC10345		2		37.0		0.0		
NOVA																						
			85-88																			
S10																						
			82-88	D1547070A		M				BFR130410		Vent										
SILVERADO 1500 4X4																						
Crew Cab		6.0L	2007	D10927997		M		C		BFR137310		Vent										
SUBURBAN 2500																						
			00-02	D78476520		M		C		BFR136210		Vent		BMC10216				37.0		0.0		
CHIREY																						
TIGGO 4 PRO																						
			23->	CMD00012400				C		BFR740310		0										
TIGGO 7 PRO																						
			23->	CMD92478250				C		BFR740110		Vent										
TIGGO 8 PRO																						
		1.6T	23->																			
TIGGO 8 PRO MAX																						
		2.0T	23->																			

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
CHEVROLET								
ZAFIRA								
D13628471	M		BRR131510	Sol				
D13628471	M		BRR131410	Sol				
D13628471	M							
400 SS								
S59314040								
D79276620	M	C	BRR131610	Vent				
D79276620	M	C						
CHEVROLET AMERICANOS								
ASTRO								
								(1) con ABS en ruedas traseras
USA								
					WBC50246	22.2	7/8"	
USA								
S55321640			BRD130310	Tam	WBC50254	15.8	5/8"	
USA								
D97478750	M	C	BRR132510	1 Vent				(1) altura total de 91 mm
								(2) con rodada sencilla y StabiliTrak®
USA								
					WBC50315	17.4	11/16"	
					WBC50316	17.4	11/16"	
USA								
	M				WBC50246	22.2	7/8"	
USA								
S85515830	M	C	BRD133210	Tam	WBC50187	1	26.9 1 1/16"	(1) 7000 lb PBV
USA								
D78576530	M	C	BRR132510	Vent				
CHIREY								
TIGGO 4 PRO								
CMD16738902		C	BRR740210					
TIGGO 7 PRO								
CMD22639503		C	BRR740310					
TIGGO 8 PRO								
CMD00012380		C	BRR740110	Sol				
TIGGO 8 PRO MAX								
CMD00012380		C	BRR740110	Sol				



										EJE DELANTERO	
		PASTILLA				ROTOR			TIPO	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in
CHRYSLER											
ASPEN											
		07-09	D10847991	M	C	BFR115310		Vent	BMC10376		31.7 1 1/4"
BREEZE											
		1996	D6507530A	M		BFR111610		Vent			
CIRRUS											
Sedán		96-97	D6507530A	M		BFR110410		Vent			
		98-00	D6507530A	M		BFR110410		Vent			
		01-06	D86977440	M	C	BFR110410		Vent	BMC10112	25.4	1"
	L4	07-10	D86677410	M	C	BFR111410		Vent	BMC10386	22.2	7/8"
	V6										
Convertible		01-06	D86977440	M	C	BFR110410		Vent			
		08-09	D86677410	M	C	BFR111410		Vent	BMC10386	22.2	7/8"
		2010	D86677410	M	C	BFR111410		Vent	BMC10386	22.2	7/8"
CONCORDE LHS											
		93-94	D5917470A	M							
		95-97	D6427518A	M							
		01-02	D73075970	M							
		2002	D86977440	M	C						
CORDOBA											
		80-82									
CROSSFIRE											
		04-05									
DART											
VER DODGE DART											
INTREPID											
LHS		1994	D5917470A	M							

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
CHRYSLER								
ASPEN								
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				
BREEZE								
D6417438B	M		BRR110610	Sol				
CIRRUS								
D6417438B	M		BRR110610	Sol				
			S64314410					
D6417438B	M		BRR110610	Sol				
			S64314410					
D6417438B	M		BRR110610	Sol				
			S64314410					
D86877430	M	C	BRR112210	Sol				
D10377940	M	C	BRR112410	Sol				
D6417438B	M		BRR110610	Sol				(1) con control de tracción (2) sin control de tracción
			S64314410					
D86877430	M	C	BRR112410	Sol				
D10377940	M	C	BRR112410	Sol				
CONCORDE LHS								
			S64314410					
			S64314410					
								(1) con ABS (2) sin ABS
			S64314410					
			S64314410					
CORDOBA								
				WBC50221	23.8	15/16"	D/I	
CROSSFIRE								
DART								
INTREPID								
			S64314410					



				EJE DELANTERO  														ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
CHRYSLER																													
INTREPID (cont.)																													
		95-97	D6427518A	M																									
		98-00	D73075970	M																									
		2001	D73075970	M																									
R/T		00-01	D73075970	M																									
IMPERIAL																													
		91-92							BFR110910	Vent																			
LE BARON																													
		1983													BMC10465	21.0	53/64"												
		84-85													BMC10465	21.0	53/64"												
		1986							BFR110910	Vent		BMC10467	24.0	0.0															
		1987							BFR110910	Vent		BMC10467	24.0	0.0															
		1991							BFR110910	Vent		BMC10101	22.2	7/8"															
		92-95											BMC10467	24.0	0.0														
			D5217403A	M				BFR110910	Vent		BMC10101	22.2	7/8"																
LHS																													
		95-97	D6427518A	M																									
MAGNUM																													
		81-82																											
		83-85																											
		86-88							BFR110910	Vent																			
NEW YORKER																													
		1985													BMC10465	21.0	53/64"												
		86-87							BFR110910	Vent		BMC10465	21.0	53/64"															
		88-89							BFR110910	Vent		BMC10467	24.0	0.0															
		90-94	D5217403A	M				BFR110910	Vent		BMC10467	24.0	0.0																
		92-94										BMC10467	24.0	0.0															
LHS		1994	D5917470A	M																									
		95-97	D5917470A	M																									

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D
CHRYSLER									
INTREPID (cont.)									
			S64314410						
			S64314410						
									(1) sin ABS
									(2) con ABS
			S64314410						
			S64314410						
IMPERIAL									
					WBC50274	15.8	5/8"	D/I	
LE BARON									
					WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
			BRD111010	Tam					
			BRD111010	Tam					
			BRD111010	Tam	WBC50274	15.8	5/8"	D/I	
			BRD111010	Tam	WBC50274	15.8	5/8"	D/I	
LHS									
			S64314410						
MAGNUM									
					WBC50221	23.8	15/16"	D/I	
					WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
NEW YORKER									
			BRD111010	Tam					
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
			BRD111010	Tam	WBC50274	15.8	5/8"	D/I	
			S64314410						
			S64314410						
			S64314410						



						EJE DELANTERO									
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in			
CHRYSLER															
PACIFICA															
		2004								BMC10241	1	23.8	15/16"		
										BMC10279	2	25.4	1"		
		05-06								BMC10279		25.4	1"		
		07-08								BMC10550		25.4	1"		
		17-22	D15898800	M	C	BFR117110	Vent								
PHANTOM															
		87-88				BFR110910	Vent	BMC10465		21.0	53/64"				
		1989				BFR110910	Vent	BMC10467		24.0	0.0				
		1990				BFR110910	Vent	BMC10467	1	24.0	0.0				
								BMC10101	2	22.2	7/8"				
		1991				BFR110910	Vent	BMC10467	1	24.0	0.0				
								BMC10101	2	22.2	7/8"				
		92-94				BFR110910	Vent	BMC10467		24.0	0.0				
								BMC10101	1	22.2	7/8"				
PT CRUISER															
		01-04	D84177160	M	C	BFR113810	Vent	BMC10224		23.8	15/16"				
								BMC10230	1	23.8	15/16"				
		05-08	D84177160	M	C	BFR113810	Vent								
		2009	D84177160	M	C	BFR113810	Vent								
		2010	D84177160	M	C	BFR113810	Vent								
Turbo		03-04	D84177160	M	C			BMC10224		23.8	15/16"				
05-07		D84177160	M	C											
SEBRING															
		1997				BFR111610	Vent								
		98-00				BFR111610	Vent								
SHADOW															
		89-90				BFR110910	Vent	BMC10101		22.2	7/8"				
								BMC10465		21.0	53/64"				
		91-94	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10101		22.2	7/8"				
								BMC10465		21.0	53/64"				
Turbo		91-94	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10101		22.2	7/8"				
							BMC10465		21.0	53/64"					

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D
CHRYSLER									
PACIFICA									
								⁽¹⁾ sin control de tracción	
								⁽²⁾ con control de tracción	
CMD19019128		C							
PHANTOM									
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
									⁽¹⁾ con rin 15" y 16"
									⁽²⁾ con rin 14"
									⁽¹⁾ con rin 15"
									⁽²⁾ con rin 14"
									⁽¹⁾ con rin 14"
PT CRUISER									
D6417438B	M								
			BRD111010	Tam	WBC50196	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ sin ABS
D6417438B	M								
S81015420									
D6417438B	M								
SEBRING									
			BRR110910	Sol					
			S64314410						
			BRR110910	Sol					
			S64314410						
SHADOW									
			S64314410						
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
			S64314410						
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	
			S64314410						
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I	



											
		PASTILLA				ROTOR			TIPO	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in
CHRYSLER											
SPIRIT											
		1990				BFR110910	Vent	BMC10465	21.0	53/64"	
		91-95	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10101	22.2	7/8"	
								BMC10467	24.0	0.0	
								BMC10101	22.2	7/8"	
R/T		90-95						BMC10467	24.0	0.0	
TOWN & COUNTRY											
		1993	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10467	24.0	0.0	
						BFR112610	Vent				
		94-95	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10467	24.0	0.0	
						BFR112610	Vent				
	4 discos	1996	D6427518A	M		BFR112610	Vent	BMC10162	23.8	15/16"	
		97-00	D5917470A	M		BFR113410	Vent	BMC10162	1	23.8	15/16"
	2 discos		D6427518A	M				BMC10183	2	23.8	15/16"
	4 discos	01-02	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10243	1	27.0	1 1/16"
	2 discos		D85677320	M	C	BFR110110	Vent	BMC10162	23.8	15/16"	
		03-05	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10241	1	23.8	15/16"
							BMC10279	2	25.4	1"	
		06-07	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10279	25.4	1"	
		2008	D13278439	M	C	BFR114810	Vent	BMC10550	25.4	1"	
		09-11	D13278439	M	C	BFR114810	Vent	BMC10550	25.4	1"	
			D12738389	M	C						
	12-16	D13278439	1	M	C	BFR114810	Vent	BMC10550	25.4	1"	
		D12738389		M	C						
			D15898800	2	M	C	BFR117110	Vent			
VALIANT											
Duster		70-76									
VOLARE											
		83-85						BMC10465	21.0	53/64"	
		86-89				BFR110910	Vent	BMC10465	21.0	53/64"	
VOYAGER / GRAND VOYAGER											
		91-93	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10467	24.0	0.0	
						BFR112610	Vent				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CHRYSLER								
SPIRIT								
			BRD111010	Tam	WBC50274	15.8	5/8"	D/I
			S64314410					
			BRD111010	Tam	WBC50274	15.8	5/8"	D/I
			S64314410					
TOWN & COUNTRY								
S53821680					WBC50263	19.1	3/4"	D/I
			BRD111910	1 Tam				(1) altura total de 108 mm
S53821680					WBC50263	1	19.1 3/4"	D/I
			BRD111910	3 Tam	WBC50283	2	17.4 11/16"	D/I
S53821680			BRD111910	Tam	WBC50137	19.1	3/4"	D/I
			BRR110910	Sol				(1) sin control de tracción
S71414850			BRD112710	Tam	WBC50142	20.6	13/16"	D/I
					WBC50137	19.1	3/4"	D/I
D85877340	M	C	BRR110910	Sol				(1) con control de tracción
			S81222020					(2) sin control de tracción
S71414850					WBC50142	20.6	13/16"	D/I
D85877340	M	C	BRR110910	Sol				(1) sin control de tracción
			S81222020					(2) con control de tracción
D85877340	M	C	BRR110910	Sol				
			S81222020					
D13268438	M	C	BRR112910	Sol				
D13268438	M	C	BRR112910	Sol				
D13268438	M	C	BRR112910	Sol				(1) caliper de 1 pistón
D15968811	M	C	BRR113410	Sol				(2) con caliper de 2 pistones
VALIANT								
					WBC50130	20.6	13/16"	D/I
					WBC50221	23.8	15/16"	D/I
VOLARE								
					WBC50239	15.8	5/8"	D/I
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I
VOYAGER / GRAND VOYAGER								
S53821680					WBC50263	1	19.1 3/4"	D/I
			BRD111910	2 Tam				(1) FWD
								(2) altura total de 108 mm



				EJE DELANTERO   									
		2012... 2013... 2014...		PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CHRYSLER													
VOYAGER / GRAND VOYAGER (cont.)													
		94-95	D5217403A	M		BFR110910	Vent	BMC10467	24.0	0.0			
						BFR112610	Vent						
		1996	D5917470A	M		BFR112610	Vent	BMC10162	23.8	15/16"			
	4 discos	97-00	D5917470A	M		BFR113410	Vent	BMC10162	1	23.8	15/16"		
	2 discos							BMC10183	2	23.8	15/16"		
	4 discos	01-02	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10243	1	27.0	1 1/16"		
	2 discos		D85677320	M	C	BFR110110	Vent	BMC10162	23.8	15/16"			
VOYAGER													
	4 discos	03-04	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10241	1	23.8	15/16"		
						BMC10279	2	25.4	1"				
	2 discos		D85677320	M	C	BFR110110	Vent	BMC10162	23.8	15/16"			
	4 discos	2005	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10241	1	23.8	15/16"		
								BMC10279	2	25.4	1"		
	2 discos		D85677320	M	C	BFR110110	Vent	BMC10162	3	23.8	15/16"		
							BMC10319	4	23.8	15/16"			
4 discos	06-08	D85777330	M	C	BFR114410	Vent	BMC10279	1	25.4	1"			
							BMC10162	2	23.8	15/16"			
2 discos		D85677320	M	C	BFR110110	Vent	BMC10319	3	23.8	15/16"			
200													
	L4	12-14	D86677410	M	C	BFR111410	Vent	BMC10386	22.2	7/8"			
		15-16	D16408867	M		BFR115410	Vent						
	V6	2012	D86677410	M	C	BFR111410	Vent	BMC10386	22.2	7/8"			
		2013	D86677410	M	C			BMC10386	22.2	7/8"			
		15-16	D16408867	M		BFR116510	Vent						
Convertible		12-13	D86677410	M	C			BMC10386	22.2	7/8"			
300 / 300C													
	V6	06-07	D10567962	M	C	BFR113510	Vent	BMC10329	2	25.4	1"		
								BMC10321	3	25.4	1"		
		2008	D10567962	M	C	BFR113510	Vent						
		09-10	D10567962	M	C	BFR113510	Vent	BMC10380	25.4	1"			

EJE TRASERO										
 PASTILLA / ZAPATA		 SM	 CM	 ROTOR / TAMBOR	TIPO	 CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D	
CHRYSLER										
VOYAGER / GRAND VOYAGER (cont.)										
S53821680			BRD111910	Tam	WBC50263	1	19.1	3/4"	D/I	(1) sin ABS
					WBC50283	2	17.4	11/16"	D/I	(2) con ABS
S53821680			BRD111910	Tam	WBC50137		19.1	3/4"	D/I	
			BRR110910	Sol						(1) sin control de tracción
S71414850			BRD112710	Tam	WBC50142		20.6	13/16"	D/I	(2) con control de tracción
					WBC50137		19.1	3/4"	D/I	
D85877340	M	C	BRR110910	Sol						(1) con control de tracción
			S81222020							(2) sin control de tracción
S71414850					WBC50142		20.6	13/16"	D/I	
VOYAGER										
D85877340	M	C	BRR110910	Sol						(1) sin control de tracción
			S81222020							(2) con control de tracción
S71414850					WBC50142		20.6	13/16"	D/I	
D85877340	M	C	BRR110910	Sol						(1) sin control de tracción
			S81222020							(2) con control de tracción
S71414850					WBC50142		20.6	13/16"	D/I	(3) sin ABS
										(4) con ABS
D85877340	M	C	BRR110910	Sol						(1) con control de tracción
			S81222020							(2) sin control de tracción
S71414850					WBC50142		20.6	13/16"	D/I	(3) con ABS
200										
D10377940	M	C	BRR112210	Sol						
CMD17348958		C	BRR113810	Sol						
D10377940	M	C	BRR112210	Sol						
D86877430	M	C	BRR112410	Sol						
CMD17348958		C	BRR113810	Sol						
D86877430	M	C	BRR112410	Sol						
300 / 300C										
D10577963	M	C	BRR111510	Sol						(1) sin asistente de freno de emergencia
										(2) con asistente de freno de emergencia y puertos de 14 mm
										(3) con asistente de freno de emergencia y puertos de 12 mm
D10577963	M	C	BRR111510	Sol						
D10577963	M	C	BRR111510	Sol						



				EJE DELANTERO  							CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
CHRYSLER														
300 / 300C (cont.)														
	V8	12-16	D11498259	M		BFR113510	Vent							
		17-21	D11498259	M		BFR113510	Vent							
		2005	D10587965	M	C	BFR113210	Vent	BMC10321	2	25.4	1"			
		06-07	D10587965	M	C	BFR113210	Vent	BMC10329	2	25.4	1"			
								BMC10321	3	25.4	1"			
		2008	D10587965	M	C	BFR113210	Vent							
		09-10	D10587965	M	C	BFR113210	Vent	BMC10380	25.4	1"				
		12-16	D11498259	M		BFR113210	Vent							
SRT-8		17-21	D11498259	M		BFR113210	Vent							
		2006	D11498259	M		BFR113610	Vent	BMC10321	25.4	1"				
		2007	D11498259	M		BFR113610	Vent							
08-14	D11498259	M		BFR113610	Vent									
300M														
		99-01	D5917470A	M										
		02-04	D86977440	M	C									
CHRYSLER AMERICANOS														
CIRRUS														
		01-06	D86977440	M	C	BFR110410	Vent	BMC10274	23.8	15/16"				
SEBRING														
	V6	05-06	D86977440	M	C	BFR110410	Vent							
	L4							BMC10274	23.8	15/16"				
TOWN & COUNTRY														
		91-95	D5217403A	M		BFR110910	Vent							
						BFR112610	Vent							
VOYAGER / GRAND VOYAGER AWD														
		91-95	D5217403A	M		BFR110910	Vent							
						BFR112610	Vent							

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CHRYSLER								
300 / 300C (cont.)								
D10537958	M		BRR111510	Sol				(1) con frenos de alto rendimiento
D10537958	M		BRR111510	Sol				
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				(1) sin ESP (2) con ESP
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				(1) sin asistente de freno de emergencia (2) con asistente de freno de emergencia y puertos de 14 mm (3) con asistente de freno de emergencia y puertos de 12 mm
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				
D10537958	M		BRR111110	Vent				(1) con frenos de alto rendimiento
D10537958	M		BRR111110	Vent				
D10537958	M		BRR111110	Vent				
D10537958	M		BRR111110	Vent				
D10537958	M		BRR111110	Vent				
D10537958	M		BRR111110	Vent				
300M								
			S64314410					
			S64314410					
CHRYSLER AMERICANOS								
USA								
					WBC50160	19.1	3/4"	
USA								
D6417438B	M		BRR110610	Sol				
					WBC50160	19.1	3/4"	
USA								
					WBC50273	19.1	3/4"	
			BRD111910	1 Tam				(1) altura total de 108 mm
VOYAGER / GRAND VOYAGER AWD								
S53821680					WBC50273	19.1	3/4"	
			BRD111910	1 Tam				(1) altura total de 108 mm



				EJE DELANTERO  																			
		PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in							
CUPRA																							
ATECA																							
		2.0T		20-23		CMD16338849				C		BFR376010		Vent									
LEON																							
				20->		CMD17608989				C		BFR371910		Vent									
DODGE																							
ATOS																							
				00-03		D11488258		1		M				BFR113710		Sol		BMC10114		20.6		13/16"	
				03-04		D11428253		1		M				BFR115010		Vent		BMC10114		20.6		13/16"	
				05-12		D11428253		1		M				BFR115010		Vent		BMC10114		20.6		13/16"	
ATTITUDE																							
GL		2 discos		06-11		D11568266				M		C		BFR111010		Vent		BMC10343		22.2		7/8"	
				12-14		D15938806				M		C		BFR114610		Vent		BMC10563		20.6		13/16"	
				15->		CMD17318956						C		BFR115810		Vent		BMC10579		19.1		3/4"	
GLS / GLS Sport		4 discos		06-11		D11568266				M		C		BFR111010		Vent							
				12-14		D15938806				M		C		BFR114610		Vent		BMC10553		20.6		13/16"	
AVENGER																							
				08-12		D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10384		22.2		7/8"	
				10-12		D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10386		22.2		7/8"	
				13-14		D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10386		22.2		7/8"	
R/T				08-09		D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10386		22.2		7/8"	
CALIBER																							
SE		2 discos		07-09		D86677410				M		C		BFR111910		Vent		BMC10360		20.6		13/16"	
SE / SXT		4 discos				D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10357		20.6		13/16"	
SXT																							
SE / SXT		2.4L		10-11		D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10357		20.6		13/16"	
				2012		D86677410				M		C		BFR111910		Vent		BMC10357		20.6		13/16"	
R/T				2007		D86677410				M		C		BFR111410		Vent		BMC10357		20.6		13/16"	
SRT-4				08-09		D10588236				M													
CHALLENGER																							
GT		V6 3.6L		13-23		D10588236				M				BFR113210		Vent		BMC10380		25.4		1"	
SE				2009		D10567962				M		C		BFR113510		Vent		BMC10380		25.4		1"	
R/T		V6 3.6L		13-17		D10588236				M				BFR113210		Vent		BMC10380		25.4		1"	
		V8 5.7L		09-13		D10588236				M				BFR113210		Vent		BMC10380		25.4		1"	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
CUPRA								
ATECA								
CMD17618990		C						
LEON								
CMD17799008		C						
DODGE								
ATOS								
S70713790					WBC50105	17.8	45/64"	D/I (1) pastilla chica
S70713790					WBC50105	17.8	45/64"	D/I (1) Pastilla alta
S70713790			BRD110310	Tam	WBC50105	17.8	45/64"	D/I (1) Pastilla alta
ATTITUDE								
S91016160			BRD111110	Tam	WBC50195	17.4	11/16"	D/I
S10211616			BRD111310	Tam	WBC50345	17.8	45/64"	D/I
S92416240			BRD111520	1 Tam	WBC50181	19.1	3/4"	(1) con balero doble instalado
D11578267	M							
D15448428	M	C	BRR113510	Sol				
AVENGER								
S91914620			BRD113910	Tam	WBC50197	20.6	13/16"	D/I
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D86877430	M	C						
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D86877430	M	C	BRR112410	Sol				
CALIBER								
S91914620			BRD113910	Tam	WBC50197	20.6	13/16"	D/I
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D86877430	M	C						
D10377940	M	C	BRR112410	Sol				
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D86877430	M	C	BRR112410	Sol				
CHALLENGER								
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				
D10577963	M	C	BRR111510	Sol				
D10577963	M	C	BRR111110	Vent				
D10577963	M	C	BRR111510	Sol				



			EJE DELANTERO								
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
DODGE											
CHALLENGER (cont.)											
Scat Pack	V8 6.4L	15-19	D11498259	M		BFR113610	Vent				
SRT-8	V8 6.1L V8 6.4L	08-14	D11498259	M		BFR113610	Vent				
SRT / Widebody	V8 6.2L S/C	15-23									
CHARGER											
Daytona R/T		2006	D10587965	M	C	BFR113210	Vent	BMC10321	25.4	1"	
R/T	5.7L	2006	D10587965	M	C	BFR113210	Vent	BMC10321	25.4	1"	
		2007	D10587965	M	C	BFR113210	Vent				
		08-19	D10587965	M	C	BFR113210	Vent				
SE	V6	06-07 14-15	D10567962	M	C	BFR113510	Vent	BMC10321	1 25.4	1"	
								BMC10329	2 25.4	1"	
SXT	V6	06-07	D10567962	M	C	BFR113210	Vent	BMC10329	1 25.4	1"	
								BMC10321	2 25.4	1"	
		2008	D10567962	M	C	BFR113210	Vent				
		09-11	D10567962	M	C	BFR113210	Vent	BMC10380	25.4	1"	
		2012	D10567962	M	C	BFR113510	Vent	BMC10380	25.4	1"	
		2013	D10567962	M	C	BFR113510	Vent				
SRT	6.2L	15-16									
		17-19									
SRT Widebody		20-23									
SRT-8		07-14	D11498259	M		BFR113610	Vent				
Patrulla		06-09	D10587965	M	C	BFR113210	Vent	BMC10321	25.4	1"	
		10-12	D10567962	M	C	BFR113210	Vent				
		13-19	D17678998	M		BFR113210	Vent				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
DODGE								
CHALLENGER (cont.)								
D10537958	M							Frenos Brembo de 4 pistones
D10537958	M							6.1L 08-10 y 6.4L 11-14
D10537958	M							Frenos Brembo de 4 pistones
D10537958	M							Frenos Brembo de 6 pistones
CHARGER								
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					
D10577963	M	C	BRR111510 Sol					⁽¹⁾ con puertos de 12 mm
D10577963	M	C	BRR111510 Sol					⁽²⁾ con puertos de 14 mm
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					⁽¹⁾ con puertos de 14 mm
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					⁽²⁾ con puertos de 12 mm
D10577963	M	C	BRR111510 Sol					
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					
D10577963	M	C	BRR111510 Sol					
D10577963	M	C	BRR111510 Sol					
D10577963	M	C	BRR111510 Sol					
D10577963	M	C	BRR111110 Vent					Frenos Brembo de 6 pistones
D10537958	M							Frenos Brembo de 6 pistones
D10577963	M	C						Frenos Brembo de 6 pistones
D10537958	M							No salió esta versión en 2011
D10577963	M	C						
D10577963	M	C						
D17668997	M							



			EJE DELANTERO								
								TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
DODGE											
D-100											
		73-78	D08670190	M							
			D2697179A	M							
		79-80	D08670190	M					BMC10453	28.5	1 1/8"
			D2697179A	M							
		81-93	D08670190	M					BMC10453	28.5	1 1/8"
			D2697179A	M							
D-150											
		80-85	D2697179A	M					BMC10453	28.5	1 1/8"
		86-93	D2697179A	M		BFR112310	Vent	BMC10453	28.5	1 1/8"	
D-250											
		73-78	D08670190	M							
		79-80	D08670190	M							
		81-84	D08670190	M							
			D2697179A	M							
		85-87	D2697179A	M					BMC10453 1	28.5	1 1/8"
									BMC10485 2	28.5	1 1/8"
		88-89	D2697179A	M					BMC10453	28.5	1 1/8"
									BMC10485	28.5	1 1/8"
		90-93	D2697179A	M					BMC10485	28.5	1 1/8"
DAKOTA											
	V6 3.7L	1996									
		05-06	D10847991	M	C	BFR116410	Vent	BMC10305 1	28.5	1 1/8"	
								BMC10306 2	28.5	1 1/8"	
		07-12	D10847991	M	C	BFR116410	Vent	BMC10305 1	28.5	1 1/8"	
								BMC10306 2	28.5	1 1/8"	
DART											
		70-76									
		77-81									
		83-85							BMC10465	21.0	53/64"
		86-89				BFR110910	Vent	BMC10465	21.0	53/64"	
		13-16	D16408867	M		BFR115410	Vent				
DURANGO											
		1998				BFR113310	Vent				
		1999				BFR113310	Vent	BMC10203	28.5	1 1/8"	
		00-02				BFR113310	Vent	BMC10203	28.5	1 1/8"	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
DODGE								
D-100								
					WBC50221	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50221	23.8 15/16"	D/I	
D-150								
					WBC50221	23.8 15/16"	D/I	
			BRD111810	Tam	WBC50221	23.8 15/16"	D/I	
D-250								
S35821400								
S35821400					WBC50124	22.2 7/8"	Izq	(1) para eje trasero de 5000 lb
					WBC50125	22.2 7/8"	Der	(2) para eje trasero de 4500 lb
S35821400					WBC50289	25.4 1"	Izq	
					WBC50290	25.4 1"	Der	
					WBC50124	22.2 7/8"	Izq	
					WBC50125	22.2 7/8"	Der	
S35821400					WBC50124	22.2 7/8"	Izq	
					WBC50125	22.2 7/8"	Der	
DAKOTA								
S53821680					WBC50263	1 19.1 3/4"	D/I	(1) con tambor de 9"
					WBC50185	1 26.9 1 1/16"	D/I	(1) con ABS en ruedas traseras
								(2) con ABS en las 4 ruedas
S92215820					WBC50185	1 26.9 1 1/16"	D/I	(1) con ABS en ruedas traseras
								(2) con ABS en las 4 ruedas
DART								
					WBC50130	20.6 13/16"	D/I	
					WBC50221	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50239	15.8 5/8"	D/I	
			BRD111010	Tam	WBC50239	15.8 5/8"	D/I	
CMD16478875		C						
DURANGO								
S72321820					WBC50124	22.2 7/8"	Izq	
					WBC50125	22.2 7/8"	Der	
S72321820					WBC50289	25.4 1"	Izq	
					WBC50290	25.4 1"	Der	
S72321820					WBC50289	25.4 1"	Izq	
					WBC50290	25.4 1"	Der	

82

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
DODGE										
DURANGO										
D89877750	M									
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				(1) con control de tracción		
								(2) sin control de tracción		
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				(1) con control de tracción		
								(2) sin control de tracción		
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				(1) sin control de estabilidad		
								(2) con control de estabilidad		
D96778690	M	C	BRR110410	Vent						
D14988698	M	C	BRR112810	Sol						
			BRR113210	Vent						
D14988698	M	C	BRR112810	Sol						
D14988698	M	C	BRR112810	Sol						
			BRR113210	Vent						
S72321820					WBC50289	25.4	1"	Izq		
					WBC50290	25.4	1"	Der		
D89877750	M									
D14988698	M	C	BRR113210	Vent						
D14988698	M	C	BRR113210	Vent						
D10537958	M									
			BRR113210	Vent						
D10537958										
GRAND CARAVAN										
D15968811	M	C	BRR113410	Sol						
H100										
					WBC50116	22.2	7/8"	Izq		
					WBC50115	22.2	7/8"	Der		
S10261399			BRD110410	Tam	WBC50302	17.4	11/16"	Izq		
					WBC50299	17.4	11/16"	Der		
S10031673			BRD110110	Tam	WBC50335	22.2	7/8"	D/I		
i10										
S10441706			BRD112610	Tam	WBC50334	15.8	5/8"	D/I		



			EJE DELANTERO										
								TIPO			MEDIDA mm - in		
DODGE													
JOURNEY													
		09-11	D13278481	M	C	BFR114810	Vent	BMC10530		23.8	15/16"		
	L4	12-13	D15898800	M	C	BFR114810	Vent	BMC10530	1	23.8	15/16"		
	V6					BFR117110	Vent	BMC10568	2	27.0	1 1/16"		
	L4	14-20	D15898800	M	C	BFR117110	Vent	BMC10568		27.0	1 1/16"		
	1.5T	22-23	CMD00012320		C								
GT	V6	17-19	D15898800	M	C	BFR117110	Vent	BMC10568					
R/T		09-11	D13278481	M	C	BFR114810	Vent	BMC10530		23.8	15/16"		
		12-16	D15898800	M	C	BFR117110	Vent	BMC10568		27.0	1 1/16"		
MICROBUS													
		80-83	D2697179A	M				BMC10453		28.5	1 1/8"		
		84-87	D2697179A	M				BMC10453	1	28.5	1 1/8"		
								BMC10485	2	28.5	1 1/8"		
		88-93	D2697179A	M				BMC10485		28.5	1 1/8"		
NEON													
	2 discos	95-99	D6427518A	M		BFR111510	Vent	BMC10148		21.0	53/64"		
		00-01	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10225		22.2	7/8"		
		02-04	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10225		22.2	7/8"		
	4 discos	95-99	D6427518A	M		BFR111510	Vent	BMC10149		22.2	7/8"		
		00-01	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10224		23.8	15/16"		
		02-04	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10224	1	23.8	15/16"		
								BMC10230	2	23.8	15/16"		
		2005	D73075970	M		BFR114210	Vent	BMC10224		23.8	15/16"		
Fiat Tipo / Egea		17-18 2020	CMD20669298		C								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
DODGE								
JOURNEY								
D13268438	M	C	BRR112910	Sol				
D15968811	M	C	BRR112910	Sol				(1) solo L4
			BRR113410	Sol				(2) solo V6
D15968811	M	C	BRR113410	Sol				
								Desde Oct. 2021
D15968811	M	C	BRR113410	Sol				
D13268438	M	C	BRR112910	Sol				
D15968811	M	C	BRR113410	Sol				
MICROBUS								
					WBC50289	25.4	1"	Izq
					WBC50290	25.4	1"	Der
					WBC50219	26.9	1 1/16"	Izq
					WBC50220	26.9	1 1/16"	Der
					WBC50124	3	22.2	7/8"
					WBC50125	3	22.2	7/8"
					WBC50289	4	25.4	1"
					WBC50290	4	25.4	1"
					WBC50219	5	26.9	1 1/16"
					WBC50220	5	26.9	1 1/16"
					WBC50133	6	28.5	1 1/8"
					WBC50134	6	28.5	1 1/8"
					WBC50124	1	22.2	7/8"
					WBC50125	1	22.2	7/8"
					WBC50289	2	25.4	1"
					WBC50290	2	25.4	1"
					WBC50133	3	28.5	1 1/8"
					WBC50134	3	28.5	1 1/8"
NEON								
S68914730			BRD110910	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I
S68914730			BRD110910	Tam	WBC50148	17.4	11/16"	D/I
S68914730			BRD110910	Tam	WBC50261	17.4	11/16"	D/I
D6417438B	M							
			S64314410					
D6417438B	M							
			S64314410					
D6417438B	M							(1) con ABS
								(2) sin ABS
			S64314410					
D6417438B	M							
			S64314410					




				  									
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
DODGE													
NEON													
R/T	2 discos	98-99	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10148	21.0	53/64"			
		00-01	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10225	22.2	7/8"			
		02-04	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10225	22.2	7/8"			
	4 discos	00-04	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10224	23.8	15/16"			
SRT-4		2004	D6427518A	M		BFR114210	Vent	BMC10224	23.8	15/16"			
		04-05	D73075970	M				BMC10224	23.8	15/16"			
NITRO													
		07-12	D12738389	M	C	BFR116710	Vent	BMC10377	27.0	1 1/16"			
RAM CHARGER													
		88-96	D2697179A	M		BFR112310	Vent	BMC10453	28.5	1 1/8"			
STRATUS													
	4 discos	95-97	D6507530A	M		BFR110410	Vent						
		98-00	D6507530A	M		BFR110410	Vent						
	2 discos	95-00	D6507530A	M		BFR111610	Vent	BMC10154	22.2	7/8"			
		01-06	D86977440	M	C	BFR110410	Vent	BMC10112	25.4	1"			
R/T		97-00	D6507530A	M		BFR110410	Vent						
		01-06	D86977440	M	C	BFR110410	Vent	BMC10112	25.4	1"			
VAN 1000													
		08-09											
VERNA													
		04-06	D40472930	M		BFR115610	Vent						
VIPER													
		04-10						BMC10203	28.5	1 1/8"			
VISION													
		15-18	CMD19069135		C	BFR390310	Vent						
DODGE AMERICANOS													
CARAVAN													
	AWD	91-95	D5217403A	M		BFR110910	Vent						
						BFR112610	Vent						
D50													
		83-86											

EJE TRASERO										
										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
DODGE										
NEON										
S68914730			BRD110910	Tam	WBC50239	15.8	5/8"	D/I		
S68914730			BRD110910	Tam	WBC50148	17.4	11/16"	D/I		
S68914730			BRD110910	Tam	WBC50261	17.4	11/16"	D/I		
D6417438B	M									
			S64314410							
D6417438B	M									
			S64314410							
D6417438B	M									
			S64314410							
NITRO										
D12748390	M	C	BRR113010	Sol						
RAM CHARGER										
					WBC50221	23.8	15/16"	D/I		
STRATUS										
D6417438B	M		BRR110610	Sol					(1) con ABS	
			S64314410							
D6417438B	M		BRR110610	Sol					(1) con ABS	
			S64314410							
			BRD111010	Tam	WBC50280	19.1	3/4"	D/I	(2) sin ABS	
D6417438B	M		BRR110610	Sol						
			S64314410							
D6417438B	M		BRR110610	Sol						
			S64314410							
D6417438B	M		BRR110610	Sol						
			S64314410							
VAN 1000										
S52413700										
VERNA										
S80814950			BRD113510	Tam	WBC50105	17.8	45/64"	D/I		
VIPER										
VISION										
S10291695	1		BRD112510	Tam					(1) con frenos TRW / VARGA	
S00015110	2								(2) con frenos ATTE	
DODGE AMERICANOS										
USA										
					WBC50273	3	19.1	3/4"		
			BRD111910	Tam						
USA										
					WBC50321	20.6	13/16"			
					WBC50322	20.6	13/16"			



				EJE DELANTERO    													
		PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
DODGE AMERICANOS																	
RAM 50																	
		87-93															
STRATUS																	
SE / LE		2 discos		04-06						BFR110410		Vent		BMC10274		23.8 15/16"	
FIAT																	
ALBEA																	
		09-10		D15388747		M				BFR390110		Vent					
ARGO																	
		21->								BFR390410		Vent					
										BFR390310		Vent					
DUCATO																	
Van / Wagon / Chasis				08-23		D15408748		M				BFR117310		Vent			
GRANDE PUNTO																	
Punto		07-09								BFR390310		Vent					
		2009		D35072420		M											
IDEA ADVENTURE																	
		08-09		D15388747		M				BFR390410		Vent					
MOBI																	
		17->		CMD00013490				C		BFR390710		Sol					
PALIO																	
Sedán / HB				04-08		D15388747		M				BFR390110		Vent		BMC10506 22.2 7/8"	
HB				13-17								BFR390310		Vent			
Adventure				04-11		D15388747		M				BFR390110		Vent		BMC10506 22.2 7/8"	
				13-20		D15388747		M				BFR390410		Vent		BMC10506 ¹ 22.2 7/8"	
Sporting		1.6L		16-17		D15388747		M				BFR390110		Vent			
PANDA																	
4X4		07-09		D15388747		M				BRR390210		Sol					
		11-12								BRR390210		Sol					
STRADA PICK UP																	
Adventure		07-10		D15388747		M				BFR390110		Vent		BMC10506 22.2 7/8"			
		13-14								BFR390410		Vent		BMC10506 ¹ 22.2 7/8"			
Doble Cabina				11-14		D15388747		M				BFR390110		Vent		BMC10506 22.2 7/8"	
Trekking				09-14		D15388747		M				BFR390110		Vent		BMC10506 22.2 7/8"	

EJE TRASERO										
										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
DODGE AMERICANOS										
USA										
					WBC50325		23.8	15/16"		
USA										
					WBC50160		19.1	3/4"		
FIAT										
ALBEA										
S00015050										
ARGO										
S10291695	1		BRD112510	Tam					(1) con frenos TRW / VARGA	
S00015110	2								(2) con frenos ATTE	
DUCATO										
D18409068	M		BRR114110	Vent						
D15708779	M	C								
			S10671722							
GRANDE PUNTO										
S10291695										
IDEA ADVENTURE										
S10271693					WBC50361		20.6	13/16"	D/I	
MOBI										
			BRD390410	Tam	WBC50389		19.1	3/4"		
PALIO										
S00015050					WBC50111		19.1	3/4"	D/I	
S10291695			BRD112510	Tam						
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	1	20.6	13/16"	D/I	(1) dos orificios de fijación, Sist. Bosch
					WBC50356	2	20.6	13/16"	D/I	(2) un orificio de fijación
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	3	20.6	13/16"	D/I	(1) sin ABS (2) con ABS
					WBC50356	4	20.6	13/16"	D/I	(3) dos orificios de fijación Sist. Bosch (4) un orificio de fijación (hasta 2016)
PANDA										
										En 2010 no se comercializo
STRADA PICK UP										
S00015090					WBC50361	1	20.6	13/16"	D/I	(1) dos orificios de fijación, Sist. Bosch
					WBC50356	2	20.6	13/16"	D/I	(2) un orificio de fijación
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	3	20.6	13/16"	D/I	(1) sin ABS (2) con ABS
					WBC50356	4	20.6	13/16"	D/I	(3) dos orificios de fijación, Sist. Bosch (4) un orificio de fijación
S00015090					WBC50359	5	20.6	13/16"	D/I	(5) cuerpo de aluminio
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	1	20.6	13/16"	D/I	(1) dos orificios de fijación, Sist. Bosch
					WBC50356	2	20.6	13/16"	D/I	(2) un orificio de fijación
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	1	20.6	13/16"	D/I	(1) dos orificios de fijación, Sist. Bosch
					WBC50356	2	20.6	13/16"	D/I	(2) un orificio de fijación



																					
PASTILLA		SM		CM		ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in									
FIAT																					
UNO																					
		13-20		D00013800		M				BFR390610 Vent											
										BFR390710 Sol											
500																					
		09-11								BFR390310 Vent											
		12-17		D15688777		M		C		BFR390310 Vent											
500 L																					
		15-19		CMD17218945				C													
500 X																					
		2016		CMD18119046				C		BFR115410 Vent											
500 ABARTH																					
		12-13								BFR390410 Vent											
		14-17 2019								BFR390410 Vent											
FORD																					
AEROSTAR																					
		1991		D2497125A		M				BFR122810 Vent											
										BFR122820 1 Vent											
		92-93		D2497125A		M															
		94-95		D2497125A		M															
BRONCO																					
Sport		21-23		CMD23009536				C													
Raptor		3.0L		22-23						BFR223410 Vent											
CONTOUR																					
		L4		95-97																	
				98-00																	
		V6		1997																	
				98-00																	
COUGAR																					
		84-86										BMC10469 1 21.0 53/64"									
		1988																			
		89-90																			
		91-92								BFR122210 Vent											
		93-95								BFR122210 Vent											
XR7		93-94								BFR122210 Vent											
COURIER																					
		01-12		D11408251		M		C		BFR126110 Vent		BMC10110 23.8 15/16"									
E-150 / ECONOLINE 150																					
Carga / Pasaje		1995		D63275030		M				BFR123810 Vent		BMC10478 2 27.0 1 1/16"									
										BFR123820 1 Vent		BMC10501 3 27.0 1 1/16"									

EJE TRASERO													
 PASTILLA / ZAPATA		 SM	 CM	 ROTOR / TAMBOR		TIPO	 CILINDRO DE RUEDA				MEDIDA mm - in	I / D	
FIAT													
UNO													
S10291695	1			BRD390410	Tam						(1) con frenos TRW / VARGA		
S00015110	2										(2) desde 2015 con frenos ATTE (1) con frenos ABS		
											(2) sin ABS, cil. Dorado, frenos ATTE (3) sin ABS, cil. Azul, frenos ATTE		
500													
				BRR390210	Sol								
D15698778		M	C	BRR390210	Sol								
500 L													
											2017 no salió este modelo		
500 X													
CMD18099044			C	BRR114310	Sol								
500 ABARTH													
D15698778		M	C	BRR390210	Sol								
D15698778		M	C										
FORD													
AEROSTAR													
S58120890						WBC50269	22.2	7/8"	D/I		(1) incluye baleros cónicos		
S58120890						WBC50269	22.2	7/8"	D/I				
S58120890						WBC50287	23.8	15/16"	D/I				
BRONCO													
CMD18339542			C										
CONTOUR													
						WBC50286	22.2	7/8"	D/I				
S73615040						WBC50286	22.2	7/8"	D/I				
						WBC50130	20.6	13/16"	D/I				
S73615040						WBC50130	20.6	13/16"	D/I				
COUGAR													
											(1) tambor de 9"		
						WBC50235	19.1	3/4"	D/I				
						WBC50235	19.1	3/4"	D/I				
						WBC50235	19.1	3/4"	D/I				
						WBC50235	19.1	3/4"	D/I				
COURIER													
S73615040				BRD123510	Tam	WBC50110	22.2	7/8"	D/I				
E-150 / ECONOLINE 150													
				BRD123910	Tam	WBC50126	23.8	15/16"	Izq		(1) incluye baleros cónicos (2) sin control de velocidad		
						WBC50127	23.8	15/16"	Der		(3) con control de velocidad		



			EJE DELANTERO									
									TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
FORD												
E-150 / ECONOLINE 150 (cont.)												
		1996	D63275030	M		BFR123810	Vent	BMC10478	2	27.0	1 1/16"	
						BFR123820	1 Vent	BMC10146	3	27.0	1 1/16"	
		97-00	D63275030	M		BFR123910	Vent	BMC10186	2	28.5	1 1/8"	
						BFR123920	1 Vent					
		01-03	D63275030	M		BFR123910	Vent	BMC10186	2	28.5	1 1/8"	
						BFR123920	1 Vent					
		04-05				BFR220110	Vent					
06-07				BFR220110	Vent							
2008	D13288440	M		BFR220910	Vent							
09-14	D13288440	M		BFR220910	Vent	BMC10408	1	33.3	1 5/16"			
E-250												
Carga / Pasaje		95-96	D65575350	M		BFR124110	Vent	BMC10479	1	28.5	1 1/8"	
						BFR124210	2 Vent					
97-99	D65575350	M		BFR124110	Vent							
				BFR124210	1 Vent							
Carga		98-99	D65575350	M		BFR124110	Vent					
					BFR124210	1 Vent						
E-350 / ECONOLINE 350												
Carga		92-93						BMC10479		28.5	1 1/8"	
		1994						BMC10479	1	28.5	1 1/8"	
		95-96	D65575350	M		BFR124110	Vent	BMC10479	1	28.5	1 1/8"	
						BFR124210	5 Vent					
97-98	D65575350	M		BFR124110	Vent							
				BFR124210	4 Vent							

EJE TRASERO											
 		 									
PASTILLA / ZAPATA				ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
FORD											
E-150 / ECONOLINE 150 (cont.)											
				BRD123910	Tam	WBC50126	23.8	15/16"	Izq	(1) incluye baleros cónicos (2) sin control de velocidad	
						WBC50127	23.8	15/16"	Der	(3) con control de velocidad	
S72321820				BRD123910	Tam	WBC50289	25.4	1"	Izq	(1) incluye baleros cónicos (2) sin control de velocidad	
						WBC50290	25.4	1"	Der	(3) con control de velocidad	
S72321820						WBC50289	25.4	1"	Izq	(1) incluye baleros cónicos	
						WBC50290	25.4	1"	Der	(2) sin control de velocidad	
				BRR124310	Vent					(1) con control de velocidad	
				BRR124310	Vent						
D13298441	M			BRR124810	Vent						
D13298441	M			BRR124810	Vent					(1) 2 puertos, con control de estabilidad	
E-250											
						WBC50141	28.5	1 1/8"	Der	(1) sin control de velocidad (2) ABS en las 4 ruedas	
						WBC50141	28.5	1 1/8"	Der	(1) ABS en las 4 ruedas	
				BRR121710	Vent					(1) ABS en las 4 ruedas	
E-350 / ECONOLINE 350											
						WBC50224	1	26.9	1 1/16"	Izq	(1) rodada sencilla
						WBC50225	1	26.9	1 1/16"	Der	
						WBC50223	2	30.1	1 3/16"	Izq	(2) con doble rodada y zapata de 3"
						WBC50222	2	30.1	1 3/16"	Der	
						WBC50133	3	28.5	1 1/8"	Izq	(3) con doble rodada y zapata de 3 1/2"
						WBC50134	3	28.5	1 1/8"	Der	
						WBC50224	3	26.9	1 1/16"	Izq	(1) sin control de velocidad
						WBC50225	3	26.9	1 1/16"	Der	(2) con control de velocidad
						WBC50223	4	30.1	1 3/16"	Izq	(3) con rodada sencilla
						WBC50222	4	30.1	1 3/16"	Der	(4) con doble rodada
						WBC50133	5	28.5	1 1/8"	Izq	(BFR 1286 10) con ABS
						WBC50134	5	28.5	1 1/8"	Der	(5) con rodada sencilla
											(1) sin control de velocidad
											(2) con control de velocidad
						WBC50141	3	28.5	1 1/8"	Der	(3) con rodada sencilla
						WBC50223	4	30.1	1 3/16"	Izq	(4) con doble rodada
						WBC50222	4	30.1	1 3/16"	Der	(5) ABS en las 4 ruedas
											(1) rodada sencilla, con control de velocidad
						WBC50141	2	28.5	1 1/8"	Der	(2) rodada sencilla
						WBC50223	3	30.1	1 3/16"	Izq	(3) doble rodada
						WBC50222	3	30.1	1 3/16"	Der	(4) ABS en las 4 ruedas



			 EJE DELANTERO  											
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in			
FORD														
E-350 / ECONOLINE 350 (cont.)														
Pasajeros		99-00	D65575350	M		BFR124110	Vent							
						BFR124210	3	Vent						
		99-06	D65575350	M		BFR124110	Vent							
						BFR124210	3	Vent						
		2007	D65575350	M		BFR124110	Vent							
						BFR124210	2	Vent						
	2008	D13288440	M			BFR220910	Vent							
	09-14	D13288440	M			BFR220910	Vent	BMC10408	1	33.3	15/16"			
TDI		2007	D65575350	M		BFR124110	Vent							
ECOSPORT														
		03-05	D11758289	M	C	BFR126310	Vent	BMC10493		22.2	7/8"			
		06-12	D11758289	M	C	BFR126310	Vent	BMC10493	1	22.2	7/8"			
								BMC10353	2	23.8	15/16"			
	T/A	2008	D10447947	M	C	BFR125710	Vent	BMC10353	1	23.8	15/16"			
		13-17	D10447947	M	C	BFR129510	Vent	BMC10566		22.2	7/8"			
	1.5T	18-21												
	2.0L		D10447947	M	C									
EDGE														
		07-08	D12588377	M	C			BMC10393		22.2	7/8"			
		09-10	D12588377	M	C	BFR123110	Vent	BMC10393		22.2	7/8"			
		11-12	D12588377	M	C	BFR123110	Vent	BMC10393		22.2	7/8"			
		13-15	D12588377	M	C	BFR123110	Vent	BMC10393		22.2	7/8"			
		16->	CMD18189053		C									
ESCAPE														
		01-04	D84377190	M	C	BFR127410	Vent	BMC10237	1	25.4	1"			
		05-07	D10477950	M	C	BFR127410	Vent	BMC10301	1	27.0	1 1/16"			
			D84377190	M	C			BMC10302	1	25.4	1"			
								BMC10304	2	25.4	1"			
		2008	D10477950	M	C	BFR120210	Vent	BMC10414	1	27.0	1 1/16"			
							BMC10415	2	27.0	1 1/16"				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
FORD								
E-350 / ECONOLINE 350 (cont.)								
								(1) con control de estabilidad (2) sin control de estabilidad (3) ABS en las 4 ruedas
			BRR121710 Vent					(1) con control de estabilidad (2) sin control de estabilidad (3) ABS en las 4 ruedas
			BRR121710 Vent					(1) rodada sencilla, con ABS en las cuatro ruedas y sin control de velocidad (2) ABS en las 4 ruedas
D13298441	M		BRR124810 Vent					
D13298441	M		BRR124810 Vent					(1) 2 puertos, con control de estabilidad (2) doble rodada, sin control de estabilidad
			BRR121710 Vent					
ECOSPORT								
S99316640			BRD123210 Tam	WBC50291	20.6	13/16"	D/I	(1) con balero doble incluido
S99316640			BRD123220 1 Tam	WBC50291	20.6	13/16"	D/I	(1) T/M (2) T/A (3) con balero doble incluido
S99316640			BRD123210 Tam	WBC50291	20.6	13/16"	D/I	(1) T/A (2) con balero doble incluido
S10541713			BRD123310 Tam	WBC50332	20.6	13/16"	D/I	(1) Depósito de líquido GN1Z-2K478-L
S10541713			BRD120510 Tam	WBC50332	20.6	13/16"	D/I	
EDGE								
D12598378	M	C	BRR123410 Vent					
D12598378	M	C	BRR123410 Vent					
D13778488	M	C	BRR123210 Sol					
CMD17548970		C	BRR123210 Sol					
CMD18338893		C						
ESCAPE								
S76015240			BRD124210 Tam	WBC50155	23.8	15/16"	D/I	(1) T/A (2) T/M
D10557961	M							
S76015240			BRD124210 Tam	WBC50155	23.8	15/16"	D/I	(1) T/A (2) T/M
D10557961	M							(1) T/A (2) T/M
S93616290			BRD120110 Tam	WBC50202	23.8	15/16"	D/I	



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO										
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
FORD													
ESCAPE (cont.)													
	2.5L	09-12	D10477950	M	C	BFR120210	Vent	BMC10414	1	27.0	1 1/16"		
								BMC10415	2	27.0	1 1/16"		
		13-16	D10447947	M	C	BFR410410	Vent	BMC10545		25.4	1"		
	2.0T	17-19	D10447947	M	C	BFR410410	Vent	BMC10545		25.4	1"		
		14-16	D16458873	M	C	BFR410710	Vent	BMC10545		25.4	1"		
		17-19	D16458873	M	C	BFR410710	Vent	BMC10545		25.4	1"		
	2020	CMD23009536			C								
4X4		2006	D10477950	M	C	BFR120210	Vent	BMC10301		27.0	1 1/16"		
		2007	D84377190	M	C	BFR120210	Vent	BMC10301		27.0	1 1/16"		
Hibrido		20-22	CMD23009536			C							
		23-23											
ESCORT													
		94-96	D47373530	M		BFR126010	Vent						
			D47373530	M		BFR126010	Vent						
		97-99	D47373530	M		BFR126010	Vent	BMC10205	1	23.8	15/16"		
							BMC10206	2	23.8	15/16"			
ZX2		98-01	D47373530	M		BFR126010	Vent						
								BMC10199	2	23.8	15/16"		
EXCURSION													
		01-05	D82476250	M	C			BMC10211		34.9	1 3/8"		
EXPEDITION													
	4X2	97-99	D70275760	M	C	BFR125110	Vent	BMC10174	1	31.7	1 1/4"		
								BMC10104	2	31.7	1 1/4"		
		2000	D70275760	M	C	BFR221410	Vent	BMC10174		31.7	1 1/4"		
		2001	D70275760	M	C	BFR221410	Vent	BMC10174	1	31.7	1 1/4"		
								BMC10173	2	31.7	1 1/4"		
		02-06	D93478370	M		BFR128210	Vent	BMC10260	2	28.5	1 1/8"		
								BMC10261	3	28.5	1 1/8"		
		07-09	D12788394	M		BFR124310	Vent						
2010	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10446		30.1	13/16"				
11-14	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544		30.1	13/16"				
15-16	D17708528	M		BFR124310	Vent								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
FORD								
ESCAPE (cont.)								
D10557961	M							(1) T/A
S93616290			BRD120110	Tam	WBC50202	23.8 15/16"	D/I	(2) T/M
D10957957	M	C	BRR125610	Sol				
CMD18338893		C	BRR125710	Sol				(1) con Start & Stop
D10957957	M	C	BRR125610	Sol				
CMD18338893		C	BRR125710	Sol				(1) con Start & Stop
CMD18339542		C						
D10557961	M							
D10557961	M							
CMD18339542		C						
ESCORT								
			BRR121410	Sol				
					WBC50261	17.4 11/16"	D/I	(1) T/M
								(2) T/A
					WBC50261	17.4 11/16"	D/I	(1) T/M
								(2) T/A
D66375140	M		BRR121410	Sol				(1) T/M
								(2) T/A
EXCURSION								
D75776260	M							
EXPEDITION								
D71175840	M	C	BRR121110	Sol				(1) con control de velocidad
			S75215170					(2) sin control de velocidad
D87975840	M		BRR123010	Sol				
			S75215170					
D87975840	M		BRR123010	Sol				(1) hasta 24/05/2001
			S75215170					(2) de 25/05/2001 a 18/03/2002
			BRR122010	Vent				(2) sin control de tracción
								(3) con control de tracción
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				



			EJE DELANTERO											
														
FORD														
EXPEDITION (cont.)														
		2017	D14148528	M	C	BFR124310	Vent							
		18-21	D14148528	M	C	BFR124310	Vent							
		22->				BFR223410	Vent							
	4X4	2001	D70275760	M	C			BMC10174	1	31.7	1 1/4"			
								BMC10173	2	31.7	1 1/4"			
		2002	D70275760	M	C			BMC10260	2	28.5	1 1/8"			
								BMC10261	3	28.5	1 1/8"			
		03-06	D93478370	M		BFR128210	Vent	BMC10260		28.5	1 1/8"			
								BMC10261		28.5	1 1/8"			
		2007	D12788394	M		BFR124310	Vent							
	2017	D14148528	M	C	BFR124310	Vent								
	18-21	D14148528	M	C	BFR124310	Vent								
		22->				BFR223410								
EXPLORER														
	4X2 4X4	91-92	D2497125A	M				BMC10489		25.4	1"			
		93-94	D2497125A	M				BMC10489		25.4	1"			
	4X2 4X4	95-97	D65275320	M	C	BFR124610	Vent	BMC10160	1	27.0	1 1/16"			
						BFR124620	1 Vent							
						BFR126610	Vent	BMC10159	2	27.0	1 1/16"			
	4X2 4X4	98-01	D65275320	M	C	BFR124610	Vent	BMC10189	1	27.0	1 1/16"			
						BFR124620	4 Vent					BMC10190	2	27.0
						BFR126610	Vent	BMC10191	3	27.0	1 1/16"			
		02-03 04-05 06-10 11-12 13-19 20-23	D83377060 D83377060 D11588268 D15088715 D15088715 	M M M M M 	C C C C C 	BFR120510 BFR120510 BFR129910 BFR221710 BFR221710 	Vent Vent Vent Vent Vent 	BMC10189 BMC10189 BMC10502 	1 	27.0 27.0 27.0 	1 1/16" 1 1/16" 1 1/16" 			
HD Brakes		13-14	D16118824	M	C									

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
FORD								
EXPEDITION (cont.)								
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D23839350	M		BRR126110	Vent				
D87975840	M		BRR121110	Sol				(1) hasta 24/05/2001
			S75215170					(2) de 25/05/2001 a 18/03/2002
D87975840	M		BRR121110	Sol				(2) sin control de tracción
			S75215170					(3) con control de tracción
			BRR122010	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D23839350	M		BRR126110	Vent				
EXPLORER								
S58120890			BRD122710	Tam	WBC50269	22.2	7/8"	D/I
S58120890			BRD122710	Tam	WBC50269	22.2	7/8"	D/I
D6677545A	M		BRR121010	Sol				(1) sin control de velocidad
								(2) con control de velocidad
			S70114840					(3) incluye baleros cónicos FAG
D6677545A	M		BRR121010	Sol				(1) 4 puertas
								(2) 2 puertas, sin control de velocidad
								(3) 2 puertas, con control de velocidad y con accionamiento electrónico
			S70114840					(4) incluye baleros cónicos FAG
D88177580	2	M	C	BRR122510	Sol			(1) T/A sin control de tracción
D8817758A	3	M		S79115330				(2) clip chico
D88177580	1	M	C	BRR122510	Sol			(3) clip Grande
D8817758A	2	M		S79115330				(1) clip chico
D11098214	M	C	BRR122510	Sol				(2) clip Grande
			S79115330					
D13778488	M	C	BRR123210	Sol				4X4 hasra 2007
CMD17548970		C	BRR123210	Sol				
D16128825	M	C						



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO 									
FORD												
EXPLORER (cont.)												
Sport		15-16	D16118824	M	C							
		17-19	D16118824	M	C							
		98-01	D65275320	M	C	BFR124610	Vent					
						BFR124620	1	Vent				
		02-03	D83377060	M	C	BFR128010	Vent	BMC10190	1	27.0	1 1/16"	
						BFR128020	3	Vent	BMC10191	2	27.0	1 1/16"
	V6 BiTurbo	2015	D16118824	M	C							
	3.5 Ecoboost	17-19	D16118824	M	C							
Sport Track		07-10	D11588268	M	C	BFR129910	Vent	BMC10502	27.0	1 1/16"		
F-150 / F-250												
		79-83	D0507013A	M		BFR126410	Vent	BMC10136	25.4	1"		
						BFR126420	1	Vent				
		84-86	D0507013A	M		BFR126410	Vent	BMC10136	1	25.4	1"	
						BFR126420	Vent					
		87-93	D0507013A	M		BFR126410	Vent	BMC10478	27.0	1 1/16"		
						BFR126420	Vent					
		94-96	D63275030	M		BFR123810	Vent	BMC10478	3	27.0	1 1/16"	
						BFR123820	1	Vent	BMC10501	4	27.0	1 1/16"
						BFR123910	Vent					
						BFR123920	2	Vent				
		97-99	D67975580	M	C	BFR124810	2	Vent	BMC10478	4	27.0	1 1/16"
						BFR124820	3	Vent				
						BFR125010	1	Vent	BMC10146	5	27.0	1 1/16"
		00-04	D67975580	M	C	BFR124710	Vent	BMC10350	2	27.0	1 1/16"	
						BFR124720	1	Vent				
		05-08	D67975580	M	C	BFR124710	Vent	BMC10273	28.5	1 1/8"		
						BFR124720	1	Vent				
		2009	D10117915	M	C	BFR120910	Vent					
						BFR120920	1	Vent				
F-150												
F-150 XL		2010	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10446	30.1	13/16"		
		2011	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	13/16"		

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
FORD								
EXPLORER (cont.)								
D13778488	M	C						(1) incluye baleros cónicos FAG
CMD17548970		C						
D6677545A	M		BRR121010	Sol				
			S70114840					
D88177580	4 M	C	BRR121010	Sol				(1) sin control de velocidad (2) con control de velocidad (3) con rodamientos incluidos
D8817758A	5 M							(4) clip chico (5) clip Grande
			S70114840					
D16128825	M	C						4X4
D13778488	M	C						
D11098214	M	C	BRR122510	Sol				
			S79115330					
F-150 / F-250								
			BRD123910	Tam	WBC50126	23.8 15/16"	Izq	(1) con rodamientos incluidos
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	
			BRD123910	Tam	WBC50126	23.8 15/16"	Izq	(1) con frenos de poder
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	(2) sin frenos de poder
			BRD123910	Tam	WBC50126	23.8 15/16"	Izq	(1) incluye baleros cónicos (2) ABS en las 4 suedas incluye baleros cónicos (3) sin control de velocidad (4) con control de velocidad
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	
S72321820			BRD122810	Tam	WBC50289	25.4 1"	Izq	(1) ABS en las 4 ruedas (2) barrenos de 14.6 mm
								(3) incluye baleros cónicos
					WBC50290	25.4 1"	Der	(4) sin control de velocidad (5) con control de velocidad
S72321820			BRD122810	Tam	WBC50289	25.4 1"	Izq	(1) incluye baleros cónicos
					WBC50290	25.4 1"	Der	(2) con control de velocidad
S72321820			BRD122810	Tam	WBC50126	23.8 15/16"	Izq	(1) incluye baleros cónicos
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	
S72321820			BRD122810	Tam	WBC50126	23.8 15/16"	Izq	(1) incluye baleros cónicos
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	
F-150								
D10127916	M	C	BRR122210	Vent				
D10127916	M	C	BRR122210	Vent				



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO											
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in			
FORD														
F150 (cont.)														
		12-13	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	1 3/16"				
		2014	D17708528	M		BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	1 3/16"				
		15-16	D17708528	M		BFR124310	Vent							
		17-20	D14148528	M	C	BFR124310	Vent							
		21-23				BFR223410	Vent							
F-250														
F-250 SD	4X4	2010	D10697974	M	C	BFR125610	Vent	BMC10413	1	38.1	1 1/2"			
								BMC10410	2	38.1	1 1/2"			
								BMC10409	3	33.3	15/16"			
		11-12	D10697974	M	C	BFR125610	Vent							
		2013	D13338782	M										
		14-16	D16808909	M										
Crew Cab	4X4	10-12	D10697974	M	C	BFR125610	Vent							
		2013	D13338782	M										
		14-16	D16808909	M										
F-350														
		76-79	D12070540	M		BFR122510	Vent							
		80-82	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10452	27.0	1 1/16"				
		83-86	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10464	28.5	1 1/8"				
		87-89	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10479	28.5	1 1/8"				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
FORD								
F150 (cont.)								
D16028816	M	C	BRR125210	Vent				
D16028816	M	C	BRR125210	Vent				
D23839350	M		BRR126210	Vent				(1) freno eléctrico de estacionamiento
D16028816	M	C	BRR125210	Vent				(2) freno de estacionamiento etandar
D23839350	M		BRR126210	Vent				(1) freno eléctrico de estacionamiento
D16028816	M	C	BRR125210	Vent				(2) freno de estacionamiento etandard
D23839350	M							Max Towing
F-250								
D10677973	M	C						(1) Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
			S85421920					(2) Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
								(3) gasolina sin control de freno integral
D13348652	M							
			S85421920					
D13348652	M							
			S85421920					
D16918918	M							
			S10431705					
D16918918	M							
D10677973	M	C						
			S85421920					
D13348652	M							
			S85421920					
D16918918	M							
			S10431705					
F-350								
					WBC50219	26.9	1 1/16"	Izq
					WBC50220	26.9	1 1/16"	Der
					WBC50133	28.5	1 1/8"	Izq
					WBC50134	28.5	1 1/8"	Der
					WBC50133	1	28.5	1 1/8"
					WBC50134	1	28.5	1 1/8"
					WBC50223	2	30.1	1 3/16"
					WBC50222	2	30.1	1 3/16"



			EJE DELANTERO																						
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in														
FORD																									
F350 (cont.)																									
		1990	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10479		28.5	1 1/8"														
		91-92	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10480		28.5	1 1/8"														
		93-94	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10480	1	28.5	1 1/8"														
		95-96	D65575350	M		BFR124010	Vent	BMC10480	1	28.5	1 1/8"														
		1997	D65575350	M		BFR124010	Vent	BMC10175	1	31.7	1 1/4"	BMC10174	2	31.7	1 1/4"										
Super Duty		98-99	D75676250	M		BFR125410	Vent	BMC10175	1	31.7	1 1/4"	BFR125420	Vent	BMC10174	2	31.7	1 1/4"								
		00-04	D75676250	M		BFR125410	Vent	BMC10212	1	34.9	1 3/8"	BFR125420	Vent	BMC10211	2	34.9	1 3/8"								
		2005	D75676250	M		BFR125410	Vent	BMC10309	2	38.1	1 1/2"	BFR125420	Vent	BMC10351	3	38.1	1 1/2"	BMC10310	4	33.3	15/16"	BMC10352	5	33.3	15/16"
		2006	D10697974	M	C			BMC10309	1	38.1	1 1/2"	BMC10351	2	38.1	1 1/2"	BMC10310	3	33.3	15/16"	BMC10352	4	33.3	15/16"		
		07-08	D10697974	M	C			BMC10413	1	38.1	1 1/2"	BMC10410	2	38.1	1 1/2"	BMC10409	3	33.3	15/16"						
08-10	D10697974	M	C	BFR127110	Vent	BMC10413	1	38.1	1 1/2"	BMC10410	2	38.1	1 1/2"	BMC10409	3	33.3	15/16"								
2011	D10697974	M	C	BFR127110	Vent	BMC10590	1	38.1	1 1/2"																
2012	D10697974	M	C	BFR127110	Vent	BMC10590	1	38.1	1 1/2"																





			EJE DELANTERO								
								TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
FORD											
F350 (cont.)											
		13-16	D16808909	M		BFR222610	Vent	BMC10590	1	38.1	1 1/2"
		17-23	D16808909	M		BFR222610	Vent				
F-450 / F-550											
Super Duty (F550 a partir de 2001)		97-98									
		1999	D77776440	M				BMC10212	1	34.9	1 3/8"
								BMC10211	2	34.9	1 3/8"
		00-04	D77776440	M		BFR220410	3 Vent	BMC10212	1	34.9	1 3/8"
								BMC10211	2	34.9	1 3/8"
		05-06	D10667972	M		BFR220610	Vent	BMC10309	1	38.1	1 1/2"
								BMC10351	2	38.1	1 1/2"
								BMC10310	3	33.3	15/16"
								BMC10352	4	33.3	15/16"
	07-10	D10667972	M		BFR220610	Vent	BMC10413	1	38.1	1 1/2"	
							BMC10410	2	38.1	1 1/2"	
							BMC10409	3	33.3	15/16"	
	11-12	D10667972	M		BFR220610	Vent					
	13-16	D10667972	M		BFR220610	Vent					
	17-23	D20189249	M								
F-600											
		86-88	D22471410	M							
FAIRMONT											
		78-81						BMC10180		22.2	7/8"
		82-83						BMC10469	1	21.0	53/64"
								BMC10457	2	21.0	53/64"

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
FORD								
F350 (cont.)								
D16918918	M		BRR126410	Vent				(1) con hidrobooster
								(2) con booster de vacío
			S10431705					
D16918918	M		BRR126410	Vent				
F-450 / F-550								
D77776440	M		BRR121210	Vent				(1) sin control de velocidad
								(2) con control de velocidad
D77776440	M							(1) sin control de velocidad
								(2) con control de velocidad
			BRR121210	4				Vent
							(4) 10 barrenos	
D10667972	M		BRR124710	Vent				(1) Diesel, con booster hidráulico, con control de freno integral
								(2) Diesel, con booster hidráulico, sin control de freno integral
								(3) sin control de freno integral
							(4) con control de freno integral	
D10667972	M		BRR124710	Vent				(1) Diesel, con booster hidráulico, sin control de freno integral
								(2) Diesel, con booster hidráulico, con control de freno integral
								(3) sin control de freno integral
D10667972	M		BRR124710	Vent				
								(1) 2011
			S85421920	2				(2) 2012
D10667972	M							(1) 14-16
								(2) 2013
			S10431705	2				
D20189249	M							
F-600								
FAIRMONT								
					WBC50136	20.6	13/16"	Der
								(1) tambor de 9"
					WBC50136	20.6	13/16"	Der
								(2) con booster



			 EJE DELANTERO  									
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
FORD												
FIESTA												
HB		98-00	D11968316 ¹	M		BFR126210	Sol	BMC10511	4	22.2	7/8"	
			D64975290 ²	M		BFR126110	Vent	BMC10110	5	23.8	15/16"	
		2001	D14608660	M	C	BFR126110	Vent	BMC10511		22.2	7/8"	
		03-07	D00010030 ¹	M		BFR126110	Vent	BMC10110		23.8	15/16"	
			D11408251 ²	M	C							
		11-19	D14548653	M	C	BFR221110	Vent	BMC10519	1	20.6	13/16"	
Sedán		05-07	D11408251	M	C	BFR126110	Vent	BMC10392	2	20.6	13/16"	
		T/M	08-10	D11408251	M	C	BFR126110	Vent	BMC10110		23.8	15/16"
		T/A	2008	D11758289	M	C	BFR126310	Vent	BMC10110		23.8	15/16"
			09-10	D14608660	M	C	BFR126110	Vent	BMC10110		23.8	15/16"
		11-19	D14548653	M	C	BFR221110	Vent	BMC10110		23.8	15/16"	
Ikon	Sedán	01-07	D14608660	M	C	BFR126110	Vent	BMC10519	1	20.6	13/16"	
	HB	11-12						BMC10392	2	20.6	13/16"	
ST		12-15	D16388865	M	C	BFR127810	Vent	BMC10392	2	20.6	13/16"	
ST		2008	D11758289	M	C	BFR126310	Vent	BMC10573		23.8	15/16"	
		14-16	D17308954	M	C							
FIGO												
		16-21	D14548653	M	C	BFR221110	Vent	BMC10630		20.6	13/16"	
FIVE HUNDRED												
		05-07										
FOCUS												
		2000	D81676900	M		BFR126310	Vent	BMC10231	1	23.8	15/16"	
								BMC10276	2	23.8	15/16"	
		2001	D81676900	M		BFR126310	Vent	BMC10231	1	23.8	15/16"	
								BMC10236	2	23.8	15/16"	
								BMC10276	3	23.8	15/16"	

EJE TRASERO												
 PASTILLA / ZAPATA		 SM	 CM	 ROTOR / TAMBOR		TIPO	 CILINDRO DE RUEDA				MEDIDA mm - in	I / D
FORD												
FIESTA												
S10002209			BRD123610		Tam	WBC50108	4	17.8	45/64"	D/I	(1) pastilla chica (2) pastilla Grande (3) incluye baleros cónicos	
			BRD123620	3	Tam	WBC50109	5	19.1	3/4"	D/I	(4) con motor 1.3L (5) con motor 1.4L	
S10002209			BRD123610		Tam	WBC50108		17.8	45/64"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD123620	1	Tam							
S10002209			BRD123610		Tam	WBC50109		19.1	3/4"	D/I	(1) pastilla corta (2) pastilla larga	
			BRD123620	3	Tam							(3) incluye baleros cónicos
S98414370			BRD120410		Tam	WBC50206		19.1	3/4"	D/I	(1) T/M (2) T/A	
S99316640			BRD123210		Tam	WBC50109		19.1	3/4"	D/I	(1) con balero doble incluido	
			BRD123220	1	Tam							
S99316640			BRD123210		Tam	WBC50109		19.1	3/4"	D/I	(1) con balero doble incluido	
			BRD123220	1	Tam							
S99316640			BRD123210		Tam	WBC50109		19.1	3/4"	D/I	(1) con balero doble incluido	
			BRD123220	1	Tam							
S99316640			BRD123210		Tam	WBC50109		19.1	3/4"	D/I	(1) con balero doble incluido	
			BRD123220	1	Tam							
S98414370			BRD120410		Tam	WBC50206		19.1	3/4"	D/I	(1) T/M (2) T/A	
S10002209			BRD123610		Tam	WBC50109		19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD123620	1	Tam							
S10372209			BRD123610		Tam	WBC50354		19.1	3/4"	D/I	Prosedencia Indú	
			BRD123620		Tam							
S99316640			BRD123210		Tam						(1) con balero doble incluido	
			BRD123220	1	Tam							
FIGO												
S98414370			BRD120410		Tam	WBC50206		19.1	3/4"	D/I		
FIVE HUNDRED												
			BRR123210		Sol						(1) sin control de tracción (2) con control de tracción	
FOCUS												
S74715130			BRD123210		Tam	WBC50154		20.6	13/16"	D/I	(1) sin ABS sin control de tracción (2) con ABS	
			BRD123220	3	Tam							(3) con balero doble incluido
S74715130			BRD123210		Tam	WBC50154		20.6	13/16"	D/I	(1) sin ABS sin control de tracción (2) con ABS, con control de tracción (4 puertos)	
			BRD123220	4	Tam							(3) con ABS 2 (puertos) (4) con balero doble incluido



			EJE DELANTERO									
												
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
FORD												
FOCUS (cont.)												
		02-03	D81676900	M		BFR126310	Vent	BMC10231	1	23.8	15/16"	
								BMC10236	2	23.8	15/16"	
								BMC10276	3	23.8	15/16"	
		2004	D81676900	M		BFR126310	Vent	BMC10231	1	23.8	15/16"	
								BMC10276	2	23.8	15/16"	
		2005	D10447947	M	C	BFR125710	Vent	BMC10231	1	23.8	15/16"	
								BMC10276	2	23.8	15/16"	
		06-07	D10447947	M	C	BFR125710	Vent	BMC10276		23.8	15/16"	
		08-09	D10447947	M	C	BFR410410	Vent	BMC10383	1	23.8	15/16"	
						BCM34921	2					
						BCM35021	3					
		10-11	D10447947	M	C	BFR410410	Vent	BMC10383	1	23.8	15/16"	
		12-14	D10447947	M	C	BFR221610	Vent	BMC10545		25.4	1"	
		15-18	D10447947	M	C	BFR221610	Vent	BMC10545		25.4	1"	
RS	Ecoboost	10-11	CMD13228434		C							
16-17							BMC10545		25.4	1"		
ST	Ecoboost	07-11				BFR410710	Vent					
		13-14	CMD17718896		C	BFR410710	Vent					
		15-18	CMD17718896		C							
SVT		02-03						BMC10236	1	23.8	15/16"	
								BMC10276	2	23.8	15/16"	
FREESTAR												
		04-05				BFR120310	Vent	BMC10272	1	27.0	1 1/16"	
		06-07				BFR120310	Vent					
FUSION												
		2006	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10359	1	20.6	13/16"	
		07-09	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10359	1	20.6	13/16"	
		10-12	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10428		22.2	7/8"	
		13-16	D16538882	M	C	BFR221910	Vent					
		17-20	D16538882	M	C	BFR221910	Vent					
Sport		10-12	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10428		22.2	7/8"	
Hibrido		17-20	D16538882	M	C							

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D
FORD									
FOCUS (cont.)									
S74715130			BRD123210 BRD123220	Tam Tam	WBC50247	22.2	7/8"	D/I D/I	(1) sin ABS sin control de tracción (2) con ABS, con control de tracción (4 puertos) (3) con ABS 2 (puertos) (4) con balero doble incluido
S74715130			BRD123210 BRD123220	Tam Tam	WBC50247	22.2	7/8"	D/I D/I	(1) sin ABS, sin control de tracción (2) con ABS (3) con balero doble incluido
S74715130			BRD123210 BRD123220	Tam Tam	WBC50247	22.2	7/8"	D/I D/I	(1) sin ABS sin control de tracción (2) con ABS (3) con balero doble incluido
S74715130			BRD123210 BRD123220	Tam Tam	WBC50247	22.2	7/8"	D/I D/I	(1) con balero doble incluido
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					(1) con ABS, y control de estabilidad (2) sin ABS (3) con ABS, sin control de estabilidad
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					(1) con ABS, y control de estabilidad
D10957957	M	C	BRR125110	Sol					
S10041674			BRD120510	Tam	WBC50355	20.6	13/16"	D/I	
D10957957	M	C	BRR125110	Sol					
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					
D10957957	M	C	BRR125110	Sol					
D10957957	M	C	BRR125110	Sol					
									(1) con ABS (4 puertos) (2) con ABS (2 puertos)
FREESTAR									
			BRR122310	Vent					(1) con control de tracción y control dinámico
			BRR122310	Vent					(1) sin control de tracción
FUSION									
D11618272	M	C	BRR123110	Sol					(1) con ABS (2) sin ABS
D11618272	M	C	BRR123110	Sol					(1) sin control de estabilidad
D11618272	M	C	BRR123110	Sol					
CMD18338893		C	BRR125410	Sol					
CMD18338893		C	BRR125410	Sol					(1) solo 2.0T (2) solo 2.5L
D11618272	M	C	BRR123110	Sol					
CMD18338893		C	BRR125710	Sol					



				EJE DELANTERO 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D	
FORD										
GUIA										
S50113500					WBC50242	22.2	7/8"	Izq		
					WBC50243	22.2	7/8"	Der		
GRAN MARQUIS										
					WBC50232	23.8	15/16"	D/I		
					WBC50232	1	23.8	15/16"	D/I	(1) tambor de 9"
									(2) con booster	
KA										
S10002209			BRD123610	Tam	WBC50109	19.1	3/4"	D/I	(1) pastilla corta	
			BRD123620	3 Tam					(2) pastilla larga	
									(3) incluye baleros cónicos	
S10002209			BRD123610	Tam	WBC50109	19.1	3/4"	D/I	(1) pastilla corta	
			BRD123620	3 Tam					(2) pastilla larga	
									(3) incluye baleros cónicos	
LOBO										
S72321820			BRD122810	Tam	WBC50289	25.4	1"	Izq	(1) ABS en eje trasero	
									(2) ABS en las 4 ruedas	
									(3) incluye baleros conicos	
					WBC50290	25.4	1"	Der	(4) sin control de velocidad	
									(5) con control de velocidad	
D71175840	M	C	BRR123010	Sol					(1) sin control de velocidad	
			S75215170						incluye baleros cónicos	
S72321820			BRD122810	Tam	WBC50126	23.8	15/16"	Izq	(2) con control de velocidad	
					WBC50127	23.8	15/16"	Der		
D71175840	M	C	BRR123010	Sol					(1) con control de velocidad	
									incluye baleros cónicos	
			S75215170							
D71175840	M	C	BRR123010	Sol					(1) con control de velocidad	
									incluye baleros cónicos	
			S75215170							
D10127916	M	C	BRR122210	Vent					(1) 4X2	
									(2) 4X2 con balero incluido	
			S75215170						(3) 4X4	
D10127916	M	C	BRR122210	Vent					(1) 4X2	
									(2) 4X2 con balero incluido	
			S75215170						(3) 4X4	
D10127916	M	C	BRR122210	Vent					(1) 4X2	
									(2) 4X2 con balero incluido	
			S75215170						(3) 4X4	
D10127916	M	C	BRR122210	Vent					(1) 4X2	
									(2) 4X2 con balero incluido	
			S75215170						(3) 4X4	
D10127916	M	C	BRR122210	Vent						
			S75215170							



			  								
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
FORD											
LOBO (cont.)											
		2010	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10446	30.1	13/16"	
		2011	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	13/16"	
		2012	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	13/16"	
		12-13	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	13/16"	
		14-17	D17708528	M		BFR124310	Vent	BMC10544	30.1	13/16"	
		18-20	D14148528	M	C	BFR124310	Vent				
		21-23				BFR223410	Vent				
LTD											
		82-86						BMC10469	1	21.0	53/64"
								BMC10457	2	21.0	53/64"
MAVERICK (Pick up)											
		22-23									
MICROBUS											
		86-87	D12070540	M		BFR122510	Vent				
		89-90	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10479	28.5	1 1/8"	
		91-96	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10480	28.5	1 1/8"	
MONDEO											
		01-07	D91077890	M	C	BFR126910	Vent	BMC10584	23.8	15/16"	
								BMC10316	1	23.8	15/16"
MUSTANG											
Coupé	4.0L	66-73					Tam				
		1979						BMC10180	22.2	7/8"	
		80-81						BMC10180	22.2	7/8"	
		82-86						BMC10457		---	
								BMC10469	3	21.0	53/64"
		87-93									
		07-08	D10817986	M							
		2009	D10817986	M							
		2010	D10817986	M							

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
FORD								
LOBO (cont.)								
D10127916	M	C	BRR122210	Vent				
			S75215170					
D10127916	M	C	BRR122210	Vent				
			S75215170					
D10127916	M	C	BRR122210	Vent				
			S75215170					
D16028816	M	C	BRR125210	Vent				
D16028816	M	C	BRR125210	Vent				
			BRR126210	¹ Vent				(¹) freno de estacionamiento eléctrico
			BRR126110	Vent				
D23839350	M							
LTD								
					WBC50136	20.6	13/16"	Der
								(¹) tambor de 9"
								(²) con booster
MAVERICK (Pick up)								
CMD18339542		C						
MICROBUS								
					WBC50223	30.1	13/16"	Izq
					WBC50222	30.1	13/16"	Der
S58321710					WBC50223	30.1	13/16"	Izq
					WBC50222	30.1	13/16"	Der
MONDEO								
D91177900	M		BRR121510	Sol				(¹) con control de tracción
MUSTANG								
					WBC50124	22.2	7/8"	Izq
					WBC50125	22.2	7/8"	Der
					WBC50130	20.6	13/16"	D/I
					WBC50136	¹	20.6	13/16"
					WBC50235	²	19.1	3/4"
					WBC50136	²	20.6	13/16"
					WBC50235	³	19.1	3/4"
D10827987	M		BRR124110	Vent				
D10827987	M		BRR124110	Vent				
D10827987	M		BRR124110	Vent				



				PASTILLA						ROTOR	
								TIPO		CILINDRO MAESTRO	
										MEDIDA mm - in	
FORD											
MUSTANG (cont.)											
V6	3.7L	2011									
		12-14				BFR129710	Vent				
V6	3.7L	15-17									
GT	5.0L	94-95									
		4.6L	96-98								
	99-04										
	05-08		D10817986	M		BFR129710	Vent				
	2009		D10817986	M		BFR129710	Vent				
	2010	D10817986	M		BFR129710	Vent					
	4.6L 5.0L	11-12									
		13-14									
	Shelby GT	5.4L 526 hp	2008								
			2009								
			10-11								
			2012								
MYSTIQUE											
		95-96									
RANGER											
		95-97	D65275320	M	C	BFR124410	Vent	BMC10159	1	27.0	1 1/16"
						BFR124420	Vent	BMC10160	2	27.0	1 1/16"
		98-00	D65275320	M	C	BFR124610	Vent	BMC10190		27.0	1 1/16"
						BFR124620	Vent				
	Tambor 10"	01-02	D65275320	M	C	BFR124610	Vent	BMC10191	1	27.0	1 1/16"
						BFR124620	Vent	BMC10189	2	27.0	1 1/16"
	Tambor 9"	03-05	D83377060	M	C	BFR124610	Vent	BMC10191	1	27.0	1 1/16"
						BFR124620	Vent	BMC10189	2	27.0	1 1/16"
	Tambor 10"	06-07	D83377060	M	C	BFR124610	Vent	BMC10189	1	27.0	1 1/16"
						BFR124620	Vent	BMC10521		27.0	1 1/16"
	Tambor 9"	08-09	D83377060	M	C	BFR124610	Vent	BMC10521		27.0	1 1/16"
						BFR124620	Vent				
		05-12	D65275320	M	C	BFR124610	Vent	BMC10535		27.0	1 1/16"
						BFR124620	Vent				
		13-15	D16768905	M	C	BFR220210	Vent				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
FORD								
MUSTANG (cont.)								
			BRR124110	Vent				
			BRR124110	Vent				
								(1) con T/A
								(2) con T/M
								(1) sin ABS / 03-04 sin control de tracción
								(2) con ABS / 03-04 con control de tracción
D10827987	M		BRR124110	Vent				
D10827987	M		BRR124110	Vent				
D10827987	M		BRR124110	Vent				
			BRR124110	Vent				
			BRR124110	Vent				
D10827987	M		BRR124110	Vent				
D10827987	M		BRR124110	Vent				(1) hasta 2/09/09
D10827987	M		BRR124110	Vent				(2) desde 03/09/09
			BRR124110	Vent				
MYSTIQUE								
					WBC50286	22.2 7/8"	D/I	
RANGER								
S70520890					WBC50138	19.1 3/4"	D/I	(1) Tambor de 10"
S70421800					WBC50240	19.1 3/4"	D/I	(2) Tambor de 9"
S70520890			BRD122710	Tam	WBC50145	1 20.6 13/16"	D/I	(3) incluye baleros cónicos
S70421800								Tambor de 10"
S70520890			BRD122710	Tam	WBC50263	19.1 3/4"	D/I	Tambor de 9"
S70421800					WBC50190	19.1 3/4"	D/I	(1) con control de velocidad y accionamiento electrónico
S70520890			BRD122710	Tam	WBC50145	20.6 13/16"	D/I	(2) con control de velocidad
S70421800					WBC50235	19.1 3/4"	D/I	(1) con control de velocidad y accionamiento electrónico
S70520890			BRD122710	Tam	WBC50145	20.6 13/16"	D/I	(2) con control de velocidad
S70421800					WBC50235	19.1 3/4"	D/I	(1) con control de velocidad
S70520890			BRD122710	Tam	WBC50145	20.6 13/16"	D/I	
S70421800					WBC50235	19.1 3/4"	D/I	
S10362210			BRD121510	Tam	WBC50301	20.6 13/16"	Izq	
					WBC50300	20.6 13/16"	Der	Unidades Argentinas
S10491709			BRD122210	Tam	WBC50333	23.8 15/16"	D/I	(1) con ABS
								Unidades Argentinas



										EJE DELANTERO	
				PASTILLA		 		ROTOR			
								TIPO		CILINDRO MAESTRO	
										MEDIDA mm - in	

FORD											
RANGER (cont.)											
		16-22		D16768905		M		C		BFR220210 Vent	
		23->									

SABLE											
		1994		D60174790		M				BFR122210 Vent	
		95-96		D60174790		M				BFR122210 Vent	
		97-99		D60174790		M				BFR122210 Vent	
		2000		D60174790		M				BFR122210 Vent	

THUNDERBIRD											
S/C		85-86								BMC10469 1 21.0 53/64"	
		1987									
		1988									
		1989						BFR122210 Vent			
		90-92						BFR122210 Vent			
		93-96						BFR122210 Vent			
		93-94						BFR122210 Vent			

TOPAZ											
		84-94		D2577106A		M				BFR120110 Vent BMC10463 19.7 & 28.6 0.0	

TRANSIT															
		FWD		07-13		M		C		BFR221810 Vent		BMC10354 1 25.4 1"			
		RWD		D15288736				C		BFR220710 Vent					
		FWD		2014				C		BFR221810 Vent		BMC10354 1 25.4 1"			
		RWD		CMD17749004				C		BFR220710 Vent					
		DRW		CMD17879014						BFR127310 2 Vent					
				15-17		CMD17749004 CMD17879014				C		BFR127310 4 Vent		BMC10560 1 28.5 1 1/8"	
										C		BFR129010 5 Vent			
				18-23		CMD17749004 CMD17879014 D23019537 5		M		C		BFR127310 3 Vent		BMC10560 1 28.5 1 1/8"	
										C		BFR128110 4 Vent			
												BFR223210 4 Vent			
												BFR410710 2 Vent			

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
FORD										
RANGER (cont.)										
S10491709			BRD122210	Tam	WBC50333		23.8 15/16"	D/I		
SABLE										
									(1) sin control de tracción	
									(2) con control de tracción	
THUNDERBIRD										
					WBC50235	1	19.1 3/4"	D/I	(1) tambor de 9"	
					WBC50235	1	19.1 3/4"	D/I	(1) tambor de 9"	
					WBC50270		25.4 1"	D/I		
					WBC50270		25.4 1"	D/I		
					WBC50270		25.4 1"	D/I		
					WBC50270		25.4 1"	D/I		
TOPAZ										
S50113500					WBC50242		22.2 7/8"	Izq		
					WBC50243		22.2 7/8"	Der		
TRANSIT										
D15028701	2	M	C	BRR125810 Sol					(1) con depósito	
				BRR124410 Sol					(2) con cable sensor	
CMD17759005			C	BRR125810 Sol					(1) con depósito, Europeas VIN WF0...	
CMD17869013			C	BRR124410 Sol						
									(2) con doble rodada	
CMD17759005			C	BRR123610 Sol					(1) Americanas	
CMD17869013			C	BRR126510 Sol					(2) Europea	
									(3) Europea Jumbo	
									(4) con doble rodada	
									(5) rodada sencilla	
CMD17759005			C	BRR126510 Sol					(1) Americanas	
CMD17869013			C	BRR125810 Sol					(2) con motor V6 3.7L	
									(3) con doble rodada	
									(4) rodada sencilla	
									(5) con doble rodada	
				BRR123610 Sol						



											
		PASTILLA						ROTOR		TIPO	
		CILINDRO MAESTRO								MEDIDA mm - in	
FORD											
TRANSIT COURIER											
		21-23	D17308954	M	C	BFR223010	Vent				
WINDSTAR											
	4 discos	95-97	D60174790	M		BFR122210	Vent	BMC10153 2 27.0 1 1/16"			
	2 didcos										
	4 discos	1998	D60174790	M		BFR122210	Vent	BMC10226 1 25.4 1"			
	2 discos										
			99-03	D80376740	M		BFR126710	Vent	BMC10227 2 25.4 1"		
FORD AMERICANOS											
AEROSTAR											
		86-89				BFR122810	Vent	BMC10136 25.4 1"			
						BFR122820 1	Vent				
BRONCO											
		78-86						BMC10136 25.4 1"			
BRONCO II											
		83-89	D2497125A	M		BFR123310	Vent	BMC10471	23.8	15/16"	
	2WD	1990	D2497125A	M		BFR123310	Vent	BMC10471	23.8	15/16"	
	4WD										
E-150 / ECONOLINE 150											
		77-86				BFR126410	Vent	BMC10136	25.4	1"	
EXPLORER											
Sport Track		01-02	D83377060	M	C	BFR128010 1	Vent				
						BFR121010 2	Vent				
F-250											
SD		05-06	D10697974	M	C			BMC10309 1	38.1	1 1/2"	
								BMC10310 2	33.3	15/16"	
		07-08	D10697974	M	C			BMC10409 1	33.3	15/16"	
F-350											
Rodada sencilla		82-83	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10452	27.0	1 1/16"	
		83-86	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10464	28.5	1 1/8"	
		87-90	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10479	28.5	1 1/8"	
		91-92	D12070540	M		BFR122510	Vent	BMC10480	28.5	1 1/8"	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
FORD								
TRANSIT COURIER								
S10041674			BRD123410	Tam				
WINDSTAR								
D66475430	M		BRR120910	Sol				(1) con control de tracción
			S70114840					
S66514520					WBC50270	25.4 1"	D/I	(2) sin control de tracción
D66475430	M		BRR120910	Sol				(1) con control de tracción
			S70114840					
S66514520					WBC50270	25.4 1"	D/I	(2) sin control de tracción
D66475430	M		BRR120910	Sol				(1) con control de tracción, sin control dinámico
			S70114840					(2) sin control de tracción ni control dinámico
FORD AMERICANOS								
USA								
					WBC50248	20.6 13/16"		(1) incluye baleros cónicos
USA								
USA								
USA								
USA								
USA								
USA								
								(1) 2WD
								(2) 4WD
USA								
								(1) Diesel, con booster hidráulico y control de freno integral
								(2) sin control de freno integral
D10677973	M	C						(1) sin control de freno integral
USA								
					WBC50214	25.4 1"		
					WBC50215	25.4 1"		
					WBC50214	25.4 1"		
					WBC50215	25.4 1"		
					WBC50214	25.4 1"		
					WBC50215	25.4 1"		
S58321710					WBC50214	25.4 1"		
					WBC50215	25.4 1"		



				EJE DELANTERO													
																	
		PASTILLA						ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
FORD AMERICANOS																	
MONDEO																	
		01-07	D91077890	M	C	BFR126910	Vent	BMC10316	1	23.8	15/16"						
RANGER																	
		86-90				BFR122810	1 Vent	BMC10471		23.8	15/16"						
		90-94															
TRANSIT																	
Gasolina / Electrica	2.0L	07-14	D15288736	M	C	BFR221810	Vent	BMC10431	1	23.8	15/16"						
						BFR220710	Vent										
HONDA																	
ACCORD L4																	
EX / EX-R		96-97	D46573450	M	C	BFR510110	Vent										
		98-02	D46575730	M	C	BFR510310	Vent	BMC10536		25.4	1"						
EX		03-07	D91477950	M	C	BFR510410	Vent	BMC10537		15.8	5/8"						
		08-09	D78776560	M		BFR510410	Vent	BMC10373	1	20.6	13/16"						
		2010	D78776560	M		BFR510410	Vent	BMC10373	1	20.6	13/16"						
		11-12	D15067656	M	C	BFR510710	Vent	BMC10373	1	20.6	13/16"						
	1.5T	18-20	D16548883	M	C	BFR512310	Vent										
EX-L	2.4L	13-17	D16548883	M	C	BFR512310	Vent										
LX	2.4L	03-07	D91477950	M	C	BFR510410	Vent	BMC10537		15.8	5/8"						
		08-10	D91477950	M	C	BFR510410	Vent	BMC10373		20.6	13/16"						
		11-17	D91477950	M	C	BFR510410	Vent	BMC10373		20.6	13/16"						
Sport		2015	CMD16978840		C	BFR512310	Vent										
		16-17	CMD16978840		C												
Sport Plus	1.5T	18-22	CMD21159349		C	BFR512910	Vent										
Touring	2.0T	18-22	CMD21159349		C	BFR512910	Vent										
ACCORD V6																	
EX		98-00	D50373820	M	C	BFR510410	Vent										
		00-02	D50373820	M	C	BFR510410	Vent										
		2003	D95978570	M		BFR510410	Vent	BMC10264		20.6	13/16"						
	Coupé T/M	2004	D78776560	M		BFR510710	Vent	BMC10264		20.6	13/16"						
	Todos T/A		D95978570	M		BFR510410	Vent										
	Coupé T/M	05-07	D78776560	M		BFR510710	Vent										
	Todos T/A		D95978570	M		BFR510410	Vent										
		08-10	D78776560	M		BFR510410	Vent	BMC10373		20.6	13/16"						
		11-14	D15067656	M	C	BFR510710	Vent	BMC10373		20.6	13/16"						
EX-L	3.5L	13-17	D16548883	M	C	BFR512310	Vent										
EX-R		98-01	D50373820	M	C	BFR510410	Vent										
		2002	D50373820	M	C	BFR510410	Vent										

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
FORD AMERICANOS								
USA								
D91177900	M		BRR121510	Sol				(1) con control de tracción
USA								
					WBC50248	20.6	13/16"	(1) 2WD
					WBC50248	20.6	13/16"	
USA								
D15028701	M	C	BRR125810	Sol				(1) sin depósto
			BRR124410	Sol				(3) con cable sensor
HONDA								
ACCORD L4								
D53774180	M	C						(1) sin ABS
								(2) con ABS
D53774180	M	C	BRR510410	Sol				EX-R hasta 2002
D53774180	M	C	BRR510810	Sol				
D13368447	M	C	BRR511710	Sol				(1) sólo EX
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				(1) sólo EX
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				(1) sólo EX
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
D53774180	M	C	BRR510810	Sol				
D13368447	M	C	BRR511710	Sol				
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
ACCORD V6								
D53774180	M	C	BRR510310	Sol				
D53774180	M	C	BRR510310	Sol				
D53774180	M	C	BRR510810	Sol				
D53774180	M	C	BRR510810	Sol				
D53774180	M	C	BRR510810	Sol				
D13368447	M	C	BRR511710	Sol				
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
D14518447	M	C	BRR511710	Sol				
D53774180	M	C	BRR510310	Sol				
D53674180	M	C	BRR510310	Sol				



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO								
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
HONDA											
ACCORD CROSSTOUR											
EXL		2010	D10897994	M	C	BFR511110	Vent				
	4WD	11-13	D15217994	M	C	BFR511110	Vent				
BR-V											
		18-22	D15067656	M	C	BFR510610	Vent				
		24->									
CITY											
		10-13	D15538763	M	C	BFR511010	Vent	BMC10526	1	19.1	3/4"
		14-23	CMD13948502		C	BFR512510	Vent				
CIVIC COUPÉ											
EX-R		97-00	D46575730	M	C	BFR510210	Vent				
EX		01-02	D46575730	M	C	BFR511010	Vent	BMC10271		22.2	7/8"
		03-05	D46575730	M	C	BFR511010	Vent	BMC10271		22.2	7/8"
		06-11	D46575730	M	C	BFR510910	Vent	BMC10335		19.1	3/4"
		2012	D15788791	M	C	BFR512410	Vent				
		13-15	D15788791	M	C	BFR510410	Vent	BMC10587		20.6	13/16"
Si		07-11				BFR510510	Vent				
		12-15	D91477950	M	C	BFR510510	Vent	BMC10587		20.6	13/16"
Sir		99-00	D46575730	M	C	BFR510210	Vent				
Turbo	1.5T	16-20	D91477950	M	C	BFR510410	Vent				
CIVIC SEDÁN											
EX		01-02	D46575730	M	C	BFR511010	Vent	BMC10271		22.2	7/8"
		03-05	D46575730	M	C	BFR511010	Vent	BMC10271		22.2	7/8"
		06-11	D46575730	M	C	BFR510910	Vent	BMC10335		19.1	3/4"
		2012	D15788791	M	C	BFR512410	Vent				
		13-15	D15788791	M	C	BFR510410	Vent	BMC10587		20.6	13/16"
	2.0L	16-20	D91477950	M	C	BFR510410	Vent				
EX-L		08-11	D46575730	M	C	BFR510910	Vent				
		2012	D15788791	M	C	BFR512410	Vent				
		13-15	D15788791	M	C	BFR510410	Vent	BMC10587		20.6	13/16"
EX-R		97-00	D46575730	M	C	BFR510210	Vent	BMC10605		23.8	15/16"
i-Style	2.0L	18-23	D91477950	M	C	BFR510410	Vent				
LX		01-02	D46575730	M	C	BFR511010	Vent	BMC10253		20.6	13/16"

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
HONDA										
ACCORD CROSSTOUR										
D10867418	M	C								
D10867418	M	C								
BR-V										
S62714290			BRD510810	Tam	WBC50188	19.1	3/4"	D/I		
CITY										
D56474430	M	C	BRR511610	Sol					(1) T/M	
S91316180			BRD510610	Tam	WBC50372	17.4	11/16"			
CIVIC COUPÉ										
S57613640			BRD510110		WBC50265	19.1	3/4"	Izq		
					WBC50264	19.1	3/4"	Der		
S57613640			BRD510510	Tam	WBC50169	19.1	3/4"	Der		
					WBC50170	19.1	3/4"	Izq		
S57613640			BRD510510	Tam	WBC50178	19.1	3/4"	Der		
					WBC50179	19.1	3/4"	Izq		
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D56474430	M	C								
CMD18789106		C	BRR512810	Sol						
CIVIC SEDÁN										
S57613640			BRD510510	Tam	WBC50169	19.1	3/4"	Der		
					WBC50170	19.1	3/4"	Izq		
S57613640			BRD510510	Tam	WBC50178	19.1	3/4"	Der		
					WBC50179	19.1	3/4"	Izq		
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
CMD18789106		C	BRR512810	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
D53774180	M	C	BRR511010	Sol						
S57613640					WBC50265	19.1	3/4"	Izq		
					WBC50264	19.1	3/4"	Der		
CMD18789106		C	BRR512810	Sol						
S57613640			BRD510510	Tam	WBC50169	19.1	3/4"	Der		
					WBC50170	19.1	3/4"	Izq		



				EJE DELANTERO 								
HONDA												
CIVIC SEDÁN (cont.)												
		03-05	D46575730	M	C	BFR511010	Vent	BMC10271	22.2	7/8"		
		06-11	D46575730	M	C	BFR510910	Vent	BMC10335	19.1	3/4"		
		2012	D15788791	M	C	BFR512410	Vent					
		2013	D15788791	M	C	BFR512410	Vent	BMC10587	20.6	13/16"		
		14-15	D15788791	M	C	BFR510410	Vent	BMC10587	20.6	13/16"		
Si		07-10				BFR510510	Vent					
Turbo	1.5T	16-17	D91477950	M	C	BFR510410	Vent					
Turbo Plus	1.5T	16-20	D91477950	M	C	BFR510410	Vent					
Touring	1.5T	18-23	D91477950	M	C	BFR510410	Vent					
Sport	1.5T	22-23	D91477950	M	C	BFR510410	Vent					
Type R		17-18										
Hybrid IMA	1.5L	06-08				BFR510910	Vent					
		06-11				BFR510910	Vent					
		12-13				BFR510910	Vent					
CR-V												
		02-04	D91477950	M	C	BFR510610	Vent	BMC10246	1	23.8	15/16"	
		05-06	D91477950	M	C	BFR510510	Vent	BMC10332	25.4	1"		
		07-11	D10897994	M	C	BFR511110	Vent	BMC10331	22.2	7/8"		
	FWD	2012	D91477950	1	M	C	BFR511910	1	Vent	BMC10610	22.2	7/8"
	AWD		D15217994	2	M	C	BFR511110	2	Vent			
	FWD	13-16	D15217994	M	C	BFR511910	Vent	BMC10610	22.2	7/8"		
	AWD					BFR511110	Vent					
		17-19	CMD20368840		C	BFR512910	Vent					
	20->	CMD20368840		C	BFR512910	Vent						
CR-Z												
		13-15	CMD13948502		C	BFR510910	Vent					
FIT												
		06-08	D12008320	M	C	BFR510810	Vent	BMC10333	22.2	7/8"		
		09-14	D15538763	M	C	BFR511010	Vent	BMC10423	19.1	3/4"		
	T/M	15-20	CMD13948502		C	BFR512710	Vent					
	CVT											
HR-V												
		16->	D16548883	M	C	BFR512310	Vent					
INSIGHT												
Hibrido		19-22										

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
HONDA								
CIVIC SEDÁN (cont.)								
S57613640			BRD510510	Tam	WBC50178	19.1	3/4"	Der
					WBC50179	19.1	3/4"	Izq
S91316180			BRD510210	Tam	WBC50188	19.1	3/4"	D/I
S91316180			BRD510210	Tam	WBC50188	19.1	3/4"	D/I
					WBC50344	20.6	13/16"	D/I
S91316180			BRD510210	Tam	WBC50188	19.1	3/4"	D/I
					WBC50344	20.6	13/16"	D/I
S91316180			BRD510210	Tam	WBC50188	19.1	3/4"	D/I
					WBC50344	20.6	13/16"	D/I
D53774180	M	C	BRR511010	Sol				
CMD18789106		C	BRR512810	Sol				
CMD18789106		C	BRR512810	Sol				
CMD18789106		C	BRR512810	Sol				
CMD18789106		C	BRR512810	Sol				
S62714290								
D53774180	M	C	BRR511010	Sol				
S62714290								
CR-V								
D53674180	M	C	BRR510510	Sol				(1) EX 4WD
								(2) LX (desde 2004)
D10867418	M	C	BRR511110	Sol				
D10867418	M	C	BRR511110	Sol				
D10867418	M	C	BRR511110	Sol				(1) LX y EX
								(2) EXL
D10867418	M	C	BRR511110	Sol				
CMD20379268		C	BRR512510	Sol				
CMD20379268		C	BRR512510	Sol				
CR-Z								
D53774180	M	C						
FIT								
S75515190					WBC50201	17.4	11/16"	Der
					WBC50200	17.4	11/16"	Izq
D56474430	M	C						
S91316180			BRD510610	Tam	WBC50372	17.4	11/16"	(1) Transmisión manual
								(2) CVT
HR-V								
CMD18419069		C	BRR511710	Sol				
INSIGHT								
CMD18789106		C	BRR512810	Sol				



			EJE DELANTERO											
								TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in			
HONDA														
ODYSSEY														
		2000	D79376630	M	C	BFR510710	Vent	BMC10219 ² 27.0 1 1/16"						
		2001	D79376630	M	C	BFR510710	Vent	BMC10219 27.0 1 1/16"						
		02-04	D79376630	M	C	BFR510710	Vent	BMC10219 27.0 1 1/16"						
		05-10	D10897994	M	C	BFR511210	Vent	BMC10336 22.2 7/8"						
		11-14	D15217994	M	C	BFR512010	Vent	BMC10531 22.2 7/8"						
		15-17	D15217994	M	C	BFR512610	Vent	BMC10531 22.2 7/8"						
		18-20	CMD20899324		C	BFR512610	Vent							
		21-23	CMD20899324		C									
PILOT														
		2003				BFR510710	Vent							
		2004				BFR510710	Vent							
		2005				BFR510710	Vent	BMC10339 ² 27.0 1 1/16"						
		06-08				BFR510710	Vent	BMC10339 27.0 1 1/16"						
		09-11	D13788396	M	C	BFR511410	Vent	BMC10372 22.2 7/8"						
		12-15	D13788396	M	C	BFR511410	Vent	BMC10372 22.2 7/8"						
		16-23	CMD17238396		C	BFR512610	Vent							
RIDGELINE														
		07-08	D11028208	M	C	BFR511310	Vent	BMC10339 27.0 1 1/16"						
		09-11	D11028208	M	C	BFR511310	Vent							
		12-14	CMD15848208		C	BFR511310	Vent							
HONDA AMERICANOS														
ACCORD L4														
EX / EX-R		98-02	D46575730	M	C	BFR510310	Vent							
		03-07	D91477950	M	C	BFR510410	Vent	BMC10537 15.8 5/8"						

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
HONDA								
ODYSSEY								
					WBC50151	22.2 7/8"	lzq	(1) LX sin ABS (2) EX sin ABS
					WBC50151	22.2 7/8"	lzq	
D86577400	M	C						
D10887993	M	C	BRR511210	Sol				
D12818397	M	C	BRR510910	Sol				
D12818397	M	C	BRR510910	Sol				
PILOT								
D86577400	M	C	BRR510610	Sol				
D79376630	M	C	BRR510610	Sol				
D86577400	M	C	BRR510610	Sol				(1) puertos de 10 x 1 mm (2) puertos de 14 x 1.5 mm
D86577400	M	C	BRR510610	Sol				
D12818397	M	C	BRR510910	Sol				
D15858397	M	C	BRR510910	Sol				
CMD17248397		C						
RIDGELINE								
			BRR511310	Sol				
			BRR511310	Sol				
			BRR511310	Sol				
HONDA AMERICANOS								
USA								
					WBC50271	20.6 13/16"		(1) sin ABS
					WBC50272	20.6 13/16"		
					WBC50165	20.6 13/16"		
					WBC50166	20.6 13/16"		



			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	
HONDA AMERICANOS											
CIVIC Sedán											
DEL SOL		93-97				BFR510210 ¹	Vent				
						BFR511010 ²	Vent				
Sedán	DX, LX	88-95				BFR510210	Vent				
	EX					BFR511010	Vent				
Si									BMC10270		
CRX											
DX 1.5L		90-91				BFR510210	Vent				
GMC											
ACADIA											
/ Denali		07-10	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"	
		11-16	D11698410	M	C	BFR137210	Vent	BMC10388	27.0	1 1/16"	
		17-20	CMD18969124		C	BFR232010	Vent				
		21-23	CMD23719600		C						
CANYON											
		07-08	D10397943	M		BFR135610	Vent	BMC10283	25.4	1"	
		09-12	D11698282	M	C	BFR138210	Vent	BMC10401	27.0	1 1/16"	
		23-23	CMD23719600		C						
SIERRA											
Crew Cab / Regular Cab		07-08	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10363 ¹	28.5	1 1/8"	
								BMC10327 ²	31.7	1 1/4"	
		09-13	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10396 ¹	28.5	1 1/8"	
								BMC10397 ²	31.7	1 1/4"	
SLE / SLT		14->	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10567	33.3	15/16"	
Denali		2008	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10363 ²	28.5	1 1/8"	
								BMC10327 ¹	31.7	1 1/4"	
		09-13	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"	
		14->	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10567	33.3	15/16"	
			CMD19109139 ¹		C						
All Terrain / AT4		14-23	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10567	33.3	15/16"	
TERRAIN											
/ Denali		11-17	CMD17458971		C	BFR138510	Vent				
		18-20	CMD18869114		C						
		21->									

EJE TRASERO								
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	
HONDA AMERICANOS								
USA								
								(1) sin ABS
								(2) con ABS
USA								
GMC								
ACADIA								
D88377600	M	C	BRR134410	Vent				
D15077760	M		BRR134410	Vent				
								Versión Denali a partir del 2012
			BRR136510	Vent				
CANYON								
S81515480			BRD133610	Tam	WBC50177	23.8	15/16"	D/I
S95916430			BRD133610	Tam	WBC50199	23.8	15/16"	D/I
SIERRA								
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				(1) sin StabiliTrak
			S78121960					(2) con StabiliTrak
S96016430			BRD134010	Tam	WBC50198	2	26.9 1 1/16"	D/I
					WBC50199	4	23.8 15/16"	D/I
								(1) sin StabiliTrak
								(2) con StabiliTrak
								(3) 6400 lb PBV
								(4) 7000 lb PBV
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				SLT hasta 2015
			S10511710					
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				(2) sin StabiliTrak
			S78121960					(1) con StabiliTrak
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				
			S78121960					
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				(1) caliper 6 pistones
			S10511710					
D11948312	M	C	BRR133410	Vent				
			S10511710					
TERRAIN								
D12758391	M	C	BRR135410	Vent				
			BRR136110	Sol				
CMD19159085		C	BRR136110	Sol				



				EJE DELANTERO 															
				PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
GMC																			
YUKON																			
Denali		07-08	D10927997	M	C	BFR137310	Vent	BMC10327	31.7	1 1/4"									
		08-14	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"									
		15-20	D13638472	M	C	BFR137310	Vent	BMC10397	31.7	1 1/4"									
			CMD19109139	1		C													
		21-23	D21739418	M		BFR232410													
GMC AMERICANOS																			
JIMMY																			
		82-88	D1547070A	M		BFR130410	Vent												
SAFARI																			
		90-92	D0520728A	M				BMC10102	1	28.6	&40.0								
		93-95	D0520728A	M				BMC10102	1	28.6	&40.0								
			D36972590	2	M														
SIERRA																			
		07-08	D10927997	M	C	BFR137310	Vent												
SONOMA																			
		81-88																	
HUMMER																			
H2 / SUT																			
		05-07	D78476520	M	C	BFR136210	Vent	BMC10216	37.0	0.0									
		08-09	D78476520	M	C	BFR136210	Vent												
HYUNDAI																			
ACCENT																			
		18-22	D15938806		M	C	BFR500910		Vent										
CRETA																			
		17-20	CMD18159049			C	BFR501610		Vent										
		21->	CMD18159049			C													
ELANTRA																			
		15-16	CMD15958810			C	BFR500310		Vent										
		17-20	CMD19129143			C	BFR500310		Vent										
GRAND i10																			
		15->	CMD00012160			C	BFR500110		Vent	BMC10623	1	20.6	13/16"						
										BMC10624	2	20.6	13/16"						
IONIQ																			
	GLS	18-19	CMD19129143			C													
		20-22	CMD23989626			C													
iX 35																			
		2015	CMD18558614			C													

EJE TRASERO											
PASTILLA / ZAPATA				ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
GMC											
YUKON											
D11948312	M	C	BRR133410	Vent							
			S78121960								
D11948312	M	C	BRR133410	Vent						Solamente Denali desde 2010	
			S78121960								
D11948312	M	C	BRR133410	Vent							
			S10511710							(1) caliper 6 pistones	
D21749419	M		BRR137110								
GMC AMERICANOS											
USA											
					WBC50246	22.2	7/8"				
USA											
										(1) ABS en eje trasero	
										(1) ABS en eje trasero	
										(2) 4WD	
USA											
S85515830			BRD133210	Tam	WBC50187	1	26.9	1 1/16"		(1) 7000 lb PBV	
USA											
					WBC50246	22.2	7/8"				
HUMMER											
H2 / SUT											
D78576530	M	C									
D78576530	M	C									
HYUNDAI											
ACCENT											
CMD18128428			C	BRR113510	Sol						
CRETA											
S11011746				BRD500110	Tam	WBC50390	19.1	3/4"			
CMD18128428			C								
ELANTRA											
D15448428		M	C	BRR500310	Sol						
CMD18128428			C	BRR500310	Sol					(1) T/A	
GRAND i10											
S10211616				BRD111110	Tam	WBC50345	17.8	45/64"	D/I	(1) 2 puertos con ABS (2) 4 puertos sin ABS hasta 2018	
IONIQ											
CMD18128428			C								
iX 35											
D15448428		M	C								



						EJE DELANTERO									
				PASTILLA				ROTOR			TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
HYUNDAI															
SANTA FE / SPORT															
	2.0T	17-20	CMD18159049			C	BFR501110			Vent					
	3.3L	18-20					BFR501110			Vent					
SONATA															
Premium / Limited		15-16	CMD18558614			C	BFR500510			Vent					
	2.4L	17-18													
GLS	2.4L	15-18					BFR500510			Vent					
Sport	2.0T	15-18	CMD18558614			C									
STAREX															
		18-20	D15668775		M		BFR110610			Vent					
TUCSON															
		16-21	CMD18479075			C	BFR500510			Vent					
		22->	CMD23989626			C									
HYUNDAI AMERICANOS															
ELANTRA															
		01-09													
INFINITI															
FX35															
		2012													
FX37															
		2013													
G37															
Sedán		12-13													
Coupé		12-13													
I30															
		98-99	D65373180		M										
		00-01	D43073180		M	C									
I35															
		02-03	D43073180		M	C	BFR522110			Vent					
JX35															
		2013	CMD16498877			C	BFR522410			Vent					
M37															
		12-13					BFR522410			Vent					
M56															
		12-13					BFR522410			Vent					
Q45															
		97-98	D69175660		M										
		99-01	D85575660		M	C									
		2002					BFR524110			Vent					
		03-06					BFR524110			Vent					

EJE TRASERO												
 PASTILLA / ZAPATA		 SM	 CM	 ROTOR / TAMBOR		TIPO	 CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D	
HYUNDAI												
SANTA FE / SPORT												
CMD18169051			C	BRR501010		Sol						
CMD18169051			C	BRR501010		Sol						
SONATA												
D15448428		M	C	BRR500210		Sol					Freno de estacionamiento eléctrico	
D15448428		M	C	BRR500210		Sol						
CMD18569036			C								Freno de estacionamiento tipo pie	
CMD18569036			C									
STAREX												
TUCSON												
CMD18488428			C	BRR501410		Sol						
HYUNDAI AMERICANOS												
USA												
						WBC50320		19.1	3/4"			
INFINITI												
FX35												
D90577840	M	C	BRR521310	Vent								
FX37												
D90577840	M	C	BRR521310	Vent								
G37												
D90577840	M	C										
D90577840	M	C										
I30												
I35												
JX35												
D14158405	M	C	BRR521310	Vent								
M37												
D90577840	M	C	BRR521310	Vent								
M56												
D90577840	M	C	BRR521310	Vent								
Q45												



				EJE DELANTERO																		
												TIPO				CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in		
INFINITI																						
Q50																						
Sedán			15-18	CMD17368906			C	BFR525510		Vent												
Q70																						
Sedán		V6	14-19					BFR522410		Vent												
QX50																						
			19-23	CMD17368906			C															
QX56																						
			12-13	D15098403		M	C															
QX60																						
-			14-18	CMD16498877			C	BFR525510		Vent												
			19-23	CMD16498877			C	BFR525510		Vent												
QX70																						
		V6	14-20																			
		V8	14-20																			
QX80																						
			14-23	D15098403		M	C															
JAC																						
FRISON																						
T6		2.0T	19-23	D97678770		M	C															
Sei2																						
		1.5L	18-23	CMD00012410			C															
Sei3 / Sei3 Pro																						
		1.6L	18-23	CMD00012410			C															
JEEP																						
CHEROKEE																						
		Tambor 9"	1994	D4777507A		M	C	BFR112710		Vent		BMC10135		1	25.4	1"						
		Tambor 10"										BMC10491		2	23.8	15/16"						
		Tambor 9"	98-01	D4777507A		M	C	BFR112710		Vent		BMC10166		25.4		1"						
		Tambor 10"																				
		L4	14-17	D16408867		M		BFR116510		Vent												
		V6		CMD18438932			C															
		V6	18-20	CMD18438932			C	BFR116510		Vent												
Sport			1994	D4777507A		M	C	BFR112710		Vent		BMC10135		25.4		1"						
			98-01																			

EJE TRASERO										i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
INFINITI										
Q50										
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
Q70										
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
QX50										
QX56										
QX60										
D14158405	M	C	BRR521310	Vent						
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
QX70										
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
QX80										
JAC										
FRISON										
Sei2										
D14238463	M									
Sei3 / Sei3 Pro										
D14238463	M									
JEEP										
CHEROKEE										
S53821680			BRD112010	Tam	WBC50263	1	19.1	3/4"	D/I	(1) con ABS
					WBC50130	2	20.6	13/16"	D/I	(2) sin ABS
					WBC50124		22.2	7/8"	Izq	
					WBC50125		22.2	7/8"	Der	
S53821680			BRD112010	Tam	WBC50130		20.6	13/16"	D/I	
					WBC50124		22.2	7/8"	Izq	
					WBC50125		22.2	7/8"	Der	no salió del 1995-97
CMD17348958		C	BRR113810	Sol						
CMD17348958		C								
S53821680			BRD112010	Tam	WBC50263	1	19.1	3/4"	D/I	(1) con ABS
					WBC50130	2	20.6	13/16"	D/I	(2) sin ABS



				EJE DELANTERO 							
		PASTILLA		ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
JEEP											
COMMANDER											
		06-10	D10807985	M	C	BFR111110	Vent	BMC10334	27.0	1 1/16"	
COMPASS											
		07-17	D86677410	M	C	BFR111410	Vent	BMC10357	20.6	13/16"	
		18-23	CMD18119046		C	BFR115410	Vent				
GLADIATOR											
		20-21	D15898800	M	C						
GRAND CHEROKEE											
	4 discos	93-94	D4777507A	M	C	BFR112710	Vent	BMC10135	25.4	1"	
	2 discos										
		94-98	D4777507A	M	C	BFR112710	Vent	BMC10166	25.4	1"	
		99-02	D79076600	M		BFR114010	Vent	BMC10204	25.4	1"	
		03-04				BFR114010	Vent	BMC10204	25.4	1"	
		05-10	D10807985	M	C	BFR111110	Vent	BMC10334	27.0	1 1/16"	
	V6 V8	11-13	D14558655	M	C	BFR116610 BFR117010	Vent Vent	BMC10546	27.0	1 1/16"	
	V6 V8	14-15	CMD16298856		C	BFR116610 BFR117010	Vent Vent	BMC10546	27.0	1 1/16"	
	V6 V8	16-21	CMD16298856		C	BFR116610 BFR117010	Vent Vent				
	Summit / L Summit		22-23	CMD16298856		C					
	SRT-8		2007	D11498259	M				BMC10334	27.0	1 1/16"
			08-10	D11498259	M				BMC10334	27.0	1 1/16"
12-15							BMC10546	27.0	1 1/16"		
JT											
		21-23	D15898800	M	C						
LIBERTY											
		02-03	D85677320	M	C	BFR114910	Vent	BMC10244	27.0	1 1/16"	
		03-05	D85677320	M	C	BFR114910	Vent	BMC10244	27.0	1 1/16"	
		06-07	D85677320	M	C	BFR114910	Vent	BMC10341	27.0	1 1/16"	
		08-13	D12738389	M	C	BFR116710	Vent	BMC10377	27.0	1 1/16"	
PATRIOT											
		07-17	D86677410	M	C	BFR111410	Vent	BMC10357	20.6	13/16"	
RENEGADE											
		17->	CMD18119046		C	BFR115410	Vent				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
JEEP								
COMMANDER								
D10877945	M	C	BRR112010	Sol				
COMPASS								
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D86877430	M	C	BRR112410	Sol				
			BRR114310	Sol				
GLADIATOR								
GRAND CHEROKEE								
			BRR110810	Sol				
			S70114840					
					WBC50124	22.2	7/8"	Izq
					WBC50125	22.2	7/8"	Der
D6667502A	M		BRR110810	Sol				
			S70114840					
D79176610	M		BRR111210	Sol				
D79176610	M		BRR111210	Sol				
D10877945	M	C	BRR112010	Sol				
D10537958	¹ M							⁽¹⁾ opcional 2006
D14988698	M	C	BRR112810	Sol				
			BRR113210	Vent				
D14988698	M	C	BRR112810	Sol				
			BRR113210	Vent				
D14988698	M	C	BRR112810	Sol				
			BRR113210	Vent				
								2 hileras de asientos
D10537958	M							
D10537958	M							
JT								
LIBERTY								
					WBC50158	20.6	13/16"	D/I
D98178630	M	C	BRR110710	Sol				
D98178630	M	C	BRR110710	Sol				
D12748390	M	C	BRR113010	Sol				
PATRIOT								
D10377940	M	C	BRR112210	Sol				
D86877430	¹ M	C						⁽¹⁾ alternativo 08-10
RENEGADE								
CMD18099044		C	BRR114310	Sol				



				PASTILLA						ROTOR				TIPO			
												CILINDRO MAESTRO					
														MEDIDA mm - in			
JEEP																	
WAGONEER																	
		22-23		D21799424		M											
WRANGLER																	
		92-95		D4777507A		M		C		BFR112710		Vent					
		97-00		D4777507A		M		C		BFR112710		Vent		BMC10184 25.4 1"			
		01-02		D4777507A		M		C		BFR112710		Vent		BMC10184 25.4 1"			
		4 discos		03-05		D4777507A		M		C				BMC10184 25.4 1"			
		2 discos										BFR112710		Vent			
		4 discos		2006		D4777507A		M		C				BMC10184 25.4 1"			
		2 discos															
				07-12		D12738389		M		C		BFR111710		Vent		BMC10358 25.4 1"	
				13-18		D12738389		M		C		BFR111710		Vent		BMC10358 1 25.4 1"	
																BMC10377 2 27.0 1 1/16"	
		19->		D15898800		M		C									
KIA																	
FORTE																	
EX, LX				16-18		CMD15958810				C		BFR500310		Vent			
SX				CMD17358960				C									
		2.0L		19-23		CMD13978505				C		BFR500310		Vent			
		1.6T		19-21								BFR500510		Vent			
		22-23		CMD18558614				C		BFR500510		Vent					
NIRO																	
		17->		CMD19129143				C									
OPTIMA																	
		2.0T		16-20		CMD18558614				C							
		2.4L		16-19								BFR500510		Vent			
RIA																	
		16-17		D15938806		M		C		BFR500910		Vent					
		18-23		D15938806		M		C		BFR501710		Vent					
SEDONA																	
		19-20		CMD18149048				C									
SELTOS																	
EX, SX		1.6L		20->		CMD18159049				C		BFR500510		Vent			
GT		1.4T		20->		CMD18159049				C		BFR500510		Vent			
SORENTO																	
		16-20		CMD18159049				C		BFR500710		Vent					
SOUL																	
		1.6L		16-19		CMD13978505				C		BFR501510		Vent			
		2.0L				CMD14478615				C		BFR501610		Vent			

EJE TRASERO									i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D	
JEEP									
WAGONEER									
WRANGLER									
S53821680			BRD112010	Tam	WBC50130		20.6 13/16"	D/I	
S53821680			BRD112010	Tam	WBC50130	1	20.6 13/16"	D/I	(1) sin ABS
					WBC50263	2	19.1 3/4"	D/I	(2) con ABS
			BRD112010	Tam	WBC50263		19.1 3/4"	D/I	
			BRR110710	Sol					
			BRD112010	Tam	WBC50263		19.1 3/4"	D/I	
D98178630	M	C	BRR110710	Sol					
			BRD112010	Tam	WBC50263		19.1 3/4"	D/I	
D12748390	M	C	BRR112310	Sol					
D12748390	M	C	BRR112310	Sol					(1) con frenos estandar
									(2) con frenos HD
KIA									
FORTE									
CMD15948428		C	BRR500310	Sol					
CMD15948428		C	BRR500310	1 Sol					(1) con F/M convencional
			BRR500210	2 Sol					(2) con F/M eléctrico
CMD15948428		C							
CMD15948428		C	BRR500210	Sol					
NIRO									
CMD18128428		C	BRR500210	1 Sol					(1) con F/M eléctrico
OPTIMA									
			BRR500210	3 Sol					(3) con F/M eléctrico
			BRR500210	1 Sol					(1) con F/M eléctrico
CMD18569036	2	C							(2) con F/M convencional
RIA									
D15448428	M	C	BRR113510	Sol					
D15448428	M	C	BRR113510	Sol					
SEDONA									
			BRR501010	Sol					
SELTOS									
CMD15948428		C	BRR500310	Sol					Sistema de freno Akebono
CMD15948428		C	BRR500310	Sol					
SORENTO									
D15448428	M	C	BRR501010	Sol					
SOUL									
CMD15948428		C	BRR500310	Sol					



				EJE DELANTERO																	
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in									
KIA																					
SOUL (cont.)																					
SX	1.6T	17-19	CMD18558614		C	BFR501610	Vent														
		2019				BFR501610	Vent														
	2.0L	20-23	CMD22859522		C	BFR500310	Vent														
SPORTAGE																					
LX, EX	2.0L	2016	CMD18479075		C	BFR500510	Vent														
		17-22	CMD18479075		C	BFR500510	Vent														
SLX	FWD	2016	CMD18558614		C	BFR500510	Vent														
			CMD18479075		C																
	AWD	17-22	CMD18479075		C	BFR500510	Vent														
STINGER																					
	2.0T	18-21																			
	2.5L	22-23																			
LINCOLN																					
AVIATOR																					
		03-05						BMC10189	1	27.0	1 1/16"										
BLACKWOOD																					
		2003	D67975580	M	C	BFR124710	Vent														
						BFR124720	Vent														
CONTINENTAL																					
		18-20	CMD18189053		C																
CORSAIR																					
		20-22	CMD23009536		C																
MARK LT																					
	4X2	06-08	D10837915	M	C	BFR120910	Vent	BMC10273	28.5	1 1/8"											
	BFR221510					Vent															
			10-14	D14148528	M	C															
MKC																					
	AWD	15-19	CMD17718896		C			BMC10359	20.6	13/16"											
MKS																					
		09-11	D15088715	M	C																
		2012	D15088715	M	C	BFR221710	Vent														
		13-14	D16118824	M	C																
MKX																					
	FWD	2007	D12588377	M	C			BMC10393	22.2	7/8"											
	AWD	07-10	D12588377	M	C	BFR123110	Vent	BMC10393	22.2	7/8"											
		11-12	D12588377	M	C	BFR123110	Vent	BMC10393	22.2	7/8"											
		13-14	D12588377	M	C	BFR123110	Vent	BMC10393	22.2	7/8"											
	AWD	15-18	CMD18189053		C																

EJE TRASERO							
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
KIA							
SOUL (cont.)							
			BRR500310	Sol			
CMD18128428		C					
SPORTAGE							
CMD18569036		C	BRR501410	Sol			
CMD18488428		C	BRR501410	Sol			
CMD18569036		C	BRR501410	Sol			
CMD18488428		C	BRR500710	Sol			
D15448428	M	C	BRR500710	Sol			con freno de estacionamiento eléctrico
STINGER							
CMD18169051		C					
CMD18169051		C					
LINCOLN							
AVIATOR							
							(1) sin control de tracción
			S79115330				
BLACKWOOD							
D87975840	M		BRR123010	Sol			
			S75215170				
CONTINENTAL							
CMD18338893		C					
CORSAIR							
CMD18339542		C					
MARK LT							
D10127916	M	C	BRR122210	Vent			
			S75215170				
			BRR122210	Vent			
			S75215170				
D10127916	M	C	BRR122210	Vent			
			S75215170				
MKC							
CMD18338893		C	BRR125710	Sol			
MKS							
D13778488	M	C	BRR123210	Sol			
D13778488	M	C	BRR123210	Sol			
D16128825	M	C					
MKX							
D12598378	M	C	BRR123410	Vent			
D12598378	M	C	BRR123410	Vent			
D13778488	M	C	BRR123210	Sol			AWD / FWD
CMD17548970		C	BRR123210	Sol			AWD / FWD
CMD18338893		C					



										EJE DELANTERO	
				PASTILLA		 		ROTOR			
								TIPO		CILINDRO MAESTRO	
										MEDIDA mm - in	
LINCOLN											
MKZ											
	2.0T, 3.0T	07-08	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10359	20.6	13/16"	
		2009	D11648277	M	C	BFR128810	Vent				
		10-12	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10428	22.2	7/8"	
		13-16	D16538882	M	C						
		17-20	D16538882	M	C						
Hibrido	2.0T	18-20	CMD18189053		C						
NAUTILUS											
	L4	19-23	CMD18189053		C						
NAVIGATOR											
	4X2	98-99	D70275760	M	C	BFR125110	Vent	BMC10174	1	31.7	1 1/4"
	4X4					BFR124910	Vent	BMC10104	2	31.7	1 1/4"
	4X2	2000	D70275760	M	C	BFR125110	Vent	BMC10174		31.7	1 1/4"
	4X4										
	4X2	2001	D70275760	M	C	BFR125110	Vent	BMC10174	1	31.7	1 1/4"
	4X4							BMC10173	2	31.7	1 1/4"
	4X2	2002	D70275760	M	C	BFR125110	Vent	BMC10260	1	28.5	1 1/8"
	4X4							BMC10261	2	28.5	1 1/8"
	4X2	03-04	D93478370	M		BFR128210	Vent	BMC10260	1	28.5	1 1/8"
	4X4					BFR124910	Vent	BMC10261	2	28.5	1 1/8"
	4X2	05-06	D93478370	M		BFR128210	Vent	BMC10261		28.5	1 1/8"
	4X4					BFR124910	Vent				
		07-09	D12788394	M		BFR124310	Vent				
		10-11	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10446		30.1	13/16"
		12-14	D14148528	M	C	BFR124310	Vent	BMC10544		30.1	13/16"
		15-17	D17708528	M		BFR124310	Vent				
		18-23	D14148528	M	C	BFR124310	Vent				
ZEPHIR											
		2006	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10359	20.6	13/16"	
MAZDA											
2											
		12-16	D14548738	M	C	BFR580710	Vent				
		17-19	CMD18529081		C	BFR580710	Vent				
		20->	CMD18529081		C	BFR580710	Vent				
3											
		06-13	D10447947	M	C	BFR580410	Vent	BMC10355	25.4	1"	
						BFR580510	Vent				
		Japonés	14-16	CMD17288952		C	BFR580910	Vent			
	17-18	CMD17288952		C	BFR580910	Vent					

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
LINCOLN								
MKZ								
D11618272	M	C	BRR123110	Sol				
D11618272	M	C	BRR123110	Sol				
D11618272	M	C	BRR123110	Sol				
CMD18338893		C	BRR125710	Sol				
CMD18338893		C						
CMD18338893		C						
NAUTILUS								
CMD18338893		C						
NAVIGATOR								
D71175840	M	C	BRR121110	Sol				(1) con control de velocidad
			S75215170					(2) sin control de velocidad
D87975840	M		BRR123010	Sol				
			S75215170					
D87975840	M		BRR123010	Sol				(1) hasta 23/05/2001
			S75215170					(2) de 23/05/2001 al 17/03/2002
D87975840	M		BRR123010	Sol				(1) desde 18/03/2002 sin Advance Trac
			S75215170					(2) desde 18/03/2002 con Advance Trac
			BRR122010	Vent				(1) sin Advance Trac
								(2) con Advance Trac
			BRR122010	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D12798395	M	C	BRR123510	Vent				
D23839350	M		BRR126110	Vent				
ZEPHIR								
D11618272	M	C	BRR123110	Sol				
MAZDA								
2								
S99114370					WBC50346	19.1 3/4"	D/I	
S99114370			BRD580110	Tam	WBC50346	19.1 3/4"	D/I	
S99114370			BRD580110	Tam	WBC50346	19.1 3/4"	D/I	
3								
D10957957	M	C	BRR580610	Sol				
			BRR580510	Sol				
CMD17298953		C	BRR580810	Sol				
CMD20429271		C	BRR580810	Sol				



																				
		PASTILLA						ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in		
MAZDA																				
3 (cont.)																				
Nacional		14-16	CMD17598987		C	BFR581210	Vent													
		17-18	CMD17598987		C	BFR581210	Vent													
		19->	CMD22189458		C	BFR581310	Vent													
						BFR581510	1	Vent												
Speed 3		08-13																		
5																				
		06-10	D10447947	M	C	BFR580510	Vent	BMC10424	22.2	7/8"										
		11-15	D10447947	M	C	BFR580510	Vent	BMC10424	22.2	7/8"										
6																				
		2006	D11928277	M		BFR128810	Vent	BMC10359	1	20.6	13/16"									
		2007	D11928277	M		BFR128810	Vent	BMC10359	20.6	13/16"										
		2008	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10359	20.6	13/16"										
		09-13	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10416	22.2	7/8"										
		14-15	CMD17118936		C	BFR580810	Vent													
		16-21	CMD17118936		C	BFR580810	Vent													
CX-3																				
		16-18	CMD17288952		C	BFR580910	Vent													
		19->	CMD17288952		C	BFR581210	Vent													
CX-30																				
		20->	CMD17288952		C	BFR581510	Vent													
CX-5																				
		13-15	D16238836	M	C	BFR580810	Vent													
		16->	D16238836	M	C	BFR581010	Vent													
Signature	2.5T	19->	D12588377	M	C	BFR581410	Vent													
CX-7																				
		07-12	D12588377	M	C	BFR580110	Vent	BMC10541	22.2	7/8"										
CX-9																				
		07-15	D12588377	M	C	BFR580210	Vent	BMC10418	22.2	7/8"										
		16-23	D12588377	M	C	BFR581410	Vent													
MX-5																				
Grand Touring /		06-15																		
MAZDA AMERICANOS																				
B-2000																				
		86-87																		
B-2200																				
		86-93																		
B-2300																				
	2WD	1994				BFR122810	Vent													
	4WD					BFR123310	Vent													

EJE TRASERO							
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
MAZDA							
3 (cont.)							
D16798908	M		BRR580810	Sol			(1) AWD
CMD20429271		C	BRR580810	Sol			
CMD22199459		C	BRR580810	Sol			
D10957957	M	C	BRR580510	Sol			
5							
			BRR580410	Sol			
D10957957	M	C	BRR580410	Sol			
6							
D11618272	M	C	BRR123110	Sol			(1) con ABS
D11618272	M	C	BRR123110	Sol			
D11618272	M	C	BRR123110	Sol			
D11618272	M	C	BRR123110	Sol			
D16798908	M						
CMD18749103		C					
CX-3							
CMD16248837		C	BRR580910	Sol			
CMD20429271		C	BRR580810	Sol			
CX-30							
CMD22199459		C	BRR580810	Sol			
CX-5							
CMD16248837		C	BRR580210	Sol			
CMD18469073		C	BRR580210	Sol			
CMD18469073		C	BRR580210	Sol			
CX-7							
D12598378	M	C	BRR580310	Vent			
CX-9							
D12598378	M	C	BRR580110	Vent			
CMD19349157		C	BRR581110	Sol			
MX-5							
			BRR123110	Sol			
MAZDA AMERICANOS							
USA							
				WBC50256	19.1	3/4"	
				WBC50255	19.1	3/4"	
USA							
				WBC50256	19.1	3/4"	
				WBC50255	19.1	3/4"	
USA							
				WBC50248	20.6	13/16"	



			EJE DELANTERO									
								TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
MAZDA AMERICANOS												
B-2600												
		86-93										
B-3000 / B-4000												
		1994				BFR122810		Vent				
MERCEDES BENZ												
ML350												
		2012	CMD16298856			C						
ML350 SPORT AMG												
		13-15	CMD16298856			C						
SPRINTER VAN / WAGON / CHASIS												
316		04-06				BFR340110		Vent	BMC10324	1	25.4	1"
									BMC10323	2	23.8	15/16"
416		04-06				BFR340210		Vent	BMC10324	1	25.4	1"
									BMC10323	2	23.8	15/16"
315		07-11	D13168430	M		BFR343910		Vent	BMC10328	1	27.0	1 1/16"
			D13168430S	M					BMC10547	2	27.0	1 1/16"
		12-14	D13168430	M		BFR343910		Vent	BMC10547	1	27.0	1 1/16"
D13168430A	M		BMC10328	2	27.0				1 1/16"			
		15-18	D16938430S	M		BFR343910		Vent				
316		19-23	D16998383S	M		BFR343910		Vent				
415 / 515		07-11	D12688383	M		BFR343910		Vent	BMC10328	1	27.0	1 1/16"
			D12688383S	M					BMC10547	2	27.0	1 1/16"
		12-14	D12688383	M		BFR343910		Vent	BMC10547	1	27.0	1 1/16"
D12688383A	M		BMC10328	2	27.0				1 1/16"			
		15-18	D16998383S	M		BFR343910		Vent	BMC19917		0.0	0.0
									BMC37323		0.0	0.0
416 / 516		19-23	D16998383S	M		BFR343910		Vent				
311		12-18	D16938430S	M		BFR345710		Vent				
		19-21	D16938430S	M								
VIANO												
		13-15	D13168430	M								
VITO												
		2009	D13168430	M								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
MAZDA AMERICANOS								
USA								
					WBC50256	19.1 3/4"		
					WBC50255	19.1 3/4"		
USA								
					WBC50248	20.6 13/16"		
MERCEDES BENZ								
ML350								
ML350 SPORT AMG								
SPRINTER VAN / WAGON / CHASIS								
			BRR340110	Sol				(1) pasajeros
								(2) carga
			BRR340210	Vent				(1) pasajeros (2) carga
D13178431	M		BRR343010	Sol				(1) sistema Bosch (2) sistema TRW
D13178431S	M		S93815950					
D13178431	M		BRR343010	Sol				(1) sistema TRW 12-14
D13178431A	M		S93815950					(2) sistema Bosch solo 2014
D13178431	M		BRR343010	Sol				(2) sistema TRW
D13178431S	M		S93815950					
D13178431	M		BRR343010	Sol				
D13178431S	M							
D13188432	M		BRR342910	Vent				(1) sistema Bosch (2) sistema TRW
D13188432S	M							
D13188432	M		BRR342910	Vent				(1) sistema TRW 12-14
D13188432A	M							(2) sistema Bosch solo 2014
D13188432	M		BRR342910	Vent				(3) con 2 sensores planos
D13188432	M							
D13188432A	M							
D22369475	M		BRR342910	Vent				
D13178431	M		BRR343010	Sol				
D13178431S	M		S93815950					
D22019442	M		BRR343010	Sol				
			S93815950					
VIANO								
VITO								



				EJE DELANTERO    													
		PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
MERCURY																	
MARINER																	
		05-06	D10477950	M	C	BFR120210	Vent	BMC10301		27.0	1 1/16"						
	4X4	2007	D84377190	M	C	BFR120210	Vent	BMC10301		27.0	1 1/16"						
	4X2		D10477950	M	C			BMC10302		25.4	1"						
		2008	D10477950	M	C	BFR120210	Vent										
	4X4	2009	D10477950	M	C	BFR120210	Vent	BMC10414	1	27.0	1 1/16"						
						BMC10415	2	27.0	1 1/16"								
	4X2		D10477950	M	C	BFR120210	Vent										
	10-11	D10477950	M	C	BFR120210	Vent	BMC10414	1	27.0	1 1/16"							
							BMC10415	2	27.0	1 1/16"							
MILAN																	
		07-08	D11648277	M	C	BFR128810	Vent	BMC10359		20.6	13/16"						
MONTEGO																	
		05-07															
MG																	
GT																	
		22-23	CMD00012390		C	BFR730210	Vent										
HS																	
		21-23	CMD13068421		C	BFR370410	Vent										
MG5																	
	1.5L	21-23	D76876350	M	C	BFR730310	0.0										
ZS																	
		21-23	CMD20319265		C	BFR730110	Vent										
MINI																	
COOPER																	
(F56)		02-05	CMD93978410		C	BFR320810	Vent										
		2006	CMD93978410		C	BFR320810	Vent										
		07-08	D13088423	M	C	BFR320510	Vent										
		09-13	D13088423	M	C	BFR320510	Vent										
	L3 1.5L	2014	D12048324	M		BFR320610	Vent										
			D13088423	M	C												
Convertible	L3 1.5T	09->	D13088423	M	C	BFR320510	Vent										
Clubman	2.0L 192 hp	18-21				BFR320510	Vent										
COOPER S																	
		02-03	CMD93978410		C	BFR320810	Vent										
		04-06	CMD93978410		C	BFR320810	Vent										
		2007	CMD93978410		C	BFR320810	Vent										
			D12048324	M		BFR320610	Vent										
		2008	D12048324	M		BFR320610	Vent										
09-14	D12048324	M		BFR320610	Vent												

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
MERCURY								
MARINER								
D10557961	M							
D10557961	M							
D11098214	M	C						
S76015240			BRD124210	Tam	WBC50155	23.8	15/16"	D/I
S93616290			BRD120110	Tam	WBC50202	23.8	15/16"	D/I
D10557961	M							(1) T/A
D11098214	M	C						(2) T/M
S93616290			BRD120110	Tam	WBC50202	23.8	15/16"	D/I
S93616290			BRD120110	Tam	WBC50202	23.8	15/16"	D/I (1) T/A (2) T/M
MILAN								
D11618272	M	C	BRR123110	Sol				
MONTEGO								
			BRR123210	Sol				(1) sin control de tracción
MG								
GT								
CMD17618990		C	BRR730410	0				
HS								
D34072340	M	C	BRR730310	0				
MG5								
D34073350	M	C	BRR730110	Sol				
ZS								
D34073350	M	C	BRR730210	Sol				
MINI								
COOPER								
			BRR320210	Sol				
			BRR320210	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
COOPER S								
			BRR320210	Sol				
			BRR320210	Sol				
D13098424	M	C	BRR320210	Sol				
			BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				

152

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
MINI								
COOPER S (cont.)								
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
			BRR320210	Sol				
			BRR320210	Sol				
			BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
			BRR320310	Sol				
D15548764	M	C						
D15548764	M	C						
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D15548764	M	C						
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
D13098424	M	C	BRR320310	Sol				
JOHN COOPER WORKS								
			BRR320210	Sol				
D13098424	M	C						
			BRR320210	Sol				
D13098424	M	C						
D13098424	M	C						
D13098424	M	C						
D13098424	M	C						
D13098424	M	C						
D13098424	M	C						
MITSUBISHI								
ASX								
D16798908	M		BRR112410	Sol				
ECLIPSE / GT								
								(1) T/M
ECLIPSE CROSS								
			BRR541010	Sol				
ENDEAVOR								
D86877430	M	C	BRR540510	Sol				



										EJE DELANTERO						
				PASTILLA		 		ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
MITSUBISHI																
GALANT																
ES		03-09	D86677410	M	C	BFR540310	Vent									
GTS		06-06	D86677410	M	C											
GTS Ralliart		07y09	D86677410	M	C											
LS		2003	D86677410	M	C	BFR540310	Vent									
GRANDIS																
		07-09	D86777420	M	C	BFR540610	Vent									
L-200																
		08-15	D15198728	3	M	C	BFR540910	Vent	BMC10496	1	23.8	15/16"				
			D12148334	4	M			BMC10513	2	23.8	15/16"					
		16-23	D15198728	M	C	BFR540910	Vent	BMC10627		22.2	7/8"					
LANCER																
DE / ES		04-07	D90477820	M		BFR541010	Vent	BMC10538	22.2	7/8"						
DE	2 discos	08-16	D86677410	M	C	BFR111910	Vent									
ES	4 discos	08-16	D86677410	M	C	BFR111910	Vent	BMC10542	20.6	13/16"						
LS		04-07	D90477820	M		BFR541010	Vent	BMC10538	22.2	7/8"						
GTS	2.4L	08-16	D86677410	M	C	BFR111410	Vent	BMC10542	20.6	13/16"						
Ralliart	2.4L	05-06	D86677410	M	C	BFR540310	Vent									
MIRAGE																
		15-19	CMD17318956		C	BFR541410	Vent	BMC10579	19.1	3/4"						
G4		2019	CMD17318956		C	BFR541410	Vent	BMC10579	19.1	3/4"						
		21-23	CMD17318956		C	BFR115810	Vent	BMC10579	19.1	3/4"						
MONTERO																
Limited		03-06	D86777420	M	C	BFR540410	Vent									
		08-19	D97678770	M	C											
Sport		03-04	D53074120	M		BFR540510	Vent									
		05-08	D53074120	M		BFR540410	Vent									
		09-13	D15198728	M	C	BFR540910	Vent									
		13-15 18-19				BFR541210	Vent									
OUTLANDER																
	L4	2004	D86677410	M	C	BFR540310	Vent	BMC10512	1	25.4	1"					
		2005	D72374120	M		BFR540810	Vent	BMC10512	25.4	1"						
		2006	D72374120	M		BFR540810	Vent									
		07-13	D86683380	M	C	BFR111410	Vent	BMC10542	20.6	13/16"						
		14-21	D86683380	M	C	BFR111410	Vent									
Limited	V6	09-12	D86683380	M	C	BFR111410	Vent	BMC10542	20.6	13/16"						
		2013	D86683380	M	C	BFR111410	Vent	BMC10542	20.6	13/16"						
	L4	14-21	D86683380	M	C	BFR111410	Vent									
XPANDER																
		21-23	CMD20969331		C											
MITSUBISHI AMERICANOS																
MONTERO																
Sport		97-98														

EJE TRASERO											
 PASTILLA / ZAPATA		 	 ROTOR / TAMBOR		TIPO	 CILINDRO DE RUEDA			MEDIDA mm - in		I / D
MITSUBISHI											
GALANT											
										Sin control de tracción	
GRANDIS											
D86877430	M	C	BRR540510	Sol							
L-200											
S10161685			BRD540510	Tam	WBC50298	22.2	7/8"	Izq	(1) sin ABS (3) con sistema Tokico (2) con ABS (4) con sistema Sumitomo		
S10161685			BRD540510	Tam	WBC50298	22.2	7/8"	Izq			
LANCER											
S77815280					WBC50181	19.1	3/4"	D/I			
S92416240					WBC50181	19.1	3/4"	D/I			
D10377940	M	C	BRR112210	Sol							
S77815280					WBC50181	19.1	3/4"	D/I			
D86877430	M	C	BRR112410	Sol							
D10377940	M	C									
MIRAGE											
S10591717					WBC50181	19.1	3/4"	D/I			
S10591717					WBC50181	19.1	3/4"	D/I			
S92416240			BRD111520	Tam	WBC50181	19.1	3/4"	D/I			
MONTERO											
D86877430	M	C	BRR540310	Vent							
D60674870	M										
S72814990					WBC50253	22.2	7/8"	Der			
S72814990					WBC50253	22.2	7/8"	Der			
S10161685			BRD540510	Tam							
OUTLANDER											
					WBC50167	1	20.6	13/16"	D/I	(1) con ABS	
D10377940	M	C								(1) con ABS	
D10377940	M	C									
D86877430	M	C	BRR112410	Sol							
D16798908	M		BRR541010	Sol							
D86877430	M	C	BRR540810	Sol							
D16798908	M		BRR540810	Sol							
D16798908	M		BRR541010	Sol							
XPANDER											
S91914620											
MITSUBISHI AMERICANOS											
USA											
					WBC50324	1	23.8	15/16"			



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO										
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	 CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
NISSAN													
ALMERA													
		01-05	D11478257	M		BFR521310	1	Vent					
						BFR521610	2	Vent					
ALTIMA													
		96-97	D43073180	M	C	BFR521310		Vent					
		1998	D43073180	M	C	BFR521310		Vent					
		1999	D43073180	M	C	BFR521310		Vent					
		00-01	D43073180	M	C	BFR521310		Vent					
		02-06	D43073180	M	C	BFR522110		Vent	BMC10266	1	23.8	15/16"	
									BMC10356	2	23.8	15/16"	
		07-09	D43073180	M	C	BFR523610		Vent	BMC10412		23.8	15/16"	
		10-12	D43073180	M	C	BFR522110		Vent	BMC10412		23.8	15/16"	
		13-18	D16508878	M	C	BFR525410		Vent					
		19-23	D16508878	M	C	BFR525410		Vent					
SE-R		05-06	CMD96978700		C	BFR522410		Vent	BMC10356		23.8	15/16"	
APRIO													
Dacia Logan		08-10	D11468256	M	C	BFR350610		Vent	BMC10570	1	20.6	13/16"	
								BMC10614	2	20.6	13/16"		
		2010	D11468256	M	C								
ARMADA													
		04-06				BFR523310		Vent	BMC10361	1	30.1	13/16"	
		07-11				BFR523310		Vent	BMC10361	1	30.1	13/16"	
		12-15	D15098403	M	C	BFR524710		Vent	BMC10361	1	30.1	13/16"	
		2017	D15098403	M	C	BFR524710		Vent	BMC10361	1	30.1	13/16"	
		18-20	D15098403	M	C			BMC10361	1	30.1	13/16"		
DATSUN													
		79-80							BMC10126		22.2	7/8"	
		81-84							BMC10126		22.2	7/8"	
FRONTIER													
	L4	01-02	D33372280	M		BFR523010		Vent	BMC10177		25.4	1"	
		03-04	D33372280	M		BFR523010		Vent	BMC10295	1	25.4	1"	
								BMC10297	2	25.4	1"		
		06-08	D10948200	M	C	BFR523910		Vent	BMC10368	1	25.4	1"	
		2011	D10948200	M	C	BFR523910		Vent	BMC10371	2	25.4	1"	
		12-15	D10948200	M	C	BFR523910		Vent	BMC10437	1	25.4	1"	
		16-17	D19119141	M		BFR626050		Vent	BMC10601		25.4	1"	
		17-23	D19119141	M		BFR626050		Vent	BMC10601		25.4	1"	
	V6	01-02	D33372280	M		BFR523210		Vent					

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
NISSAN								
ALMERA								
D11878305	M		BRR520810	Sol				(1) diám. de 280 mm (2) diám. de 246 mm
ALTIMA								
S67114570					WBC50252	19.1 3/4"	D/I	
S67114570					WBC50252	19.1 3/4"	D/I	
S67114570					WBC50159	19.1 3/4"	D/I	
S67114570					WBC50159	19.1 3/4"	D/I	
D90577840	M	C	BRR521110	Sol				(1) sin ABS (2) con ABS
D90577840	M	C	BRR521110	Sol				
D90577840	M	C	BRR521110	Sol				
D90577840	M	C	BRR521110	Sol				
D90577840	M	C	BRR521110	Sol				
D90577840	M	C	BRR521110	Sol				
APRIO								
S10291695			BRD350210	Tam	WBC50292	19.1 3/4"	D/I	(1) con tomas depósito separadas (2) con tomas depósito juntas (3) con balero doble instalado
			BRD350220	3 Tam				
S10291695			BRD350210	Tam	WBC50292	19.1 3/4"	D/I	(1) con balero doble instalado
			BRD350220	1 Tam				
ARMADA								
D10417945	M	C	BRR521210	Sol				(1) control dinámico / sin frenos activos
D10417945	M	C	BRR521210	Sol				(1) control dinámico / sin frenos activos
D10417945	M	C	BRR521210	Sol				(1) control dinámico / sin frenos activos
			BRR521210	Sol				(1) control dinámico / sin frenos activos
DATSUN								
					WBC50228	20.6 13/16"	D/I	
					WBC50228	20.6 13/16"	D/I	
					WBC50104	19.1 3/4"	D/I	
FRONTIER								
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50278	22.2 7/8"	D/I	
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50278	22.2 7/8"	D/I	(1) 2WD (2) 4WD, sin control dinámico
D11008206	M		BRR521910	Vent				(1) con 3 puertos, T/A (2) con 3 puertos, T/M
D11008206	M		BRR521910	Vent				(2) T/M
D11008206	M		BRR521910	Vent				(1) con 2 puertos, T/A
S10961742			BRD522210	Tam	WBC50331	25.4 1"	D/I	Flecha trasera 38164-4KD0A
S10961742			BRD522210	Tam	WBC50369	25.4 1"	D/I	Flecha trasera 38164-4KD0A
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50277	20.6 13/16"	D/I	



				EJE DELANTERO 									
NISSAN													
FRONTIER (cont.)													
PRO-4X SV V6		03-04	D83077030	M	C	BFR521710	Vent	BMC10295	1	25.4	1"		
								BMC10297	2	25.4	1"		
		08-09	D10948200	M	C	BFR524010	Vent	BMC10371	2	25.4	1"		
								BMC10370	3	25.4	1"		
		2010	D10948200	M	C	BFR524010	Vent	BMC10437	1	25.4	1"		
								BMC10368	2	25.4	1"		
		11-23	D10948200	M	C	BFR524010	Vent	BMC10437	1	25.4	1"		
		2011	D10948200	M	C	BFR524010	Vent	BMC10437	1	25.4	1"		
		14-15											
HIKARI													
		88-91	D23371550	M		BFR520710	Sol	BMC10122	1	19.0	& 23.8		
								BMC10470	2	23.8 & 19.1	15/16" & 3/4"		
ICHI VAN													
		87-94	D26571700	M				BMC10495		23.8	15/16"		
JUKE													
		12-17	D43073180	M	C								
KICKS													
	Advance	17-20	CMD20389269		C	BFR526110	Vent						
		21-23	CMD23109545		C	BFR526210	Vent						
			CMD20389269		C	BFR526110	Vent						
e-Power		23-23	CMD23109545		C	BFR526210	Vent						
LEAF													
		2012											
		15-17	D16508878	M	C	BFR526310	Vent						
		2019											
		21-22											
LUCINO													
GSE	1.6L	96-00	D66875460	M				BMC10168	1	22.2	7/8"		
								BMC10169	2	22.2	7/8"		
MARCH													
		12-23	D15928804	M	C	BFR525110	Vent	BMC10315		22.2	7/8"		
MAXIMA													
		90-93	D43073180	M	C								
		95-99	D43073180	M	C								
		00-01	D43073180	M	C								
		02-03	D43073180	M	C	BFR522110	Vent						

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
NISSAN										
FRONTIER (cont.)										
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50144	22.2	7/8"	D/I	(1) 2WD	
									(2) 4WD, sin control dinámico	
D11008206	M		BRR521910	Vent					(2) con 2 puertos, 2WD y T/M	
									(3) con 4 puertos, 4WD y T/A	
D11008206	M		BRR521910	Vent					(1) con 2 puertos, T/A	
									(2) con 3 puertos, T/A	
D11008206	M		BRR521910	Vent					(1) con 2 puertos, T/A	
D11008206	M		BRR521910	Vent					(1) con 2 puertos, T/A	
HIKARI										
					WBC50104	19.1	3/4"	D/I	(1) con cilindro original Tokico	
									(2) con cilindro original Tokico	
ICHI VAN										
					WBC50236	20.6	13/16"	D/I		
JUKE										
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
KICKS										
S11061751			BRD522110	Tam	WBC50367	19.1	3/4"	Izq		
					WBC50366	19.1	3/4"	Der		
									5 Birlos	
S11061751			BRD522110	Tam	WBC50367	19.1	3/4"	Izq	4 Birlos	
					WBC50366	19.1	3/4"	Der		
									5 Birlos	
LEAF										
D90577840	M	C	BRR521610	Vent						
D90577840	M	C	BRR521610	Vent						
D90577840	M	C	BRR521610	Vent					ELÉCTRICO	
LUCINO										
			BRR520410	Sol					(1) sin ABS	
									(2) con ABS	
MARCH										
S10201689			BRD521910	Tam	WBC50310	19.1	3/4"	D/I	(1) Con balero doble incluido	
			BRD521920	1 Tam						
MAXIMA										
					WBC50252	19.1	3/4"	D/I		
D90577840	M	C								



				EJE DELANTERO													
																	
		PASTILLA		 		ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
NISSAN																	
MAXIMA (cont.)																	
		04-05	CMD96978700			C											
		06-08	CMD96978700			C	BFR522410	Vent									
		09-15	D13748449	M		C	BFR522410	Vent	BMC10412	23.8	15/16"						
		16-18	D13748449	M		C	BFR522410	Vent									
		19-20					BFR522410	Vent									
MICRA																	
		05-07					BFR350610	Vent									
MURANO																	
		2004	CMD96978700			C											
		04-09	CMD96978700			C	BFR522410	Vent									
		10-14	CMD96978700			C	BFR522410	Vent									
		19-20	CMD16498877			C	BFR525510										
NOTE																	
		14-19	D15928804	M		C	BFR525110	Vent	BMC10315	22.2	7/8"						
NV2500																	
		13-15	D14118523	M													
PATHFINDER																	
		97-98	D69175660	M			BFR521710	Vent									
		99-01	D69175660	M			BFR522310	Vent									
		02-04	D85575660	M		C	BFR522310	Vent									
		05-09	D10948200	M		C	BFR524010	Vent	BMC10370	1	25.4	1"					
									BMC10368	2	25.4	1"					
		2010	D10948200	M		C	BFR524010	Vent	BMC10437	25.4	1"						
		2011					BFR524010	Vent	BMC10437	25.4	1"						
		2012	D10948200	M		C	BFR524010	Vent	BMC10437	25.4	1"						
13-21	CMD16498877			C	BFR525510	Vent											
PICK UP																	
		76-79															
		80-85									BMC10488	23.8	15/16"				
											BMC10123	1	23.8	15/16"			
		86-88									BMC10488	23.8	15/16"				
											BMC10476	1	25.4	1"			
		1989	D26571700	M			BFR520610	Vent	BMC10488	23.8	15/16"						
									BMC10476	1	25.4	1"					
		90-92	D26571700	M			BFR520610	Vent	BMC10123	1	23.8	15/16"					
									BMC10476	2	25.4	1"					
D-21		93-94	D26571700	M			BFR520610	Vent	BMC10476	1	25.4	1"					
		1995	D33372280	M			BFR520410	Vent	BMC10476	1	25.4	1"					

EJE TRASERO										
 PASTILLA / ZAPATA		 	 ROTOR / TAMBOR		TIPO	 CILINDRO DE RUEDA			MEDIDA mm - in	
NISSAN										
MAXIMA (cont.)										
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
D90577840	M	C	BRR521810	Vent						
D90577840	M	C	BRR521810	Vent						
D90577840	M	C	BRR521810	Vent						
MICRA										
MURANO										
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
D14158405	M	C	BRR521310	Vent						
D90577840	M	C	BRR521310							
NOTE										
S10201689			BRD521910	Tam	WBC50310	19.1	3/4"	D/I	(1) Con balero doble incluido	
			BRD521920	1 Tam						
NV2500										
D15658774	M									
PATHFINDER										
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50277	20.6	13/16"	D/I		
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50144	22.2	7/8"	D/I		
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50180	22.2	7/8"	D/I		
CMD11018204		C	BRR522010	Vent					(1) 4WD	
									(2) 2WD	
CMD11018204		C	BRR522010	Vent						
CMD11018204		C	BRR522010	Vent						
CMD11018204		C	BRR522010	Vent						
D14158405	M	C	BRR521310	Vent						
PICK UP										
					WBC50216	1	19.1	3/4"	D/I	(1) con cilindro original Tokico
					WBC50216	2	19.1	3/4"	D/I	(2) con cilindro original Tokico
										(1) con cilindro original Nabco
					WBC50251		23.8	15/16"	D/I	(1) con alerta de nivel bajo
					WBC50251		23.8	15/16"	D/I	(1) con alerta de nivel bajo
					WBC50278		22.2	7/8"	D/I	(1) con cilindro original Nabco
					WBC50103		20.6	13/16"	D/I	(2) con alerta de nivel bajo
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50278		22.2	7/8"	D/I	(1) con alerta de nivel bajo
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50278		22.2	7/8"	D/I	(1) con alerta de nivel bajo



				EJE DELANTERO 													
		PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
NISSAN																	
MAXIMA (cont.)																	
		96-97	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10488		23.8	15/16"						
								BMC10123	1	23.8	15/16"						
								BMC10177		25.4	1"						
		98-01	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10488		23.8	15/16"						
								BMC10123	1	23.8	15/16"						
								BMC10177		25.4	1"						
		02-07	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10488		23.8	15/16"						
								BMC10123	1	23.8	15/16"						
D-22		08-10	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10488		23.8	15/16"						
NP300 D-23		09-14	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10529		23.8	15/16"						
		2015	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10561		23.8	15/16"						
		16-17	D19119141	M		BFR526510	Vent	BMC10601		25.4	1"						
		17-23	D19119141	M		BFR526510	Vent	BMC10601		25.4	1"						
Diesel		09-15	D33372280	M		BFR520410	Vent	BMC10561		23.8	15/16"						
PLATINA																	
		02-10	D11468256	M	C	BFR350610	Vent	BMC10120		20.6	13/16"						
QUEST																	
		97-98						BMC10137	1	25.4	1"						
								BMC10138	2	25.4	1"						
		99-02						BMC10137		25.4	1"						
		04-09	D85575660	M	C	BFR524110	Vent										
ROGUE																	
		08-13	D13388449	M	C	BFR520810	Vent	BMC10433		23.8	15/16"						
		2014	CMD17378449		C	BFR520810	Vent										
SAMURAI / NINJA																	
		83-84						BMC10122	1	19.0	& 23.8						
								BMC10470	2	23.8 & 19.1	15/16" & 3/4"						
		85-87	D23371550	M		BFR520310	Sol										
SENTRA																	
GSS		96-00				BFR521610	Vent	BMC10169	1	22.2	7/8"						
GST			D66875460	M		BFR521510	Vent	BMC10167	2	20.6	13/16"						
GSX			D66875460	M		BFR521510	Vent	BMC10168	3	22.2	7/8"						
SE	2.0L	2001	D43073180	M	C	BFR521310	Vent	BMC10254		23.8	15/16"						
XE / GXE		2001	D48573420	M	C	BFR523110	Vent	BMC10256	2	23.8	15/16"						
		02-06	D48573420	M	C	BFR523110	Vent	BMC10256	2	23.8	15/16"						
LE	2.5L	03-04	D43073180	M	C	BFR521310	Vent	BMC10254		23.8	15/16"						
		07-10	D43073180	M	C	BFR524410	Vent	BMC10420	1	23.8	15/16"						
		10-12	D43073180	M	C	BFR524410	Vent	BMC10534	1	23.8	15/16"						

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
NISSAN										
MAXIMA (cont.)										
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50278	22.2	7/8"	D/I	(1) con cilindro original Nabco	
					WBC50217	20.6	13/16"	D/I		
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50278	22.2	7/8"	D/I	(1) con cilindro original Nabco	
					WBC50217	20.6	13/16"	D/I		
					WBC50251	23.8	15/16"	D/I		
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50217	20.6	13/16"	D/I	(1) con cilindro original Nabco	
					WBC50251	23.8	15/16"	D/I		
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50217	20.6	13/16"	D/I		
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50144	22.2	7/8"	D/I		
S10941740			BRD520710	Tam	WBC50339	23.8	15/16"	D/I		
S10961742			BRD522210	Tam	WBC50331	25.4	1"	D/I		
S10961742			BRD522210	Tam	WBC50369	25.4	1"	D/I		
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50339	23.8	15/16"	D/I		
S10941740			BRD521310	Tam	WBC50357	23.8	15/16"	D/I	() sólo 2013-15	
PLATINA										
S10291695			BRD350210	Tam	WBC50121	17.8	45/64"	D/I	(1) con balero doble instalado	
			BRD350220	1 Tam						
QUEST										
S66514520					WBC50270	25.4	1"	D/I	(1) con ABS	
									(2) sin ABS	
S66514520					WBC50149	25.4	1"	D/I		
D90577840	M	C	BRR521310	Vent						
ROGUE										
D90577840	M	C	BRR521610	Vent						
D90577840	M	C	BRR521610	Vent						
SAMURAI / NINJA										
					WBC50236	20.6	13/16"	D/I	(1) con cilindro original Tokico	
									(2) con cilindro original Tokico	
S53213730										
SENTRA										
			BRR520410	Sol					(1) con ABS	
S63814380			BRD520810	Tam	WBC50276	15.8	5/8"	D/I	(2) sin ABS, con cilindro original Tokico	
			BRR520410	Sol					(3) sin ABS	
			BRR520810	Sol						
S76215250			BRD521510	Tam	WBC50174	4	15.8	5/8"	D/I	(1) con ABS (4) desde julio
S77915250			BRD521510	Tam	WBC50174	3	15.8	5/8"	D/I	(2) sin ABS
					WBC50182	4	15.8	5/8"	D/I	(3) solo 2002 (4) desde 2003
S91914620			BRD521810	Tam	WBC50203	19.1	3/4"	D/I	(1) T/M	
S91914620			BRD521810	Tam	WBC50203	19.1	3/4"	D/I	(1) T/M	



				EJE DELANTERO  														ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
NISSAN																													
SENTRA (cont.)																													
Nismo	1.6T	13-17	D81585300	M	C	BFR525810	Vent	BMC10575	1	23.8	15/16"																		
								BMC10574	2	23.8	15/16"																		
		18-19	D81585300	M	C	BFR525810	Vent																						
		20-23	CMD23109545		C	BFR526210	Vent																						
SE-R		18-19	D81585300	M	C	BFR525810	Vent																						
		02-05	D43073180	M	C	BFR521310	Vent	BMC10103		23.8	15/16"																		
		2006	D43073180	M	C			BMC10103		23.8	15/16"																		
		07-08	D13388449	M	C	BFR523510	Vent	BMC10103		23.8	15/16"																		
SR	1.6T	09-12	D13748449	M	C	BFR523510	Vent	BMC10534	1	23.8	15/16"																		
		2017	D81585300	M	C	BFR525810	Vent																						
		20-23	CMD23109545		C	BFR526210	Vent																						
TIIDA																													
	1.8L	07-12	D13458456	M	C	BFR523710	Vent	BMC10390	1	23.8	15/16"																		
		13-18	D13458456	M	C	BFR523710	Vent	BMC10265		22.2	7/8"																		
TITAN																													
		04-05				BFR523310	Vent	BMC10361	3	30.1	13/16"																		
		05-07						BMC10361	3	30.1	13/16"																		
		08-10				BFR524710	Vent	BMC10361	1	30.1	13/16"																		
			D15098403	M	C	BFR524710	Vent	BMC10361	1	30.1	13/16"																		
TSUBAME																													
		93-04	D51073890	M	C	BFR522210	Vent	BMC10131		19.1	3/4"																		
TSURU																													
I		84-87	D23371550	M		BFR520310	Sol	BMC10122	1	19.0	& 23.8																		
								BMC10470	2	23.8 & 19.1	15/16" & 3/4"																		
II		88-91	D23371550	M		BFR520710	Sol	BMC10122	1	19.0	& 23.8																		
								BMC10470	2	23.8 & 19.1	15/16" & 3/4"																		
GS		92-17	D51073890	M	C	BFR520710	Sol	BMC10131		19.1	3/4"																		
						BFR522210	Vent																						
GSR 2000		93-96						BMC10168		22.2	7/8"																		
URVAN																													
		00-01	D33372280	M		BFR520410	Vent																						
		02-13	D11918310	M	C	BFR520510	Vent	BMC10125		25.4	1"																		
Urvan NV350		14-23	D11918310	M	C	BFR520510	Vent	BMC10562		25.4	1"																		
V-DRIVE																													
		20->	D15928804	M	C	BFR525110	Vent	BMC10315		22.2	7/8"																		

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
NISSAN										
SENTRA (cont.)										
S10461708			BRD522010	Tam	WBC50338	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ T/M	
									⁽²⁾ CVT	
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
CMD23069541		C	BRR522610	Sol						
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
D90577840	M	C	BRR521110	Sol					⁽¹⁾ T/M	
D90577840	M	C	BRR521110	Sol						
CMD23069541		C	BRR522610	Sol					⁽¹⁾ T/M	
TIIDA										
S92416240			BRD521710	Tam	WBC50203	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ T/M	
S92416240			BRD521710	Tam	WBC50204	1	17.4	11/16"	D/I	⁽¹⁾ sin ABS
					WBC50205	2	15.8	5/8"	D/I	⁽²⁾ con ABS
TITAN										
D10417945	M	C	BRR521210	Sol					⁽³⁾ con 4 puertos, con control dinámico	
D10417945	M	C	BRR521210	Sol					⁽³⁾ con 4 puertos, con control dinámico	
D10417945	M	C	BRR521210	Sol					⁽¹⁾ con 4 puertos, excepto frenos activos	
D10417945	M	C	BRR521210	Sol					⁽¹⁾ con 4 puertos	
TSUBAME										
					WBC50234	17.4	11/16"	D/I		
TSURU										
S53213730					WBC50104	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ con cilindro original Tokico	
									⁽²⁾ con cilindro original Tokico	
S53213730					WBC50104	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ con cilindro original Tokico	
									⁽²⁾ con cilindro original Tokico	
S63814380			BRD520810	Tam	WBC50276	15.8	5/8"	D/I		
			BRR520410	Sol						
URVAN										
S57413990										
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50103	20.6	13/16"	D/I		
S57413990			BRD521310	Tam	WBC50352	19.1	3/4"	D/I		
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50339	23.8	15/16"	D/I		
V-DRIVE										
S10201689			BRD521910	Tam	WBC50310	19.1	3/4"	D/I		
			BRD521920	1 Tam					⁽¹⁾ Con balero doble incluido	



				EJE DELANTERO 									
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
NISSAN													
VERSA													
		12-19	D15928804	M	C	BFR525110	Vent	BMC10315	22.2	7/8"			
		20->	CMD20389269		C	BFR526110	Vent						
X-TERRA													
		00-02	D83077030	M	C	BFR521710	Vent						
		03-04	D83077030	M	C	BFR521710	Vent	BMC10295	1	25.4	1"		
								BMC10297	2	25.4	1"		
		05-06	D10948200	M	C	BFR524010	Vent	BMC10370	2	25.4	1"		
								BMC10368	3	25.4	1"		
		2007	D10948200	M	C	BFR524010	Vent	BMC10370	1	25.4	1"		
								BMC10368	2	25.4	1"		
X-TRAIL													
		02-07	D85575660	M	C	BFR523410	Vent	BMC10498	25.4	1"			
		08-14	D13388449	M	C	BFR520810	Vent	BMC10433	23.8	15/16"			
		15-19	CMD17378449	1		C	BFR526310	Vent					
			CMD17368906	2		C	BFR526410	Vent					
		20-23	CMD17378449			C	BFR526310	Vent					
Hybrid		18-19	CMD17378449		C								
240 SX													
		93 / 98	D48573420	M	C								
300 ZX													
		90-93											
350 Z													
		03-05	D43073180	M	C								
		06-08				BFR522410	Vent						
370 Z													
Touring		08-21				BFR522410	Vent						
Nismo		09-10											
NISSAN AMERICANOS													
FRONTIER													
	L4	99-00	D33372280	M		BFR523010	Vent	BMC10121	1	25.4	1"		
	V6	99-00	D33372280	M		BFR523210	Vent	BMC10121	1	25.4	1"		
PICK UP													
		81-88	D26571700	1	M								
			D33372280	2	M								
OMODA													
C5													
		23-23	CMD00012400		C								
O5													
		24->	CMD00012400		C								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
NISSAN								
VERSA								
S10201689			BRD521910 BRD521920	Tam Tam	WBC50310	19.1 3/4"	D/I	(1) Con balero doble incluido
S11061751			BRD522110	Tam	WBC50367 WBC50366	19.1 3/4"	Izq Der	
X-TERRA								
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50144	22.2 7/8"	D/I	(1) 2WD (2) 4WD, sin control dinámico
S63114330			BRD520710	Tam	WBC50144	22.2 7/8"	D/I	
D11008206	M		BRR521910	Vent				(1) con 2 puertos, 2WD y T/A (2) con 4 puertos, 4WD y T/A (3) con 3 puertos, T/A
CMD11018204		C	BRR521910	Vent				(1) con 4 puertos, 4WD y T/A (2) con 3 puertos, T/A
X-TRAIL								
D90577840	M	C	BRR521610	Vent				(1) 2 filas de asientos (2) 3 filas de asientos
D90577840	M	C	BRR521610	Vent				
D90577840	M	C	BRR521610	Vent				(1) 2 filas de asientos (2) 3 filas de asientos
D14158405	M	C	BRR521610	Vent				
D90577840	M	C	BRR521610	Vent				
240 SX								
300 ZX								
D90577840	M	C	BRR521610	Vent				
350 Z								
D90577840	M	C	BRR521610	Vent				
D90577840	M	C	BRR521810	Vent				
370 Z								
D90577840	M	C	BRR521810	Vent				
D90577840	M	C						
NISSAN AMERICANOS								
USA								
S57413990								(1) Standard Cab
S57413990			BRD520710	Tam				(1) Standard Cab
USA								
								(1) hasta 1984 (2) desde 1985
OMODA								
C5								
CMD16738902		C						
O5								
CMD16738902		C						



				EJE DELANTERO										
									TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
PEUGEOT														
206														
CC		01-08	D15708779	M	C	BFR380210	Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
D-Sing		08-09	D11438254	M	C	BFR380110	Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
SS		2002	D00013100	M	C	BFR380110	Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
SW		06-08	D15708779	M	C	BFR380210	Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
X		05-08	D11438254	M	C	BFR380410	Sol	BMC10105	20.6	13/16"				
XR	1.4L, 1.6L	03-07	D11438254	M	C	BFR380110	Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
	1.4L	00-07	D00013100	M	C	BFR380410	Sol	BMC10105	20.6	13/16"				
XS		01-08	D15708779	M	C	BFR380210	Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
XT		03-07	D11438254	M	C	BFR380110	1 Vent	BMC10105	20.6	13/16"				
			D15708779	M	C	BFR380210	2 Vent							
207														
Compact		09-11	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
			D15708779	M	C	BFR381010	Vent							
CC		08-14	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
Sedán		09-11	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
RC		08-10	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
Turbo		2008	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
	1.6L	12-13	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
208														
	1.6L	14-20				BFR381010	Vent							
	1.2T	19->	D15708779	M	C	BFR381010	Vent							
GT	1.6T	14-18												
Pure Tech	1.2T	19-21	D15708779	M	C	BFR381010	Vent							
2008														
		14-16	D15708779	M	C	BFR381010	Vent							
						BFR380310	Vent							
		19->				BFR380310	Vent							
301														
		13-23	D15708779	M	C	BFR381010	Vent							
306														
	T/A	98-02				BFR380210	Vent							
	T/M	97-02				BFR380210	Vent							
307														
		03-09	D15418872	M	C	BFR380310	Vent							
308														
		09-14	D11078212N	M	C									
		16-17	D19749201	M										
CC		10-14				BFR380310	Vent							
RC		12-13				BFR380310	Vent							

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
PEUGEOT										
206										
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
S94216330			BRD380210	Tam	WBC50293	20.6	13/16"	Izq		
					WBC50294	20.6	13/16"	Der		
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
S94216330			BRD380210	Tam	WBC50293	20.6	13/16"	Izq		
					WBC50294	20.6	13/16"	Der		
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
D14828658	M	C	BRR389710	Sol					(1) diámetro de 247 mm	
									(2) diámetro de 266 mm	
207										
			BRR389710	Sol						
S94216330										
			BRR389510	Sol					2012-14 Roland Garros	
S94216330										
			BRR389510	Sol						
			BRR389510	Sol						
			BRR389710	Sol						
208										
D34073350	M	C	BRR389510	Sol						
D34073350	M	C	BRR389510	Sol						
D34073350	M	C	BRR389510	Sol						
D34073350	M	C	BRR389510	Sol						
2008										
D34073350	M	C	BRR389510	Sol						
D34073350	M	C	BRR389510	Sol						
301										
S00015170					WBC50360	20.6	13/16"	D/I		
306										
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
D14828658	M	C	BRR389710	Sol						
307										
D34073350	M	C	BRR389810	1 Sol					(1) disco flotante	
			BRR389510	2 Sol					(2) disco con maza	
308										
D34073350	M	C								
D34073350	M	C								
D34073350	M	C								



				EJE DELANTERO 							PASTILLA		ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
PEUGEOT																				
3008																				
		11-17																		
		18-21					BFR381210	Vent												
		22->																		
Féline		15-17																		
405																				
		97-99					BFR380210	Vent												
5008																				
		19-21					BFR381210	Vent												
GRAND RAID																				
		07-12	D15708779	M	C		BFR380310	Vent												
LANDTREK																				
		21-23																		
MANAGER																				
435		09->	D15408748	M			BFR117310	Vent												
PARTNER																				
		04-05	D11908309	M			BFR380210	Vent												
		05-06	D15708779	M	C		BFR381010	Vent												
		07-12	D15708779	M	C		BFR380310	Vent												
Maxi		13-17	D17178942	M	C		BFR380310	Vent	BMC10612	23.8	15/16"									
		18-19	D17178942	M	C		BFR380310	Vent												
		20->	D19749201	M			BFR381210	Vent												
Tepee		13-17	D17178942	M	C		BFR380310	Vent	BMC10612	23.8	15/16"									
		18-19	D17178942	M	C		BFR380310	Vent												
e-Partner		23->	D19749201	M			BFR381210	Vent												
RCZ																				
		11-16																		
RIFTER																				
		20->	D19749201	M			BFR381210	Vent												
PONTIAC																				
AZTEK																				
	FWD	01-05					BFR134610	Vent												
	4WD	2005																		
BONNEVILLE																				
		94-95																		
		96-99																		
FIREBIRD / TRANS AM																				
		98-01																		
G2																				
VER MATIZ EN CHEVROLET																				

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
PEUGEOT								
3008								
			BRR380310	Sol				
405								
D34072340	M	C						
5008								
GRAND RAID								
S10321698			BRD380110	Tam	WBC50113	22.2	7/8"	D/I
LANDTREK								
MANAGER								
D15708779	M	C						
PARTNER								
S10321698			BRD380110	Tam	WBC50113	22.2	7/8"	D/I
S10321698			BRD380110	Tam	WBC50113	22.2	7/8"	D/I
S10321698			BRD380110	Tam	WBC50113	22.2	7/8"	D/I
CMD19269151		C	BRR380310	Sol				
CMD19269151		C	BRR380310	Sol				
CMD19269151		C	BRR380310	Sol				
CMD19269151		C	BRR380310	Sol				
RCZ								
CMD19269151		C						
RIFTER								
PONTIAC								
AZTEK								
S78015000								
			S78421990					
BONNEVILLE								
S63613940			BRD130610	Tam	WBC50102	23.8	15/16"	D/I
S63613940			BRD130610	Tam				
FIREBIRD / TRANS AM								
			S78421990					
G2								



				EJE DELANTERO									
													
		PASTILLA		 		ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
PONTIAC													
G3													
		2007	D12698385	M		BFR133410	Vent						
		08-09	D10357779	M	C	BFR137410	Vent	BMC10500	1	22.2	7/8"		
								BMC10440	2	22.2	7/8"		
								BMC10441	3	22.2	7/8"		
								BMC10442	4	22.2	7/8"		
G4													
LS		05-06	D95678550	M				BMC10326	1	22.2	7/8"		
GT		05-06	D10287932	M	C	BFR132410	Vent	BMC10326	1	22.2	7/8"		
G5													
LS		07-08	D95678550	M				BMC10326	1	22.2	7/8"		
		2009	D95678550	M									
GT		2007	D10287932	M	C	BFR132410	Vent	BMC10326		22.2	7/8"		
		2008	D11608270	M	C			BMC10326		22.2	7/8"		
		2009	D11608270	M	C								
G6													
GT		05-07	D10397943	M		BFR132410	Vent						
		08-09	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10405	2	23.8	15/16"		
			D10287932	M	C								
GTP		2007	D11608270	M	C	BFR132410	Vent						
		2008	D11608270	M	C	BFR132410	Vent	BMC10405	2	23.8	15/16"		
GXP		2009	D10287932	M	C	BFR132410	Vent	BMC10405	2	23.8	15/16"		
SE		05-06	D10287932	M	C	BFR132410	Vent	BMC10299		23.8	15/16"		
GRAND AM													
		99-04	D72775940	M		BFR131710	Vent						
GRAND PRIX													
		1997	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10182		25.4	1"		
		98-01	D69975740	M		BFR131810	Vent	BMC10192		25.4	1"		
MONTANA SV6													
		2005	D10757980	M	C			BMC10192		25.4	1"		
		06-09	D10757980	M	C	BFR136910	Vent	BMC10340		25.4	1"		
SOLSTICE													
		06-08	D10287932	M	C								
GXP		2009	D10287932	M	C								
SUNFIRE													
		97-99	D67375540	M		BFR131110	Vent	BMC10163		22.2	7/8"		
		00-02	D67375540	M		BFR131110	Vent	BMC10232		22.2	7/8"		
		04-05	D67375540	M		BFR131110	Vent	BMC10232		22.2	7/8"		
TORRENT													
		2006	D91379740	M		BFR135510	Vent	BMC10250		25.4	1"		
		07-09	D12648381	M	C	BFR137110	Vent	BMC10387		25.4	1"		

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
PONTIAC								
G3								
S81415470			BRD133710	Tam	WBC50210	19.1 3/4"	D/I	(1) con ABS (2) sin ABS
S81415470			BRD133710	Tam	WBC50210	19.1 3/4"	D/I	(1) T/A sin ABS (2) T/A con ABS (3) T/M con ABS (4) T/M sin ABS
G4								
S79515350					WBC50191	20.6 13/16"	D/I	(1) T/A
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) T/A
G5								
S86015350					WBC50191	20.6 13/16"	D/I	(1) T/A (4) T/M
S86015350								(1) T/A
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) T/A
G6								
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) con puertos de 13 x 1.5 mm (2) con puertos de 14 x 1.5 mm
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) con puertos de 13 x 1.5 mm (2) con puertos de 14 x 1.5 mm
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				(1) con puertos de 13 x 1.5 mm (2) con puertos de 14 x 1.5 mm
D10337937	M	C	BRR132610	Sol				
GRAND AM								
GRAND PRIX								
MONTANA SV6								
D10937999	M							
D10937999	M		BRR133110	Sol				
SOLSTICE								
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
SUNFIRE								
S55321640			BRD130310	Tam	WBC50257	17.4 11/16"	D/I	
S55321640			BRD130310	Tam	WBC50257	17.4 11/16"	D/I	
S79515350								
TORRENT								
S78015000					WBC50168	22.2 7/8"	D/I	
D12758391	M	C	BRR133710	Vent				



			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
RAM											
700											
Cabina sencilla		15-20	D15388747	M		BFR390110	Vent	BMC10506	1	22.2	7/8"
						BFR390410	Vent	BMC30919	2		
Cabina Externdida		15-20	CMD19709195		C	BFR390110	Vent	BMC10506	1	22.2	7/8"
						BFR390410	Vent	BMC30919	2		
		21-23				BFR390110	Vent				
1500											
		1994	D36972590	M		BFR113010	Vent	BMC10482		28.5	1 1/8"
		95-96	D36972590	M		BFR113010	Vent	BMC10158		28.5	1 1/8"
		1997	D36972590	M		BFR113010	Vent	BMC10156		31.7	1 1/4"
		98-99				BFR113010	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
		00-02	D75876270	M		BFR114710	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
		2002	D89777740	M		BFR115310	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
		2003	D89777740	M		BFR115310	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
			D96678680	M				BMC10278	2	33.3	15/16"
		04-05	D96678680	M		BFR115310	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
								BMC10278	2	33.3	15/16"
	2006	D10847991	M	C	BFR115310	Vent	BMC10320		31.7	1 1/4"	
	07-18	D10847991	M	C	BFR115310	Vent	BMC10375		31.7	1 1/4"	
	19-23	D21799424	M		BFR117610	Vent	BMC10617		33.3	15/16"	
SRT-10		05-06				BFR115310	Vent				
2500											
		1994	D36972590	M		BFR113010	Vent	BMC10482		28.5	1 1/8"
		95-96	D36972590	M		BFR113010	Vent	BMC10158		28.5	1 1/8"
		1997	D36972590	M		BFR113010	Vent	BMC10156		31.7	1 1/4"
		98-99				BFR113010	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
		00-02	D75876270	M		BFR114710	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
		2002	D89777740	M		BFR115310	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
		2003	D89777740	M		BFR115310	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
			D96678680	M				BMC10278	2	33.3	15/16"
04-05	D96678680	M		BFR115310	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"		
							BMC10278	2	33.3	15/16"	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
RAM								
700								
S00015090					WBC50359	20.6 13/16"	D/I	(1) sin ABS hasta 2017 (2) con ABS
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	20.6 13/16"	D/I	(1) sin ABS hasta 2017 (2) con ABS
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	20.6 13/16"	D/I	
1500								
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
S72321820					WBC50289	25.4 1"	Izq	
					WBC50290	25.4 1"	Der	
D89877750	M		BRR110410	Vent				(1) con ABS en las 4 ruedas
D89877750	M		BRR110410	Vent				(1) con ABS en las 4 ruedas
D96778690	M	C						(2) con ABS en el eje trasero
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				(1) con ABS en las 4 ruedas
								(2) con ABS en el eje trasero
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				
D21699414	M		BRR114410	Vent				
D10777982	M							
			S85421920					
2500								
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
					WBC50284	23.8 15/16"	D/I	
S72321820					WBC50289	25.4 1"	Izq	
					WBC50290	25.4 1"	Der	
D89877750	M		BRR110410	Vent				(1) con ABS en las 4 ruedas
D89877750	M		BRR110410	Vent				(1) con ABS en las 4 ruedas
D96778690	M	C						(2) con ABS en el eje trasero
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				(1) con ABS en las 4 ruedas
								(2) con ABS en el eje trasero



			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
RAM											
2500 (cont.)											
		2006	D10847991	M	C	BFR115310	Vent	BMC10320		31.7	1 1/4"
Quad Cab / Diesel		06-08	D96578640	M		BFR115910	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
								BMC10523	2	33.3	15/16"
		09-11	D13998507	M	C	BFR116810	Vent	BMC10251	1	33.3	15/16"
								BMC10348	2	33.3	15/16"
		2012	D13998507	M	C	BFR116810	Vent				
Crew Cab	4X4	09-18	D10847991	M	C	BFR115310	Vent	BMC10375		31.7	1 1/4"
		19-23	D22239462	M		BFR115310	Vent				
3500											
		1994									
		95-97									
		98-99						BMC10196		31.7	1 1/4"
	4 discos	2000				BFR112910	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
	2 discos										
	4 discos	01-02				BFR112910	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
	2 discos										
4000											
		94-97									
		98-99						BMC10196		31.7	1 1/4"
		00-02				BFR112910	Vent	BMC10196		31.7	1 1/4"
	05-08	D96578640	M		BFR115910	Vent	BMC10251		33.3	15/16"	
							BMC10348	1	33.3	15/16"	
	09-11	D13998507	M	C	BFR116810	Vent	BMC10251		33.3	15/16"	
							BMC10348	1	33.3	15/16"	
	12-19	D13998507	M	C	BFR116810	Vent	BMC10375		31.7	1 1/4"	
	20-23	D22239462	M		BFR116810	Vent					
PROMASTER											
		14-23	D15408748	1	M		BFR117310	Vent			
			D18429070	2	M						

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
RAM								
2500 (cont.)								
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				
D10777982	M		BRR111810	Vent				(1) con motor 5.7L (2) con motor Disel 5.9L
			S85421920					
D14008508	M	C	BRR113110	Vent				(1) con booster de vacío (2) con booster hidráulico
			S85421920					
D14008508	M	C	BRR113110	Vent				
			S85421920					
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				
			S85421920					
D96778690	M	C	BRR110410	Vent				de 6 barrenos
			S85421920					
3500								
S45221570					WBC50229	26.9	1 1/16"	D/I
S45221570					WBC50229	26.9	1 1/16"	D/I
S45221570					WBC50229	26.9	1 1/16"	D/I
D10967752	M							
S58321710					WBC50289	25.4	1"	Izq
					WBC50290	25.4	1"	Der
D10967752	M							
S58321710								
4000								
S45221570								
S45221570								
D10967752	M							
S58321710								
D10967752	M		BRR111810	Vent				(1) con hidrobooster
D14008508	M	C	BRR113110	Vent				(1) con hidrobooster
D14008508	M	C	BRR113110	Vent				
D22259464	M		BRR113110	Vent				corroborar 2023
PROMASTER								
D15708779	M	C	BRR114010	Sol				(1) con 1 sensor
D18409068	2	M	BRR114110	Vent				(2) con 2 sensores
			S10671722					



			EJE DELANTERO										
								TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
RAM													
PROMASTER RAPID													
FIAT FIORINO	1.4L	17->	CMD19069135		C	BFR390310	Vent	BMC10621	1	22.2	7/8"		
								BMC10622		27.0	1 1/16"		
VAN / WAGON													
1500		96-98	D2697179A	M		BFR112310	Vent	BMC10207		31.7	1 1/4"		
		98-03	D96678680	M				BMC10207		31.7	1 1/4"		
2500		94-98	D2697179A	M		BFR112310	Vent	BMC10207		31.7	1 1/4"		
		99-02	D65575350	M				BMC10207		31.7	1 1/4"		
3500		1995	D2697179A	M									
		96-97	D2697179A	M				BMC10207		31.7	1 1/4"		
		98-02	D65575350	M				BMC10207		31.7	1 1/4"		
RENAULT													
CAPTUR													
		18-23	D16278844	M	C	BFR350210	Vent						
CLIO													
	1.6L	02-10	D11468256	M	C	BFR350610	Vent	BMC10120		20.6	13/16"		
Sport	2.0L	02-04	D11458255	M		BFR350510	Vent						
Euro Clio	1.6L	07-09				BFR350610	Vent						
R.S.	1.6L 200HP	15 y 17											
Team Sport Trophy	2.0L	2005 2006	D11458255	M		BFR350510	Vent						
DUSTER													
		13->	D16278844	M	C	BFR350210	Vent						
FLUENCE													
		11-13	D16278844	M	C	BFR350210	Vent						
		14-17				BFR350210	Vent						
KANGOO													
Dacia Dokker		04-18	D14998254	M		BFR350610	Vent	BMC10533		22.2	7/8"		
		18-23	D16278844	M	C	BFR350510	Vent						
KANGOO MPV													
		07-09	D14998254	M		BFR350610	Vent	BMC10533		22.2	7/8"		
Maxi, eléctrica		2021	D16278844	M	C	BFR350510	Vent						

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
RAM										
PROMASTER RAPID										
S10271693			BRD390110	Tam	WBC50361	20.6	13/16"	D/I	(1) con sistema Bosch	
VAN / WAGON										
			BRD111810	Tam	WBC50221	23.8	15/16"	D/I		
D96778690	M	C								
S72321820					WBC50289	25.4	1"	Izq		
					WBC50290	25.4	1"	Der		
			BRD111810	Tam	WBC50289	25.4	1"	Izq		
					WBC50290	25.4	1"	Der		
S72321820					WBC50289	25.4	1"	Izq		
					WBC50290	25.4	1"	Der		
S35821400										
S35821400					WBC50124	22.2	7/8"	Izq		
					WBC50125	22.2	7/8"	Der		
S58321710					WBC50232	23.8	15/16"	D/I		
RENAULT										
CAPTUR										
S10391694			BRD350310	Tam						
CLIO										
S10291695			BRD350210	Tam	WBC50121	17.8	45/64"	D/I	(1) con balero doble instalado	
			BRD350220	1 Tam						
D14828658	M	C	BRR350110	Sol					(1) con balero doble instalado	
			BRR350120	1 Sol						
D34073350	M	C		Sol						
D14828658	M	C	BRR350110	Sol					(1) con balero doble instalado	
			BRR350120	1 Sol						
DUSTER										
S10391694			BRD350310	Tam	WBC50327	19.0	0.0	D/I		
FLUENCE										
D34073350	1	M	C	BRR350410	Sol				(1) con F/M de palanca	
CMD18209056	2		C						(2) con freno de mano de botón	
D34073350	1	M	C	BRR350410	Sol				(1) con F/M de palanca	
CMD18209056	2		C						(2) con freno de mano de botón	
KANGOO										
S10281694			BRD350110	Tam	WBC50112	22.2	7/8"	D/I		
S10391694										
KANGOO MPV										
S10281694			BRD350110	Tam	WBC50112	22.2	7/8"	D/I		



				EJE DELANTERO 								
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
RENAULT												
KOLEOS												
		09-16	D13388449	M	C	BFR523510	Vent					
		17->	CMD17378449		C	BFR526310	Vent					
KWID												
		19->	CMD00012200		C	BFR351010	Vent					
LAGUNA												
		03-06	D15018700	M								
LOGAN												
		15-19	CMD18309061		C	BFR350910	Vent					
		23->										
MEGANE I												
		01-03	D11458255	M		BFR350510	Vent					
MEGANE II												
	2.0L	04-10	D14958695	M		BFR350510	Vent	BMC10516	23.8	15/16"		
	1.6L	07-10	D15018700	M		BFR350510	Vent	BMC10516	23.8	15/16"		
CC		06-09	D14958695	M		BFR350510	Vent					
OROCH												
		18-23	D16278844	M	C	BFR350210	Vent					
SAFRANE I												
		09-11	D11458255	M								
SAFRANE II												
		11-15	D11458255	M								
SANDERO / STEPWAY												
		10-12	D11468256	M	C	BFR350610	Vent	BMC10614	20.6	13/16"		
		13-15	D11468256	M	C	BFR350610	Vent	BMC10614	20.6	13/16"		
		16->	CMD18309061		C	BFR350610 2	Vent					
						BFR350910 3	Vent					
RS		2017 19-20	D16278844	M	C	BFR350510	Vent					
SCALA												
		11-13	D11938311	M	C	BFR525110	Vent					
SCENIC I												
		01-04	D11458255	M		BFR350510	Vent					

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
RENAULT										
KOLEOS										
D90577840	M	C	BRR521610	Vent						
D90577840	M	C	BRR521610	Vent						
KWID										
S00015240			BRD350910	Tam	WBC50386	15.8	5/8"			
LAGUNA										
LOGAN										
S10851734			BRD350410	Tam	WBC50292	1	19.1 3/4"	D/I	(1) de aluminio	
S00015170										
MEGANE I										
D14828658	M	C	BRR350110	Sol					(1) con balero doble instalado	
			BRR350120	1 Sol						
MEGANE II										
D34073350	M	C	BRR350210	Sol					(1) con balero doble instalado	
			BRR350220	1 Sol						
D34073350	M	C	BRR350210	Sol					(1) con balero doble instalado	
			BRR350220	1 Sol						
D34073350	M	C	BRR350210	Sol					(1) con balero doble instalado	
			BRR350220	1 Sol						
OROCH										
S00015220			BRD350610	Tam	WBC50370	22.0	0			
					WBC50371	22.0	0			
SAFRANE I										
SAFRANE II										
SANDERO / STEPWAY										
S00015170			BRD350410	Tam	WBC50348	1	17.4 11/16"	D/I	(1) de fundición	
									(2) con ABS	
S10851734			BRD350410	Tam	WBC50292	1	19.1 3/4"	D/I	(2) con ABS	
S10851734	2		BRD350410	Tam	WBC50292	1	19.1 3/4"	D/I	(1) de aluminio	
S00015170	3								(2) frenos Lucas (3) frenos Bosch	
D34072340	M	C	BRR350210	Sol						
			BRR350220	Sol						
SCALA										
S10341525					WBC50343	15.8	5/8"	D/I		
SCENIC I										
D34073350	M	C								



				EJE DELANTERO  																ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
RENAULT																															
SCENIC II																															
		05-08		D14958695		M				BFR350510		Vent		BMC10516		23.8		15/16"													
		06-09		D15018700		M								BMC10516		23.8		15/16"													
TRAFIC																															
		07-14		D15008699		M																									
SAAB																															
9-3																															
Aero		L4 2.0L		05-06																											
		V6 2.8T		2007												BMC10118		25.4 1"													
				2008												BMC10118 25.4 1"															
				2009												BMC10118 25.4 1"															
				05-09												BMC10118 25.4 1"															
Linear				05-09												BMC10118 25.4 1"															
9-5																															
Aero				2001						BFR420510		Vent																			
				02-05						BFR420510		Vent																			
				06-07						BFR420510		Vent																			
SEAT																															
ALHAMBRA																															
		02-08		D88077570		M				BFR375910		Vent																			
ALTEA / XL																															
				05-06		D11078212		M		C		BFR372210		Vent		BMC10425 1 22.2 7/8"															
		1.4T		10-12		D11078212		M		C		BFR372210		Vent		BMC10425 1 22.2 7/8"															
XL		1.8T		08-15		D11078212		M		C		BFR372210		Vent																	
FreetraAck		2.0T		09-15		D11078212		M		C																					
ARONA																															
		18-23		CMD19689193				C		BFR377510		Vent		BMC33520																	
ATECA																															
				17-20		CMD17608989				C		BFR371910		Vent		BMC33520															
		1.4T		21-23		CMD17608989				C		BFR372210		Vent																	
CORDOBA																															
				01-02		D70475780		M				BFR370510		Vent		BMC10134 20.6 13/16"															
		2.0L		03-09		D14378555		M		C		BFR371310		Vent		BMC10528 1 20.6 13/16"															
		1.6L		04-09		D76876350		M		C		BFR377010		Vent		BMC10528 1 20.6 13/16"															
EXEO																															
		2011																													

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
RENAULT								
SCENIC II								
D34073350	M	C						
D34073350	M	C						
TRAFIC								
SAAB								
9-3								
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
9-5								
SEAT								
ALHAMBRA								
D87777550		M						
ALTEA / XL								
D11088213	M	C	BRR372010	Sol				(1) con cilindro original ATE
D11088213	M	C	BRR374710	Sol				(1) con cilindro original ATE
D11088213	M	C	BRR372010	Sol				
D11088213	M	C						
ARONA								
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				
ATECA								
CMD17618990		C	BRR374710	Sol				
CMD17618990		C	BRR375710	Sol				
CORDOBA								
S66214500			BRD370610	Tam	WBC50311	19.1	3/4"	D/I
D34073350	M	C	BRR370510	Sol				(1) sin ABS
								(2) con ABS
D34073350	M	C	BRR370110	Sol				(1) sin ABS
								(2) con ABS
EXEO								
D11088213	M	C						



				EJE DELANTERO								
												
		PASTILLA				ROTOR			TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
SEAT												
IBIZA												
	2.0L	01-02	D70475780	M		BFR370510	Vent	BMC10134		20.6	13/16"	
		03-09	D14378555	M	C	BFR371310	Vent	BMC10528 ¹		20.6	13/16"	
	1.6L	04-09	D76876350	M	C	BFR377010	Vent	BMC10528 ¹		20.6	13/16"	
		10-15	D11078212N	M	C	BFR371310	Vent	BMC10571		22.2	7/8"	
		15-17	D11078212N	M	C	BFR371310	Vent	BMC10615		22.2	7/8"	
		18-23	CMD19689193		C	BFR377510	Vent	BMC10615		22.2	7/8"	
FR Bocanegra	1.4T	11-12	D76876350	M	C	BFR371310	Vent					
Coupé	2.0L	11-17	D11078212	M	C	BFR372210	Vent					
DSG		09-14	D11078212	M	C							
FR	1.2T	05-08	D14378555	M	C							
		13-17	D76876350	M	C	BFR377010	Vent					
	1.6L, 1.0T	18-23	CMD19689193		C	BFR377510	Vent					
LEON												
	1.8L	01-06	D76876350	M	C	BFR370710	Vent					
	1.8T		D5557434A	M	C							
		06-09	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10425 ¹	22.2	7/8"		
Style / Reference		06-13	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10426 ²	22.2	7/8"		
						BMC10425 ¹	22.2	7/8"				
	14-16	CMD17608989		C	BFR372210	Vent	BMC10425 ¹	22.2	7/8"			
							BMC10426 ²	22.2	7/8"			
	17-22	CMD17608989		C	BFR372210	Vent	BMC10425 ¹	22.2	7/8"			
Copa	2.0T	2013	D11078212	M	C	BFR376010	Vent					
Cupra R Turbo	1.8T	03-06	D5557434A	M	C	BFR371610	Vent					
		08-12	D11078212	M	C	BFR372210	Vent					
Cupra	2.0T	15-16				BFR376010	Vent					
		17-19	CMD16338849		C	BFR376010	Vent					
FR		06-13	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10425 ¹	22.2	7/8"		
						BMC10426 ²	22.2	7/8"				
	13-14	CMD17608989		C	BFR372210	Vent	BMC10425 ¹	22.2	7/8"			
							BMC10426 ²	22.2	7/8"			
14-23	CMD17608989		C	BFR371910	Vent							
ST	1.4T	16-19	CMD17608989		C	BFR372210	Vent					
TARRACO												
	1.4T	19-23	CMD16338849		C	BFR377310	Vent					
TOLEDO												
		01-05	D5557434A	M	C	BFR370710	Vent	BMC10134		20.6	13/16"	
	2006	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10425 ¹	22.2	7/8"			
	2013	D11078212N	M	C	BFR371310	Vent	BMC10571	22.2	7/8"			
	2015											
	16-19	D11078212N	M	C	BFR371310	Vent						

EJE TRASERO											
PASTILLA / ZAPATA				ROTOR / TAMBOR		TIPO	CILINDRO DE RUEDA			MEDIDA mm - in	I / D
SEAT											
IBIZA											
S66214500				BRD370610	Tam	WBC50311		19.1	3/4"	D/I	
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						(1) sin ABS (2) con ABS
D34073350	M	C		BRR370110	Sol						(1) sin ABS (2) con ABS
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
LEON											
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						(1) con ESP
D34073350	M	C									(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D14568656	M	C		BRR374710	Sol						(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D14568656	M	C		BRR374710	Sol						(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
CMD17618990		C		BRR374710	Sol						
D14568656	M	C		BRR374710	Sol						
D34073350	M	C									
D11088213	M	C									
D11088213	M	C									
CMD17618990		C									
D14568656	M	C		BRR374710	Sol						(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
D14568656	M	C		BRR374710	Sol						(1) con cilindro original ATE (2) con cilindro original FTE
CMD17799008		C		BRR374710	Sol						
CMD17618990		C		BRR374710	Sol						
TARRACO											
CMD17618990		C		BRR375410	Sol						
TOLEDO											
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						(1) con ESP
D11088213	M	C		BRR372010	Sol						(1) con cilindro original ATE
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						
						WBC50347		19.1	3/4"	D/I	
D34073350	M	C		BRR370510	Sol						



				EJE DELANTERO 									
		PASTILLA				ROTOR			TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
SMART													
FORTWO													
		04-15	D12528370	M									
		16-18	CMD18309061		C								
ROADSTER													
		04-05	D12528370	M									
SUZUKI													
AERIO													
		06-07				BFR560110	Vent						
CIAZ													
		2016	D16148827	M	C	BFR560210	Vent						
		16-20	D16148827	M	C	BFR560210	Vent						
		21-23	D16148827	M	C								
ERTIGA													
		19-23	CMD22729512		C	BFR561010	Vent						
GRAND VITARA													
	L4	09-10	D11888307	M	C	BFR560410	Vent	BMC10607 ¹	23.8	15/16"			
		11-17	D11888307	M	C	BFR560410	Vent	BMC10607 ¹	23.8	15/16"			
	V6	06-08	D11888307	M	C	BFR560410	Vent	BMC10607 ¹	23.8	15/16"			
		09-10	D11888307	M	C	BFR560410	Vent	BMC10607 ¹	23.8	15/16"			
	V6 4X4	07-10	D11888307	M	C	BFR560410	Vent	BMC10607	23.8	15/16"			
IGNIS													
		17-23	CMD20059304		C	BFR560910	Vent						
JIMNY													
		21-23	D00012300										
KIZASHI													
		10-16	D13388449	M	C								
S-CROSS													
		14-23	CMD20969331		C	BFR560210	Vent						
SWIFT													
	1.5L	07-11	D16148827	M	C	BFR560310	Vent						
	1.4L	12-17	D16148827	M	C	BFR560310	Vent						
	1.2L	18-23	D16148827	M	C	BFR560310	Vent						
Boosterjet	L3 1.0T	18-23	D16148827	M	C	BFR560310	Vent						
Sport	1.6L	13-17	D16148827	M	C								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
SMART								
FORTWO								
ROADSTER								
SUZUKI								
AERIO								
								(1) con ABS
CIAZ								
S10791732								
S10791732								
ERTIGA								
					WBC50394	19.1 3/4"		
GRAND VITARA								
S92116230			BRD560210 Tam		WBC50146	22.2 7/8"	lza	(1) con ABS y ESP (2) sin ABS
D14158405	M	C	BRR560310 Vent					(1) con ABS y ESP (2) sin ABS
S92116230			BRD560210 Tam		WBC50146	22.2 7/8"	lza	(1) con ABS y ESP (2) sin ABS
D14158405	M	C	BRR560310 Vent					(1) con ABS y ESP (2) sin ABS
S92116230			BRD560210 Tam		WBC50146	22.2 7/8"	lza	
IGNIS								
			BRD560510 Tam					
JIMNY								
S62714290								
KIZASHI								
D53774180	M	C						
S-CROSS								
CMD20079237		C	BRR560610 Sol					
SWIFT								
S00015060			BRD560310 Tam					
CMD20079237		C	BRR560410 Sol					(1) con transmisión manual (2) con transmisión automática
CMD20079237		C						
			BRD560510 Tam					
CMD20079237		C	BRR560410 Sol					
CMD20079237		C	BRR560410 Sol					



				EJE DELANTERO 															
PASTILLA												ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
SUZUKI																			
SWIFT (cont.)																			
Boosterjet Sport		1.4T	19-23	D14548653	M	C													
SX-4																			
			08-14	D81585300	M	C	BFR560210	Vent											
XL-7																			
			07-09	D12648381	M	C	BFR137110	Vent											
VITARA																			
			16-23	CMD20969331		C	BFR560210	Vent											
TOYOTA																			
AVANZA																			
		07-15	D14718671	M	C	BFR530610	Sol	BMC10540	1	22.2	7/8"								
								BMC10603	2	22.0 & 33.0	0.0								
		16-21	D14718671	M	C	BFR531210	Vent	BMC10540	1	22.2	7/8"								
								BMC10603	2	22.0 & 33.0	0.0								
		22-23	CMD24799707		C														
C-HR																			
		18-19	CMD20659297		C														
		19-20	CMD20769311		C	BFR532510	Vent												
CAMRY																			
LE	L4	02-04	D90877870	M		BFR530210	Vent	BMC10257		22.2	7/8"								
		2005	D90678960	M	C	BFR530210	Vent	BMC10257	2	22.2	7/8"								
		2006	D90877870	M		BFR530210	Vent	BMC10257	2	22.2	7/8"								
		2007	D12228331	M	C	BFR531110	Vent												
		08-11	D12938331	M	C	BFR531110	Vent												
		12-17	D12938331	M	C	BFR531110	Vent												
		18-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent												
SE	V6	12-14	D12938331	M	C	BFR531110	Vent												
	L4	18-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent												
XSE	V6	15-17	D12938331	M	C	BFR531110	Vent												
XLE	L4, V6	2002	D90877870	M		BFR530310	Vent	BMC10257	1	22.2	7/8"								
		03-05	D90877870	M		BFR530310	Vent	BMC10257	1	22.2	7/8"								
		2006	D90678960	M	C	BFR530310	Vent	BMC10257	1	22.2	7/8"								
	L4	2007	D12228331	M	C	BFR531110	Vent												
			D12938331	M	C														
	L4, V6	08-11	D12938331	M	C	BFR531110	Vent												
		12-17	D12938331	M	C	BFR531110	Vent												
	L4	18-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent												
Híbrido		19-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent												
COROLLA																			
/ C		14-19	D12108330	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"								
		20-23	CMD21769421		C	BFR533110	Vent												

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
SUZUKI										
SWIFT (cont.)										
CMD20079237		C								
SX-4										
D53774180	M	C	BRR560110	Sol						
XL-7										
D12758391	M	C	BRR133710	Vent						
VITARA										
CMD20079237		C	BRR560610	Sol						
TOYOTA										
AVANZA										
S99716680			BRD530910	Tam	WBC50306	17.4	11/16"	Izq	(1) T/M	
					WBC50307	17.4	11/16"	Der	(2) T/A	
S99716680			BRD530910	Tam	WBC50306	17.4	11/16"	Izq	(1) T/M	
					WBC50307	17.4	11/16"	Der	(2) T/A	
C-HR										
CMD18799107		C	BRR531710	Sol						
			BRR531710	Sol						
CAMRY										
									(2) T/A, sin control de estabilidad	
									(2) T/A, sin control de estabilidad	
D12128332	M	C	BRR530610	Sol						
D12128332	M	C	BRR530610	Sol						
D12128332	M	C	BRR530810	Sol						
D12128332	M	C								
D12128332	M	C	BRR530810	Sol						
D12128332	M	C								
D12128332	M	C	BRR530810	Sol						
									(1) con ABS	
									(1) con ABS	
									(1) con ABS	
D12128332	M	C	BRR530610	Sol						
D12128332	M	C	BRR530610	Sol						
D12128332	M	C	BRR530810	Sol						
D12128332	M	C	BRR531710	Sol						
D12128332	M	C	BRR531710	Sol						
COROLLA										
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					Corolla C hasta el 2017	
D13548463	M	C	BRR531310	Sol						



			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in
TOYOTA											
COROLLA (cont.)											
LE		03-04	D92378240	M	C	BFR530110	Vent	BMC10248	1	20.6	13/16"
		05-08	D92378240	M	C	BFR530110	Vent	BMC10249	2	20.6	13/16"
		2009	D15718780	M	C	BFR530110	Vent				
		09-19	D12108330	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
		20-23	CMD21769421		C	BFR533110	Vent				
S / S Plus		05-08	D15718780	M	C	BFR530110	Vent				
		14-16	D12108330	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
SE / SE Plus		17-19	D12108330	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
		20-23	CMD21769421		C	BFR533110	Vent				
XLE		09-13	D12158335	M		BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
		22-23	CMD21769421		C	BFR533110	Vent				
XRS	2.4L	2009	D12118331	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
		10-13	D12108330	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
Híbrido		20-23	D12108330	M	C	BFR532710	Vent	BMC10539		20.6	13/16"
COROLLA CROSS											
		22-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent				
FJ CRUISER											
		08-14	D97678770	M	C	BFR530410	Vent				
HIACE											
		06-15	D14348552	M	C	BFR531010	Vent	BMC10505		20.6	13/16"
		14-16	D14348552	M	C	BFR531010	Vent				
		13-19	D14348552	M	C	BFR531010	Vent				
		18-19	D14348552	M	C	BFR531010	Vent				
GL		20-23	D22689508	M		BFR532910	Vent				
Superlarga											
HIGHLANDER											
		08-12	D13248436	M	C	BFR532210	Vent	BMC10527		22.2	7/8"
		2013	D13248436	M	C	BFR532210	Vent	BMC10527		22.2	7/8"
		14-19	D13248436	M	C	BFR532210	Vent	BMC10527		22.2	7/8"
		20-23	D13248436	M	C						
HILUX											
6 birlos de fijación		04-05	D43672980	M	C	BFR537250	Vent				
		06-15	D43672980	M	C	BFR532310	Vent	BMC10494		20.6	13/16"
			D15678776	M	C						
6 birlos de fijación		16-23	D15678776	M	C	BFR532810	Vent	BMC10611		22.2	7/8"
			D97678770	M	C						
5 birlos de fijación		13-15	D15238731	M		BFR531810	Vent	BMC10604		20.6	13/16"
		16-23	D20589236	M		BFR531810	Vent	BMC10611		22.2	7/8"

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		
TOYOTA									
COROLLA (cont.)									
S80115150			BRD530110	Tam	WBC50176	19.1	3/4"	Der	(1) T/M
					WBC50172	19.1	3/4"	Izq	
S80115150			BRD530110	Tam	WBC50176	19.1	3/4"	Der	(2) T/A
S83215150					WBC50172	19.1	3/4"	Izq	
D15728781	M		BRR531210	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D15728781	M		BRR531210	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D12168336	M		BRR531310	Sol					
D13548463	M	C							
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
D13548463	M	C	BRR531310	Sol					
			BRR531310	Sol					
COROLLA CROSS									
			BRR531710	Sol					
FJ CRUISER									
D60674870	M		BRR530110	Vent					
HIACE									
S87113580			BRD530310	Tam	WBC50297	22.2	7/8"	D/I	
S00015080			BRD531010	Tam	WBC50353	25.4	1"	D/I	
S76413970			BRD531010	Tam	WBC50353	25.4	1"	D/I	
S11151759			BRD531310	Tam	WBC50189	23.8	15/16"	D/I	
D12818397	M	C							
S11151759			BRD531310	Tam	WBC50189	23.8	15/16"	D/I	
HIGHLANDER									
D13258437	M	C	BRR530910	Sol					
D13258437	M	C	BRR530910	Sol					
D13918500	M	C	BRR531510	Sol					
CMD23059540		C							
HIGHLANDER									
S00015080			BRD536050	Tam					
S10121681			BRD530810	Tam	WBC50374	22.2	7/8"		
S10121681			BRD530810	Tam	WBC50374	22.2	7/8"		
S70917250			BRD530610	Tam	WBC50362	23.8	15/16"	D/I	Procedencia China
S11051750			BRD530610	Tam	WBC50362	23.8	15/16"	D/I	Procedencia Tailandesa



													
		PASTILLA		 		ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
TOYOTA													
LAND CRUISER													
		08-15	D13038419	M	C								
		16-18	D13038419	M	C	BFR531710	Vent						
		19-21	D13038419	M	C	BFR531710	Vent						
MATRIX													
		03-08	D92378240	M	C	BFR530110	Vent	BMC10248	1	20.6	13/16"		
								BMC10249	2	20.6	13/16"		
		09-10	D12108330	M	C	BFR531910	Vent	BMC10539		20.6	13/16"		
XR	2.4L	09-10	D12118331	M	C	BFR531110	Vent						
MR-2													
		05-06				BFR538350	Vent						
PRIUS													
C		10-15	D11848538	M	C								
		16-22	D11848538	M	C	BFR532710	Vent						
		18-21	D11848538	M	C	BFR531310	Vent						
RAIZE													
		22-23	CMD24799707		C								
RAV4													
	L4	04-05	D86277380	M		BFR530810	Vent	BMC10280	1	20.6	13/16"		
		06-12	D12108330	M	C	BFR531510	Vent	BMC10436	1	20.6	13/16"		
			D12118331	M	C	BFR531110	Vent	BMC10435	2	22.2	7/8"		
		13-18	D12108330	M	C	BFR531510	Vent	BMC10436	1	20.6	13/16"		
			D12118331	M	C	BFR531110	Vent	BMC10435		22.2	7/8"		
	19-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent							
	V6	09-12	D12118331	M	C	BFR531110	Vent	BMC10435		22.2	7/8"		
Híbrido		19-23	CMD20769311		C	BFR532510	Vent						
SEQUOIA													
		08-21	D13038419	M	C	BFR531710	Vent	BMC10366		23.8	15/16"		
SIENNA													
		04-10	D90678960	M	C	BFR530310	Vent	BMC10296		19.1	3/4"		
		11-20	D13248436	M	C	BFR532210	Vent	BMC10527		22.2	7/8"		
Híbrido		21-23	D13248436	M	C								
SOLARA													
		05-06	D90678960	M	C	BFR530310	Vent						
TACOMA													
		06-08	D97678770	M	C	BFR530410	Vent	BMC10313		20.6	13/16"		
		09-23	D97678770	M	C	BFR530410	Vent	BMC10434		20.6	13/16"		
TUNDRA													
		07-21	D13038419	M	C	BFR531710	Vent	BMC10366		23.8	15/16"		

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
TOYOTA								
LAND CRUISER								
D13048420	M	C	BRR531110	Vent				
D13048420	M	C	BRR531110	Vent				
D13048420	M	C	BRR531110	Vent				
MATRIX								
S78515290			BRD530410	Tam				(1) T/M (2) T/A
D12128332	M	C	BRR531310	Sol				
D13548463	M	C						
MR-2								
PRIUS								
D14238463	M		BRR531310	Sol				
D14238463	M		BRR531310	Sol				
RAIZE								
S91914620								
RAV4								
			S84615760					(1) T/A, con control de estabilidad
D12128332	M	C	BRR531010	Sol				(1) con dos filas de asientos (2) con tercera fila de asientos
D12128332	M	C	BRR531010	Sol				(1) solo LE
CMD18799107		C	BRR531710	Sol				
D12128332	M	C	BRR531010	Sol				
CMD18799107		C	BRR531710	Sol				
SEQUOIA								
D13048420	M	C	BRR531110	Vent				
SIENNA								
D99578950	M	C	BRR530510	Sol				
			S84615760					
D13918500	M	C	BRR531510	Sol				
CMD23059540		C						
SOLARA								
TACOMA								
S87113580			BRD530710	Tam	WBC50175	22.2 7/8"	D/I	
S87113580			BRD530710	Tam	WBC50189	23.8 15/16"	D/I	
TUNDRA								
D13048420	M	C	BRR531110	Vent				



				EJE DELANTERO 															
				PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
TOYOTA																			
YARIS																			
HB		04-05	D83177040	M		BFR530910	Vent												
		06-10	D11848301	M	C	BFR531310	Vent	BMC10338	1	20.6	13/16"								
								BMC10337	2	20.6	13/16"								
		11-14	D11848301	M	C	BFR531310	Vent	BMC10447		20.6	13/16"								
		15-16	D11848301	M	C	BFR531310	Vent												
17-23	D11848301	M	C	BFR531310	Vent														
Sedán		14-16	D11848301	M	C	BFR531310	Vent	BMC10447		20.6	13/16"								
		17-23	CMD19509175		C	BFR531310	Vent												
R		16-20	CMD18529081		C	BFR580710	Vent												
4 RUNNER																			
		03-09	D97678770	M	C	BFR530410	Vent												
						BFR530510	Vent												
TOYOTA AMERICANOS																			
HILUX																			
		06-15	D43672980	M	C	BFR532310	Vent	BMC10517	1	20.6	13/16"								
			D97678770	M	C														
			D15678776	M	C														
4 RUNNER																			
		87-02																	
PICK UP																			
		79-93																	
		95-04																	
PREVIA																			
		91-97																	
TACOMA																			
		06-08	D97678770	M	C	BFR530410	Vent	BMC10314	1	20.6	13/16"								
VAM																			
AMERICAN																			
		74-76																	
		1983																	
CLASSIC																			
		74-76																	

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	I / D	
TOYOTA								
YARIS								
					WBC50292	19.1 3/4"	D/I	
S91716210			BRD530510	Tam	WBC50176	19.1 3/4"	Der	(1) T/A
					WBC50172	19.1 3/4"	Izq	(2) T/M
S91716210			BRD530510	Tam	WBC50176	19.1 3/4"	Der	Japón
					WBC50172	19.1 3/4"	Izq	(1) T/M (Larga)
S10701621			BRD530510	Tam	WBC50176	19.1 3/4"	Der	(1) T/M (Larga) Francia
					WBC50172	19.1 3/4"	Izq	
S10701621			BRD530510	Tam	WBC50392	17.5 11/16"		
					WBC50393	17.5 11/16"		
S10701621			BRD530510	Tam	WBC50176	19.1 3/4"	Der	
					WBC50172	19.1 3/4"	Izq	
S10701621			BRD530510	Tam	WBC50392	17.5 11/16"		
					WBC50393	17.5 11/16"		
S99114370			BRD580110	Tam	WBC50346	19.1 3/4"	D/I	
4 RUNNER								
D60674870	M		BRR530110	Vent				(1) rin 16"
								(2) rin 17"
TOYOTA AMERICANOS								
USA								
S10121681			BRD530810	Tam				(1) T/A
USA								
					WBC50262	22.2 7/8"		
USA								
					WBC50237	23.8 15/16"		
					WBC50262	1 22.2 7/8"		(1) 4WD
					WBC50139	2 23.8 15/16"		(2) 2WD
USA								
					WBC50318	22.2 7/8"		
USA								
S87113580			BRD530710	Tam				(1) con T/M, sin control de estabilidad
VAM								
AMERICAN								
					WBC50126	23.8 15/16"	Izq	
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	
					WBC50126	23.8 15/16"	Izq	
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	
CLASSIC								
					WBC50126	23.8 15/16"	Izq	
					WBC50127	23.8 15/16"	Der	



				EJE DELANTERO															
				 						TIPO				CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
VAM																			
WAGONEER																			
J-174		70-73																	
		77-80											BMC10130	1					
		70-73																	
		74-76												BMC10130	1				
VOLKSWAGEN																			
AMAROK																			
Trendline	L4	11-20	D15558767	M	C	BFR376110	Vent		BMC10549	27.0	1 1/16"								
Highline	V6	18-23	CMD21969437		C	BFR377110	Vent												
ATLANTIC																			
		81-86	D09670310	M		BFR370110	Sol		BMC10451	20.6	13/16"								
BEETLE																			
	2.0L	98-99	D76877090	M	C	BFR370710	Vent		BMC10202	23.8	15/16"								
	2.5L	12-13	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
		13-19	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	22.2	7/8"								
Cabrio	2.0L	03-05	D76877090	M	C	BFR370710	Vent		BMC10202	23.8	15/16"								
	2.5L	05-10	D11078212	M	C	BFR370710	Vent		BMC10367	1	23.8	15/16"							
Dune	2.0T	16-18	D11078212	M	C	BFR371910	Vent		BMC10426	22.2	7/8"								
GLS		00-11	D76877090	M	C	BFR370710	Vent		BMC10202	23.8	15/16"								
GLS / GLX		00-05	D5557434A	M	C	BFR371310	Vent		BMC10202	23.8	15/16"								
Sport	2.5L	06-07	D11078212	M	C	BFR371310	Vent		BMC10367	1	23.8	15/16"							
		08-11				BFR371310	Vent		BMC10367	1	23.8	15/16"							
		12-13	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
		13-18	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	22.2	7/8"								
GLX Sport	1.8T	04-05	D76877090	M	C	BFR371310	Vent		BMC10202	23.8	15/16"								
	2.5L	06-11				BFR371310	Vent		BMC10367	1	23.8	15/16"							
Turbo S	1.8T	02-05				BFR371310	Vent		BMC10202	23.8	15/16"								
Turbo / Turbo R	2.0T	12-16	D11078212	M	C	BFR371910	Vent		BMC10426	22.2	7/8"								
BORA																			
		06-09	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
		2010	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
						BFR370710	Vent												
GLI		06-10	D11078212	M	C	BFR371910	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
TDI		06-10	D11078212	M	C	BFR372210	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
Sportwagen		2009	D11078212	M	C	BFR371910	Vent		BMC10426	1	22.2	7/8"							
CABRIO A3																			
		96-02	D70475780	M		BFR370510	Vent												

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
VAM										
WAGONEER										
					WBC50122	25.4	1"	Izq		
					WBC50123	25.4	1"	Der		
									(1) con booster	
					WBC50126	23.8	15/16"	Izq		
					WBC50127	23.8	15/16"	Der		
					WBC50126	23.8	15/16"	Izq		(1) con booster
					WBC50127	23.8	15/16"	Der		
VOLKSWAGEN										
AMAROK										
S99616670			BRD371210	Tam	WBC50312	26.9	1 1/16"	D/I		
CMD21979438		C	BRR375610	Vent						
ATLANTIC										
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I		(1) incluye baleros cónicos
			BRD370320	1 Tam						
BEETLE										
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D14568656	M	C	BRR374710	Sol						(1) cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR374710	Sol						
D34073350	M	C	BRR370510	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						(1) cilindro original FTE, sin ESP
D34073350	M	C	BRR374710	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D11088213	M	C	BRR370510	Sol						(1) cilindro original FTE, sin ESP
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						(1) cilindro original FTE, sin ESP
D14568656	M	C	BRR374710	Sol						(1) cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR374710	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						(1) cilindro original FTE, sin ESP
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D14568656	1	M	C	BRR374710	Sol					(1) con caliper original Bosch
D34073350	2	M	C							(2) con caliper original TRW
BORA										
D11088213	M	C	BRR372010	Sol						(1) cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR370510	Sol						(1) cilindro original FTE
D14568656	M	C	BRR374710	Sol						
D11088213	M	C	BRR370910	Sol						(1) cilindro original FTE
D11088213	M	C	BRR372010	Sol						
D11088213	M	C	BRR370910	Sol						(1) cilindro original FTE
CABRIO A3										
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I		(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220	1 Tam						



															
		PASTILLA						ROTOR		TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
VOLKSWAGEN															
CADDY															
		14-16	CMD17608989		C	BFR372210	Vent								
		17-20	CMD17608989		C	BFR372210	Vent								
CARIBE															
		77-86	D09670310	M		BFR370110	Sol	BMC10451	20.6	13/16"					
GT		83-86	D28072090	M		BFR370110	Sol	BMC10451	20.6	13/16"					
COMBI / CARAVELLE															
		74-01	D04570210	M		BFR370310	Sol	BMC10109	20.6	13/16"					
CORSAR															
		85-88	D28072090	M		BFR370110	Sol	BMC10451	20.6	13/16"					
CRAFTER															
3.88		08-11	D13168430	M		BFR343910	Vent	BMC10328	1	27.0	1 1/16"				
			D13168430S	M				BMC10547	2	27.0	1 1/16"				
		12-14	D13168430	M		BFR343910	Vent	BMC10328	1	27.0	1 1/16"				
			D13168430A	M				BMC10547	2	27.0	1 1/16"				
		14-17	D16938430S	M		BFR343910	Vent								
3.5t		19-23													
5.0		08-10	D12688383	M		BFR343910	Vent	BMC10328	1	27.0	1 1/16"				
			D12688383S	M				BMC10547	2	27.0	1 1/16"				
		11-13	D12688383	M		BFR343910	Vent	BMC10547	1	27.0	1 1/16"				
			D12688383A	M											
14-17	D16998383S	M		BFR343910	Vent										
CROSSFOX															
		07-17	D76876350	M	C	BFR377010	Vent	BMC10293	19.1	3/4"					
CROSS SPORT															
	V6 3.6L	2021													
DERBY															
		95-98	D28071830	M		BFR370410	Vent	BMC10161	22.2	7/8"					
			D28072090	M		BFR370110	Sol								
		98-00	D69475690	M		BFR370510	Vent	BMC10161	22.2	7/8"					
		99-02	D70475780	M		BFR370510	Vent	BMC10161	22.2	7/8"					

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
VOLKSWAGEN										
CADDY										
D14568656	M	C	BRR374710	Sol						
CMD17799008		C	BRR374710	Sol						
CARIBE										
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD370320	1 Tam						
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD370320	1 Tam						
COMBI / CARAVELLE										
			BRD370510	Tam	WBC50233	23.8	15/16"	D/I		
CORSAR										
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD370320	1 Tam						
CRAFTER										
D13178431	M		BRR343010	Sol					(1) sistema Bosch	
D13178431S	3	M							(2) sistema TRW	
			S93815950						(3) con 2 sensores "L"	
D13178431	M		BRR343010	Sol					(1) sistema Bosch	
D13178431A	3	M							(2) sistema TRW	
			S93815950						(3) con 2 sensores planos	
D13178431	M		BRR343010	Sol					(1) sistema TRW	
D13178431S	2	M								
			S93815950						(2) con 2 sensores "L"	
CMD21979438		C	BRR375610	Vent						
D13188432	M		BRR342910	Vent					(1) sistema Bosch	
D13188432S	2	M							(2) sistema TRW	
									(3) con 2 sensores "L"	
D13188432	M		BRR342910	Vent					(1) Sistema Bosch	
D13188432A	2	M								
									(2) con 2 sensores planos	
D13188432	M		BRR342910	Vent					(1) con 2 sensores "L"	
D13188432S	1	M								
CROSSFOX										
S66214500			BRD370110	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I		
CROSS SPORT										
CMD17618990		C								
DERBY										
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD370320	1 Tam						
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD370320	1 Tam						
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50311	19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos	
			BRD370220	1 Tam						



				EJE DELANTERO 																			
				PASTILLA				ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in					
VOLKSWAGEN																							
DERBY (cont.)																							
		03-04		D70475780		M				BFR370510		Vent		BMC10161		22.2		7/8"					
		01-09		D76876350		M		C		BFR370510		Vent		BMC10161		22.2		7/8"					
EOS																							
		2010		D11078212		M		C		BFR371910		Vent		BMC10425		22.2		7/8"					
EUROVAN																							
TDI		00-04																					
		06-09		D11748287		M		C		BFR371210		Vent		BMC10349		27.0		1 1/16"					
GOL																							
		09-13		D6947569A		M		C		BFR374510		Vent		BMC10228		1		20.6		13/16"			
				D15568768		M		C						BMC10293		2		19.1		3/4"			
				D16418868		M		C															
		13-16		D16418868		M		C		BFR374510		Vent		BMC10228		1		20.6		13/16"			
														BMC10293		2		19.1		3/4"			
				17-20		D76876350		1		M		C		BFR377210		Vent		BMC10616		4		22.2	
D16418868						3		M		C													
GOLF A2 / GTI																							
		87-92		D28072090		M				BFR370110		Sol		BMC10484		20.6		13/16"					
		89-92		D28071830						BFR370410		Vent		BMC10484		20.6		13/16"					
GOLF A3																							
		1.8L		93-94		D28072090		M				BFR370110		Sol		BMC10161		22.2		7/8"			
				1995		D28072090		M				BFR370110		Sol		BMC10134		20.6		13/16"			
				1996		D69475690		M				BFR370110		Sol		BMC10134		20.6		13/16"			
				97-99		D69475690		M				BFR370110		Sol		BMC10108		22.2		7/8"			
		2.0L		93-94		D22771430		M				BFR371110		Sol		BMC10161		22.2		7/8"			
				95-96		D22771430		M				BFR371110		Sol		BMC10134		20.6		13/16"			
				97-99		D22771430		M				BFR371110		Sol		BMC10108		22.2		7/8"			
GTI		93-96		D22771770		M				BFR370510		Vent		BMC10161		22.2		7/8"					
														BMC10134		20.6		13/16"					
		97-99		D22771770		M				BFR370510		Vent		BMC10108		22.2		7/8"					
VR6 2.8L		95-00																					

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA				MEDIDA mm - in
VOLKSWAGEN									
DERBY (cont.)									
S66214500			BRD370610	Tam	WBC50311	19.1	3/4"	D/I	
S66214500			BRD370610	Tam	WBC50311	19.1	3/4"	D/I	
EOS									
D11088213	M	C	BRR375010	Sol					
EUROVAN									
D80876810	M		BRR370610	Sol					(1) con ESP y ABS
D8777755B	M								
D10187921	M	C	BRR370410	Vent					
GOL									
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) sin ABS
			BRD370220 3	Tam					(2) con ABS
									(3) incluye baleros cónicos
S66214500			BRD370610	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) sin ABS
									(2) con ABS
S10971743			BRD370610	Tam	WBC50365	17.4	11/16"	D/I	(1) con sistemas Atte (2) Con ABS
									(3) con sistemas Teves (4) Sin ABS
GOLF A2 / GTI									
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370320 1	Tam					
D34072340	M	C	BRR370110	Sol					
GOLF A3									
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
			BRD370220 1	Tam					
D34072340	M	C	BRR370110	Sol					
D34072340	M	C	BRR370110	Sol					
D34072340	M	C	BRR370210	Sol					



				EJE DELANTERO																	
				PASTILLA			ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in									
VOLKSWAGEN																					
GOLF A4																					
		00-07	D76876350	M	C	BFR370710	Vent	BMC10202	23.8	15/16"											
			D7687635A	M	C																
GOLF A6																					
	1.4T	2013	D11078212	M	C	BFR372210	Vent														
GOLF A7																					
Comfortline, Highline		15-16	CMD17608989		C	BFR372210	Vent														
		2017	CMD17608989		C	BFR372210	Vent														
		18-20	CMD17608989		C	BFR372210	Vent	BMC33520													
R	2.0T	18-19	CMD16338849		C	BFR376010	Vent														
GOLF SPORTWAGEN A5																					
		2010	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10426	1	22.2	7/8"										
		11-13	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10426	1	22.2	7/8"										
		2016	CMD17608989		C																
GTI																					
A5		07-09	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	22.2	7/8"											
A6		10-13	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10425	22.2	7/8"											
A7		15-21	CMD17608989		C	BFR371910	Vent														
JETTA A2																					
	1.8L	88-92	D28072090	M		BFR370110	Sol	BMC10484	20.6	13/16"											
			D28071830	M		BFR370410	Vent	BMC10484	20.6	13/16"											
	2.0L	90-92	D22771770	M		BFR370410	Vent	BMC10484	20.6	13/16"											
JETTA A3																					
	1.8L	93-95	D28072090	M		BFR370110	Sol	BMC10161	22.2	7/8"											
		96-99	D69475690	M		BFR370110	Sol	BMC10484	20.6	13/16"											
	2.0L	93-95	D22771430	M		BFR371110	Sol	BMC10134	20.6	13/16"											
		93-97	D22771770	M		BFR370510	Vent	BMC10134	20.6	13/16"											
		97-98	D22771770	M		BFR370510	Vent	BMC10108	22.2	7/8"											
VR6 2.8L		97-98	D5557434A	M	C																
JETTA A4 / CLÁSICO																					
		99-02	D76876350	M	C	BFR370710	Vent	BMC10202	23.8	15/16"											
			D7687635A	M	C																
		03-07	D76876350	M	C	BFR370710	Vent	BMC10367	23.8	15/16"											
			D7687635A	M	C																
		08-15	D76876350	M	C	BFR370710	Vent	BMC10367	23.8	15/16"											
			D7687635A	M	C																

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
VOLKSWAGEN										
GOLF A4										
D34072340	M	C	BRR370510	Sol					(1) con sensor	
GOLF A6										
D14568656	M	C								
GOLF A7										
CMD17799008		C	BRR374710	Sol						
CMD17618990		C	BRR374710	Sol						
CMD17799008		C	BRR374710	Sol						
CMD17618990		C								
GOLF SPORTWAGEN A5										
D11088213	M	C	BRR370910	Sol					(1) cilindro original FTE	
D14568656	M	C	BRR374710	Sol					(1) cilindro original FTE	
CMD17799008		C								
GTI										
D11088213	M	C	BRR370910	Sol						
D14568656	M	C	BRR370910	Sol						
CMD17799008		C	BRR374710	Sol						
JETTA A2										
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I		
			BRD370320	1 Tam					(1) incluye baleros cónicos	
D34072340	M	C	BRR370110	Sol					Incluye versión Carat	
			BRR370120	Sol						
D34072340	M	C	BRR370110	Sol						
			BRR370120	Sol						
JETTA A3										
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I		
			BRD370320	1 Tam					(1) incluye baleros cónicos	
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I		
			BRD370220	1 Tam					(1) incluye baleros cónicos	
S55913540			BRD370310	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I		
			BRD370320	1 Tam					(1) incluye baleros cónicos	
D34072340	M	C	BRR370110	Sol						
D34072340	M	C	BRR370110	Sol						
D34072340	M	C	BRR370210	Sol						
JETTA A4 / CLÁSICO										
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	Sol						
D34072340	M	C	BRR370510	1 Sol					(1) diámetro de 232 mm	
			BRR375010	2 Sol					(2) diámetro de 253 mm	
			BRR374710	3 Sol					(3) con diámetro de 272 mm	



				EJE DELANTERO																			
															TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in		
VOLKSWAGEN																							
JETTA A4 / CLÁSICO (cont.)																							
			08-15	D76876350	M	C	BFR370710	Vent	BMC10367	23.8	15/16"												
VR6 / Turbo	1.8T, 2.8L	99-05	2009	D5557434A	M	C	BFR371310	Vent	BMC10367	23.8	15/16"												
TDI			06-12	D76876350	M	C	BFR370710	Vent	BMC10367	23.8	15/16"												
Variant			01-03	D76877090	M	C	BFR370710	Vent	BMC10202	23.8	15/16"												
JETTA A6																							
			11-12	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10426	1	22.2	7/8"											
	2.5L		13-18	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10426	1	22.2	7/8"											
	2.0L		14-18	D7687635A	M	C	BFR371810	Vent															
TDI			2011	D11078212	M	C	BFR372210	Vent	BMC10426	22.2	7/8"												
			2012																				
			13-17																				
JETTA A7																							
	1.4T		19->	CMD17608989		C	BFR372210	Vent															
JETTA GLI																							
			09-12	D5557434A	M	C	BFR371310	Vent	BMC10367	23.8	15/16"												
			12-17	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10426	22.2	7/8"												
			19->	CMD17608989		C	BFR371910	Vent															
LUPO																							
			05-06	D76876350	M	C	BFR377010	Vent	BMC10548	1	20.6	13/16"											
			07-09	D76876350	M	C	BFR377010	Vent	BMC10293	1	19.1	3/4"											
NIVUS																							
			22->	CMD19689193		C	BFR377510	Vent															
PASSAT																							
FWD			90-93	D22771770	M		BFR370510	Vent	BMC10108	22.2	7/8"												
			1996	D5557434A	M	C			BMC10161	22.2	7/8"												
			1997	D5557434A	M	C			BMC10161	22.2	7/8"												
			99-01	D5557434A	M	C	BFR371710	Vent															
			01-05				BFR371710	Vent	BMC10263	25.4	1"												
	L4	V6	06-08	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10427	22.2	7/8"												
			09-11	D13758486	M	C	BFR371910	Vent	BMC10427	22.2	7/8"												
			12-14	D13758486	M	C	BFR371910	Vent															
			2015	D13758486	M	C	BFR371910	Vent															
16-18			D13758486	M	C	BFR371910	Vent																
4 Motion	V6	02-05				BFR371710	Vent	BMC10263	25.4	1"													
		06-08				BFR372510	Vent																
		09-11	D13758486	M	C	BFR371910	Vent	BMC10427	22.2	7/8"													

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D
VOLKSWAGEN									
JETTA A4 / CLÁSICO (cont.)									
S99916700			BRD371010	Tam	WBC50308	20.6	13/16"	D/I	
D34072340	M	C	BRR370510	Sol					VR6 hasta 2003
D34072340	M	C	BRR370510	Sol					
D34072340	M	C	BRR370510	Sol					
JETTA A6									
D34073350	M	C	BRR374710	Sol					(1) con cilindro original FTE
			BRR375010	Sol					
S99916700			BRD370810	Tam	WBC50308	20.6	13/16"	D/I	
D34073350	M	C	BRR375010	Sol					(1) con cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR375010	Sol					
D34073350	M	C	BRR374710	Sol					
			BRR375010	Sol					
JETTA A7									
CMD17618990		C	BRR375710	Sol					
JETTA GLI									
D34072340	M	C	BRR370510	Sol					
D34073350	M	C	BRR374710	Sol					
CMD17618990		C	BRR375410	Sol					
LUPO									
S66214500			BRD370110	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) con ABS
S66214500			BRD370110	Tam	WBC50163	17.4	11/16"	D/I	(1) con ABS
NIVUS									
D34073350	M	C							
PASSAT									
D34072340	M	C	BRR370110	Sol					
D34072340	M	C	BRR370210	Sol					
D34072340	M	C	BRR370210	Sol					
D34073350	M	C							
D34073350	M	C							
D11088213	M	C	BRR370910	Sol					
D14568656	M	C	BRR370910	Sol					
D14568656	M	C	BRR374710	Sol					
CMD17799008		C	BRR374710	Sol					
CMD17799008		C	BRR374710	Sol					
D34073350	M	C							
D11088213	M	C							
D14568656	M	C	BRR370910	Sol					



				EJE DELANTERO									
													
				PASTILLA						ROTOR			
								TIPO		CILINDRO MAESTRO			
										MEDIDA mm - in			
VOLKSWAGEN													
PASSAT (cont.)													
CC	L4	09-17	D11078212	M	C	BFR371910	Vent	BMC10427	22.2	7/8"			
	V6	09-11	D11078212	M	C	BFR372510	Vent						
		2012	CMD16338849		C	BFR376010	Vent						
		13-17	CMD16338849		C								
POINTER													
Gol en Brasil		98-00	D35072420	M		BFR370110	Sol	BMC10107	1	20.6	13/16"		
			D00013050	2	M	C	BFR370410	Vent					
			D0001305A	3	M	C							
		00-09	D11738284	M	C	BFR370410	Vent	BMC10107	1	20.6	13/16"		
GTI		00-03						BMC10107	1	20.6	13/16"		
Pick Up		00-09	D11738284	M	C	BFR370410	Vent	BMC10107	1	20.6	13/16"		
POLO													
	1.6L	03-07	D76876350	M	C	BFR377010	Vent	BMC10548	1	20.6	13/16"		
	2.0L		D14378555	M	C	BFR371310	Vent	BMC10548	1	20.6	13/16"		
	1.2T	13-14 16-18	D76876350	M	C	BFR377010	Vent	BMC10571	22.2	7/8"			
	1.6L	15-22	D17769006	M	C	BFR377010	Vent	BMC10615	22.2	7/8"			
GTI	1.4T	13-14											
ROUTAN													
		09-12	D13278481	M	C	BFR114810	Vent	BMC10550	25.4	1"			
		12-13	D15898800	M	C	BFR114810	Vent	BMC10550	25.4	1"			
SAVEIRO													
		10-15	D15568768	M	C	BFR374510	Vent	BMC10228	1	20.6	13/16"		
			D16418868	M	C			BMC10293	2	19.1	3/4"		
		2016	D15568768	M	C	BFR374510	Vent						
			D16418868	M	C								
		17-23	D76877090	M	C	BFR377210	Vent	BMC10629	22.2	7/8"			
SEDÁN													
		66-72						BMC10128	17.5	11/16"			
		73-91	S3150882A			BFD370110	Tam	BMC10128	17.5	11/16"			
						BFD370120	Tam	WBC50211	1				
		92-04	S3150882A			BFD370110	Tam	BMC10129	19.1	3/4"			
						BFD370120	Tam	WBC50211	1				
		94-04	D02107550	M		BFR370910	Sol	BMC10129	19.1	3/4"			
SHARAN													
		02-08	D88077570	M		BFR375910	Vent						

EJE TRASERO										
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
VOLKSWAGEN										
PASSAT (cont.)										
D11088213	M	C	BRR370910	Sol						
D11088213	M	C								
D11088213	M	C								
D11088213	M	C								
POINTER										
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	⁽¹⁾ cilindro original Bosch	
									⁽²⁾ clip de 37 mm	
			BRD370220	Tam					⁽³⁾ clip de 43 mm	
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	⁽¹⁾ cilindro original Bosch	
			BRD370220	2 Tam					⁽²⁾ incluye baleros cónicos	
D69375680	M								⁽¹⁾ cilindro Bosch	
S66214500			BRD370210	Tam	WBC50230	17.4	11/16"	D/I	⁽¹⁾ cilindro original Bosch	
			BRD370220	2 Tam					⁽²⁾ incluye baleros cónicos	
POLO										
S66214500			BRD370110	Tam	WBC50285	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ con ABS	
					WBC50163	2	17.4	11/16"	D/I	⁽²⁾ cilindro original FTE
D34073350	M	C	BRR370510	Sol						
D34073350	M	C	BRR370510	Sol						
S81015420			BRD371110	Tam					⁽¹⁾ con frenos Atte	
									⁽²⁾ con sistema Lucas TRW	
D34073350	M	C	BRR370510	Sol						
ROUTAN										
D13268438	M	C	BRR112910	Sol						
D15968811	M	C	BRR112910	Sol						
SAVEIRO										
S99916700			BRD370910	Tam	WBC50311	19.1	3/4"	D/I	⁽¹⁾ sin ABS	
					WBC50308	20.6	13/16"	D/I	⁽²⁾ con ABS	
D34073350	M	C	BRR375810	Sol					⁽¹⁾ sin ABS	
									⁽²⁾ con ABS	
D34073350	M	C	BRR375810	Sol						
SEDÁN										
					WBC50212	19.1	3/4"	D/I		
S3150882A			BRD370410	Tam	WBC50213	17.4	11/16"	D/I	⁽¹⁾ cilindro de rueda delantero	
S3150882A			BRD370410	Tam	WBC50213	17.4	11/16"	D/I	⁽¹⁾ cilindro de rueda delantero	
S3150882A			BRD370410	Tam	WBC50213	17.4	11/16"	D/I		
SHARAN										
D8777755B	1	M							⁽¹⁾ con un sensor	
D87777550	2	M							⁽²⁾ con dos sensores 2	



						EJE DELANTERO															
				PASTILLA						ROTOR				TIPO		CILINDRO MAESTRO				MEDIDA mm - in	
VOLKSWAGEN																					
SPORT VAN																					
		07-10		D76876350		M		C		BFR377010		Vent		BMC10609		20.6		13/16"			
TAOS																					
		21->		CMD17608989				C		BFR377310		Vent									
T-CROSS																					
		20->		CMD19689193				C		BFR377510		Vent									
TERAMONT																					
		2019		CMD20749305				C													
		21->		CMD20749305				C													
TIGUAN																					
		09-17		D13758486		M		C		BFR371910		Vent									
		1.4T		18->				C		BFR377310		Vent									
		2.0T								BFR376010		Vent									
TOUAREG																					
		V6		04-05										BMC10349		27.0		1 1/16"			
				06-17																	
TDI		V6		07-18																	
TRANSPORTER																					
		10-20		D11748287		M		C		BFR371210		Vent		BMC10626		27.0		1 1/16"			
UP																					
		16-18		D16418868		M		C		BFR374510		Vent									
VAN																					
		03-09		D22771770		M				BFR370510		Vent		BMC10161		22.2		7/8"			
				D11738284		M		C		BFR370410		Vent		BMC10107		20.6		13/16"			
VENTO																					
		14-22		D17769006		M		C		BFR377010		Vent		BMC10571 ¹		22.2		7/8"			
														BMC10615 ²		22.2		7/8"			
VIRTUS																					
		20-22		D76876350		M		C		BFR377610		Vent									
		23->		D76876350		M		C		BFR377610		Vent									
VOLVO																					
C30																					
		08-13		D10447947		M		C		BFR410410		Vent									
C70																					
Cabrio		07-09								BFR410710		Vent									
				D10447947		M		C		BFR410410		Vent									
		10-13		D10447947		M		C		BFR410410		Vent									
S40																					
		05-11		D10447947		M		C		BFR410410		Vent									
T5		2.5T		04-12						BFR410710		Vent									

EJE TRASERO									
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in		I / D
VOLKSWAGEN									
SPORT VAN									
S66214500			BRD370110	Tam	WBC50285		19.1 3/4"	D/I	
TAOS									
CMD17618990		C	BRR375710	Sol					
T-CROSS									
S00015210									
TERAMONT									
CMD17618990		C							
TIGUAN									
D11088213	M	C	BRR370910	Sol					
CMD17618990		C	BRR375410	Sol					
TOUAREG									
			BRR373210	Vent					
			BRR373210	Vent					
			BRR373210	Vent					
TRANSPORTER									
D10187921	M	C	BRR370410	Vent					
UP									
S10971743			BRD370610	Tam	WBC50365		17.4 11/16"	D/I	
VAN									
S99916700			BRD370910	Tam	WBC50163		17.4 11/16"	D/I	(1) incluye baleros cónicos
S66214500			BRD370210	Tam					
			BRD370220 1	Tam					
VENTO									
S81015420			BRD371110	Tam	WBC50347		19.1 3/4"	D/I	(1) con boca de 42.0 mm (2) con boca de 54.0 mm
VIRTUS									
S00015210									
S00015210									
VOLVO									
C30									
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					
C70									
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					
S40									
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					
D10957957	M	C	BRR410410	Sol					



				EJE DELANTERO 							MEDIDA mm - in	
VOLVO												
V40												
		14-19	D10447947	M	C							
Cross Counrry		14-18	D10447947	M	C							
V50												
		2005	D10447947	M	C	BFR410710	Vent					
		2006	D10447947	M	C	BFR410710	Vent					
		2007	D10447947	M	C	BFR410710	Vent					
DINA												
1000												
		75-76						BMC10130	28.5	1 1/8"		
		80-81						BMC10130	28.5	1 1/8"		
		81-83						BMC10454	28.6	& 40.0		
3000												
		75-80										
		80-83						BMC10454	28.6	& 40.0		
3200												
		80-83						BMC10454	28.6	& 40.0		
FREIGHTLINER												
100												
		03-07	D78676540	M								
106												
		03-07	D78676540	M								
SERIE 300												
514			D78676540	M								
3000												
		07-18	D12658382	1	M							
FOTON												
2000												
		10-17	D17008924	M								
HINO												
SERIE 300 EURO IV												
414	4,300	09-11	D15508759	M								
514	4,500	12-16	D15508759	M								
614	5,500	10-11	D15508759	M								
616	5,500	12-20	D15508759	M								
716	6,500	09-10	D82576970	M								
		11-20	D82576970	M								
816	7,250	09-10	D82576970	M								
		11-20	D82576970	M								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
VOLVO								
V40								
D10957957	M	C						
D10957957	M	C						
V50								
			BRR410410	Sol				
D10957957	M	C	BRR410410	Sol				
D10957957	M	C	BRR410410	Sol				
DINA								
1000								
3000								
					WBC50126	23.8	15/16"	Izq
					WBC50127	23.8	15/16"	Der
3200								
FREIGHTLINER								
100								
D78676540	M							
106								
D78676540	M							
SERIE 300								
D78676540	M							
3000								
D12658382	M							(1) Juegos de 8 piezas
FOTON								
2000								
HINO								
SERIE 300 EURO IV								
D82676980	M							
D82676980	M							



			EJE DELANTERO											
								TIPO		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		
HINO														
SERIE 300 EURO V														
514	4,500	19->	D15508759	M										
616	5,500	19->	D15508759	M										
716	6,500	19->	D82576970	M										
816	7,500	19->	D82576970	M										
INTERNATIONAL														
CF-500 / CF-600														
		06-14	D77776440	M		BFR220410	Vent							
ISUZU														
ELF 100														
		15-20						WBC50395	1	28.5	1 1/8"			
								WBC50396	2	28.5	1 1/8"			
								WBC50397	3	28.5	1 1/8"			
								WBC50398	4	28.5	1 1/8"			
ELF 200														
4.1 TONELADAS		09-23	D17008924	M		BFR590310	Vent							
ELF 300														
5.2 TONELADAS		07-23	D82676980 D82576970	M M		BFR590110	Vent							
ELF 400														
6.6 TONELADAS		07-23	D82576970	M		BFR590110	Vent							
ELF 450														
5.2 TONELADAS		07-08	D82776990	M		BFR590110 BFR590210	Vent Vent							
ELF 500														
7.257 TONELADAS		09-17	D82776990	M		BFR590210	Vent							
		18-23				BFR590210	Vent							
ELF 600														
8.865 TONELADAS		09-17	D82776990	M		BFR590210	Vent							

EJE TRASERO										i
PASTILLA / ZAPATA			ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D		
HINO										
SERIE 300 EURO V										
INTERNATIONAL										
CF-500 / CF-600										
D77776440	M									
ISUZU										
ELF 100										
				WBC50399	5	22.2	7/8"		(1) Del, der. superior (2) Del, der. inferior	
				WBC50400	6	22.2	7/8"		(3) Del, izq. Superior (4) Del, izq. Inferior	
				WBC50401	7	22.2	7/8"		(5) Tras, der. Frontal (6) Tras, der. Post.	
								(7) Tras, Izq. dos		
ELF 200										
BB1714000				WBC50375	1	25.4	1"		(1) D / del	
				WBC50376	2	25.4	1"		(2) D / tras	
				WBC50377	3	25.4	1"		(3) I / del-tras	
ELF 300										
S72614170				WBC50340	1	25.4	1"	Izq	(1) I / Del - Tras	
BB1417000				WBC50341	2	25.4	1"	Der	(2) D / Tras	
				WBC50342	3	25.4	1"	Der	(3) D / del	
ELF 400										
S69914820				WBC50314	1	30.1	1 3/16"	Izq	(1) I / Tras	
BB1482000				WBC50336	2	30.1	1 3/16"	Izq	(2) I / Del	
				WBC50313	3	30.1	1 3/16"	Der	(3) D / Tras	
				WBC50337	4	30.1	1 3/16"	Der	(4) D / Del	
ELF 450										
S79215340										
BB1534000										
ELF 500										
BB4733000				WBC50378	1	33.3	1 5/16"		(1) I del	
				WBC50379	2	33.3	1 5/16"		(2) I tras	
				WBC50380	3	33.3	1 5/16"		(3) D del	
				WBC50381	4	33.3	1 5/16"		(4) D tras	
S79215340										
BB1534000										
ELF 600										
BB4733000				WBC50378	1	33.3	1 5/16"		(1) I del	
				WBC50379	2	33.3	1 5/16"		(2) I tras	
				WBC50380	3	33.3	1 5/16"		(3) D del	
				WBC50381	4	33.3	1 5/16"		(4) D tras	



		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO									
			 PASTILLA			 ROTOR		TIPO	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in	
ISUZU												
ELF 600 (cont.)												
		18-23				BFR590210	Vent					
ELF 600 BUS												
8.0 TONELADAS		10-23	D82776990	M		BFR590210	Vent					
FORDWARD 800												
		10-23										
NISSAN COMERCIALES												
CABSTAR												
Corta		08-14	D15818793	M								
Larga		08-18	D16228834	M				BMC10552	27.0	11/16"		
RENAULT CV												
MASCOT												
		07-09	D16228834	M								
STERLING												
360												
		04-14	D12658382	M								

EJE TRASERO								i
PASTILLA / ZAPATA	SM	CM	ROTOR / TAMBOR	TIPO	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in	I / D
ISUZU								
ELF 600 (cont.)								
S79215340			5878316930					
BB1534000								
ELF 600 BUS								
BB4733000								
FORDWARD 800								
1471268010								
NISSAN COMERCIALES								
CABSTAR								
D14878687	M							
RENAULT CV								
MASCOT								
D14878687	M							
STERLING								
360								



Conoce la gama de productos INA®

Motor

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN



KITS DE BANDA DISTRIBUCIÓN CON / SIN BOMBA DE AGUA

- » Son la solución perfecta al momento de reemplazar los componentes del sistema de distribución, ya que cuentan con todos los componentes necesarios, así como los accesorios para su instalación correcta



POLEAS Y TENSORES DE DISTRIBUCIÓN

- » Ya sean poleas o tensores, estos se encargan de que la banda mantenga la sincronía entre el (los) árbol(es) de levas y el cigüeñal, para así garantizar el funcionamiento correcto del motor



KITS DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN

- » Los kits de cadena de distribución incluyen todos los componentes necesarios para realizar el reemplazo completo del sistema de distribución por cadena; estos incluyen un lubricante que reduce la fricción durante el primer arranque alargando la vida útil de los componentes



CADENAS, TENSORES, GUÍAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR CADENA

- » Cada uno de los componentes ha sido desarrollado con la tecnología más alta para ofrecer productos de la más alta calidad y precisión; cada uno de los componentes trabaja de manera armónica para garantizar el funcionamiento perfecto

SISTEMA DE ACCESORIOS



FEAD KITS

- » Los FEAD kits son la solución ideal al momento de realizar la reparación del sistema de accesorios, ya que estos incluyen todos los componentes necesarios para reemplazar todo el sistema, ya sean banda de accesorios, poleas, tensores o tornillería, todos están incluidos en el mismo empaque



FEAD BELTS (Banda de accesorios)

- » Ajuste perfecto para cada aplicación y mayor resistencia para soportar cargas y cambios de velocidad sin perder la transferencia de potencia en el motor



POLEAS Y TENSORES DE ACCESORIOS

- » Las poleas y tensores ofrecen el funcionamiento correcto para el sistema de accesorios, ya que han sido diseñados y fabricados bajo las especificaciones de EO



OAPs

(Poleas de giro libre por sus siglas en inglés)

- » Tecnología desarrollada por Schaeffler, para mejorar la transmisión de potencia en el sistema de accesorios, ya que debido a su construcción solamente gira en un sentido evitando pérdidas por cambios de velocidad

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



BOMBAS DE AGUA

- » La mejor solución para el reemplazo de bomba de agua, todos los accesorios incluidos para facilitar la instalación del producto.

Las bombas de agua de INA cumplen la funciones de mantener el motor óptimamente refrigerado



TMMs (módulos de gestión térmica por sus siglas en inglés)

- » La mejor tecnología en el control de temperatura bajo demanda; el TMM incluye todos los componentes necesarios como pueden ser los tornillos y banda impulsora. Los TMMs son una tecnología innovadora desarrollada por Schaeffler

TREN VALVULAR



BUZOS Y BALANCINES

- » Componentes de alta precisión que ofrecen el ajuste perfecto entre el árbol de levas y las válvulas de admisión y/o escape del motor; son la solución perfecta cuando es necesario reemplazar algún componente del tren valvular, ya que éstos son fabricados respetando los diseños y especificaciones de EO

















VARIADOR DE TIEMPO DEL ÁRBOL DE LEVAS (VCTs por sus siglas en inglés)

- » Los VCTs son los responsables de modificar el tiempo de apertura / cierre de las válvulas de admisión y/o escape del motor; los VCTs ayudan a mejorar la eficiencia y potencia del motor dependiendo de las condiciones de manejo



VÁLVULAS DE CONTROL DE ACEITE

- » La válvula de control es un elemento esencial para el correcto funcionamiento de los variadores de los árboles ya que estos proporcionan la presión de aceite adecuada para el funcionamiento de los VCTs modificando la apertura y cierre de las válvulas de admisión y/o escape del motor

D02107550  Int./Ext. X 4	D04570210  Int./Ext. X 4	D0507013A  Int. X 2 Ext. X 2
D0520728A  Int. X 2 Ext. X 2	D08670190  Int. X 2 Ext. X 2	D09670310  Int./Ext. X 4
D12070540  Int./Ext. X 2	D14970810  Int. X 2 Ext. X 2	D1547070A  Int. X 1 Ext. X 2
D21571360  Int. X 2 Ext. X 2	D2207134A  Int. X 2 Ext. X 2	D22471410  Int./Ext. X 4
D22771430  Int./Ext. X 4	D22771770  Int./Ext. X 4	D23371550  Int./Ext. X 4

D2497125A	D2577106A	D26571700
D2697179A	D28071830	D28072090
D33372280	D34072340	D34073350
D34972410	D35072420	D36373470
D36872590	D36972590	D37072600

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D38078150	D39672860	D40472930
D43073180	D43672980	D45973390
D4597339A	D46573450	D46575730
D46672190	D47373530	D4777507A
D48573420	D50373820	D50673850

D51073890	D5217403A	D5227404A
D53074120	D53674180	D53774180
D54074210	D5557434A	D55674350
D55874370	D56474430	D57674560
D5917470A	D60174790	D60674870

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías















D6257502A	D62775040	D63275030
D6417438B	D6427518A	D64975290
D6507530A	D65275320	D65373180
D65575350	D6587438A	D66375140
D66475430	D6667502A	D6677545A

D66875460	D67375540	D67975580
D68073480	D68374270	D68875630
D69175660	D69375680	D69475690
D6947569A	D69975740	D70275760
D70475780	D71075830	D71175840

D72374120	D72575920	D72675930
D72775940	D72975960	D73075970
D74876170	D75676250	D75776260
D75876270	D76076280	D76376310
D76876350	D7687635A	D76877090












D77276390	D77376400	D77776440
D78178470	D78476520	D78576530
D78676540	D78776560	D78976590
D79076600	D79176610	D79276620
D79376630	D79576650	D80276730

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D80376740  160.3 58.0 17.8 Int./Ext. X 4	D80476750  183.4 60.5 15.5 Int. X 2 Ext. X 2	D80876810  94.8 51.0 16.5 Int./Ext. X 2
D80876850  94.8 51.0 15.4 Int./Ext. X 2	D81585300  137.2 53.8 15.8 Int. X 1 Ext. X 2	D81676900  178.0 60.7 19.0 Int. X 2 Ext. X 2
D82476250  193.1 64.0 17.8 Int./Ext. X 4	D82576970  206.2 74.9 19.9 Int./Ext. X 4	D82676980  206.2 76.7 19.9 Int./Ext. X 4
D82776990  210.3 80.0 19.8 Int./Ext. X 4	D82877010  99.4 44.2 15.6 Int./Ext. X 4	D82977020  135.4 52.3 15.8 Int. X 1 Ext. X 2
D83077030  164.1 56.9 17.0 Int. X 1 Ext. X 2	D83177040  112.3 46.8 16.5 Int. X 1 Ext. X 2	D83377060  153.7 54.1 16.5 Int./Ext. X 4

D83477070	D84077150	D84177160
D84377190	D85277290	D8527729A
D85377300	D85575660	D85677320
D85777330	D85877340	D86277380
D86577400	D86677410	D86683380

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D86777420 	D86877430 	D86977440 
D87777550 	D8777755B 	D87975840 
D88077570 	D88177580 	D8817758A 
D88277590 	D88377600 	D88877660 
D89777740 	D89877750 	D90077770 













D90477820 114.3 56.4 Int./Ext. X 4 15.4	D90577840 105.4 37.2 Int. X 1 14.2 Int. X 1 Ext. X 2	D90678960 143.3 61.7 Int./Ext. X 4 16.2
D90877870 131.5 58.9 Int./Ext. X 4 17.2	D90977880 216.2 57.0 Int./Ext. X 4 18.9	D91077890 149.0 60.5 Int./Ext. X 4 18.5
D91177900 115.9 51.9 Int./Ext. X 4 16.8	D91379740 154.2 52.0 Int. X 1 16.1 Int. X 1 Ext. X 2	D91477950 141.7 56.6 Int. X 1 16.8 Int. X 1 Ext. X 2
D91877990 155.3 68.5 Int. X 2 20.2 Ext. X 2	D92378240 122.7 60.3 Int./Ext. X 4 16.8	D92878290 125.9 61.9 Int./Ext. X 4 18.8
D9287829A 125.9 61.9 Int./Ext. X 4 18.8 X 2	D93478370 210.2 55.8 Int. X 2 21.0 64.4 Ext. X 1 Ext. X 1	D93578380 139.4 70.6 Int. X 2 19.9 141.5 72.5 Ext. X 1 Ext. X 1

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D93978410	D94078420	D94378440
D94578460	D94675920	D94978480
D9497848A	D95078490	D9507849A
D95178500	D9517850A	D95278510
D95378520	D95678550	D95978570

D96478630	D96578640	D96678680
D96778690	D96978700	D97278730
D97478750	D97478810	D97678770
D98178630	D99578950	D99778980
D99878990	D10037904	D10117915

D10127916	D10157918	D10187921
D10217926	D10227927	D10287932
D10337937	D10357779	D10367939
D10377940	D10397943	D10417945
D10427427	D10447947	D10457948

D10467949  Int./Ext. X 4	D10477950  Int. X 2 Ext. X 2	D10517955  Int. X 1 Ext. X 2
D10537958  Int./Ext. X 4	D10557961  Int. X 2 Ext. X 2	D10567962  Int./Ext. X 4
D10577963  Int./Ext. X 4	D10587965  Int./Ext. X 4	D10588236  Int./Ext. X 4
D10667972  Int./Ext. X 4	D10677973  Int./Ext. X 4	D10687973  Int./Ext. X 4
D10697974  Int./Ext. X 4	D10707975  Int./Ext. X 4	D10717976  Int./Ext. X 4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D10757980	D10777982	D10807985
D10817986	D10827987	D10837915
D10847991	D10867418	D10877945
D10887993	D10897994	D10927997
D10937999	D10948200	D10957957

D10967752 188.5 54.6 19.8 Int./Ext. X 4	D11008206 110.7 38.4 15.9 Int./Ext. X 3	D11018204 110.5 40.6 16.0 Ext. X 3
D11028208 157.7 58.7 18.0 Int. X 1 Ext. X 2	D11038209 113.0 50.0 15.2 Int. X 1 Ext. X 2	D11078212 155.2 66.3 20.3 Int. X 1 Ext. X 2
D11078212N 155.2 66.3 20.3 Int. X 2 Ext. X 2	D11088213 105.1 56.0 17.0 Int./Ext. X 4	D11098214 140.5 51.5 14.0 Int. X 1 Ext. X 1
D11198225 134.6 73.6 16.9 Int. X 1 Ext. X 2	D11208226 145.0 55.4 15.3 Int. X 1 Ext. X 2	D11378247 129.6 72.5 18.0 Int. X 1 Ext. X 2
D11408251 150.2 46.3 18.0 Int. X 2 Ext. X 2	D11418252 155.0 71.5 19.5 Int. X 2 Ext. X 1	D11428253 104.5 47.0 16.2 Int. X 1 Ext. X 2














© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D11438254	D11458255	D11468256
D11478257	D11488258	D11498259
D11568266	D11578267	D11588268
D11608270	D11618272	D11648277
D11698282	D11698410	D11717286

D11738284	D11748287	D11758289
D11768290	D11848301	D11848538
D11878305	D11888307	D11898308
D11908309	D11918310	D11928277
D11938311	D11948312	D11958315

D11968316	D12008320	D12048324
D12108330	D12118331	D12128332
D12148334	D12158335	D12168336
D12228331	D12508368	D12528370
D12588377	D12598378	D12648381

D12658382 139.2 59.2 19.4 73.0 Int. X 1 Int. X 1 Int. /Ext. X 6	D12688383 169.2 73.0 20.1 Int./Ext. X 4	D12688383S 169.2 73.0 20.1 Int./Ext. X 4 X 2
D12688383A 169.2 73.0 20.1 Int./Ext. X 4 X 2	D12698385 133.1 48.5 16.9 Int./Ext. X 4	D12738389 146.6 64.0 16.5 Int. X 2 Ext. X 2
D12748390 116.6 45.5 16.0 Int. X 1 Int. X 1 Ext. X 2	D12758391 110.7 45.7 15.0 Int. X 1 Int. X 1 Ext. X 2	D12788394 234.2 64.3 19.0 63.2 Int. X 2 Ext. X 2
D12798395 166.1 64.4 21.0 54.9 Int. X 2 Ext. X 2	D12808396 169.9 58.7 16.9 Int. X 2 Ext. X 2	D12818397 113.3 49.3 15.4 Int./Ext. X 4
D12868403 169.9 63.0 17.9 Int. X 1 Int. X 1 Ext. X 2	D12938331 157.7 57.4 17.6 Int./Ext. X 4	D13038419 143.8 83.3 17.9 Int. X 1 Int. X 1 Ext. X 2

D13048420 	D13088423 	D13098424 
D13157939 	D13168430 	D13168430S 
D13168430A 	D13178431 	D13178431S 
D13178431A 	D13188432 	D13188432S 
D13188432A 	D13218433 	D13228434 

D13248436	D13258437	D13268438
D13278439	D13278481	D13288440
D13298441	D13338782	D13348652
D13368447	D13388449	D13398450
D13458456	D13548463	D13618470












© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D13628471	D13638472	D13748449
D13758486	D13778488	D13788396
D13868494	D13918500	D13927915
D13948502	D13978505	D13998507
D14008508	D14118523	D14148528

D14158405	D14218536	D14238463
D14308547	D14348552	D14378555
D14478615	D14518447	D14548653
D14548738	D14558655	D14568656
D14608660	D14618661	D14678667

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D14688668 Int. X 1 Ext. X 2	D14718671 Int./Ext. X 4	D14808679 Int./Ext. X 4
D14828658 Int./Ext. X 4	D14878687 Int. X 2 Ext. X 2	D14958695 Int./Ext. X 4
D14978697 Int. X 1 Int. X 1 Ext. X 2	D14988698 Int. X 2 Ext. X 2	D14998254 Int. X 2 Ext. X 2
D15008699 Int./Ext. X 4	D15018700 Int. X 2 Ext. X 2	D15028701 Int./Ext. X 4 X 2
D15028701N Int./Ext. X 4	D15067656 Int./Ext. X 4	D15077760 Int. X 1 Ext. X 2

D15088715  Int./Ext. X 4	D15098403  Int. X 1 Ext. X 2	D15198728  Int./Ext. X 4
D15208729  Int./Ext. X 4	D15217994  Int./Ext. X 2	D15228730  Int. X 1 Ext. X 2
D15238731  Int. / Ext. X 4	D15288736  Int./Ext. X 4 X 2	D15288736N  Int./Ext. X 4
D15328741  Int. X 1 Ext. X 1	D15388747  Int. X 2 Ext. X 2	D15408748  Int. / Ext. X 3 Int. X 1
D15418872  Int./Ext. X 4	D15448428  Int. X 1 Ext. X 2	D15508759  Int. / Ext. X 4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D15538763	D15548764	D15558767
D15568768	D15658774	D15668775
D15678776	D15688777	D15698778
D15708779	D15718780	D15728781
D15788791	D15818793	D15828794

D15848208	D15858397	D15898800
D15908801	D15928804	D15938806
D15948428	D15958810	D15968811
D16018815	D16028816	D16118824
D16128825	D16148827	D16228834

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D16238836 141.7 61.2 15.8 Int. X 1 Ext. X 2	D16248837 104.6 43.4 14.4 Int. X 2 Ext. X 2	D16278844 155.2 59.7 17.2 Int. X 2 Ext. X 2
D16298856 193.3 65.5 20.0 Int. X 2 Ext. X 2	D16338849 175.3 70.4 18.8 Int. X 1 Ext. X 3	D16388865 132.1 46.0 16.2 Int./Ext. X 4
D16408867 141.7 61.2 17.8 Int./Ext. X 4	D16418868 146.0 54.0 17.0 Int. X 2 Ext. X 2	D16458873 181.4 65.5 17.9 Int. X 2 Ext. X 2
D16478875 141.0 48.3 15.5 Int. X 2 Ext. X 2	D16498877 165.4 60.0 15.8 Int./Ext. X 2	D16508878 141.7 55.6 15.9 Int./Ext. X 2
D16538882 155.2 66.6 19.3 Int. X 2 Ext. X 2	D16548883 148.6 61.0 15.8 Int. X 1 Ext. X 2	D16638891 131.8 77.5 15.8 Int./Ext. X 2

D16768905	D16778906	D16788907
D16798908	D16808909	D16918918
D16938430S	D16978840	D16998383S
D17008924	D17028926	D17118936
D17178942	D17218945	D17238396

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D17248397	D17288952	D17298953
D17308954	D17318956	D17348958
D17358960	D17368906	D17378449
D17458971	D17548970	D17598987
D17608989	D17618990	D17668997

D17678998	D17708528	D17718896
D17749004	D17759005	D17769006
D17799008	D17869013	D17879014
D18029034	D18069041	D18099044
D18119046	D18128428	D18159049

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D18169051 116.8 48.3 14.8 Int. X 1 Ext. X 2	D18189053 193.3 65.0 18.5 17.8 Int. X 2 Ext. X 2	D18209056 106.2 45.7 15.2 Int. / Ext. X 4
D18309061 140.2 42.2 17.2 Int. X 2 Ext. X 2	D18338893 123.2 53.3 15.0 48.5 Int. X 2 Ext. X 2	D18409068 141.5 58.9 19.9 Int. X 2 Ext. X 2
D18419069 116.6 45.5 16.0 Int. X 2 Ext. X 2	D18429070 169.2 69.6 19.8 Int. X 2 Ext. X 2	D18438932 167.1 62.0 17.5 Int. / Ext. X 4
D18469073 112.3 42.7 14.4 Int. / Ext. X 2 Int. / Ext. X 2	D18479075 140.7 61.0 16.8 Int. X 1 Ext. X 2	D18488428 99.6 41.7 14.8 Int. X 1 Ext. X 2
D18529081 125.7 51.6 15.4 Int. X 2 Ext. X 2	D18558614 138.2 62.0 16.8 Int. X 1 Ext. X 2	D18569036 93.0 41.4 14.9 Int. X 1 Ext. X 2

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

















D18649093	D18749103	D18789106
D18799107	D18969124	D18989126
D19019128	D19069135	D19109139
D19119141	D19129143	D19139144
D19269151	D19299072	D19349157

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D19399164 Int. X 2 Ext. X 2	D19409165 Int. X 1 Ext. X 2	D19429167 Int. X 1 Ext. X 2
D19509175 Int. / Ext. X 4	D19539180 Int. X 1 Ext. X 2	D19689193 Int. X 1 Ext. X 2
D19709195 Int. X 2 Ext. X 2	D19749201 Int. X 2 Ext. X 2	D20059304 Int. X 1 Ext. X 2
D20079237 Int. X 1 Ext. X 2	D20189249 Int. / Ext. X 4	D20199144 Int. X 1 Ext. X 2
D20249254 Int. X 1 Ext. X 2	D20368840 Int. X 1 Ext. X 2	D20379268 Int. X 1 Ext. X 2

D20389269	D20429271	D20589236
D20659297	D20669298	D20769311
D20899324	D20969331	D21159349
D21699414	D21739418	D21749419
D21769421	D21799424	D21969437

D21979438  Int. / Ext. X 4	D22189458  Int. X 1 Ext. X 2	D22199459  Int. X 1 Ext. X 2
D22239462  Int. / Ext. X 4	D22259464  Int. / Ext. X 4	D22369475  Int. / Ext. X 4
D22479483  Int. / Ext. X 4	D22489484  Int. / Ext. X 4	D22499485  Int. X 2 Ext. X 2
D22689508  Int. / Ext. X 4	D22729512  Int. / Ext. 4 Piezas iguales	D23009536  Int. X 1 Ext. X 2
D23069541  Int. X 1 Ext. X 2	D23109545  Int. / Ext. X 2	D23859611  Int. X 1 Ext. X 2

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

D00010030	D00012160	D00012200
D00013050	D0001305A	D00013100
D00013470	D00013490	D00013800
D00014050		



24/7














Embragues de Tractor LuK: ¡El número uno en el campo!









Los embragues LuK hacen más que garantizar la operabilidad del tractor. Muchas veces, también tienen que hacer funcionar máquinas secundarias a través de la toma de fuerza.













Todos los fabricantes líderes de tractores confían en la durabilidad, rentabilidad y las excelentes cualidades de amortiguación de los sistemas de embrague de tractor LuK. Nuestra amplia gama de productos proporciona el embrague adecuado para cada propósito.










No es casualidad que LuK sea el líder mundial en embragues agrícolas.










SCHAEFFLER






























































































SCHAEFFLER



Calidad Schaeffler en LuK, INA, y FAG

Los componentes de LuK, INA y FAG brindan una de las gamas de producto para vehículos comerciales más completas. Las soluciones integrales de reparación le ahorran costos y tiempo.

¡Confíe en nosotros, LuK, INA y FAG le ofrecen más!



Lada 800 8000 585

Lu - Vi 9:00 - 18:00

www.repxpert.mx

BFR110110				BFR110410				BFR110610				BFR110910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281,0	28,0	25,3	Ventilado	282,0	23,0	21,4	Ventilado	300,0	30,0	28,4	Ventilado	260,0	24,0	22,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,0	73,5	14,0	5	32,5	61,0	14,0	5	52,3	96,4	12,5	6	38,0	61,0	13,7	5

BFR111010				BFR111110				BFR111210				BFR111410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256,0	22,0	20,0	Ventilado	328,3	30,0	28,5	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	294,0	26,0	24,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46,7,0	62,0	12,5	4	53,0	72,0	16,4	5	38,8	61,04	14,2	5	45,7	69,0	14,0	5


BFR111510				BFR111610				BFR111710				BFR111910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	257,0	20,2	18,4	Ventilado	260,0	23,0	21,4	Ventilado	302,0	28,0	26,4	Ventilado	276,0	26,4	24,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,28	61,0	14,0	5	32,2	61,0	13,7	5	55,0	72,0	16,6	5	45,5	69,0	13,0	5

BFR112310				BFR112510				BFR112610				BFR112710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	299,0	31,6	30,0	Ventilado	287,0	24,0	22,6	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	280,0	24,2	22,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
126,0		1/2"X20	5	110,0		1/2"X20	6	38,0	73,5	13,9	5	81,3	71,8	15,6	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR112810				BFR112910				BFR113010				BFR113210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	299,0	31,8	30,0	Ventilado	327,0	35,5	33,5	Ventilado	295,0	32,5	30,8	Ventilado	344,8	28,2	26,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
127,0		1/2"X20	5	102,0	122,2	17,0	8	113,5		1/2"X20	5	55,0	72,6	17,0	5

BFR113310				BFR113410				BFR113510				BFR113610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	287,0	24,1	22,6	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	320,0	28,2	26,5	Ventilado	360,0	32,0	30,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
64,3	73,5	13,8	6	38,0	73,5	13,8	5	54,6	72,4	16,8	5	58,0	72,6	16,5	5


BFR113710				BFR113810				BFR114010				BFR114210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	230,0	11,0	9,4	Ventilado	280,0	23,3	21,4	Ventilado	305,4	25,9	24,5	Ventilado	257,0	22,0	20,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43,7	67,4	12,2	4	39,0	61,0	14,0	5	64,0	71,8	15,3	5	38,0	61,0	14,0	5


BFR114310				BFR114410				BFR114510				BFR114610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	297,0	26,0	24,4	Ventilado	281,0	28,0	25,3	Ventilado	280,0	28,0	26,4	Ventilado	256,0	22,0	20,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54,0	73,6	14,4	5	38,0	73,5	14,0	5	39,6	61,0	13,8	5	44,0	62,2	12,5	4



BFR114710				BFR114810				BFR114910				BFR115010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	303.5	30.0	28.4	Ventilado	302.0	28.0	26.4	Ventilado	288.0	28.2	26.0	Ventilado	234.0	18.2	16.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
70.0	80.0	15.8	5	38.0	72.5	14.0	5	64.6	71.8	15.5	5	51.0	62.2	12.4	4

BFR115110				BFR115310				BFR115410				BFR115610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	253.0	20.0	18.4	Ventilado	336.2	28.0	26.4	Ventilado	305.0	28.0	26.0	Ventilado	241.0	19.0	17.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
28.0	83.9	10.5	5	68.0	78.5	17.0	5	39.7	70.0	16.6	5	52.0	62.2	12.5	4

BFR115710				BFR115810				BFR115910				BFR116010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	241.0	18.0	16.0	Ventilado	251.0	17.0	15.4	Ventilado	353.0	35.6	33.5	Ventilado	280.0	24.0	22.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.0	62.2	12.8	4	41.8	64.0	12.5	4	101.8	122.2	16.8	8	78.0	72.0	16.0	5

BFR116210				BFR116410				BFR116510				BFR116610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	274.0	26.0	24.4	Ventilado	312.0	28.0	26.0	Ventilado	330.0	28.0	26.4	Ventilado	330.0	32.0	30.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.0	87.0	10.5	5	66.0	78.5	16.5	5	39.8	70.0	15.4	5	55.0	72.0	17.0	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR116710				BFR116810				BFR117010				BFR117110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	302.0	28.0	26.4	Ventilado	360.0	39.0	37.4	Ventilado	350.0	32.0	30.5	Ventilado	330.0	28.0	26.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
64.0	72.0	16.6	5	102.0	123.0	16.7	8	54.8	72.2	17.0	5	39.0	72.5	14.5	5

BFR117310				BFR120110				BFR120210				BFR120310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	32.0	30.0	Ventilado	235.0	24.5	22.4	Ventilado	302.8	26.0	24.0	Ventilado	293.0	30.0	28.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
73.7	80.0	17.6	5	57.0	63.5	14.0	4	46.7	71.8	14.2	5	49.0	71.0	14.7	5

BFR120510				BFR120910				BFR120920				BFR121510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	305.0	26.0	24.5	Ventilado	330.0	30.0	28.5	Ventilado	330.0	30.0	28.5	Ventilado	276.0	26.0	24.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
56.3	82.0	14.0	5	92.2		M14X2	6	92.2		M14X2	6	47.0	70.87	15.5	5


BFR121610				BFR121910				BFR122010				BFR122210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296.0	28.0	26.0	Ventilado	291.0	26.0	24.7	Ventilado	260.0	24.0	22.2	Ventilado	275.5	26.02	24.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48.0	72.0	14.0	5	66.0	71.6	15.0	5	47.0	63.62	13.85	4	47.0	70.90	14.0	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR122310				BFR122510				BFR122810				BFR123110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	316.0	28.0	25.7	Ventilado	320.0	32.0	30.0	Ventilado	261.5	22.2	20.1	Ventilado	320.0	28.0	26.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
66.0	71.7	15.4	5	93.0	91.0	13.4	8	105.0		1/2"X20	5	48.5	72.0	14.0	5

BFR123310				BFR123410				BFR123710				BFR123810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276.0	22.6	20.4	Ventilado	261.0	22.2	20.6	Ventilado	261.5	22.2	20.6	Ventilado	298.0	26.0	24.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
63.5		1/2"X20	5	105.5		1/2"X20	5	105.5		1/2"X20	5	133.5		1/2"X20	5

BFR123910				BFR124010				BFR124110				BFR124210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	298.0	26.0	24.4	Ventilado	331.0	30.0	28.0	Ventilado	331.0	30.0	28.0	Ventilado	331.0	30.0	28.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
133.4		1/2"X20	5	206.0		14.1X18	8	143.0		14.1X18	8	143.0		M14X1.5	8


BFR124310				BFR124410				BFR124610				BFR124710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	350.0	34.0	32.0	Ventilado	261.0	26.4	24.5	Ventilado	287.0	26.3	24.5	Ventilado	308.0	26.3	24.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.5	90.0	16.0	6	109.4	63.5	1/2"X20	5	108.0		1/2"X20	5	104.5	86.7	M14X2	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR124810				BFR124910				BFR125010				BFR125110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	308.0	26.0	24.7	Ventilado	308.0	30.0	27.7	Ventilado	308.0	26.2	24.7	Ventilado	308.0	30.0	27.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
105.7		M12X1.75	5	47.0	92.2	15.0	5	104.3		M12X1.75	5	103.0	86.7	M12X1.75	5

BFR125410				BFR125610				BFR125710				BFR125910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	331.0	37.6	36.0	Ventilado	346.0	37.8	36.3	Ventilado	278.0	25.0	23.0	Ventilado	235.0	22.2	20.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
227.0		M14X2	8	100.0	129.0	16.0	8	45.4	63.5	14.2	4	45.4	55.0	12.9	4

BFR126010				BFR126110				BFR126210				BFR126310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	257.0	22.0	20.0	Ventilado	239.5	20.0	18.0	Sólido	240.0	12.0	10.0	Ventilado	258.0	22.0	20.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.0	55.0	12.9	4	43.0	63.5	14.0	4	43.0	63.6	13.7	4	43.3	63.5	13.6	4

BFR126410				BFR126610				BFR126710				BFR126810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	298.0	30.0	28.5	Ventilado	286.0	26.0	24.5	Ventilado	281.4	26.2	24.7	Ventilado	347.0	38.0	36.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
138.0		1/2"X20	5	66.0	72.0	15.8	5	46.3	71.0	14.0	5	214.0		M14X1.5	8

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR126910				BFR127110				BFR127410				BFR127510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	24.0	22.0	Ventilado	347.0	38.3	36.4	Ventilado	278.0	24.0	22.0	Vent	331.0	38.0	36.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.2	63.5	13.5	5	213.1		M14X1.5	8	47.80	71.90	14.00	5	143.40		M14x2	8

BFR128010				BFR128110				BFR128210				BFR128810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.5	26.2	24.5	Ventilado	308.0	33.0	30.0	Ventilado	330.5	30.0	27.0	Ventilado	298.0	25.0	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
108.4		1/2"X20	5	55.5	93.0	M10X1.5	5	49.0	90.0	16.6	6	48.5	72.0	13.0	5

BFR128910				BFR129010				BFR129510				BFR129710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	315.0	28.0	26.5	Ventilado	288.0	33.0	30.0	Ventilado	278.0	25.0	23.0	Ventilado	316.0	30.0	28.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.0	68.0	14.2	5	55.5	93.0	M10-6H	5	40.0	63.5	13.7	4	48.0	71.0	15.3	5

BFR129910				BFR130410				BFR130710				BFR131010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	304.6	30.0	28.5	Ventilado	267.0	26.5	24.5	Ventilado	260.7	26.2	24.3	Ventilado	267.0	26.3	24.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54.0	82.0	14.0	5	106.5	70.6	M12X1.5	5	51.0	70.5	13.9	5	35.0	70.6	13.0	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR131110				BFR131710				BFR131810				BFR132110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	259.0	20.3	18.7	Ventilado	278.0	26.0	24.7	Ventilado	278.0	32.0	30.7	Ventilado	301.5	32.6	30.8
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48.0	58.4	13.9	5	49.3	70.5	16.3	5	52.0	70.7	16.1	5	125.0	77.9	1/2"X20	5

BFR132410				BFR132510				BFR132610				BFR132710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296.5	26.0	23.0	Ventilado	295.0	26.2	24.2	Ventilado	295.0	32.8	30.0	Ventilado	266.7	26.3	24.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43.9	65.7	14.0	5	106.4		9/16"X18	5	114.6		M14x1.5	5	109.6		M12X1.5	5

BFR132910				BFR133010				BFR133110				BFR133310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	295.5	32.8	30.9	Ventilado	317.0	32.7	30.8	Ventilado	351.0	37.0	34.7	Ventilado	275.0	29.0	27.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
114.5	77.72z	M14x1.5	5	125.9	116.5	M14x1.5	8	74.6	127.2	16.5	5	54.8	70.6	12.7	5

BFR133410				BFR133610				BFR133710				BFR133810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	236.0	20.0	18.5	Ventilado	257.4	22.2	20.6	Sólido	290.0	10.0	8.0	Ventilado	287.0	17.0	15.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
41.0	60.0	14.5	4	36.2	87.9	M12X1.25	6	46.0	107.0	12.5	5	46.7	107.0	12.7	5



BFR133910				BFR134010				BFR134310				BFR134410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256.0	24.0	21.0	Ventilado	280.0	25.0	22.0	Ventilado	260.0	24.0	21.0	Ventilado	304.5	29.0	27.2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
41.0	60.0	14.3	4	42.0	70.0	14.0	5	41.0	60.0	14.6	4	58.0	78.5	16.0	6

BFR134510				BFR134610				BFR134810				BFR135110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	374.6	34.3	31.1	Ventilado	275.0	30.0	27.0	Sólido	236.0	12.5	9.7	Ventilado	286.0	17.0	15.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
97.2	137.1	17.0	5	52.5	71.0	14.3	5	35.5	86.0	M10X1.25	4	29.0	108.5	12.5	5

BFR135210				BFR135310				BFR135510				BFR135610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	305.0	29.0	27.5	Ventilado	325.5	29.3	27.5	Ventilado	296.0	26.2	24.5	Ventilado	280.0	27.5	25.6
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55.0	79.0	13.0	6	54.0	79.0	16.2	6	51.7	70.6	13.4	5	40.0	92.0	M12X1.25	6


BFR135710				BFR136010				BFR136110				BFR136210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	314.0	28.0	25.0	Ventilado	296.0	30.0	27.0	Ventilado	315.0	28.0	26.5	Ventilado	324.8	38.0	36.6
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.5	70.0	14.0	5	51.0	67.5	16.2	5	70.0	100.7	14.0	6	89.2	118.1	16.5	8

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR136410				BFR136510				BFR136710				BFR136910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276.0	26.0	23.0	Ventilado	255.5	24.0	22.0	Ventilado	256.0	24.0	22.0	Ventilado	297.0	32.0	30.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43.4	65.8	14.2	5	47.0	60.2	12.6	4	47.0	60.0	14.0	4	52.6	70.0	14.6	6

BFR137110				BFR137210				BFR137310				BFR137410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296.0	29.0	27.4	Ventilado	325.3	29.0	27.5	Ventilado	330.0	30.0	28.0	Ventilado	256.0	24.0	22.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51.6	70.7	12.7	5	54.5	75.5	15.7	6	55.5	78.7	16.3	6	40.0	60.0	12.6	4

BFR137510				BFR137910				BFR138210				BFR138510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276.0	26.0	23.0	Ventilado	280.0	24.0	22.0	Ventilado	298.0	29.0	27.5	Ventilado	321.3	30.0	27.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43.0	65.7	14.0	5	41.6	60.0	15.0	4	40.0	92.2	M12X1.5	6	51.0	67.5	16.2	5

BFR139010				BFR139410				BFR139610				BFR139910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	275.8	26.0	23.0	Ventilado	354.0	40.0	38.5	Ventilado	279.6	25.0	22.0	Ventilado	256.0	24.0	21.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.6	60.0	14.3	5	102.3	127.1	16.4	8	42.0	60.0	15.0	4	45.5	60.0	12.5	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BFR220110				BFR220210				BFR220410				BFR220610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	325.7	31.5	29.2	Ventilado	302.0	32.0	30.0	Ventilado	369.0	38.0	36.0	Ventilado	370.0	39.0	37.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
125.0	87.0*	15.24	5	60.0	98.0	15.0	6	97.8	129.2	16.5	8	98.5	129.0	16.0	10

BFR220710				BFR220910				BFR221110				BFR221410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	28.0	24.0	Ventilado	345.0	40.0	38.4	Ventilado	258.0	23.0	21.0	Ventilado	307.8	30.0	27.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54.4	93.0	M10X1.5	5	144.0		14.0	8	44.0	63.5	13.0	4	102.8		M14X2	5

BFR221510				BFR221610				BFR221710				BFR221810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	330.0	30.0	28.5	Ventilado	278.0	25.0	23.0	Ventilado	325.7	30.0	28.5	Ventilado	280.0	28.0	24.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54.6	90.0	15.8	6	48.5	63.5	13.6	5	47.0	68.0	14.5	5	54.5	93.0	M10X1.5	5

BFR221910				BFR230010				BFR230110				BFR231510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	28.0	26.5	Ventilado	236.0	20.0	18.0	Ventilado	300.0	27.0	25.0	Ventilado	300.0	26.0	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51.0	63.55	13.8	5	41.0	59.0	12.8	4	40.0	88.0	M12X1.25	6	45.50	60.0	14.1	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR232210				BFR320110				BFR320210				BFR320310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276.0	26.0	23.0	Ventilado	332.0	30.0	28.4	Ventilado	286.0	22.0	20.4	Ventilado	300.0	22.0	20.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.5	60.0	14.0	5	62.0	75.0	16.7	5	52.0	79.0	14.7	5	51.5	79.0	14.4	5

BFR320410				BFR320510				BFR320610				BFR320810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	325.0	25.0	23.4	Ventilado	280.0	22.0	20.4	Ventilado	294.0	22.0	20.4	Ventilado	276.0	22.0	20.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
52.2	79.0	14.5	5	44.0	64.0	16.2	4	44.0	64.0	16.2	4	44.0	64.2	15.0	4

BFR321810				BFR322510				BFR323110				BFR323710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	325.0	25.0	23.4	Ventilado	348.0	30.0	28.4	Ventilado	300.0	24.0	22.4	Ventilado	292.0	21.0	20.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
62.7	75.0	16.6	5	73.0	79.0	14.8	5	73.8	79.0	14.8	5	72.6	79.0	15.0	5

BFR340110				BFR340210				BFR340810				BFR343910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276.0	22.0	19.0	Ventilado	284.7	22.0	19.0	Ventilado	259.5	21.5	19.4	Ventilado	300.0	28.0	25.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
77.0	85.0	15.0	5	72.0	85.0	15.0	5	40.0	67.0	14.4	5	68.5	85.0	15.5	6

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR345710				BFR350210				BFR350510				BFR350610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	290.0	26.0	23.0	Ventilado	280.0	24.0	22.0	Ventilado	280.0	24.0	21.8	Ventilado	259.0	21.0	17.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
70.0	70.0	14.5	8	44.0	68.0	15.7	5	44.0	61.0	13.4	4	41.0	61.0	13.5	4

BFR360110				BFR370110				BFR370310				BFR370410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256.0	20.0	18.0	Sólido	239.5	12.0	10.0	Sólido	278.0	13.0	11.0	Ventilado	239.0	20.0	18.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38.7	65.0	13.5	4	35.1	65.0	13.7	4	86.5	66.1	16.0	5	39.0	65.0	13.8	4

BFR370510				BFR370610				BFR370710				BFR370810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256.0	20.0	18.0	Ventilado	288.0	25.3	23.0	Ventilado	280.0	22.0	19.0	Ventilado	320.0	30.0	28.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38.6	65.0	13.8	4	28.2	65.0	15.9	5	36.5	65.0	15.6	5	52.3	68.0	15.2	5

BFR370910				BFR371110				BFR371210				BFR371310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278.0	10.0	8.0	Sólido	256.5	13.0	11.0	Ventilado	308.0	29.6	25.5	Ventilado	288.0	25.0	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
56.5	80.0	15.8	4	40.0	65.0	13.4	4	56.0	76.0	16.5	5	34.0	65.0	15.0	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR371410				BFR371610				BFR371710				BFR371810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	282.0	18.0	15.0	Ventilado	256.0	22.0	20.0	Ventilado	288.0	25.0	23.0	Ventilado	280.0	22.0	19.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55.5	68.0	16.5	5	36.8	65.0	16.0	5	46.5	68.0	15.5	5	49.7	65.0	15.7	5

BFR371910				BFR372010				BFR372210				BFR372510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	312.0	25.0	22.0	Ventilado	320.0	30.0	28.0	Ventilado	288.0	25.2	22.0	Ventilado	344.5	30.0	27.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
50.0	65.0	15.0	5	46.2	68.0	15.5	5	50.0	65.0	15.5	5	50.0	65.0	15.5	5


BFR374510				BFR375910				BFR376110				BFR377010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256.0	18.0	16.0	Ventilado	313.0	26.0	24.0	Ventilado	302.0	28.0	26.0	Ventilado	256.0	22.0	20.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
34.0	65.0	14.2	4	56.0	68.2	16.5	5	57.0	76.0	16.5	5	36.8	65.0	16.0	5

BFR380110				BFR380210				BFR380310				BFR380410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	247.0	20.4	18.5	Ventilado	266.0	20.5	18.6	Ventilado	283.0	26.0	24.0	Sólido	247.5	13.0	11.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
34.2	66.0	13.0	4	27.4	66.0	13.4	4	34.5	66.0	13.0	4	34.2	66.0	13.0	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR381010				BFR390110				BFR390310				BFR390610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	266.0	22.0	20.0	Ventilado	257.0	20.0	18.0	Ventilado	257.5	22.0	20.2	Ventilado	240.0	20.0	18.2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
34.2	66.0	14.0	4	40.5	59.0	12.7	4	40.6	59.0	13.0	4	40.6	59.0	13.0	4

BFR410110				BFR410210				BFR410410				BFR410710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281.0	24.0	21.5	Ventilado	305.0	28.0	25.0	Ventilado	300.0	25.0	23.0	Ventilado	320.0	25.0	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.6	69.0	12.5	4	50.3	68.0	16.5	5	48.7	63.6	14.2	5	48.7	63.5	13.8	5

BFR420510				BFR500110				BFR500310				BFR500510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	308.0	25.0	22.0	Ventilado	252.0	18.0	16.0	Ventilado	280.0	23.0	21.4	Ventilado	305.0	25.0	23.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
42.0	70.0	14.0	5	48.5	62.0	12.6	4	44.5	69.0	12.6	5	46.5	69.0	12.6	5

BFR500710				BFR500810				BFR500910				BFR501510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320.0	29.0	26.0	Ventilado	154.6	23.0	21.4	Ventilado	154.5	22.0	19.4	Ventilado	280.0	26.0	24.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.6	69.0	12.5	5	44.3	69.0	12.5	5	44.0	62.0	12.4	4	47.2	69.0	12.6	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR501610				BFR510110				BFR510210				BFR510310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	28.0	26.4	Ventilado	260.0	23.0	21.0	Ventilado	240.5	21.0	19.0	Ventilado	259.0	23.0	21.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.4	69.0	12.5	5	34.0	92.0	M10X1.25	4	45.0	61.0	12.7	4	47.0	64.0	12.4	4

BFR510410				BFR510510				BFR510610				BFR510710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281.5	23.0	21.0	Ventilado	300.0	25.0	23.0	Ventilado	282.0	23.0	21.0	Ventilado	300.0	28.1	26.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.4	64.0	12.8	5	46.5	64.0	12.5	5	47.5	64.3	12.5	5	47.4	64.0	13.0	5

BFR510810				BFR510910				BFR511010				BFR511110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	240.0	21.0	19.0	Ventilado	261.8	21.0	19.0	Ventilado	262.0	21.0	19.0	Ventilado	296.0	28.0	26.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
39.0	61.0	13.0	4	47.0	64.2	12.8	5	44.6	64.2	12.8	4	47.5	64.0	12.6	5

BFR511210				BFR511310				BFR511410				BFR511910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296.0	28.0	26.0	Ventilado	320.0	28.0	26.0	Ventilado	330.0	28.0	26.0	Ventilado	300.0	25.0	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.5	70.2	15.5	5	47.4	70.1	14.5	5	47.3	70.0	14.5	5	47.0	64.0	12.8	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR512010				BFR512310				BFR512410				BFR512510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320.0	28.0	26.0	Ventilado	292.7	25.0	23.0	Ventilado	262.0	21.0	19.0	Ventilado	261.7	21.0	19.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.5	70.3	14.6	5	47.2	64.2	12.7	5	47.5	64.3	12.7	5	44.8	61.0	12.8	4

BFR512710				BFR520110				BFR520310				BFR520410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	261.7	21.0	19.0	Ventilado	277.0	26.0	24.0	Sólido	240.0	12.0	11.0	Ventilado	260.0	26.0	24.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.0	61.0	12.5	4	52.3	74.0	12.7	5	35.0	76.0	8.1	4	37.06	81.04	10.6	6

BFR520510				BFR520610				BFR520710				BFR520810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	278.8	30.0	28.0	Ventilado	250.0	22.0	20.0	Sólido	240.0	12.0	10.0	Ventilado	296.0	26.0	24.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46.5	100.0	M10X1.25	6	37.1	81.0	10.8	6	45.0	61.0	12.7	4	44.0	68.0	12.8	5

BFR520910				BFR521210				BFR521310				BFR521510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	280.0	22.0	20.0	Ventilado	319.6	28.0	26.0	Ventilado	280.0	22.0	20.0	Ventilado	232.5	18.0	16.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.3	68.0	12.7	5	49.2	68.0	12.8	5	50.0	68.0	12.7	4	45.2	61.0	12.7	4

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR521610				BFR521710				BFR522110				BFR522210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	246.0	18.0	16.0	Ventilado	283.0	28.0	26.0	Ventilado	296.0	24.1	22.0	Ventilado	240.0	18.0	16.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.3	61.0	12.7	4	38.3	100.0	8.7	6	49.5	68.0	12.6	5	45.5	61.0	12.7	4

BFR522310				BFR522410				BFR522510				BFR523010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	28.0	26.0	Ventilado	320.0	28.0	26.0	Ventilado	279.8	26.0	24.0	Ventilado	260.0	25.9	24.1
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38.2	100.0	M10X1.25	6	49.2	68.0	13.0	5	49.2	68.0	12.6	5	40.0	92.0	10.4	6

BFR523110				BFR523210				BFR523310				BFR523410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256.7	22.2	20.0	Ventilado	276.7	26.0	24.0	Ventilado	320.0	26.2	24.5	Ventilado	280.0	28.3	26.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.0	68.0	12.8	4	39.2	100.0	M10X1.25	6	43.0	82.0	13.7	6	49.5	68.0	12.7	5

BFR523510				BFR523610				BFR523710				BFR523910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	319.5	28.0	26.0	Ventilado	296.0	26.4	24.0	Ventilado	260.0	22.0	20.0	Ventilado	283.0	28.0	26.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.2	68.0	12.8	5	49.0	68.0	13.0	5	44.0	68.0	12.7	4	38.3	68.0	12.8	6

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR524010				BFR524110				BFR524410				BFR524710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	295.8	28.0	26.0	Ventilado	290.0	28.0	26.0	Ventilado	280.0	24.0	22.0	Ventilado	350.0	30.0	28.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38.2	68.0	12.8	6	49.2	68.0	13.0	5	44.0	68.0	13.0	4	43.0	90.0	13.5	6

BFR525110				BFR525410				BFR525510				BFR525810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	260.0	22.0	20.0	Ventilado	296.0	26.0	24.0	Ventilado	319.0	28.0	26.0	Ventilado	279.6	24.0	22.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43.9	61.0	14.0	4	44.2	68.0	13.0	5	50.0	68.0	12.5	5	44.0	68.0	12.8	5

BFR526110				BFR530110				BFR530210				BFR530310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	258.0	22.0	20.0	Ventilado	275.0	25.0	23.0	Ventilado	275.0	28.0	26.0	Ventilado	295.9	28.1	26.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.0	61.0		4	49.5	55.0	14.8	5	49.3	62.0	14.4	5	49.0	62.0	14.6	5

BFR530410				BFR530510				BFR530610				BFR530710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	319.0	28.0	26.0	Ventilado	338.0	28.2	26.0	Sólido	233.0	18.0	16.0	Ventilado	312.0	32.0	30.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
67.5	108.0	14.5	6	68.0	108.0	14.5	6	30.0	91.0	M10X1.25	4	69.8	115.0	12.5	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR530810				BFR530910				BFR531010				BFR531110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	275.0	25.0	23.0	Ventilado	235.0	18.0	16.0	Ventilado	285.0	28.0	26.0	Ventilado	296.0	28.0	25.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.2	62.0	14.6	5	43.0	55.0	14.7	4	48.5	105.0	10.5	6	49.5	62.0	14.5	5

BFR531310				BFR531510				BFR531710				BFR531810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	255.0	22.0	19.0	Ventilado	275.0	25.0	22.0	Ventilado	352.6	32.2	29.0	Ventilado	275.0	28.0	26.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46.0	55.0	14.5	4	46.5	62.0	14.5	5	83.3	112.0	16.5	5	58.7	62.0	14.5	5

BFR531910				BFR532210				BFR532310				BFR540210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	275.0	22.0	19.0	Ventilado	328.0	28.0	25.0	Ventilado	297.0	25.0	23.0	Ventilado	294.0	26.0	24.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46.5	55.0	14.6	5	49.0	62.0	14.5	5	67.5	108.0	14.5	6	45.7	69.0	12.6	5

BFR540310				BFR540410				BFR540510				BFR540610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276.1	26.0	24.4	Ventilado	290.0	26.0	24.0	Ventilado	315.0	24.0	22.4	Ventilado	290.0	26.0	24.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.5	69.0	12.6	5	46.0	94.0	12.5	6	45.5	87.0	10.5	6	46.0	69.0	13.0	5


© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BFR540810				BFR540910				BFR541010				BFR541410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	294.0	24.0	22.4	Ventilado	294.0	28.0	26.4	Ventilado	256.0	24.0	22.4	Ventilado	229.0	17.0	15.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.9	69.0	12.6	5	46.5	93.9	12.5	6	45.0	69.0	13.0	4	41.7	64.0	12.6	4

BFR560110				BFR560210				BFR560310				BFR560410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	246.0	20.0	18.0	Ventilado	280.0	22.0	20.0	Ventilado	252.0	20.0	18.0	Ventilado	294.6	25.0	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
50.0	60.0	12.7	4	47.0	62.0	12.6	5	40.0	60.0	12.5	4	49.2	62.0	12.7	5

BFR580110				BFR580210				BFR580410				BFR580510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296.0	28.0	26.0	Ventilado	320.0	28.0	26.0	Ventilado	278.0	25.0	23.0	Ventilado	300.0	24.9	23.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48.5	72.0	13.0	5	48.4	72.0	13.0	5	48.6	72.0	14.0	5	48.4	72.0	14.0	5

BFR580610				BFR580710				BFR580810				BFR590110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320.0	25.0	23.0	Ventilado	257.7	23.0	21.0	Ventilado	296.8	28.0	26.0	Ventilado	293.3.8	40.0	37.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48.5	72.0	13.8	5	44.0	55.0	12.8	4	51.3	68.0	13.3	5	57.4	110.0	12.5	12

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR110210				BRR110310				BRR110410				BRR110510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	286.0	22.0	20.2	Sólido	270.5	12.0	10.4	Ventilado	352.5	22.0	20.4	Sólido	270.0	9.0	7.2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
52.0	57.4	13.7	5	51.5	73.4	14.0	5	72.0	78.5	17.3	5	53.3	57.7	14.6	5

BRR110610				BRR110710				BRR110810				BRR110910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	270.0	9.3	7.2	Sólido	285.0	12.2	11.0	Sólido	285.0	11.2	9.5	Sólido	290.0	12.5	11.2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
53.6	57.43	14.0	5	59.5	72.0	16.7	5	59.5	71.9	15.5	5	57.0	72.0	14.0	5

BRR111010				BRR111110				BRR111210				BRR111510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278.00	9.00	7.30	Ventilado	320.0	22.0	20.5	Sólido	305.0	10.0	8.5	Sólido	320.0	10.0	8.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55.30	67.00	13.30	5	67.0	72.5	16.7	5	75.4	72.2	15.2	5	67.0	72.5	16.8	5

BRR111610				BRR111710				BRR111810				BRR111910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	270.0	12.0	10.4	Ventilado	323.5	30.0	28.5	Ventilado	352.5	30.0	28.5	Sólido	261.6	10.0	8.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
53.3	57.4	14.5	5	130.8	123.0	18.0	8	131.0	123.0	17.0	8	63.8	62.5	12.7	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BRR112010				BRR112210				BRR112310				BRR112410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	320.0	14.1	12.5	Sólido	262.0	10.0	8.4	Sólido	316.0	12.0	10.4	Sólido	302.0	10.0	8.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
66.0	71.9	16.2	5	60.2	80.0	12.7	5	76.7	72.2	16.8	5	60.0	80.0	12.8	5

BRR112810				BRR112910				BRR113010				BRR113110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	330.0	14.0	12.5	Sólido	305.0	12.0	10.4	Sólido	316.0	12.0	10.4	Ventilado	357.5	34.0	32.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
63.5	72.0	17.0	5	33.8	72.7	14.3	5	77.0	72.1	16.6	5	125.0	123.0	17.0	8

BRR113210				BRR113410				BRR113510				BRR114110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	330.0	22.0	20.5	Sólido	328.0	12.0	10.0	Sólido	262.0	10.0	8.4	Ventilado	300.0	22.0	20.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
63.5	72.0	17.0	5	36.0	72.5	14.6	5	44.0	62.5	12.5	4	80.2	79.0	17.6	5

BRR120510				BRR120710				BRR120810				BRR120910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	267.0	14.0	12.8	Ventilado	253.0	20.5	18.0	Sólido	285.0	14.0	11.0	Sólido	284.0	12.2	10.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
50.0	70.6	14.4	5	43.7	63.5	13.4	4	58.0	70.6	14.0	5	61.7	64.5	15.9	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR121010				BRR121110				BRR121210				BRR121410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	285.0	12.3	11.0	Sólido	334.2	14.0	12.0	Ventilado	395.0	38.0	36.0	Sólido	250.0	9.0	8.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
58.4	71.0	14.4	5	57.3	87.4	14.2	5	124.0	139.3	12.8	10	35.0	55.0	12.9	4

BRR121510				BRR121710				BRR121810				BRR122010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	280.0	12.0	10.0	Ventilado	326.0	30.0	28.0	Ventilado	326.0	30.0	28.0	Ventilado	343.0	22.0	19.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
34.2	63.5	13.5	5	98.0	127.0	16.5	8	98.5	127.0	16.0	8	52.2	90.0	16.0	6

BRR122210				BRR122310				BRR122510				BRR123010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	348.0	20.0	18.5	Ventilado	316.0	20.3	18.4	Sólido	301.0	12.0	11.0	Sólido	334.0	14.0	12.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
86.2	90.0	15.2	6	38.7	64.5	14.7	5	58.7	82.0	14.3	5	57.3	87.5	16.0	5

BRR123110				BRR123210				BRR123410				BRR123510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	279.5	10.0	8.0	Sólido	330.0	11.0	10.0	Ventilado	301.7	18.0	16.0	Ventilado	342.0	22.0	20.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40.0	72.0	13.0	5	38.0	68.0	14.5	5	56.5	72.0	16.0	5	56.0	90.0	16.6	6



BRR124110				BRR124310				BRR124410				BRR124710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	19.0	17.4	Ventilado	330.0	22.0	20.3	Sólido	280.0	16.0	13.0	Ventilado	390.0	39.0	37.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
35.0	70.8	14.7	5	75.5	87.6	15.2	5	16.3	107.5	10.9	10	124.0	139.5	13.0	10

BRR124810				BRR125110				BRR125410				BRR125610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	345.0	36.0	34.4	Sólido	271.0	11.0	9.0	Sólido	302.6	11.0	9.0	Sólido	280.0	11.0	9.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
90.5	127.0	16.0	8	41.0	63.5	13.8	5	51.0	63.5	15.9	5	50.7	63.5	13.7	5

BRR125810				BRR130310				BRR130610				BRR131010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	280.0	16.0	14.0	Ventilado	390.3	39.5	36.0	Sólido	278.0	11.0	9.0	Ventilado	345.0	36.2	34.7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
69.0	96.0	M10X1.5	5	87.0	152.3	14.9	10	50.5	70.5	16.5	5	111.0	139.3	16.7	10

BRR131210				BRR131410				BRR131510				BRR131610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	295.0	20.0	18.5	Sólido	264.0	9.8	8.0	Sólido	240.0	10.0	8.0	Ventilado	325.1	20.0	18.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
73.0	70.8	13.3	5	42.0	65.5	14.0	5	42.0	57.0	14.0	4	85.0	78.6	16.5	6

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR131710				BRR131810				BRR132010				BRR132510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	330.2	30.2	28.5	Ventilado	325.5	20.0	18.5	Ventilado	292.0	20.0	18.0	Ventilado	330.0	29.0	27.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
96.0	78.5	16.6	6	84.0	78.5	13.0	6	41.5	65.5	14.0	5	92.9	122.7	16.5	8

BRR132610				BRR132810				BRR133110				BRR133310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	270.0	14.0	12.0	Ventilado	325.0	30.0	28.5	Sólido	300.0	12.0	10.5	Sólido	312.0	12.0	10.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.3	65.7	14.3	5	131.5	122.8	16.4	8	35.0	70.7	14.2	6	68.0	101.0	13.8	6

BRR133410				BRR133610				BRR133710				BRR134110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	345.0	20.0	18.5	Sólido	257.0	11.0	8.0	Ventilado	303.0	20.0	18.4	Sólido	292.0	12.0	10.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
85.4	78.5	16.5	6	56.7	60.0	12.8	4	71.8	70.7	12.7	5	48.0	67.6	16.0	5

BRR134410				BRR134610				BRR134710				BRR135210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	331.0	20.0	18.4	Sólido	268.0	12.0	10.0	Ventilado	315.0	23.0	21.5	Ventilado	355.4	40.0	38.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
53.0	75.5	16.0	6	45.0	60.0	14.0	5	48.0	67.6	16.2	5	150.0	130.0	16.5	8

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BRR135410				BRR320210				BRR320310				BRR320510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	303.0	20.0	18.4	Sólido	259.0	10.0	8.4	Sólido	259.0	10.0	8.4	Sólido	323.9	12.1	10.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
71.7	67.4	16.2	5	44.0	64.2	15.0	4	44.2	64.1	16.2	4	80.0	75.0	16.6	5

BRR320610				BRR321310				BRR322210				BRR322710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	294.0	19.0	17.4	Ventilado	320.0	22.0	20.4	Ventilado	336.0	22.0	20.4	Ventilado	300.0	20.0	18.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
59.5	75.0	14.6	5	79.5	75.0	16.5	5	67.0	75.0	14.9	5	66.0	75.0	14.5	5

BRR340110				BRR340210				BRR342910				BRR343010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	272.0	16.0	14.0	Ventilado	285.0	22.0	19.0	Ventilado	303.0	28.0	25.0	Sólido	297.5	16.0	14.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
96.8	85.0	15.0	5	93.2	120.0	15.0	6	93.4	120.0	15.5	6	71.2	85.0	15.4	6

BRR350110				BRR350210				BRR350310				BRR370110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	238.0	8.0	7.0	Sólido	240.0	8.0	7.0	Sólido	273.50	11.00	9.50	Sólido	226.0	10.2	8.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
74.0	52.2	M12X1.5	4	81.0	55.0	M12X1.5	4	82.00		M12X1.5	4	71.2		M12X1.5	4

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR370210				BRR370310				BRR370410				BRR370510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	226.0	10.0	8.0	Sólido	244.7	10.0	8.0	Ventilado	294.0	22.0	19.5	Sólido	232.0	9.0	7.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
72.0		M14x1.5	5	64.0	68.0	15.2	5	44.3	76.0	16.5	5	39.4	65.0	15.5	5

BRR370610				BRR370910				BRR371510				BRR372010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	280.0	12.0	10.0	Sólido	286.0	12.0	10.0	Sólido	300.0	12.0	10.0	Sólido	260.0	12.0	10.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40.3	68.0	16.0	5	48.2	65.0	15.3	5	36.0	68.0	15.3	5	48.2	65.0	15.0	5

BRR372110				BRR372210				BRR373210				BRR374710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	309.0	22.0	20.0	Sólido	331.50	14.00	12.30	Ventilado	330.0	28.0	26.0	Sólido	272.0	10.0	8.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48.0	65.0	15.4	5	55.20	67.00	15.30	5	73.6	85.0	15.2	5	48.0	65.0	15.3	5

BRR375010				BRR375310				BRR380310				BRR389710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	253.0	10.0	8.0	Sólido	245.0	10.0	8.0	Sólido	268.0	12.0	10.0	Sólido	247.0	8.0	6.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51.0	65.0	15.2	5	39.8	68.0	15.5	5	73.5		M12X1.25	4	25.0	71.0	13.0	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BRR389810				BRR390210				BRR410110				BRR410410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	247.0	9.0	8.0	Sólido	240.0	11.0	9.2	Sólido	260.0	9.9	8.4	Sólido	280.0	11.0	9.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
35.5	71.1	13.0	4	40.0	59.0	13.0	4	41.0	90.1	12.6	4	40.9	63.5	14.0	5

BRR420110				BRR510110				BRR510310				BRR510410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	286.0	10.0	8.0	Sólido	260.0	10.0	8.0	Sólido	260.0	9.0	8.0	Sólido	260.0	9.0	8.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
69.2	65.0	14.2	5	49.0	64.0	12.7	4	48.5	64.0	12.8	5	48.4	64.0	12.6	4

BRR510510				BRR510610				BRR510710				BRR510810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	282.0	9.2	7.5	Sólido	313.0	11.3	9.5	Sólido	313.0	11.0	9.0	Sólido	259.7	9.3	8.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
59.0	64.0	12.6	5	56.7	64.0	12.7	5	67.1	64.2	12.6	5	48.7	64.3	12.8	5

BRR510910				BRR511010				BRR511110				BRR511210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	333.5	11.0	9.0	Sólido	259.6	9.0	8.0	Sólido	305.0	9.0	7.5	Sólido	312.3	11.0	9.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
64.0	70.3	14.8	5	42.0	64.1	12.6	5	61.0	64.0	12.6	5	63.4	70.0	14.6	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR511310				BRR511610				BRR511710				BRR520410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	333.8	11.0	9.0	Sólido	238.8	9.0	7.0	Sólido	282.0	9.0	8.0	Sólido	234.0	7.2	6.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55.8	70.0	15.0	5	33.4	61.0	12.9	4	49.0	64.0	12.6	5	40.3	68.0	13.0	4

BRR520610				BRR520810				BRR521110				BRR521210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	277.6	9.0	8.0	Sólido	257.7	10.0	9.0	Sólido	291.5	9.0	8.0	Sólido	319.5	14.2	12.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.5	68.0	12.7	5	45.0	68.0	12.7	4	63.0	68.0	12.5	5	57.9	82.0	14.0	6

BRR521310				BRR521510				BRR521610				BRR521810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	307.6	16.0	14.0	Sólido	257.7	9.1	8.0	Ventilado	291.2	16.0	14.0	Ventilado	307.7	16.0	14.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
62.0	68.0	13.0	5	44.5	68.0	12.6	4	62.0	68.0	12.8	5	62.2	68.0	13.0	5

BRR521910				BRR522010				BRR530110				BRR530210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	285.5	18.0	16.0	Ventilado	308.0	18.0	16.0	Ventilado	312.0	18.2	16.0	Sólido	269.0	12.0	10.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
61.5	68.0	13.0	6	62.8	68.0	13.0	6	68.1	106.1	14.5	6	64.8	62.0	14.5	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BRR530310				BRR530410				BRR530510				BRR530610			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	328.0	18.0	16.0	Sólido	303.0	9.2	8.0	Sólido	291.0	12.0	10.5	Sólido	281.0	10.0	8.5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
103.0	110.0	16.5	5	62.7	62.0	14.5	5	68.5	62.0	14.5	5	66.8	62.0	14.5	5

BRR530910				BRR531010				BRR531110				BRR531210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	309.0	10.0	8.5	Sólido	281.0	12.0	10.5	Ventilado	345.0	18.0	16.0	Sólido	270.0	10.0	8.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
69.5	62.0	14.8	5	55.0	62.0	14.5	5	76.0	112.0	16.3	5	37.0	55.0	14.6	5

BRR531310				BRR531410				BRR531510				BRR540110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	259.0	9.0	7.5	Sólido	279.0	10.0	8.5	Sólido	309.0	10.0	8.5	Sólido	262.0	10.0	8.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
30.6	55.0	14.5	5	30.5	62.0	14.6	5	62.5	62.0	14.5	5	60.4	89.9	12.4	5

BRR540310				BRR540410				BRR540510				BRR540810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	22.2	20.4	Sólido	262.0	10.0	8.4	Sólido	302.0	10.1	8.4	Sólido	302.0	10.0	8.4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
72.5	93.7	12.5	6	60.2	69.0	12.5	5	58.8	69.0	12.6	5	58.7	80.0	12.6	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR560110				BRR560310				BRR560410				BRR580110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278.0	9.0	8.0	Ventilado	308.0	16.0	14.0	Sólido	258.0	9.0	8.0	Ventilado	325.0	18.0	16.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43.4	62.0	12.9	5	57.0	62.0	12.6	5	43.5	62.0	12.7	4	56.5	72.0	13.0	5

BRR580210				BRR580310				BRR580410				BRR580510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	303.0	10.0	8.0	Ventilado	302.0	18.0	16.0	Sólido	302.0	11.0	9.0	Sólido	280.0	11.0	9.0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
39.5	68.0	13.3	5	57.0	72.0	13.0	5	40.5	72.0	14.0	5	40.8	71.7	14.0	5

BRR580610				BFR117610				BRR113810				BRR114010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	265.0	11.0	9.0	Ventilado	378.0	30.0	28.4	Sólido	278.0	12.0	10.4	Sólido	179.5	16.0	14.2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
41.0	71.8	14.0	5	67.5	78.5	17.0	6	33.4	70.0	15.7	5	82.0	79.0	18.0	5

BRR114310				BRR114410				BFR390410				BFR390710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278.0	12.0	10.0	Ventilado	375.0	22.0	20.4	Ventilado	284.0	22.0	20.0	Sólido	257.5	12.0	10.2
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.0	70.0	17.0	5	53.0	78.4	17.0	6	43.5	59.0	13.0	4	40.5	59.0	13.0	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BFR121010				BFR122820				BFR123820				BFR123920			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	305.0	26.0	24.5	Ventilado	261.0	22.2	20.6	Ventilado	297.5	26.0	24.5	Ventilado	297.7	26.0	24.5
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
66.0	72.0	16.0	5	105.0		1/2" X 20	0	133.5		1/2" X 20	0	133.2		1/2" X 20	0

BFR124420				BFR124620				BFR124720				BFR124820			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	261.2	26.4	24.5	Ventilado	286.5	26.0	24.7	Ventilado	308.0	26.3	24.7	Ventilado	308.0	26.0	24.7
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
108.0		1/2" X 20	0	108.0		1/2" X 20	0	104.5		M14 X 2	0	103.7		M12 X 1.75	0

BFR125420				BFR126420				BFR127310				BFR127810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	331.0	38.0	36.0	Ventilado	297.7	30.1	28.45	Ventilado	308.0	31.0	28.0	Ventilado	258.0	22.0	20.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
231.5 / 270.0		M14 X 2	0	137.0		1/2" X 20	0	61.0	93.1	M12 X 1.5	5	42.4	63.6	13.7	4

BFR128020				BFR222610				BFR223010				BFR223210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	304.9	25.9	24.5	Ventilado	363.0	38.0	36.4	Ventilado	278.0	23.0	21.0	Ventilado	288.0	33.0	30.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
107.80		1/2" X 20	0	2130 / 2529		14 X 1.50	8	43.9	63.5	13.0	4	55.40	93.00	M10 - 6H	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR223410				BRR123610				BRR125210				BRR125310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	350.0	34.0	32.5	Sólido	308.0	18.0	15.0	Ventilado	348.2	25.0	23.0	Ventilado	339.7	34.3	32.4
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.6	90.0	15.6	6	22.1	122.5	13.8	6	79.6	90.0	15.6	6	125.1	128.1	13.2	8

BRR125710				BRR126110				BRR126210				BRR126410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	316.0	11.0	9.5	Ventilado	336.0	24.0	22.5	Ventilado	336.0	22.0	20.0	Ventilado	363.0	38.0	36.4
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51.0	63.5	13.8	5	45.0	90.0	15.6	6	43.0	90.0	15.7	6	126.1	128.1	13.2	8

BRR126510				BFR132620				BFR132920				BFR138410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	288.0	16.0	13.0	Ventilado	295.0	32.6	30.8	Ventilado	295.5	32.6	30.86	Ventilado	256.0	18.0	16.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
68.80	96.00	M10X1.5	5	114.2		M14x1.5	0	114.80		M14x1.5	0	47.0	60.0	13.0	4

BFR139110				BFR230310				BFR230410				BFR231310			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	26.0	23.0	Ventilado	325.0	38.0	36.5	Ventilado	256.0	22.0	20.0	Ventilado	310.0	27.0	25.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.5	70.75	14.0	5	89.3	118.1	16.2	8	40.5	59.0	13.0	4	60.9	70.9	15.8	6



BFR231410				BFR232010				BFR232310				BFR232410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	236.0	20.0	18.0	Ventilado	321.0	30.0	27.0	Ventilado	276.0	22.0	20.0	Ventilado	343.0	30.0	28.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
41.0	60.0	13.0	4	51.3	67.5	16.0	6	43.7	60.0	14.0	5	58.6	78.6	16.1	6

BFR232510				BFR232610				BRR135310				BRR136110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256.0	22.0	20.0	Ventilado	276.0	26.0	23.0	Sólido	260.0	10.5	8.4	Sólido	288.0	12.0	10.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.45	60.0	14.0	4	45.5	60.0	14.0	5	34.2	60.0	14.0	5	46.0	70.75	14.0	5

BRR136310				BRR136510				BRR136910				BRR137110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	324.0	18.0	16.0	Ventilado	315.0	23.0	20.0	Sólido	264.0	10.0	8.0	Ventilado	345.0	20.0	18.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
80.0	70.95	15.8	6	48.0	67.5	16.0	6	44.0	60.0	14.0	5	52.9	78.6	16.0	6

BFR512610				BFR512910				BRR512510				BRR512810			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320.0	28.0	26.0	Ventilado	312.0	25.0	23.0	Sólido	309.5	10.0	8.5	Sólido	259.5	9.0	8.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.2	70.15	14.6	5	47.0	64.17	13.0	5	37.0	64.17	13.0	5	39.0	64.17	13.0	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR501110				BFR501710				BFR507050				BFR507350			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320.0	28.0	26.4	Ventilado	256.0	22.2	20.0	Ventilado	280.0	26.0	24.4	Ventilado	257.3	24.0	22.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.5	69.0	13.0	5	44.2	62.3	13.0	4	47.0	69.0	12.6	5	46.6	69.0	12.8	4

BRR500210				BRR500310				BRR500710				BRR501010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	284.0	10.0	8.4	Sólido	262.0	10.0	8.5	Sólido	302.0	10.0	8.4	Sólido	302.0	11.0	9.4
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
32.0	76.0	12.5	5	45.0	76.0	13.0	5	31.0	76.0	12.4	5	71.5	69.0	13.0	5

BRR501410				BFR590210				BFR590310				BFR580910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	302.0	10.0	8.4	Ventilado	363.0	42.0	39.0	Ventilado	265.0	35.0	33.0	Ventilado	295.0	25.0	23.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54.5	76.0	13.0	5	100.2	110.0	12.7	12	80.00	104.00	M14X1.5	6	51.5	68.0	13.3	5

BFR581010				BFR581210				BFR581310				BFR581410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	297.0	28.0	26.0	Ventilado	280.0	25.0	23.0	Ventilado	280.0	25.0	23.0	Ventilado	320.0	28.0	26.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51.6	68.0	13.3	5	51.5	68.0	13.3	5	46.5	68.0	13.3	5	51.5	68.0	13.3	5



BFR581510				BFR585050				BFR585150				BFR585250			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	295.0	25.0	23.0	Ventilado	234.6	22.0	20.0	Ventilado	257.5	24.0	22.0	Ventilado	256.0	20.0	18.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46.5	68.0	13.3	5	45.7	55.1	13.2	4	48.6	72.0	13.0	5	20.5	86.0	10.5	6

BFR585350				BRR580810				BRR580910				BRR581110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	289.0	28.1	26.0	Sólido	265.0	9.0	7.0	Sólido	281.0	9.5	7.5	Sólido	325.0	11.0	9.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
70.3	98.0	13.0	6	39.0	68.0	13.0	5	35.7	68.0	13.3	5	45.1	68.0	13.3	5

BFR541210				BFR545050				BFR545150				BRR541010			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320.0	28.0	26.0	Ventilado	256.0	24.0	22.4	Sólido	276.0	24.0	22.4	Sólido	302.0	10.0	8.4
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45.9	94.0	12.5	6	45.1	64.0	12.8	4	45.2	87.1	10.6	6	36.2	69.0	12.6	5

BFR526210				BFR526310				BFR526410				BFR526510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	280.0	24.0	22.0	Ventilado	296.0	26.0	24.0	Sólido	320.0	28.0	26.0	Sólido	275.0	28.0	26.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.0	68.0	12.8	5	44.0	68.0	12.8	5	44.0	68.0	12.8	5	53.2	68.0	12.8	6

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BFR626050				BRR522610				BFR381210				BRR389510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	295.8	28.0	26.0	Sólido	260.0	8.0	7.0	Ventilado	303.8	28.0	26.0	Sólido	249.0	9.0	7.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
53.1	68.0	12.8	6	51.5	68.0	12.7	5	48.1	71.0	13.3	5	69.0	Hub	M12X1.25	4

BFR350910				BFR351010				BRR350410				BFR560910			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	258.0	22.0	20.0	Ventilado	238.0	17.0	15.0	Sólido	260.0	8.0	7.0	Ventilado	231.0	17.0	15.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44.0	61.0	13.0	4	41.0	61.0	14.0	3	86.0	Hub	M12X1.5	5	45.2	60.0	12.7	4

BFR561010				BRR560610				BFR531210				BFR532510			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	272.0	22.0	20.0	Sólido	259.0	9.0	8.0	Ventilado	233.0	18.0	17.0	Ventilado	305.0	28.0	25.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40.0	62.0	12.7	5	43.0	61.0	14.0	5	29.5	87.0	M10X1.25		49.4	62.0	14.7	5

BFR532710				BFR532810				BFR532910				BFR533110			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	255.0	25.0	22.0	Ventilado	318.5	28.0	26.0	Ventilado	296.0	38.0	35.0	Ventilado	283.0	22.0	19.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.4	55.0	14.5	5	67.5	108.0	14.5	6	61.0	77.0	16.4	6	46.3	55.0	14.6	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BFR537050				BFR537150				BFR537250				BFR537350			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	255.0	22.0	20.0	Ventilado	238.0	18.0	17.0	Ventilado	289.0	20.0	18.0	Ventilado	247.9	22.0	21.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48.0	55.0	14.5	4	43.18	55.0	15.55	4	64.4	100.0	10.57	6	46.0	84.0	M10 X 1.25	

BFR537450				BFR537550				BFR537650				BFR537750			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	196.3	22.0	20.0	Ventilado	318.7	22.0	20.0	Sólido	238.0	18.0	16.0	Sólido	253.7	22.0	20.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
70.8	108.0	14.6	6	70.2	108.0	14.5	6	48.0	54.0	14.55	4	41.2	86.0	M10 X 1.25	

BFR537850				BFR537950				BFR538050				BFR538150			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	257.0	25.0	24.0	Sólido	243.0	11.0	10.0	Sólido	302.0	18.0	16.0	Sólido	301.9	20.0	19.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47.0	84.0	M10 X 1.25	5	39.2	54.0	14.5	4	46.6	62.0	14.8	5	48.0	100.0	15.0	6

BFR538350				BFR538450				BRR530810				BRR531710			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	255.0	20.0	18.0	Ventilado	337.9	32.0	29.0	Sólido	281.0	10.0	8.5	Sólido	281.0	12.0	10.5
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
42.6	55.0	14.6	4	68.4	108.0	14.5	6	67.0	62.0	15.0	5	44.3	62.1	14.5	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal

D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto

G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

BRR370120				BFR376010				BFR377110				BFR377210			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	225.7	137.5	134.8	Ventilado	340.0	30.0	27.0	Ventilado	332.0	30.0	27.0	Ventilado	256.0	22.0	19.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
71.5	Hub	M12 X 1.5	4	50.0	65.0	15.0	5	57.0	76.0	16.5	5	36.5	65.0	13.0	4

BFR377310				BFR377510				BFR377610				BRR375410			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	314.0	30.0	27.0	Ventilado	276.0	24.0	21.0	Ventilado	256.0	22.0	19.0	Sólido	299.5	12.0	10.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49.6	65.0	15.3	5	44.0	65.0	15.0	5	44.0	65.0	15.0	5	48.5	65.0	16.0	5


BRR375610				BRR375710				BRR375810				BRR350120			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300.0	22.0	19.0	Sólido	272.0	10.0	8.0	Sólido	230.0	9.0	7.0	Sólido	238.0	8.0	7.0
SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER				SCHAEFFLER			
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51.5	76.0	16.5	5	58.5	65.0	15.2	5	40.5	65.0	13.0	4	74.00	52.20	M12 X 1.5	4

BRR350220			
A	B	C	D
Sólido	240.0	8.0	7.0
SCHAEFFLER			
E	F	G	H
81.00		M12 X 1.5	4



BFD370110					BRD110210					BRD110310					BRD110410				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	230,0	231,0	240,0		Tambor	254,0	255,5	300,0		Tambor	180,0	182,0	221,5		Tambor	260,0	262,0	297,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
46,5	90,0		M14X1,5	4	55,0	85,2	72,0	16,7	5	37,0	60,0	62,5	12,4	4	64,5	85,0	75,0	14,5	5

BRD110810					BRD110910					BRD111010					BRD111110				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	294,8	297,5	342,0		Tambor	200,0	201,1	231,9		Tambor	220,0	221,3	250,2		Tambor	203,0	205,2	243,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
73,5	112,0	78,9	17,2	5	41,1	61,2	57,4	14,2	5	45,5	68,0	57,4	14,2	5	40,5	57,7	62,5	12,5	4

BRD111310					BRD111410					BRD111520					BRD111710				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	203,2	205,2	252,0		Tambor	228,7	230,6	271,0		Tambor	203,0	205,0	239,7		Tambor	228,6	231,0	280,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
36,8	53,7	62,5	12,5	4	50,5	70,0	57,6	14,8	5	40,0	79,0			4	72,0	102,5	57,4	14,3	5

BRD111810					BRD111910					BRD112010					BRD112510				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	279,4	281,0	345,7		Tambor	228,6	229,6	280,0		Tambor	228,6	230,0	273,2		Tambor	203,5	205,0	249,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
75,0	113,8	90,5	16,5	5	73,0	108,0	71,8	14,4	5	75,4	90,0	72,0	15,7	5	46,0	61,0	59,0	14,0	4

A: Tipo
B: Diámetro Nominal
C: Diámetro Máximo
D: Diámetro Exterior
E: Ancho Pista
F: Altura
G: Diámetro de Piloto
H: Diámetro del Birlo o Barreno
I: Número de Birlos o Barrenos

BRD112710					BRD112810					BRD113410					BRD113510				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	249.6	251.2	307.6		Tambor	280.0	282.3	327.0		Tambor	254.3	256.0	296.0		Tambor	202,7	205,2	249,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
65.5	77.6	72.0	14.3	5	78.9	103.5	72.1	16.5	6	64.0	81.0	75.0	13.0	5	44,0	64,0	62,2	12,3	4

BRD113810					BRD113910					BRD120110					BRD121410				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	250.0	251.2	307.6		Tambor	228,5	230,6	267,5		Tambor	254,2	256,3	297,0		Tambor	203.3	204.5	242.8	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
63.0	78.0	72.0	14.5	5	46,2	60,0	80,0	12,7	5	61,5	72,0	72,0	13,8	5	49.0	63.5	63.5	14.0	4

BRD121510					BRD122210					BRD122610					BRD122710				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	279,0	281,5	322,5		Tambor	295.0	296.5	347.0		Tambor	304.8	307.0	357.1		Tambor	254.0	256.3	299.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
74,5	93,5	71,0	15,2	5	67.0	80.0	93.0	14.0	6	88.9	124.7	127.0	15.5	8	72.3	87.8	71.0	14.2	5

BRD122810					BRD123210					BRD123510					BRD123610				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	280.0	281.7	324.0		Tambor	203.0	204.3	239.0		Tambor	228.7	230.1	268.0		Tambor	180.0	181.0	215.8	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
71.6	94.0	87.3	14.6	5	44.8	81.2		11.8	4	51.5	66.5	63.5	14.5	4	40.0	76.5		11.8	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BRD123910					BRD124110					BRD124210					BRD130210				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	280.2	282.1	325.0		Tambor	200.0	201.5	241.5		Tambor	228.0	230.2	274.3		Tambor	250.0	251.5	295.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
68.5	93.9	87.3	14.9	5	40.6	57.7	55.1	12.9	4	50.0	67.0	72.2	14.0	5	51.2	76.0	65.8	13.0	5

BRD130310					BRD130610					BRD130810					BRD131210				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	201.4	232.0		Tambor	224.8	226.8	276.9		Tambor	200.0	201.0	228.0		Tambor	230.4	231.0	265.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
52.5	66.0	57.5	14.2	5	52.0	72.6	70.6	14.1	5	32.8	85.8		M12X1.5	4	49.8	69.3	57.0	15.0	4

BRD131410					BRD131510					BRD131610					BRD131810				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	254.0	256.2	298.0		Tambor	230.0	231.0	270.8		Tambor	241.8	243.5	303.7		Tambor	330.2	332.4	420.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
73.2	93.8	78.4	14.7	5	54.0	73.5	65.5	14.3	5	61.6	86.0	70.7	13.5	5	101.6	159.0	122.4	15.5	8

BRD131910					BRD132310					BRD132410					BRD132510				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	283.2	284.7	336.5		Tambor	199.5	201.0	240.0		Tambor	253.7	255.5	294.6		Tambor	200.0	201.0	228.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
81.5	103.3	78.5	14.8	5	52.0	67.5	57.0	15.0	4	59.0	71.1	96.5	12.3	6	32.8	83.5		M12X1.5	4

A: Tipo
B: Diámetro Nominal
C: Diámetro Máximo
D: Diámetro Exterior
E: Ancho Pista
F: Altura
G: Diámetro de Piloto
H: Diámetro del Birlo o Barreno
I: Número de Birlos o Barrenos

BRD132710					BRD132910					BRD133210					BRD133410				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	225.0	227.3	259.0		Tambor	220.0	222.0	261.3		Tambor	295.0	296.5	335.0		Tambor	180.0	182.0	205.6	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
55.8	73.1	70.6	14.3	5	53.4	64.0	108.0	12.7	5	75.0	97.4	78.6	16.3	6	39.5	79.5		M12X1.25	4

BRD133610					BRD133710					BRD134010					BRD134110				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	294.8	296.5	334.6		Tambor	200.0	201.0	230.0		Tambor	295.0	296.5	335.5		Tambor	254.0	256.0	297.7	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
60.0	80.0	101.0	14.0	6	38.8	57.5	57.0	12.5	4	76.5	96.6	78.7	16.3	6	50.0	69.0	60.0	14.3	5

BRD134210					BRD134310					BRD350110					BRD350210				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	202.0	244.0		Tambor	230.0	232.0	274.0		Tambor	228.7	230.0	278.0		Tambor	203.3	204.5	233.5	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
42.5	62.5	60.0	14.0	4	47.0	63.0	60.0	14.0	5	51.2	76.0	66.0	13.0	4	50.5	76.0		M12X1.5	4

BRD350310					BRD370110					BRD370210					BRD370310				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	227.5	229.2	260.0		Tambor	200.0	201.5	240.0		Tambor	200.0	201.5	240.0		Tambor	180.0	181.0	210.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
50.0	92.4		M12X1.5	5	50.0	59.5	65.0	15.9	5	49.5	81.0		M12X1.5	4	39.1	73.8		M12X1.5	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BRD370410					BRD370510					BRD370610					BRD370810				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	230.0	231.5	262.0		Tambor	252.0	253.5	282.0		Tambor	200.0	201.5	240.0		Tambor	230.0	231.5	290.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
50.0	94.3		M14X1.5	4	60.0	72.5	65.0	15.3	5	50.0	59.6	65.0	14.0	4	40.4	64.5	65.0	15.8	5

BRD370910					BRD371010					BRD371210					BRD380110				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	230.0	231.5	289.3		Tambor	230.0	231.5	289.3		Tambor	295.0	296.5	335.5		Tambor	228.4	230.0	274.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
39.0	57.7	65.0	14.0	4	39.0	57.7	65.0	15.5	5	72.0	95.5	76.0	16.5	5	49.5	66.5	71.0	13.0	4

BRD380210					BRD390110					BRD510110					BRD510210				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	180.0	181.0	212.0		Tambor	228.3	230.0	268.0		Tambor	200.0	201.0	239.0		Tambor	200.0	201.0	250.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
46.0	80.0	52.0	M12X1.5	4	47.0	61.0	59.0	14.0	4	42.5	59.0	61.0	12.8	4	40.0	55.5	64.2	12.7	5

BRD510510					BRD510610					BRD510710					BRD520110				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	201.0	246.0		Tambor	200.0	201.0	246.0		Tambor	180.0	181.5	223.7		Tambor	248.9	251.4	325.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
41.3	63.5	61.0	12.6	4	39.0	54.0	61.0	12.7	4	37.0	56.0	61.0	12.5	4	67.3	87.6	73.9	12.5	5

A: Tipo
 B: Diámetro Nominal
 C: Diámetro Máximo
 D: Diámetro Exterior
 E: Ancho Pista
 F: Altura
 G: Diámetro de Piloto
 H: Diámetro del Birlo o Barreno
 I: Número de Birlos o Barrenos

BRD520710					BRD520810					BRD521310					BRD521510				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	295.0	296.5	336.2		Tambor	180.0	181.0	218.0		Tambor	260.0	261.5	299.5		Tambor	203.0	204.5	236.2	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
67.0	88.8	100.5	13.0	6	35.5	57.9	67.8	12.6	4	62.0	72.5	100.5	12.7	6	42.4	66.5	68.1	12.7	4

BRD521610					BRD521710					BRD521810					BRD521910				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	260.0	261.5	300.0		Tambor	203.0	204.5	239.0		Tambor	228.7	230.0	265.0		Tambor	203.0	204.2	255.7	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
63.5	73.3	100.5	12.6	6	42.0	66.0	68.0	13.0	4	50.0	60.5	68.0	12.8	4	48.5	75.0		12.7	4

BRD522210					BRD530110					BRD530310					BRD530410				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	269.0	271.5	311.0		Tambor	200.0	201.0	241.9		Tambor	254.0	256.0	308.5		Tambor	228.5	229.6	272.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
69.0	86.0	68.0		6	40.0	52.7	55.0	14.7	5	61.0	72.0	106.0	14.5	6	46.0	55.2	55.0	14.9	5

BRD530510					BRD530710					BRD530810					BRD530910				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	201.0	252.0		Ventilado	254.0	256.0	306.0		Tambor	295.0	297.0	344.5		Ventilado	203.0	204.0	240.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
41.0	53.0	55.0	14.5	4	61.7	73.7	108.0	14.5	6	66.5	77.0	108.0	14.5	6	49.4	60.0	60.0	13.0	4

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BRD540510					BRD560210					BRD560310					BRD110110				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Ventilado	295.0	297.0	340.0		Ventilado	254.0	256.0	301.5		Tambor	200.0	202.0	238.0		Tambor	295.0	297.0	343.0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
64.0	91.5	94.0	13.0	6	47.3	61.0	62.0	12.7	5	40.5	81.5		12.0	4	63.6	84.1	96.3	12.6	6

BRD112610					BRD390410					BRD120410					BRD120510				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	179.0	182.0	219.0		Tambor	185.8	187.0	219.0		Tambor	200.0	201.5	244.0		Tambor	228.2	230.2	270.9	
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
40.5	57.0	62.5	13.0	4	36.5	49.0	59.0	13.5	4	40.0	58.0	63.5	14.0	4	51.0	66.0	63.5	13.8	5

BRD123220					BRD123310					BRD123410					BRD123620				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	203.0	204.3	239.0		Tambor	228.0	230.2	273.0		Tambor	228.2	230.2	271.0		Tambor	180.0	181.0	216.0	
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
44.8	81.0 (98.5)		12.7		52.0	70.5	63.2	14.0	4	50.0	70.5	63.5	13.8	4	41.0	76.2		13.7	

BRD130820					BRD132520					BRD133420					BRD134410				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	201.0	228.0		Tambor	200.0	201.0	228.0		Tambor	180.0	182.0	205.0		Tambor	200.0	201.0	244.0	
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
32.8	86.0		M12 X 1.5	4	36.0	83.5		M12 X 1.5	4	40.0	69.3 (97.0)		M12 X 1.25		41.5	58.5	57.0	13.0	4

A: Tipo
B: Diámetro Nominal
C: Diámetro Máximo
D: Diámetro Exterior
E: Ancho Pista
F: Altura
G: Diámetro de Piloto
H: Diámetro del Birlo o Barreno
I: Número de Birlos o Barrenos

BRD134610					BRD134710					BRD134810					BRD134910				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	201.0	230.0		Tambor	240.0	241.0	277.5		Tambor	230.0	232.0	278.0		Tambor	200.0	202.0	252.0	
SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER				
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
40.5	57.0	60.0	13.0	4	51.0	68.4	60.0	12.5	4	46.0	61.5	60.0	14.0	5	50.5	57.0	60.0	14.0	4

BRD510810					BRD500110					BRD580110					BRD540720				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	220.0	221.0	282.5		Tambor	228.5	230.0	274.0		Tambor	200.0	201.5	240.0		Tambor	180.0	181.0	213.0	
SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER				
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
44.8	59.9	64.1	12.5	5	50.5	63.0	76.0	13.0	5	39.0	55.3	55.0	13.3	4	34.8	80.0 (94.0)	0.00	13.8	

BRD522010					BRD522110					BRD350220					BRD350410				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	228.6	230.0	271.0		Tambor	203.0	204.5	245.0		Tambor	203.3	204.5	233.5		Tambor	203.0	204.5	234.0	
SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER				
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
51.0	60.3	68.0	12.8	5	50.0	60.0	61.0	13.0	4	50.50	76.00	49.2-52.2	M12 X 1.5	4	47.0	76.0		M12 X 1.5	4

BRD350610					BRD350910					BRD560510					BRD530610				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	228.5	229.5	261.0		Tambor	170.0	171.0	198.0		Tambor	180.0	181.0	216.0		Tambor	254.0	256.0	303.0	
SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER				
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
51.5	64.0	68.0	15.0	5	38.0	68.0		M12 x 1.5	3	36.8	51.5	62.0	12.6	4	62.0	73.5	62.0	14.5	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías


BRD531010					BRD531310					BRD536050					BRD536150				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	295.0	297.0	343.0		Tambor	254.0	256.0	308.0		Tambor	295.0	297.0	340.0		Tambor	200.03	201.0	235.0	
SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER				
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
65.0	83.0	107.0	14.5	6	62.0	77.4	77.0	16.5	6	66.0	84.0	106.0	15.0	6	55.0	65.6	55.04	14.5	4

BRD370220					BRD370320					BRD371110					BFD370120				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200.0	201.5	240.0		Tambor	180.0	181.0	210.0		Tambor	228.5	230.0	276.0		Tambor	230.0	231.5	262.2	
SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER					SCHAEFFLER				
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
49.5	81.0		M12 X 1.5	4	39.1	73.8	39.5-49.8	M12 X 1.5	4	47.0	56.0	65.0	16.0	5	47.0	90.0		M14 X 1.5	4




A: Tipo
 B: Diámetro Nominal
 C: Diámetro Máximo
 D: Diámetro Exterior
 E: Ancho Pista
 F: Altura
 G: Diámetro de Piloto
 H: Diámetro del Birlo o Barreno
 I: Número de Birlos o Barrenos

SEGURIDAD.



FAG



Zapatas de Freno FAG:
Diseño y manufactura con
especificaciones de Equipo Original
Formulación FAG NAO









REPERT.MX
Servicio Técnico: 800 8000 585
Lun - Vier 9:00 a 18:00
servicio.tecnico@schaeffler.com
info@rexpert.mx
www.rexpert.mx
www.schaeffler.mx

SCHAEFFLER




BMC10101		BMC10102		BMC10103		BMC10104	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39736	22.2 - 7/8"	MC39578	28.6 & 40.0	MC390234	23.8 - 15/16"	MC390336	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	USA	4	NISSAN	2	FORD, LINCOLN

BMC10105		BMC10106		BMC10107		BMC10108	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
390700RL	20.6 - 13/16"	390801	20.6 - 13/16"	390901	20.6 - 13/16"	390931	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	PEUGEOT	4	CHEVROLET	4	VOLKSWAGEN	4	VOLKSWAGEN



BMC10109		BMC10110		BMC10111		BMC10112	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
390951	20.6 - 13/16"	39009904	23.8 - 15/16"	LC3495064	22.2 - 7/8"	MC390720	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	VOLKSWAGEN	4	FORD	2	CHEVROLET	2	DODGE - CHRYSLER

BMC10114		BMC10115		BMC10116		BMC10117	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
5083353	20.6 - 13/16"	9193225	23.8 - 15/16"	39009902	20.6 - 13/16"	39009903	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	DODGE	2	CHEVROLET	4	CHEVROLET	4	CHEVROLET



BMC10118		BMC10119		BMC10120		BMC10121	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
93172089	25.4 - 1"	93305031	23.8 - 15/16"	4601000Q	20.6 - 13/16"	460108B6	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	4	NISSAN - RENAULT	2	USA


BMC10122		BMC10123		BMC10124		BMC10125	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
46010A05	19.0 & 23.8	39592	23.8 - 15/16"	46010J01	22.2 - 7/8"	39009910	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	NISSAN	2	USA	2	NISSAN


BMC10126		BMC10127		BMC10128		BMC10129	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
46010W87	22.2 - 7/8"		38.1 - 1 1/2"	MC36272	17.5 - 11/16"	MC36275	19.1 - 3/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	USA	4	VOLKSWAGEN	5	VOLKSWAGEN

BMC10130		BMC10131		BMC10132		BMC10133	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	28.5 - 1 1/8"	MC390006	19.1 - 3/4"		23.8 - 15/16"	MC390056	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DINA - VAM	4	NISSAN	2	NISSAN	2	CHEVROLET


© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10134		BMC10135		BMC10136		BMC10137	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39736	20.6 - 13/16"	MC390071	25.4 - 1"	MC39011	25.4 - 1"	MC390115	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	VOLKSWAGEN, SEAT	2	JEEP	2	FORD	2	NISSAN

BMC10138		BMC10139		BMC10140		BMC10141	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390116	25.4 - 1"		27.0 - 1 1/16"	MC39016	23.8 - 15/16"		23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	FORD - LINCOLN	2	CHEVROLET	2	TOYOTA

BMC10142		BMC10144		BMC10145		BMC10146	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	33.3 - 1 5/16"		24.0	MC390182	28.5 - 1 1/8"	MC390183	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	4	CHEVROLET	3	FORD	2	FORD

BMC10147		BMC10148		BMC10149		BMC10150	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	25.4 - 1"	MC390204	21.0 - 53/64"	MC390213	22.2 - 7/8"		23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	BUICK - CADILLAC	4	DODGE	4	DODGE	2	FORD

CHEVROLET - PONTIAC

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BMC10151		BMC10152		BMC10153		BMC10154	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		25.4 - 1"	MC390248	27.0 - 1 1/16"	MC390251	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	4	FORD - MERCURY	2	FORD	4	DODGE

BMC10155		BMC10156		BMC10157		BMC10158	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"	MC390257	31.7 - 1 1/4"		31.7 - 1 1/4"	MC390259	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	DODGE	2	RAM	2	CHEVROLET - RAM

BMC10159		BMC10160		BMC10161		BMC10162	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390268	27.0 - 1 1/16"	MC390269	27.0 - 1 1/16"	MC39877	22.2 - 7/8"	MC390275	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD	4	VOLKSWAGEN	2	CHRYSLER

BMC10163		BMC10164		BMC10165		BMC10166	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390277	22.2 - 7/8"	MC390278	40.0	MC390279	31.7 - 1 1/4"	MC390303	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	CHEVROLET-PONTIAC	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	JEEP


© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10167		BMC10168		BMC10169		BMC10170	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390317	20.6 - 13/16"	MC390318	22.2 - 7/8"	MC390319	22.2 - 7/8"	MC390320	24.0 & 36.0
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	NISSAN	2	NISSAN	2	CHEVROLET

BMC10171		BMC10172		BMC10173		BMC10174	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390321	31.7 - 1 1/4"		27.0 - 1 1/16"	MC390337	31.7 - 1 1/4"	MC390338	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	USA	2	FORD	2	FORD - LINCOLN	2	FORD - LINCOLN

BMC10175		BMC10176		BMC10177		BMC10178	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390339	31.7 - 1 1/4"		26.1 - 1 1/32"	MC390343	25.4 - 1"	MC390363	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	CHRYSLER	2	NISSAN	2	CHEVROLET

BMC10179		BMC10180		BMC10181		BMC10182	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390364	31.7 - 1 1/4"	MC39037	22.2 - 7/8"	MC390370	25.4 - 1"	MC390371	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	FORD	2	FORD	4	CHEVROLET - PONTIAC



BMC10183		BMC10184		BMC10185		BMC10186	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390377	23.8 - 15/16"	MC390378	25.4 - 1"	MC390386	25.4 - 1"	MC390392	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	JEEP	2	CHEVROLET	2	FORD

BMC10187		BMC10188		BMC10189		BMC10190	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390394	31.7 - 1 1/4"		25.4 - 1"	MC390398	27.0 - 1 1/16"	MC390399	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD	2	FORD, LINCOLN	2	FORD


BMC10191		BMC10192		BMC10193		BMC10194	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390400	27.0 - 1 1/16"	MC390401	25.4 - 1"		27.0 - 1 1/16"		23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	CHEVROLET, PONTIAC	2	DODGE	2	USA

BMC10195		BMC10196		BMC10197		BMC10198	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"	MC390426	31.7 - 1 1/4"	MC390427	25.4 - 1"	MC390440	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER - DODGE	2	RAM	2	CHEVROLET	2	CHRYSLER, DODGE

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10199		BMC10200		BMC10201		BMC10202	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390447	23.8 - 15/16"	MC390449	23.8 - 15/16"	MC390463	25.4 - 1"	MC390500	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	4	FORD, MERCURY	2	VOLKSWAGEN, AUDI

BMC10203		BMC10204		BMC10205		BMC10206	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390508	28.5 - 1 1/8"	MC390511	25.4 - 1"	MC390514	23.8 - 15/16"	MC390515	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	JEEP	2	FORD	2	FORD


BMC10207		BMC10208		BMC10209		BMC10210	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390516	31.7 - 1 1/4"		25.4 - 1"		25.4 - 1"	MC390526	33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	RAM	2	USA	2	USA	2	FORD

BMC10211		BMC10212		BMC10213		BMC10214	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390530	34.9 - 1 3/8"	MC390531	34.9 - 1 3/8"		25.4 - 1"		33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD	2	USA	2	FORD



BMC10215		BMC10216		BMC10217		BMC10218	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390541	34	MC390542	37	MC390546	23.8 - 15/16"	MC390551	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CADILLAC - CHEVROLET	4	CHEVROLET	2	HONDA

HUMMER


BMC10219		BMC10220		BMC10221		BMC10222	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390556	27.0 - 1 1/16"	MC390569	25.4 - 1"		27.0 - 1 1/16"	MC390571	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	LINCOLN, MERCURY	2	USA	2	CHEVROLET


BMC10223		BMC10224		BMC10225		BMC10226	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	27.0 - 1 1/16"	MC390577	23.8 - 15/16"	MC390579	22.2 - 7/8"	MC390581	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	USA	2	CHRYSLER, DODGE	3	DODGE	2	FORD

BMC10227		BMC10228		BMC10229		BMC10230	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390582	25.4 - 1"		20.6 - 13/16"		25.4 - 1"	MC390638	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	4	VOLKSWAGEN	2	FORD	3	CHRYSLER - DODGE

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10231		BMC10232		BMC10233		BMC10234	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390643	23.8 - 15/16"	MC390646	22.2 - 7/8"		27.0 - 1 1/16"		27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	FORD	2	CHEVROLET - PONTIAC	2	CHRYSLER	2	CHRYSLER - MITSUBISHI


BMC10235		BMC10236		BMC10237		BMC10238	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390676	23.8 - 15/16"	MC390678	23.8 - 15/16"	MC390690	25.4 - 1"		25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET - PONTIAC	4	FORD	2	FORD	2	FORD

BMC10239		BMC10240		BMC10241		BMC10242	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390697	25.4 - 1"	MC390707	23.8 - 15/16"	MC390708	23.8 - 15/16"	MC390709	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	CHRYSLER	2	CHRYSLER


BMC10243		BMC10244		BMC10245		BMC10246	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390710	27.0 - 1 1/16"	MC390712	27.0 - 1 1/16"		23.8 - 15/16"	MC390721	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	JEEP	2	CHRYSLER - DODGE	2	HONDA



BMC10247		BMC10248		BMC10249		BMC10250	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390724	22.2 - 7/8"	MC390734	20.6 - 13/16"	MC390735	20.6 - 13/16"	MC390739	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	DODGE	2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	PONTIAC - CHEVROLET

BMC10251		BMC10253		BMC10254		BMC10255	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390742	33.3 - 1 5/16"	MC390746	20.6 - 13/16"	MC390747	23.8 - 15/16"	MC390748	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	RAM	2	HONDA	2	NISSAN	2	NISSAN

BMC10256		BMC10257		BMC10258		BMC10259	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390749	23.8 - 15/16"	MC390752	22.2 - 7/8"		22.2 - 7/8"		22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	NISSAN	2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	USA



BMC10260		BMC10261		BMC10262		BMC10263	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390762	28.5 - 1 1/8"	MC390763	28.5 - 1 1/8"	MC390774	25.4 - 1"	MC390778	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD - LINCOLN	2	FORD - LINCOLN	2	NISSAN	2	VOLKSWAGEN, AUDI

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10264		BMC10265		BMC10266		BMC10267	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390784	20.6 - 13/16"	MC391304	22.2 - 7/8"	MC390800	23.8 - 15/16"	MC390804	34.0
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	NISSAN	4	NISSAN	2	CHEVROLET, CADILLAC

BMC10268		BMC10269		BMC10270		BMC10271	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390805	31.7 - 1 1/4"	MC390806	31.7 - 1 1/4"		22.2 - 7/8"	MC390808	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, CADILLAC	2	CHEVROLET	2	USA	2	HONDA

BMC10272		BMC10273		BMC10274		BMC10275	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390810	27.0 - 1 1/16"	MC390811	28.5 - 1 1/8"	MC390816	23.8 - 15/16"	MC390818	37.0
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD, LINCOLN	2	USA	2	CHEVROLET

BMC10276		BMC10277		BMC10278		BMC10279	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390819	23.8 - 15/16"		30.1 - 1 3/16"	MC390821	33.3 - 1 5/16"	MC390823	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	3	FORD	2	RAM	2	CHRYSLER



BMC10280		BMC10281		BMC10282		BMC10283	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390833	20.6 - 13/16"	MC390835	25.4 - 1"	MC390843	34.0	MC390845	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	NISSAN	2	CHEVROLET, CADILLAC	2	CHEVROLET, GMC

BMC10284		BMC10285		BMC10286		BMC10287	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	33.3 - 1 5/16"	MC390849	31.7 - 1 1/4"	MC390852	31.7 - 1 1/4"	MC390853	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	DODGE	2	DODGE

BMC10288		BMC10289		BMC10290		BMC10291	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390854	25.4 - 1"	MC390855	25.4 - 1"	MC390857	22.2 - 7/8"	MC390858	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	NISSAN	2	TOYOTA	2	NISSAN

BMC10292		BMC10293		BMC10294		BMC10295	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390859	23.8 - 15/16"	39009912	19.1 - 3/4"	MC390866	28.5 - 1 1/8"	MC390867	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	VOLKSWAGEN	4	NISSAN	2	NISSAN


© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías




BMC10296		BMC10297		BMC10298		BMC10299	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390870	19.1 - 3/4"	MC390875	25.4 - 1"	MC390879	28.5 - 1 1/8"	MC390885	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	NISSAN	2	NISSAN	2	CHEVROLET - PONTIAC


BMC10300		BMC10301		BMC10302		BMC10303	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390886	25.4 - 1"	MC390909	27.0 - 1 1/16"	MC390910	25.4 - 1"	MC390919	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	MITSUBISHI	2	FORD, MERCURY	2	FORD, MERCURY	2	FORD, MERCURY



BMC10304		BMC10305		BMC10306		BMC10307	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390922	25.4 - 1"	MC390926	28.5 - 1 1/8"	MC390927	28.5 - 1 1/8"	MC390930	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	DODGE	2	DODGE	2	CHEVROLET


BMC10308		BMC10309		BMC10310		BMC10311	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390933	23.8 - 15/16"	MC390956	38.1 - 1 1/2"	MC390957	33.3 - 1 5/16"	MC390958	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	PONTIAC	2	FORD	3	FORD	2	FORD



BMC10312		BMC10313		BMC10314		BMC10315	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390960	25.4 - 1"	MC390964	20.6 - 13/16"	MC390965	20.6 - 13/16"		22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD, MERCURY	2	TOYOTA	2	USA	2	NISSAN

BMC10316		BMC10317		BMC10318		BMC10319	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		22.2 - 7/8"	MC390970	22.2 - 7/8"	MC390975	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	USA	2	CHEVROLET	2	TOYOTA	2	CHRYSLER



BMC10320		BMC10321		BMC10323		BMC10324	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390976	31.7 - 1 1/4"	MC390977	25.4 - 1"	MC390979	23.8 - 15/16"	MC390980	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	RAM	2	CHRYSLER, DODGE	2	MERCEDES	2	MERCEDES


BMC10325		BMC10326		BMC10327		BMC10328	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390983	27.0 - 1 1/16"	MC390985	22.2 - 7/8"	MC390986	31.7 - 1 1/4"	MC390988	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	PONTIAC	2	CHEVROLET, CADILLAC	2	MERCEDES-VOLKSWAGEN

GMC

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías





BMC10329		BMC10330		BMC10331		BMC10332	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390991	25.4 - 1"	MC390996	25.4 - 1"	MC390997	22.2 - 7/8"	MC390998	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER, DODGE	2	NISSAN	2	HONDA	2	HONDA


BMC10333		BMC10334		BMC10335		BMC10336	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391000	22.2 - 7/8"	MC391001	27.0 - 1 1/16"	MC391002	19.0 - 3/4"	MC391004	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	JEEP	2	HONDA	2	ACURA, HONDA



BMC10337		BMC10338		BMC10339		BMC10340	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391006	20.6 - 13/16"	MC391005	20.6 - 13/16"	MC391007	27.0 - 1 1/16"	MC391010	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	HONDA	2	CHEVROLET-PONTIAC




BMC10341		BMC10342		BMC10343		BMC10344	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391012	27.0 - 1 1/16"		25.4 - 1"	MC391022	22.2 - 7/8"	MC391024	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	JEEP	2	MITSUBISHI	4	DODGE	2	DODGE



BMC10345		BMC10346		BMC10347		BMC10348	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391026	37.0	MC391031	22.2 - 7/8"	MC391032	22.2 - 7/8"		33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHRYSLER	3	CHRYSLER	2	RAM


BMC10349		BMC10350		BMC10351		BMC10352	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391036	27.0 - 1 1/16"	MC391041	27.0 - 1 1/16"	MC391042	38.1 - 1 1/2"	MC391043	33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	VW	3	FORD	2	FORD	4	FORD

BMC10353		BMC10354		BMC10355		BMC10356	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		25.4 - 1"	MC391049	25.4 - 1"	MC391050	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	MAZDA	2	NISSAN

BMC10357		BMC10358		BMC10359		BMC10360	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391066	20.6 - 13/16"	MC391068	25.4 - 1"	MC391069	20.6 - 13/16"	MC391071	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE, JEEP	2	JEEP	2	FORD, MERCURY LINCOLN - MAZDA	4	DODGE

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10361		BMC10362		BMC10363		BMC10364	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	30.1 - 1 3/16"	MC391072	30.1 - 1 3/16"	MC391080	28.5 - 1 1/8"	MC391081	37.0
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	NISSAN	4	NISSAN	2	CHEVROLET - GMC	3	CHEVROLET



BMC10365		BMC10366		BMC10367		BMC10368	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391082	37.0	MC391085	23.8 - 15/16"	MC391092	23.8 - 15/16"	MC391096	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	TOYOTA	2	VOLKSWAGEN	3	NISSAN


BMC10369		BMC10370		BMC10371		BMC10372	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391097	25.4 - 1"	MC391098	25.4 - 1"	MC391099	25.4 - 1"	MC391100	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	NISSAN	4	NISSAN	2	NISSAN	2	HONDA


BMC10373		BMC10374		BMC10375		BMC10376	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391101	20.6 - 13/16"	MC391110	30.1 - 1 3/16"	MC391121	31.7 - 1 1/4"	MC391122	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	DODGE	2	RAM	2	CHRYSLER, DODGE




© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BMC10377		BMC10380		BMC10381		BMC10382	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391123	27 - 1 1/16"	MC391127	25.4 - 1"	MC391130	20.6 - 13/16"	MC391130	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE, JEEP	2	CHRYSLER, DODGE	2	FORD - MAZDA	2	VOLKSWAGEN

BMC10383		BMC10384		BMC10385		BMC10386	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391137	23.8 - 15/16"	MC391142	22.2 - 7/8"		23.8 - 15/16"	MC391144	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	DODGE	2	DODGE	2	DODGE - CHRYSLER

BMC10387		BMC10388		BMC10389		BMC10390	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391145	25.4 - 1"	MC391147	27.0 - 1 1/16"	MC391150	28.5 - 1 1/8"	MC391156	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET - PONTIAC	2	CHEVROLET, GMC BUICK	2	FORD	2	NISSAN


BMC10391		BMC10392		BMC10393		BMC10394	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391158	25.4 - 1"	MC391160	20.6 - 13/16"	MC391162	22.2 - 7/8"	MC391165	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	FORD	2	FORD - LINCOLN	2	CHEVROLET

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10395		BMC10396		BMC10397		BMC10398	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	38.1 - 1 1/2"	MC391169	28.5 - 1 1/8"	MC391172	31.7 - 1 1/4"		22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	USA	2	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET, CADILLAC, GMC	2	PONTIAC


BMC10399		BMC10400		BMC10401		BMC10402	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391179	34.0	MC391180	37.0	MC391181	27.0 - 1 1/16"	MC391183	38.1 - 1 1/2"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET, GMC	3	CHEVROLET



BMC10403		BMC10404		BMC10405		BMC10406	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391184	38.1 - 1 1/2"	MC391185	23.8 - 15/16"	MC391186	23.8 - 15/16"		27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHEVROLET - PONTIAC	2	CHEVROLET - PONTIAC	2	FORD




BMC10407		BMC10408		BMC10409		BMC10410	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	13/16" 21/32"	MC391191	33.3 - 1 5/16"	MC391195	33.3 - 1 5/16"	MC391197	38.1 - 1 1/2"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
5	USA	3	FORD	2	FORD	2	FORD



BMC10412		BMC10413		BMC10414		BMC10415	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391310	23.8 - 15/16"	MC391200	38.1 - 1 1/2"	MC391203	27.0 - 1 1/16"	MC391204	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	3	FORD	2	FORD - MERCURY	2	FORD, MERCURY




BMC10416		BMC10418		BMC10419		BMC10420	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391207	22.2 - 7/8"	MC391214	22.2 - 7/8"		20.6 - 13/16"	MC391307	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	MAZDA	2	MAZDA	4	DODGE	2	NISSAN

BMC10421		BMC10423		BMC10424		BMC10425	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391225	25.4 - 1"	MC391228	19.1 - 3/4"	MC391230	22.2 - 7/8"	MC391231	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	HONDA	4	MAZDA	2	VOLKSWAGEN - SEAT

BMC10426		BMC10427		BMC10428		BMC10429	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391232	22.2 - 7/8"	MC391233	22.2 - 7/8"	MC391237	22.2 - 7/8"	MC391252	33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	AUDI - VW - SEAT	2	VOLKSWAGEN	2	FORD - LINCOLN	2	CHEVROLET

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías




BMC10430		BMC10431		BMC10432		BMC10433	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391253	33.3 - 1 5/16"	MC391254	23.8 - 15/16"	MC391255	27.0 - 1 1/16"	MC391267	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	FORD	3	FORD	2	NISSAN





BMC10434		BMC10435		BMC10436		BMC10437	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391295	20.6 - 13/16"	MC391296	22.2 - 7/8"	MC391299	20.6 - 13/16"	MC391303	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	NISSAN

BMC10438		BMC10439		BMC10440		BMC10441	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391328	23.8 - 15/16"	MC391329	23.8 - 15/16"	MC391331	22.2 - 7/8"	MC391332	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET - PONTIAC	2	CHEVROLET - PONTIAC

BMC10442		BMC10443		BMC10444		BMC10445	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391333	22.2 - 7/8"	MC391341	25.4 - 1"	MC391343	25.4 - 1"	MC391344	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET - PONTIAC	2	NISSAN	2	NISSAN	2	NISSAN



BMC10446		BMC10447		BMC10448		BMC10449	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391359	30.1 - 1 3/16"	MC391376	20.6 - 13/16"	MC391378	22.2 - 7/8"	MC391384	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD - LINCOLN	2	TOYOTA	2	HONDA - ACURA	4	AUDI, SEAT

BMC10450		BMC10451		BMC10452		BMC10453	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	27.0 - 1 1/16"	MC39147	20.6 - 13/16"	MC39173	27.0 - 1 1/16"	MC39178	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	JEEP	6	VOLKSWAGEN	2	FORD	2	DODGE


BMC10454		BMC10455		BMC10456		BMC10457	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39223	28.5 & 40.0	MC39324	31.7 - 1 1/4"		28.6 - & 40.0	MC39350	21.0 - 53/64"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET - DINA	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	FORD


BMC10457		BMC10458		BMC10459		BMC10460	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	21.0 - 53/64"		25.4 - 1"		27.0 - 1 1/16"	MC39382	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	USA	4	CHEVROLET

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10462		BMC10463		BMC10464		BMC10465	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39435	33.3 - 1 5/16"	MC39443	190.0 & 286.0	MC39445	28.5 - 1 1/8"	MC39451	21.0 - 53/64"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	4	FORD	2	FORD	2	CHRYSLER - DODGE



BMC10466		BMC10467		BMC10468		BMC10469	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	25.4 - 1"	MC39476	24.0		23.8 - 15/16"	MC39531	21.0 - 53/64"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	CHRYSLER	2	NISSAN	2	FORD

BMC10470		BMC10471		BMC10472		BMC10473	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39555	23.8&19.1-15/16"&3/4"	MC39567	23.8 - 15/16"	MC39571	24.0 & 36.0	MC39583	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	USA	2	CHEVROLET	4	CHEVROLET

BMC10474		BMC10475		BMC10476		BMC10477	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39585	24.0	MC39589	25.4 & 36.0	MC39593	25.4 - 1"	MC39628	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	NISSAN	2	USA



BMC10478		BMC10479		BMC10480		BMC10481	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39634	27.0 - 1 1/16"	MC39635	28.5 - 1 1/8"	MC39636	28.5 - 1 1/8"	MC39637	21.0 & 30.2
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	FORD	3	FORD



BMC10482		BMC10483		BMC10484		BMC10485	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39646	28.5 - 1 1/8"	MC39649	31.7 - 1 1/4"	MC39655	20.6 - 13/16"	MC39712	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET - DODGE	2	CHEVROLET	4	VOLKSWAGEN	2	DODGE

BMC10486		BMC10487		BMC10488		BMC10489	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	31.7 - 1 1/4"	MC39780	20.6 - 13/16"	46010F40	23.8 - 15/16"	MC39953	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET - RAM	2	USA	2	NISSAN	2	FORD


BMC10490		BMC10491		BMC10492		BMC10493	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39958	25.4 - 1"	MC39981	23.8 - 15/16"	MIS55214	22.2 - 7/8"	39009906	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	FORD	2	JEEP	3	FORD	4	FORD



© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías




BMC10494		BMC10495		BMC10496		BMC10497	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
47201 09210	20.6 - 13/16"	4601004C00	23.8 - 15/16"	MN102440	23.8 - 15/16"	39009907	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	NISSAN	2	MITSUBISHI	2	CHEVROLET



BMC10498		BMC10499		BMC10500		BMC10501	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009915	25.4 - 1"	6C2Z2140AA	31.7 - 1 1/4"	MC391170	22.2 - 7/8"	MC390183	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	FORD	2	CHEVROLET - PONTIAC	3	FORD

BMC10502		BMC10503		BMC10504		BMC10505	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391133	27.0 - 1 1/16"	39009914	20.6 - 13/16"	39009900	23.8 - 15/16"	39009909	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	CHEVROLET	2	HYUNDAI	2	TOYOTA

BMC10506		BMC10508		BMC10509		BMC10510	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
6809 3470 AA	22.2 - 7/8"		23.8 - 15/16"	96418852	23.8 - 15/16"	59110 4F000	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	FIAT	2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	HYUNDAI



BMC10511		BMC10512		BMC10513		BMC10514	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
010733	22.2 - 7/8"	MC390781	25.4 - 1"	MN102441	23.8 - 15/16"	95984181	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	FORD	2	MITSUBISHI	2	MITSUBISHI	2	CHEVROLET



BMC10515		BMC10516		BMC10517		BMC10518	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
51100 54G60	22.2 - 7/8"	010779	23.8 - 15/16"	47201 0K010	20.6 - 13/16"	47201 09060	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	SUZUKI	2	RENAULT	2	TOYOTA	2	TOYOTA



BMC10519		BMC10520		BMC10521		BMC10522	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
BE8Z-2140-A	20.6 - 13/16"		25.4 - 1"	7L5Z-2140-AA	27.0 - 1 1/16"	MC390792	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	MITSUBISHI	2	FORD	2	HONDA

BMC10523		BMC10524		BMC10525		BMC10526	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
509 3407 AB	33.3 - 1 5/16"		25.4 - 1"		25.4 & 20.6 - 1" & 13/16"	46100-TF0-Y01	19.1 - 3/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	RAM	2	MITSUBISHI	4	USA	2	HONDA




© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10527		BMC10528		BMC10529		BMC10530	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391138	22.2 - 7/8"	390911RL	20.6 - 13/16"	39009913	23.8 - 15/16"	MC391271	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	4	SEAT - VOLKSWAGEN	2	NISSAN	2	DODGE


BMC10531		BMC10532		BMC10533		BMC10534	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
46101 TK8 305	22.2 - 7/8"	MC391358	23.8 - 15/16"	77 01 205 407	22.2 - 7/8"	MC391403	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	CHEVROLET	4	RENAULT	2	NISSAN

BMC10535		BMC10536		BMC10537		BMC10538	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390696	27.0 - 1 1/16"	MC390418	25.4 - 1"	MC390783	15.8 - 5/8"	MC390760	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	HONDA	2	HONDA	4	MITSUBISHI


BMC10539		BMC10540		BMC10541		BMC10542	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391219	20.6 - 13/16"	47201-BZ570	22.2 - 7/8"	EG23 4340 Z	22.2 - 7/8"	4625 A199	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	MAZDA	2	MITSUBISHI



© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

BMC10543		BMC10544		BMC10545		BMC10546	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
13286445	25.4 - 1"	BL3Z 2140 A	30.1 - 1 3/16"	MC391387	25.4 - 1"	456 0183 AA	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	BUICK, CHEVROLET	2	FORD, LINCOLN	2	FORD	2	DODGE, JEEP

BMC10547		BMC10548		BMC10549		BMC10550	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
2E0 611 017 E	27.0 - 1 1/16"	6Q0 611 019 E	20.6 - 13/16"	2H0 611 019	27.0 - 1 1/16"	MC391103	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
1	MB - VW	4	VOLKSWAGEN	2	VOLKSWAGEN	2	CHRYSLER, VW

BMC10551		BMC10552		BMC10553		BMC10554	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		27.0 - 1 1/16"	58510-1R000	20.6 - 13/16"		23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	SUBARU	2	NISSAN	4	DODGE		NISSAN

BMC10551		BMC10552		BMC10553		BMC10554	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		27.0 - 1 1/16"	58510-1R000	20.6 - 13/16"		23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	SUBARU	2	NISSAN	4	DODGE		NISSAN

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10555		BMC10557		BMC10558		BMC10560	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 & 19.1 - 15/16" & 3/4"		20.6 - 13/16"		22.2 - 7/8"	CK4Z 2140 A	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
	NISSAN	2	TOYOTA	2	HYUNDAI		FORD

BMC10561		BMC10562		BMC10563		BMC10564	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
46010-VK94B	23.8 - 15/16"	D6010-3XT0A	25.4 - 1"	58510 1R100	20.6 - 13/16"	94566232	20.63 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	NISSAN	2	NISSAN	2	DODGE	2	CHEVROLET

BMC10565		BMC10566		BMC10567		BMC10568	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
58510-4H000	27.0 - 1 1/16"	1819085	22.2 - 7/8"	20925765	33.3 - 1 5/16"	6815 5423 AC	27.0 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
	DODGE	2	FORD	2	CHEVROLET		DODGE

BMC10569		BMC10570		BMC10571		BMC10572	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
94766502	22.2 - 7/8"	46010-00Q0J	20.6 - 13/16"	6R1 611 019 A	22.2 - 7/8"	94769766	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
	CHEVROLET		NISSAN	2	AUDI - VW - SEAT	2	CHEVROLET



BMC10574		BMC10575		BMC10576		BMC10581	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391474	23.8 - 15/16"	MC391477	23.8 - 15/16"	97148431	25.4 - 1"	93182937	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET


BMC10584		BMC10587		BMC10573		BMC10578	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
2S71-2B507-AC	23.8 - 15/16"	MC391462	20.6 - 13/16"		23.8 - 15/16"		38.1 - 1 1/2"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
	FORD		ACURA - HONDA	4 puertos (3-M10X1.0y 1-M12X1.0)	FORD	2 - M14 X 1.5	CHEVROLET


BMC10579		BMC10580		BMC10583		BMC10590	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	19.1 - 3/4"		23.8 - 15/16"		22.2 - 7/8"		38.1 - 1 1/2"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2 - M10 X 1.0	DODGE - MITSUBISHI	2 - M10 X 1.0	CHEVROLET - BUICK	4	CHEVROLET	1-M12X1.5 / 1-M14X1.5)	FORD


BMC10601		BMC10603		BMC10604		BMC10605	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
46010-4KH5B	25.4 - 1"	47201-BZ550	22.0 & 33.0 -	47201-0K040	20.6 - 13/16"	MC390550	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2 - M10 X 1.0	NISSAN	2	TOYOTA	2 - M10 X 1.0	TOYOTA	2	HONDA

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



BMC10607		BMC10609		BMC10610		BMC10611	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
51100-65JB0	23.8 - 15/16"	5Z0 611 019 H	20.6 - 13/16"	46100-T0G-A02	22.2 - 7/8"	47201-0K410	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	SUZUKI	4 - M12 X 1.0	VOLKSWAGEN	2 - M12 X 1.0	HONDA	2 - M10 X 1.0	TOYOTA

BMC10612		BMC10613		BMC10614		BMC10615	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
4601.V8	23.8 - 15/16"		19.1 - 3/4"	60 01 551 313	20.6 - 13/16"	6R1 611 019 F	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
1-M10X1.0 1-M12X1.0	PEUGEOT	1-M10X1.0 1-M12X1.0	NISSAN	2-M10X1.0 2-M12X1.0	RENAULT, NISSAN	2 - M12 X 1.0	AUDI,VW,SEAT

BMC10616		BMC10617		BMC10618		BMC10619	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"		33.3 - 1 5/16"		22.2 - 7/8"		22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2-M10X1.0 2-M12X1.0	VOLKSWAGEN	1-1/2 20UNF 1-7/16 24 UNS	RAM	2 - M10 X 1.0	CHEVROLET	0	CHEVROLET

BMC10620		BMC10621		BMC10622		BMC10623	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"		22.2 - 7/8"		27 - 1 1/16"		20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2 - M10 X 1.0	CHEVROLET	2- M12 X 1.0	RAM	2 - M12 X 1.0	RAM	2 - M10 X 1.0	HYUNDAI



BMC10624		BMC10626		BMC10627		BMC10628	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
58510-B4000	20.6 - 13/16"	7E0611019B	27 - 1 1/16"	4625-A417	22.2 - 7/8"	94766501	22.2 - 7/8"
SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER	
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2 - M16x1.5 / 2 - M10x1.0	HYUNDAI	2 M12 X 1	VOLKSWAGEN	2	MITSUBISHI	1 M10 X 1.0 Y 1 M12 X 1.0	CHEVROLET

BMC10629		BMC10630	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
5U1614105H	22.2 - 7/8"	1899310	20.6 - 13/16"
			
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2 M12 X 1.0	VOLKSWAGEN	2 M12 X 1.5	FORD





WBC50101		WBC50102		WBC50103		WBC50104	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
844	19.0 - 3/4"	WC37855	23.8 - 15/16"	WC37870	20.6 - 13/16"	LC117345	19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		BUICK, CADILLAC CHEVROLET		NISSAN		NISSAN

WBC50105		WBC50106		WBC50107		WBC50108	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370138	17.8 - 45/64"	370382	22.2 - 7/8"	370384	22.2 - 7/8"	37090426MX	17.8 - 45/64"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE	DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	CHEVROLET		FORD

WBC50109		WBC50110		WBC50111		WBC50112	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700900	19.0 - 3/4"	3700904	22.2 - 7/8"	3700908	19.1 - 3/4"	3700912	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		FORD		FIAT		RENAULT


WBC50113		WBC50114		WBC50115		WBC50116	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700913	22.2 - 7/8"	3700914	17.4 - 11/16"	37009016	22.2 - 7/8"	37009017	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	PEUGEOT		CHEVROLET	DERECHO	DODGE	IZQUIERDO	DODGE

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50117		WBC50118		WBC50119		WBC50120	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	25.4 - 1"		25.4 - 1"		25.4 - 1"		25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA		USA		USA		USA

WBC50121		WBC50122		WBC50123		WBC50124	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
4410000Q	17.8 - 45/64"	WC13387	25.4 - 1"	WC13388	25.4 - 1"	WC17507	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN - RENAULT	IZQUIERDO	VAM	DERECHO	VAM	IZQUIERDO	DODGE - RAM - FORD - JEEP

WBC50125		WBC50126		WBC50127		WBC50128	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC17508	22.2 - 7/8"	WC370192	23.8 - 15/16"	WC370193	23.8 - 15/16"		41.3 - 1 5/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	DODGE - RAM - FORD - JEEP	IZQUIERDO	FORD - VAM - DINA	DERECHO	FORD - VAM - DINA		DODGE - FORD


WBC50130		WBC50131		WBC50132		WBC50133	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC34876	20.6 - 13/16"		28.5 - 1 1/8"		28.5 - 1 1/8"	WC36057	28.5 - 1 1/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHRYSLER, DODGE, FORD JEEP - MERCURY		FORD - VAM - JEEP		FORD - VAM - JEEP	IZQUIERDO	DODGE - FORD

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50134		WBC50135		WBC50136		WBC50137	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC36058	28.5 - 1 1/8"	WC36076	20.6 - 13/16"	WC36077	20.6 - 13/16"	WC370027	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	DODGE - FORD	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD		CHRYSLER

WBC50138		WBC50139		WBC50140		WBC50141	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370031	19.0 - 3/4"	WC370032	23.8 - 15/16"	WC370042	28.5 - 1 1/8"	WC370043	28.5 - 1 1/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		USA	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD


WBC50142		WBC50143		WBC50144		WBC50145	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370191	20.6 - 13/16"	WC370055	22.2 - 7/8"	WC370060	22.2 - 7/8"	WC370061	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET - CHRYSLER		CHEVROLET		NISSAN		FORD, MAZDA

WBC50146		WBC50147		WBC50148		WBC50149	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370073	22.2 - 7/8"	WC370074	22.2 - 7/8"	WC370081	17.4 - 11/16"	WC370083	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	CHEVROLET - SUZUKI	DERECHO	CHEVROLET		DODGE		NISSAN

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50150		WBC50151		WBC50152		WBC50153	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370087	22.2 - 7/8"	WC370088	22.2 - 7/8"	WC370091	22.2 - 7/8"	WC370092	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	HONDA	IZQUIERDO	HONDA	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD

WBC50154		WBC50155		WBC50156		WBC50157	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370093	20.6 - 13/16"	WC370094	23.8 - 15/16"	WC370095	22.2 - 7/8"	WC370096	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		FORD, MERCURY	DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	CHEVROLET

WBC50158		WBC50159		WBC50160		WBC50161	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370105	20.6 - 13/16"	WC370106	19.1 - 3/4"	WC370109	19.1 - 3/4"		22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	JEEP		NISSAN		USA		TOYOTA

WBC50162		WBC50163		WBC50164		WBC50165	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370112	19.1 - 3/4"		17.4 - 11/16"		22.2 - 7/8"	WC370123	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	TOYOTA		VOLKSWAGEN		PONTIAC	IZQUIERDO	USA

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50166		WBC50167		WBC50168		WBC50169	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370127	20.6 - 13/16"	WC370129	20.6 - 13/16"	WC370130	22.2 - 7/8"	WC370131	19.1 - 3/4"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	USA		MITSUBISHI		PONTIAC - CHEVROLET	IZQUIERDO	HONDA


WBC50170		WBC50171		WBC50172		WBC50173	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370132	19.1 - 3/4"		17.4 - 11/16"	WC370139	19.1 - 3/4"	WC370141	17.4 - 11/16"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	HONDA	DERECHO	CHEVROLET - PONTIAC	IZQUIERDO	TOYOTA		NISSAN

WBC50174		WBC50175		WBC50176		WBC50177	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370142	15.8 - 5/8"	WC370143	22.2 - 7/8"	WC370146	19.0 - 3/4"	WC370148	23.8 - 15/16"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		TOYOTA	DERECHO	TOYOTA		CHEVROLET, GMC

WBC50178		WBC50179		WBC50180		WBC50181	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370149	19.1 - 3/4"	WC370152	19.1 - 3/4"	WC370060	22.2 - 7/8"	WC370155	19.1 - 3/4"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	HONDA		NISSAN		MITSUBISHI


© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50182		WBC50183		WBC50184		WBC50185	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370157	15.8 - 5/8"		22.2 - 7/8"		20.6 - 13/16"	WC370177	26.9 - 1 1/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		TOYOTA		CHRYSLER		DODGE

WBC50186		WBC50187		WBC50188		WBC50189	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370180	23.8 - 15/16"	WC370181	26.9 - 1 1/16"	WC370182	19.0 - 3/4"	WC370183	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		USA		HONDA		TOYOTA

WBC50190		WBC50191		WBC50192		WBC50193	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370185	19.0 - 3/4"	WC370186	20.6 - 13/16"	WC370187	22.2 - 7/8"	WC370189	30.1 - 1 3/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		CHEVROLET - PONTIAC		CHEVROLET		CHEVROLET

WBC50194		WBC50195		WBC50196		WBC50197	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370190	23.8 - 15/16"	WC370194	17.4 - 11/16"	WC370195	19.1 - 3/4"	WC370197	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		DODGE		CHRYSLER		DODGE

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50198		WBC50199		WBC50200		WBC50201	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370200	26.9 - 1 1/16"	WC370201	23.8 - 15/16"	WC370205	17.4 - 11/16"	WC370206	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET, GMC		CHEVROLET, GMC	IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	HONDA

WBC50202		WBC50203		WBC50204		WBC50205	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370211	23.8 - 15/16"	WC370212	19.1 - 3/4"	WC370213	17.4 - 11/16"	WC370214	15.8 - 5/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD - MERCURY		NISSAN		NISSAN		NISSAN

WBC50206		WBC50207		WBC50208		WBC50209	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370225	19.1 - 3/4"	WC370226	20.6 - 13/16"	WC37048	23.8 - 15/16"	WC37080	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		CHEVROLET		CHEVROLET		CHEVROLET

WBC50210		WBC50211		WBC50212		WBC50213	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37081	19.1 - 3/4"	WC37109	22.2 - 7/8"	WC37110	19.1 - 3/4"	WC37111	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET, PONTIAC	DELANTERO	VOLKSWAGEN		VOLKSWAGEN		VOLKSWAGEN

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50214		WBC50215		WBC50216		WBC50217	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37132	25.4 - 1"	WC37133	25.4 - 1"	WC37208	19.0 - 3/4"	WC37209	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	USA	DERECHO	USA		NISSAN	DELANTERO	NISSAN

WBC50218		WBC50219		WBC50220		WBC50221	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	20.6 - 13/16"	WC37218	26.9 - 1 1/16"	WC37219	26.9 - 1 1/16"	WC37235	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN	IZQUIERDO	DODGE - FORD	DERECHO	DODGE - FORD		CHRYSLER - DODGE - RAM

WBC50222		WBC50223		WBC50224		WBC50225	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37250	30.1 - 1 3/16"	WC37251	30.1 - 1 3/16"	WC37262	26.9 - 1 1/16"	WC37263	26.9 - 1 1/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	FORD	IZQUIERDO	FORD	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD

WBC50226		WBC50227		WBC50228		WBC50229	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		23.8 - 15/16"	WC37274	20.6 - 13/16"	WC37290	26.9 - 1 1/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA		USA		NISSAN		DODGE - CHEVROLET

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50230		WBC50231		WBC50232		WBC50233	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37332	17.4 - 11/16"	WC37337	30.1 - 1 3/16"	WC37343	23.8 - 15/16"	WC37349	23.8 - 15/16"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	VOLKSWAGEN		CHEVROLET		FORD - RAM		VOLKSWAGEN

WBC50234		WBC50235		WBC50236		WBC50237	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37358	17.4 - 11/16"	WC37400	19.1 - 3/4"	WC37407	20.6 - 13/16"	WC37459	23.8 - 15/16"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		FORD		NISSAN		USA

WBC50238		WBC50239		WBC50240		WBC50241	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37531	17.4 - 11/16"	WC37564	15.8 - 5/8"	WC37574	19.1 - 3/4"	WC37590	14.2 - 9/16"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		CHRYSLER		FORD		CHRYSLER - DODGE



WBC50242		WBC50243		WBC50244		WBC50245	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37591	22.2 - 7/8"	WC37592	22.2 - 7/8"	WC37599	22.2 - 7/8"	WC37625	19.1 - 3/4"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	FORD	IZQUIERDO	FORD		CHEVROLET		CHEVROLET

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50246		WBC50247		WBC50248		WBC50249	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37644	22.2 - 7/8"	WC37660	22.2 - 7/8"	WC37663	20.6 - 13/16"	WC37668	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA		FORD		USA		FORD

WBC50250		WBC50251		WBC50252		WBC50253	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37677	22.2 - 7/8"	WC37684	23.8 - 15/16"	WC37693	19.1 - 3/4"	WC37709	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	BUICK - CHEVROLET		NISSAN		NISSAN		MITSUBISHI

WBC50254		WBC50255		WBC50256		WBC50257	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37750	15.8 - 5/8"	WC37751	19.1 - 3/4"	WC37752	19.1 - 3/4"	WC37778	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA	IZQUIERDO	USA	DERECHO	USA		CHEVROLET - PONTIAC

WBC50258		WBC50259		WBC50260		WBC50261	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37781	25.4 - 1"		15.8 - 5/8"	WC37784	28.5 - 1 1/8"	WC37787	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		USA		CHEVROLET		DODGE, FORD


© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50262		WBC50263		WBC50264		WBC50265	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37841	22.2 - 7/8"	WC37844	19.1 - 3/4"	WC37846	19.1 - 3/4"	WC37847	19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA		CHRYSLER - DODGE JEEP - FORD	DERECHO	HONDA	IZQUIERDO	HONDA

WBC50266		WBC50267		WBC50268		WBC50269	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37852	23.8 - 15/16"	WC37853	23.8 - 15/16"	WC37854	22.2 - 7/8"	WC37856	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	CHEVROLET		CHEVROLET		FORD

WBC50270		WBC50271		WBC50272		WBC50273	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37857	25.4 - 1"	WC37858	20.6 - 13/16"	WC37859	20.6 - 13/16"	WC37863	19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD - NISSAN	IZQUIERDO	USA	DERECHO	USA		USA

WBC50274		WBC50275		WBC50276		WBC50277	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37864	15.8 - 5/8"		17.4 - 11/16"	WC37869	15.8 - 5/8"	WC37871	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHRYSLER		USA		NISSAN		NISSAN

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50278		WBC50279		WBC50280		WBC50281	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37872	22.2 - 7/8"	WC37967	19.1 - 3/4"	WC37970	19.1 - 3/4"	WC37975	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		CHEVROLET		DODGE	DERECHO	CHEVROLET

WBC50282		WBC50283		WBC50284		WBC50285	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37976	22.2 - 7/8"	WC37984	17.4 - 11/16"	WC37985	23.8 - 15/16"	WC37986	19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	CHEVROLET		CHRYSLER		CHEVROLET - RAM		VOLKSWAGEN

WBC50286		WBC50287		WBC50288		WBC50289	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37997	22.2 - 7/8"	WC37999	23.8 - 15/16"		28.5 - 1 1/8"	WC9025	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD, MERCURY		FORD		USA	IZQUIERDO	DODGE - RAM - FORD

WBC50290		WBC50291		WBC50292		WBC50293	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC9026	25.4 - 1"	3700908	20.6 - 13/16"	47550 0D010	19.0 - 3/4"	3700929	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	DODGE - RAM - FORD		FORD		TOYOTA - NISSAN - RENAULT	IZQUIERDO	PEUGEOT

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50294		WBC50295		WBC50296		WBC50297	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700928	20.6 - 13/16"	3700916	22.2 - 7/8"		19.1 - 3/4"	370143	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	PEUGEOT		CHEVROLET		NISSAN		TOYOTA

WBC50298		WBC50299		WBC50300		WBC50301	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700925	22.2 - 7/8"	3700920	17.4 - 11/16"	37009018	20.6 - 13/16"	37009019	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	MITSUBISHI	DERECHO	HYUNDAI	DERECHO	FORD	IZQUIERDO	FORD

WBC50302		WBC50303		WBC50304		WBC50305	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700917	17.4 - 11/16"		20.6 - 13/16"		20.6 - 13/16"		19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	HYUNDAI		USA		USA		NISSAN

WBC50306		WBC50307		WBC50308		WBC50309	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MB366326	17.4 - 11/16"	MB333468	17.4 - 11/16"	WC370115	20.6 - 13/16"	3700923	19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	TOYOTA	DERECHO	TOYOTA		VOLKSWAGEN		CHEVROLET

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50310		WBC50311		WBC50312		WBC50313	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370254	19.1 - 3/4"	WC370113	19.1 - 3/4"	2H0 611 053	26.9 - 1 1/16"	370240	30.1 - 1 3/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		VOLKSWAGEN / SEAT		VOLKSWAGEN	TRAS. DER. TRAS.	ISUZU

WBC50314		WBC50315		WBC50316		WBC50317	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
370247	30.1 - 1 3/16"	WC37646	17.4 - 11/16"	WC37637	17.4 - 11/16"		22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
TRAS. IZQ. TRAS.	ISUZU		USA		USA		USA

WBC50318		WBC50319		WBC50320		WBC50321	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"	WC37850	15.8 - 5/8"		19.1 - 3/4"	WC37601	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA		USA		USA		USA

WBC50322		WBC50323		WBC50324		WBC50325	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37602	20.6 - 13/16"	WC37708	22.2 - 7/8"	WC37710	23.8 - 15/16"	WC37711	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	USA		USA		USA	DERECHO	USA

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50327		WBC50331		WBC50332		WBC50333	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
60 01 549 707	19.0	44100-4JA0A	25.4 - 1"	1782880	20.6 - 13/16"	1717334	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	RENAULT		NISSAN		FORD		FORD

WBC50334		WBC50335		WBC50336		WBC50337	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700922	15.8 - 5/8"	58330-4H000	22.2 - 7/8"	WC370241	30.1 - 1 3/16"	WC370239	30.1 - 1 3/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE i10 12-14		DODGE	TRAS. IZQ. DEL.	ISUZU	TRAS. DER. DEL.	ISUZU

WBC50338		WBC50339		WBC50340		WBC50341	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370255	19.1 - 3/4"	44100-VK00A	23.8 - 15/16"	8-97349-689-0	25.4 - 1"	8-97349-692-0	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		NISSAN	TRAS. IZQ. DEL/TAS	ISUZU	TRAS. DER. TAS.	ISUZU

WBC50342		WBC50343		WBC50344		WBC50345	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
8-97349-690-0	25.4 - 1"	48 45 031 010	15.8 - 5/8"	WC370232	20.6 - 13/16"	WC370253	17.8 - 0
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
TRAS. DER. DEL.	ISUZU		RENAULT		HONDA		HYUNDAI

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50346		WBC50347		WBC50348		WBC50349	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
37866	19.1 - 3/4"	37300401MX	19.1 - 3/4"		17.4 - 11/16"	37030405MX	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	MAZDA		VW		RENAULT		CHEVROLET

WBC50350		WBC50351		WBC50352		WBC50353	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
37030416MX	22.2 - 7/8"		17.8		19.1 - 3/4"	47550-26150	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		DODGE		NISSAN		TOYOTA

WBC50354		WBC50355		WBC50356		WBC50357	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
37090413MX	19.1 - 3/4"	WC370121	20.6 - 13/16"	772 9634	20.6 - 13/16"	37210402MX	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		FORD		FIAT		NISSAN

WBC50359		WBC50360		WBC50361		WBC50362	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
708 9425	20.6 - 13/16"	16 071 388 80	20.6 - 13/16"	37350411MX	20.6 - 13/16"	47550-0K010	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FIAT, RAM		PEUGEOT		FIAT, RAM		TOYOTA

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50363		WBC50364		WBC50365		WBC50366	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
26692590	19.1 - 3/4"	37030417MX	19.1 - 3/4"	520 611 053	17.4 - 11/16"	370278	19.1 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		CHEVROLET		VOLKSWAGEN	DERECHO	NISSAN

WBC50367		WBC50368		WBC50369		WBC50370	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
370277	19.1 - 3/4"	37030414MX	19.1 - 3/4"	44100-4KH0B	25.4 - 1"		22 -
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	NISSAN		CHEVROLET		NISSAN		RENAULT

WBC50371		WBC50372		WBC50371		WBC50372	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22 -		17.4 - 11/16"		22 -		17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	RENAULT		HONDA		RENAULT		HONDA

WBC50373		WBC50374		WBC50375		WBC50376	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	20.6 - 13/16"		22.2 - 7/8"		25.4 - 1"		25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		TOYOTA		ISUZU		ISUZU



WBC50377		WBC50378		WBC50379		WBC50380	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	25.4 - 1"		33.34 - 1 5/16"		33.34 - 1 5/16"		33.34 - 1 5/16"
SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER	
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	ISUZU		ISUZU		ISUZU		ISUZU

WBC50381		WBC50386		WBC50387		WBC50388	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	33.34 - 1 5/16"		15.8 - 5/8"		23.81 - 15/16"		23.81 - 15/16"
SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER	
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	ISUZU		RENAULT		CHEVROLET		CHEVROLET

WBC50389		WBC50390		WBC50391		WBC50392	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	19.1 - 3/4"		19.1 - 3/4"		19.1 - 3/4"		17.46 - 11/16"
SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER	
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FIAT		HYUNDAI		CHEVROLET		TOYOTA

WBC50393		WBC50394		WBC50395		WBC50396	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	17.46 - 11/16"		19.05 - 3/4"		28.5 - 1 1/8"		28.5 - 1 1/8"
SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER		SCHAEFFLER	
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	TOYOTA		SUZUKI		ISUZU		ISUZU

© Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



WBC50397		WBC50398		WBC50399		WBC50400	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	28.5 - 1 1/8"		28.5 - 1 1/8"		22.2 - 7/8"		22.2 - 7/8"
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	ISUZU		ISUZU		ISUZU		ISUZU

WBC50401	
Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"
Posición	Marca
	ISUZU

AIMCO	FAG
3110	BFR520310
3132	BFR520610
3214	BFR523210
3216	BFR522210
3217	BFR520710
3233	BFR133610
3287	BFR510110
3295	BFR511010
3406	BFR370310
3408	BFR370910
3416	BFR370110
3445	BFR380210
3460	BFR370410
3464	BFR360110
3464	BFR370510
3483	BRR370110
3509	BRD521310
3517	BRD132410
3518	BRD132310
3536	BRD520810
3806	BFD370110
3812	BRD370310
3814	BRD370210
3820	BRD370410
3824	BRD370510
5115	BFR112710
5118	BFR114010
5119	BRR111210
5329	BFR110910
5333	BFR112310
5346	BFR112610
5357	BFR113010
5359	BFR111510
5360	BRR110810
5361	BFR110410
5362	BFR111610
5370	BRR110610
5373	BFR113410
5382	BFR113310
5383	BRR110910
5393	BFR112910
5395	BFR114710
5397	BFR114210
5399	BFR540310
5440	BFR120110
5447	BFR122810
5447	BFR122820

AIMCO	FAG
5456	BFR126410
5456	BFR126420
5457	BFR122510
5473	BFR123310
5474	BFR126010
5485	BRR121410
5516	BFR132110
5547	BFR130410
5570	BFR132510
5571	BFR132610
5571	BFR132620
5575	BFR132710
5580	BFR131110
5595	BFR132910
5595	BFR132920
8898	BRD130310
8939	BRD130610
8947	BRD110910
8948	BRD111010
8957	BRD111810
8968	BRD111910
8972	BRD131410
8974	BRD123910
8988	BRD131610
8989	BRD122710
8998	BRD131910
31017	BFR133410
31017	BFR230010
31025	BFR520410
31029	BFR510210
31046	BRR520810
31050	BFR530210
31057	BFR521310
31073	BFR133910
31123	BFR521510
31148	BRR520410
31158	BFR521710
31169	BFR521610
31243	BFR510310
31244	BRR510410
31245	BRR510310
31250	BFR522310
31257	BFR510410
31259	BFR523010
31263	BFR541010
31270	BFR530110
31275	BFR510710

AIMCO	FAG
31287	BFR540410
31288	BRR540310
31291	BFR540510
31293	BFR530910
31294	BRR530110
31295	BFR530810
31296	BFR590110
31304	BRR510510
31305	BFR510610
31306	BFR522110
31307	BFR523110
31311	BFR510910
31312	BRR521110
31314	BFR530310
31315	BRR510810
31318	BRR510610
31321	BFR115610
31323	BFR560110
31325	BRR123110
31326	BFR530510
31327	BFR530410
31328	BFR523310
31329	BRR521210
31343	BFR540610
31348	BRR521310
31349	BRR521610
31353	BRR540510
31357	BRR530510
31363	BFR580510
31365	BRR580610
31366	BRR580510
31368	BFR511210
31369	BRR511210
31372	BRR511110
31373	BFR580410
31375	BFR522410
31381	BFR510510
31389	BFR524110
31390	BFR136510
31398	BRR511310
31401	BFR540810
31402	BFR511310
31410	BRR521910
31411	BFR523910
31412	BFR524010
31418	BFR523410
31420	BRR511010

AIMCO	FAG
31429	BRR522010
31432	BFR111010
31433	BRR530610
31434	BFR531110
31435	BRR580410
31439	BFR531310
31440	BFR531510
31443	BRR531010
31454	BFR560410
31455	BFR511110
31459	BRR580310
31460	BFR580110
31463	BFR524410
31464	BFR523610
31468	BFR511410
31469	BRR510910
31479	BRR511710
31480	BRR580110
31481	BFR580210
31482	BFR531710
31483	BRR531110
31488	BRR540810
31498	BRR560110
31499	BFR560210
31505	BFR531910
31506	BFR524710
31507	BRR530910
31511	BFR532210
31512	BFR520810
31513	BFR523510
31530	BRR521810
31538	BFR512010
31540	BRR560310
31544	BRR531510
31568	BFR580710
31601	BFR512410
31623	BFR580810
31626	BFR580810
34010	BFR371110
34011	BRR370210
34055	BFR371710
34143	BFR370710
34144	BRR370510
34168	BFR371310
34173	BFR320310
34184	BFR320110
34222	BFR371610

AIMCO	FAG
34226	BFR340110
34227	BRR340110
34231	BFR320810
34232	BRR320210
34243	BRR370610
34245	BFR375910
34248	BFR420510
34251	BFR126910
34252	BRR121510
34279	BFR371910
34284	BFR321810
34287	BRR373210
34294	BRR372010
34303	BFR372210
34308	BFR372510
34312	BFR323110
34315	BRR322710
34347	BRR410410
34349	BFR410710
34364	BFR410410
34366	BRR320310
34367	BFR320610
34368	BFR320510
34399	BRR370910
34403	BRR371510
34406	BFR370810
34431	BRR374710
35024	BRD520710
35089	BRD530110
35094	BRD510510
35102	BRD113510
35113	BRD510210
35125	BRD560210
35135	BRD521710
53000	BFR113810
53001	BFR114910
53002	BFR110110
53004	BFR114410
53005	BFR115310
53006	BRR110410
53010	BRR110710
53011	BRR111810
53012	BFR115910
53020	BRR340210
53021	BRR111510
53022	BFR113510
53023	BFR113210

AIMCO	FAG
53024	BRR111110
53025	BFR116410
53026	BFR111110
53027	BRR112010
53028	BFR340210
53029	BFR113610
53036	BRR112210
53037	BFR111910
53038	BFR111410
53040	BFR111710
53041	BRR112310
53042	BFR116710
53043	BRR112410
53044	BRR113010
53047	BRR342910
53048	BRR343010
53049	BFR343910
53050	BRR112910
53051	BFR114810
53056	BRR113110
53057	BFR116810
53061	BRR112810
53062	BFR116610
53063	BRR113210
53064	BFR117010
53068	BFR117110
53069	BRR113410
54010	BFR122210
54013	BFR123810
54013	BFR123820
54018	BFR124410
54018	BFR124420
54021	BFR124110
54024	BFR123910
54024	BFR123920
54029	BFR124610
54029	BFR124620
54031	BFR124210
54032	BRR121010
54035	BFR126610
54037	BRR120910
54039	BFR124010
54040	BFR124810
54040	BFR124820
54044	BFR124910
54047	BRR121110
54050	BFR125110

AIMCO	FAG
54064	BRR121210
54068	BFR125010
54069	BFR124810
54069	BFR124820
54070	BFR126710
54073	BRR121710
54076	BFR125410
54076	BFR125420
54077	BFR220410
54079	BFR126310
54090	BRR123010
54091	BFR221410
54092	BFR124710
54092	BFR124720
54093	BFR127410
54094	BFR120510
54096	BFR128010
54096	BFR128020
54098	BRR122510
54099	BFR128210
54100	BRR122010
54107	BFR120910
54109	BFR221510
54111	BRR122210
54117	BRR122310
54118	BFR120310
54123	BFR120210
54124	BFR125610
54125	BRR123210
54128	BFR220610
54131	BRR124110
54132	BFR125710
54133	BFR220110
54134	BFR129710
54137	BRR124310
54138	BRR124710
54142	BFR128810
54143	BFR129910
54152	BRR123510
54153	BFR124310
54154	BFR123110
54156	BRR123410
54159	BFR127110
54162	BRR124810
54164	BFR220910
54171	BFR221710
54176	BFR221110

AIMCO	FAG
54182	BRR125110
54196	BFR221910
55031	BRR131010
55036	BFR131810
55040	BFR131710
55047	BFR133310
55054	BFR134410
55055	BRR132510
55060	BFR135110
55062	BFR136210
55066	BRR131610
55067	BRR131710
55069	BFR135210
55070	BFR134610
55073	BRR131810
55075	BRR132810
55079	BFR135310
55080	BFR135510
55090	BFR135610
55093	BFR132410
55094	BRR132610
55097	BFR137310
55099	BFR137410
55118	BFR136910
55119	BRR133110
55122	BFR137510
55131	BRR133610
55133	BRR133410
55147	BRR133710
55148	BFR137110
55150	BFR137210
55151	BRR134410
55159	BRR531310
55162	BFR138210
55174	BFR138510
55178	BRR135410
55179	BRR134710
55183	BRR134110
55184	BFR136010
55185	BFR139010
55191	BFR139410
55194	BRR135210
55199	BRR134610
80002	BRD112010
80021	BRD112710
80023	BRD122810
80078	BRD123510

AIMCO	FAG
80090	BRD123210
80093	BRD521510
80098	BRD124210
80104	BRD530410
80115	BRD133710
80118	BRD133210
80120	BRD133610
80122	BRD131510
80125	BRD113910
54107	BFR120920
54243	BFR128110
31598	BFR390310
31584	BFR500310
31612	BRR113510
53084	BRR114110
54194	BRR125410
54193	BRR125610
31599	BRR390210
53083	BRR113810
53090	BRR114010
54097	BFR121010
54248	BFR222610
54186	BRR125210
54195	BRR125710
54266	BRR126210
54200	BRR126410
55072	BFR230310
31337	BFR507050
31320	BFR507350
31553	BRR501010
31352	BFR590210
31284	BFR585050
31052	BFR585150
3140	BFR585250
31300	BFR545050
31239	BFR545150
31056	BFR537050
3290	BFR537150
3257	BFR537250
3120	BFR537350
31165	BFR537450
31204	BFR537550
3289	BFR537650
31146	BFR537750
3270	BFR537850
3108	BFR537950
31208	BFR538050

AIMCO	FAG
3237	BFR538150
31299	BFR538350
31554	BFR538450
35126	BRD120110
35139	BRD120410
35148	BRD120510
3558	BRD536050
3578	BRD536150
Raybestos	FAG
9769	BRD133610
580184	BFR132410
580243	BRR132610
580279	BFR137310
580371	BFR136910
580373	BRR133110
580709	BFR138210
780196	BRR340210
780346	BFR340210
780612	BRR342910
780613	BRR343010
980051	BFR590110
980057	BFR420510
980116	BFR524110
980186	BFR540610
980187	BRR540510
980213	BRR530510
980230	BRR373210
980283	BFR580510
980287	BRR580510
980290	BFR511210
980295	BFR580410
980307	BFR522410
980317	BFR510510
980352	BFR540810
980383	BFR371910
980388	BFR523410
980402	BRR511010
980423	BRR372010
980456	BFR372210
980467	BRR530610
980550	BRR410410
980566	BFR511410
980567	BRR510910
980594	BRR540810
980601	BFR410410
980738	BFR512010
190R	BRD132510

Raybestos	FAG
2051R	BRD130610
2093R	BRD130310
9559R	BRD130310
2324R	BRD123910
2469R	BRD112010
2572R	BRD131410
2583R	BRD132310
2585R	BRD131610
2905R	BRD111810
2907R	BRD111010
2987R	BRD111910
5006R	BFR132110
5064R	BFR130410
56137R	BFR132710
56140R	BFR131110
56170R	BFR133410
56170R	BFR230010
56258R	BFR132910
56493R	BRR131010
56631R	BFR131810
56655R	BFR131710
56694R	BFR133310
56757R	BFR132710
56825R	BFR134410
56827R	BRR131610
56828R	BRR132510
56927R	BFR135110
56992R	BRR132810
56998R	BFR134610
580019R	BFR135210
580023R	BFR135310
580029R	BRR131810
580083R	BFR135510
580212R	BFR137410
580422R	BRR133410
580543R	BRR133710
580547R	BFR137110
580560R	BFR137210
580569R	BRR134410
580665R	BRR131410
580704R	BRR531310
580769R	BRR134610
580770R	BFR139010
580846R	BFR134310
580849R	BFR133910
580850R	BRR131510
580875R	BFR139410

Raybestos	FAG
580895R	BRR135210
5976R	BFR132510
6032R	BFR126410
6050R	BFR122510
6082R	BFR120110
6129R	BRR121410
6131R	BFR126010
66416R	BFR123310
66442R	BFR122210
66445R	BFR123810
66455R	BFR123910
66527R	BFR124110
66528R	BFR124210
66548R	BRR120910
66559R	BFR124410
66565R	BRR121010
66576R	BFR126610
66603R	BFR124010
66647R	BFR124910
66653R	BFR125110
66670R	BRR121110
66761R	BRR121210
66768R	BFR125410
66821R	BFR124810
66822R	BFR125010
66833R	BFR126710
66913R	BFR126310
66924R	BFR220410
66947R	BRR123010
66984R	BFR221410
66997R	BFR124710
680014R	BFR120510
680021R	BFR128010
680025R	BFR127410
680026R	BRR122510
680105R	BFR128210
680106R	BRR122010
680189R	BRR122310
680305R	BFR220610
680318R	BRR124110
680320R	BFR220110
680374R	BRR124710
680855R	BFR126210
681027R	BRR125810
681028R	BFR221810
6865R	BFR122810
7009R	BFR112310

Raybestos	FAG
7063R	BFR110910
7142R	BFR112710
76161R	BFR112610
76446R	BFR113010
76451R	BRR110810
76466R	BFR111510
76505R	BFR111610
76547R	BRR110610
76645R	BFR113310
76650R	BRR110910
76793R	BFR114010
76794R	BRR111210
76912R	BFR114210
76918R	BFR114710
76920R	BFR112910
76921R	BFR540310
76955R	BFR113810
780036R	BFR114910
780037R	BFR110110
780049R	BFR114410
780073R	BFR115310
780082R	BRR110410
780134R	BRR110710
780139R	BRR111810
780143R	BFR115910
780255R	BFR113510
780458R	BFR111910
780459R	BFR111410
780518R	BFR111710
780519R	BRR112310
780540R	BFR116710
780614R	BFR343910
780623R	BRR112910
780683R	BFR117110
780736R	BFR116810
781766R	BFR117310
781768R	BFR116510
8004R	BFR132610
8830R	BFR126110
8840R	BFR134810
8910R	BRD123610
9106R	BRD132410
9107R	BRD370310
9153R	BRD370510
9228R	BFR370110
9330R	BRD521310
9343R	BRD370410

Raybestos	FAG
9433R	BRD520710
9480R	BRD520810
9498R	BRD122710
9517R	BFR370910
9517R	BFD370110
9530R	BRD131910
96007R	BFR133610
96011R	BFR520410
96087R	BFR511010
96111R	BFR510110
96133R	BRR520810
96147R	BFR510210
96154R	BRR520410
96217R	BFR530210
9622R	BRD112710
9626R	BRD122810
96363R	BFR521310
96421R	BFR371710
96430R	BRR370210
96589R	BFR521610
96598R	BFR521510
96615R	BFR521710
9661R	BRD123510
96708R	BRR510410
96709R	BFR510310
96710R	BRR510310
96711R	BFR510410
96720R	BFR522310
96778R	BFR370710
96779R	BRR370510
96795R	BFR510710
96806R	BFR371310
96807R	BFR541010
96929R	BRR530110
96934R	BFR530110
96974R	BFR540510
96983R	BRR540310
9706R	BRD521510
9724R	BRD510510
9734R	BRD530110
9748R	BRD113510
9759R	BRD123210
9775R	BRD510210
9776R	BRD111110
9779R	BRD530710
9780R	BRD530510
97814R	BRD110310

Raybestos	FAG
97816R	BRD350210
9781R	BRD133710
97824R	BRD370810
97826R	BRD131210
97835R	BRD111310
97836R	BRD521910
97867R	BFR374510
9796R	BRD521810
980011R	BFR320310
980030R	BFR560110
980032R	BRR510610
980033R	BFR530810
980059R	BFR510910
980070R	BRR521110
980071R	BRR510510
980072R	BFR510610
980074R	BFR522110
980075R	BFR523110
980077R	BFR530310
980113R	BRR521610
980138R	BRR510810
980155R	BRR521310
980158R	BFR340110
980161R	BFR530410
980163R	BFR115610
980198R	BRR521210
980234R	BFR126910
980235R	BRR121510
980261R	BRR370610
980291R	BRR511210
980294R	BRR511110
980368R	BRR521910
980369R	BFR523910
980370R	BFR524010
980452R	BFR111010
980462R	BRR522010
980470R	BFR531110
980472R	BRR580410
980476R	BFR531310
980477R	BFR531510
980483R	BRR531010
980509R	BFR560410
980515R	BFR511110
980523R	BRR580310
980524R	BFR580110
980561R	BFR524410
980562R	BFR523610

Raybestos	FAG
980562R	BFR525410
980577R	BRR511710
980579R	BRR580110
980580R	BFR580210
980583R	BFR531710
980584R	BRR531110
980610R	BRR560110
980611R	BFR560210
980629R	BFR531910
980630R	BFR524710
980636R	BFR532210
980637R	BFR520810
9806R	BRD521710
980710R	BRR521810
980747R	BRR560310
980757R	BRR531510
980764R	BFR523710
980798R	BRR374710
980822R	BFR221110
980844R	BFR350610
980848R	BFR115010
980853R	BFR380110
980856R	BFR380310
980859R	BFR371210
980859R	BRR370410
980860R	BFR115110
980861R	BFR381010
980863R	BFR580710
980887R	BRR389710
980889R	BFR390110
980904R	BFR520510
980981R	BFR525110
981367R	BFR350510
981470R	BFR525810
981622R	BFR115710
9900R	BFR370410
9908R	BFR522210
9909R	BFR523210
9915R	BFR520710
9920R	BFR520610
9933R	BFR360110
9933R	BFR370510
9934R	BRR370110
980978R	BFR114610
681781R	BFR128110
682026R	BFR129510
680930R	BFR221610

Raybestos	FAG
581034R	BFR231510
580770R	BFR232210
980950R	BFR390310
980897R	BFR500310
981958R	BFR500510
981010R	BFR500710
980979R	BFR500910
981040R	BFR511910
981022R	BFR512310
981199R	BFR512710
981055R	BFR525510
982407R	BFR526110
982800R	BFR530610
981548R	BFR531810
980946R	BFR532310
981067R	BFR541410
982671R	BFR560310
980980R	BRR113510
781138R	BRR114110
681728R	BRR124410
681012R	BRR125410
680999R	BRR125610
980888R	BRR350110
980949R	BRR390210
981008R	BRR580210
782430R	BFR117610
781099R	BRR113810
781109R	BRR114010
981835R	BRR114310
782497R	BRR114410
981771R	BFR390410
680027R	BFR121010
681785R	BFR222610
681790R	BRR123610
680976R	BRR125210
680344R	BRR125310
681013R	BRR125710
682263R	BRR126110
681951R	BRR126210
681018R	BRR126410
582000R	BFR139110
580000R	BFR230310
582623R	BFR230410
582038R	BFR231310
582061R	BFR232010
582675R	BFR232310
582458R	BFR232410

Raybestos	FAG
582674R	BRR135310
581999R	BRR136110
582039R	BRR136310
582060R	BRR136510
582034R	BRR136910
582457R	BRR137110
981053R	BFR512610
982124R	BFR512910
982123R	BRR512510
982073R	BRR512810
980089R	BFR507050
980112R	BFR507350
981009R	BRR500210
980957R	BRR500310
980783R	BRR501010
982104R	BRR501410
981039R	BFR590310
981421R	BFR580910
982264R	BFR581010
981503R	BFR581210
982612R	BFR581310
982130R	BFR581410
982611R	BFR581510
96817R	BFR585050
96318R	BFR585150
96013R	BFR585250
981500R	BRR580810
982008R	BRR580910
982129R	BRR581110
96973R	BFR545050
96687R	BFR545150
981056R	BRR541010
981773R	BFR526310
981779R	BFR526410
982718R	BRR522610
982160R	BFR350910
982622R	BFR531210
982292R	BFR532510
982071R	BFR532710
982491R	BFR533110
96354R	BFR537050
96209R	BFR537150
96049R	BFR537250
96039R	BFR537350
96575R	BFR537450
96632R	BFR537550
96020R	BFR537650

Raybestos	FAG
96566R	BFR537750
96027R	BFR537850
9837R	BFR537950
96613R	BFR538050
9838R	BFR538150
96972R	BFR538350
980784R	BFR538450
980972R	BRR530810
982045R	BRR531710
981914R	BFR376010
982328R	BFR377210
981786R	BRR375410
982669R	BRR375810
97889R	BRD111520
9792R	BRD120110
9801R	BRD134010
97812R	BRD134110
97841R	BRD134310
97875R	BRD370110
97867R	BRD370610
97868R	BRD510610
97916R	BRD522210
97823R	BRD530810
97921R	BRD560310
97811R	BRD120410
97821R	BRD120510
97917R	BRD130820
97915R	BRD134410
97865R	BRD522010
97907R	BRD522110
97920R	BRD560510
9797R	BRD531010
9328R	BRD536050
9545R	BRD536150
Referencia	FAG
FR03013	BFR320310
FR03023	BFR320110
FR03024	BFR320810
FR03025	BRR320210
FR03029	BRR320310
FR03030	BFR320510
FR03031	BFR321810
FR05009	BFR112310
FR05010	BFR110910
FR05013	BFR114210
FR05016	BFR113010
FR05017	BFR111510

Referencia	FAG
FR05018	BRR110810
FR05021	BFR111610
FR05022	BFR110410
FR05023	BRR110610
FR05024	BFR112710
FR05026	BFR114710
FR05029	BFR112610
FR05035	BFR113310
FR05036	BFR113410
FR05037	BRR110910
FR05038	BFR113810
FR05042	BFR110110
FR05043	BFR113710
FR05044	BFR115010
FR05045	BFR114010
FR05046	BRR111210
FR05049	BRR110710
FR05050	BFR540310
FR05052	BFR115610
FR05053	BFR115110
FR05054	BFR114410
FR05056	BFR114910
FR05059	BRR111110
FR05063	BRR110410
FR05064	BFR115310
FR05066	BFR112910
FR05068	BRR111810
FR05069	BRR112010
FR05070	BFR116410
FR05071	BFR113610
FR05073	BFR113210
FR05074	BFR113510
FR05075	BFR111910
FR05076	BFR116710
FR05077	BRR113010
FR05078	BRR112210
FR05079	BFR111010
FR05080	BFR111410
FR05081	BRR112410
FR05082	BFR114810
FR05083	BRR112910
FR05085	BFR111710
FR05087	BFR111110
FR05088	BFR116210
FR05089	BFR115410
FR05105	BFR115910
FR05109	BRR113110

Referencia	FAG
FR05110	BFR116810
FR07001	BFR390110
FR08005	BFR120110
FR08012	BFR126410
FR08013	BFR126110
FR08014	BRR121110
FR08019	BFR123810
FR08020	BFR122810
FR08023	BFR122510
FR08025	BFR123310
FR08029	BFR122210
FR08033	BFR124810
FR08044	BFR126210
FR08045	BRR121410
FR08046	BFR126010
FR08054	BFR123910
FR08056	BFR124110
FR08058	BRR121010
FR08059	BRR120910
FR08060	BFR124010
FR08061	BFR124410
FR08063	BFR124610
FR08065	BFR125110
FR08068	BRR121210
FR08070	BFR125010
FR08072	BFR126710
FR08073	BFR126310
FR08074	BFR124210
FR08078	BRR123010
FR08079	BFR127410
FR08081	BFR126610
FR08082	BFR126910
FR08083	BRR121510
FR08086	BRR122510
FR08088	BRR122310
FR08091	BFR120510
FR08093	BRR122010
FR08094	BFR128210
FR08095	BFR120310
FR08096	BFR120210
FR08099	BRR122210
FR08101	BFR221510
FR08102	BFR220410
FR08104	BFR120910
FR08108	BFR124710
FR08109	BFR128010
FR08111	BFR123110

Referencia	FAG
FR08112	BRR123410
FR08113	BFR410410
FR08114	BRR410410
FR08115	BFR128810
FR08116	BRR123110
FR08117	BFR125410
FR08118	BRR123210
FR08119	BFR220610
FR08120	BRR124710
FR08121	BFR125610
FR08124	BFR220110
FR08126	BFR124310
FR08127	BRR123510
FR08128	BFR127110
FR08130	BRR123210
FR08133	BFR125710
FR08134	BFR129910
FR08136	BFR221810
FR08137	BRR125810
FR08138	BFR220710
FR08139	BFR221110
FR08141	BFR221410
FR08143	BFR124610
FR08153	BFR220210
FR08154	BFR410710
FR08155	BFR129710
FR08156	BRR124110
FR09001	BFR132110
FR09018	BFR130410
FR09019	BFR132610
FR09020	BFR131110
FR09021	BFR133410
FR09023	BFR132710
FR09024	BFR132510
FR09026	BFR132910
FR09038	BFR131810
FR09041	BRR131010
FR09043	BFR131710
FR09047	BFR132710
FR09048	BFR134410
FR09049	BRR131610
FR09051	BRR131710
FR09052	BFR135110
FR09053	BFR134610
FR09054	BFR135210
FR09056	BFR134310
FR09057	BFR134010

Referencia	FAG
FR09058	BRR131410
FR09059	BFR133910
FR09060	BRR131510
FR09063	BFR134810
FR09065	BFR133610
FR09068	BFR135510
FR09070	BRR131810
FR09073	BFR135610
FR09075	BFR132410
FR09077	BFR135310
FR09079	BFR136210
FR09080	BRR132510
FR09090	BRR132610
FR09091	BFR137510
FR09093	BFR136510
FR09094	BRR132810
FR09095	BFR137310
FR09096	BRR133410
FR09097	BFR137210
FR09098	BRR134410
FR09099	BRR133110
FR09101	BFR133310
FR09102	BFR132710
FR09109	BFR137110
FR09110	BRR133710
FR09111	BFR420510
FR09113	BFR138210
FR09119	BFR139910
FR09120	BFR136210
FR09122	BFR136910
FR09123	BFR133410
FR09124	BRR135210
FR09125	BFR139410
FR09127	BRR133610
FR09131	BFR139010
FR09132	BRR134610
FR09137	BFR138510
FR09139	BFR230110
FR10001	BFR510110
FR10002	BFR511010
FR10003	BFR510210
FR10007	BFR510310
FR10008	BRR510410
FR10009	BRR510310
FR10011	BFR510410
FR10012	BFR510710
FR10013	BRR510810

Referencia	FAG
FR10014	BRR510510
FR10015	BRR510610
FR10017	BFR510610
FR10018	BFR510810
FR10019	BFR511310
FR10020	BRR511310
FR10022	BFR511210
FR10023	BRR511210
FR10025	BFR511410
FR10026	BRR510910
FR10028	BRR511710
FR10029	BRR511110
FR10030	BFR511110
FR10031	BFR510510
FR10032	BRR511010
FR10033	BFR510910
FR10035	BFR512010
FR11001	BFR110610
FR11002	BFR115710
FR11003	BFR500110
FR12001	BFR590110
FR16023	BFR340110
FR16024	BRR340110
FR16025	BRR340210
FR16026	BFR343910
FR16027	BRR343010
FR16028	BRR342910
FR16029	BFR340210
FR18001	BFR580410
FR18002	BRR580610
FR18004	BFR580110
FR18005	BRR580310
FR18006	BFR580210
FR18007	BRR580110
FR18008	BFR580510
FR18009	BRR580410
FR18010	BRR580510
FR18014	BFR580710
FR19003	BFR540510
FR19004	BFR540410
FR19006	BRR540310
FR19007	BFR540610
FR19008	BRR540510
FR19009	BFR541010
FR19011	BFR540810
FR19013	BRR540810
FR19015	BFR540910

Referencia	FAG	Referencia	FAG	Referencia	FAG	Referencia	FAG
FR19016	BFR115810	FR23003	BRR350210	FR31001	BFR560110	FT20014	BRD520710
FR20001	BFR520310	FR23008	BFR350210	FR31002	BFR137410	FT20016	BRD521710
FR20002	BFR350610	FR27001	BFR530210	FR31003	BFR560410	FT20018	BRD521910
FR20003	BFR520710	FR27003	BFR530110	FR31004	BRR560110	FT21001	BRD380110
FR20005	BFR520410	FR27006	BFR530810	FR31005	BFR560210	FT21002	BRD380210
FR20006	BFR520610	FR27008	BFR530310	FR31006	BRR560310	FT23001	BRD350110
FR20007	BFR521510	FR27010	BRR530510	FT05003	BRD111810	FT27002	BRD530110
FR20008	BFR522210	FR27012	BFR530510	FT05007	BRD111910	FT27004	BRD530410
FR20009	BFR522310	FR27013	BFR530410	FT05010	BRD112010	FT27008	BRD530710
FR20017	BRR520410	FR27015	BFR531310	FT05017	BRD112710	FT27009	BRD530510
FR20021	BFR525810	FR27016	BRR530110	FT05023	BRD110910	FT27010	BRD530310
FR20023	BRR520810	FR27018	BFR531010	FT05024	BRD111010	FT27011	BRD530910
FR20027	BFR521310	FR27021	BFR532210	FT05030	BRD110310	FT28001	BRD370410
FR20030	BFR521710	FR27024	BRR531510	FT05031	BRD113510	FT28002	BFD370110
FR20031	BFR521610	FR27028	BRR531010	FT05033	BRD110410	FT28003	BRD370510
FR20033	BFR523110	FR27029	BFR531110	FT08001	BRD123910	FT28004	BRD370310
FR20034	BRR521110	FR27031	BFR531510	FT08003	BRD123610	FT28005	BRD370210
FR20038	BFR522110	FR27032	BFR531710	FT08007	BRD122810	FT28008	BRD370910
FR20039	BRR521610	FR27033	BRR530610	FT08010	BRD122710	FT28009	BRD371010
FR20040	BRR521210	FR27035	BRR531110	FT08014	BRD122210	FT28010	BRD371210
FR20041	BRR521310	FR27036	BRR531310	FT08030	BRD123210	FT28013	BRD370810
FR20043	BFR520510	FR27038	BFR531910	FT08032	BRD124210	FR08162	BFR128110
FR20044	BFR523710	FR28001	BFR370110	FT08035	BRD123510	FR08180	BFR129510
FR20048	BFR523410	FR28002	BFR360110	FT08041	BRD123210	FR08157	BFR221610
FR20049	BFR522410	FR28002	BFR370510	FT09001	BRD132510	FR09138	BFR231510
FR20050	BFR523910	FR28003	BFR370410	FT09006	BRD131910	FR11006	BFR500310
FR20051	BRR521910	FR28004	BRR370110	FT09007	BRD131610	FR11016	BFR500510
FR20052	BFR520810	FR28006	BRR370210	FT09012	BRD130310	FR11013	BFR500710
FR20053	BFR524010	FR28008	BFR370710	FT09014	BRD130610	FR11010	BFR500910
FR20054	BFR523610	FR28009	BRR370510	FT09015	BRD131410	FR10041	BFR511910
FR20055	BFR524110	FR28010	BFR371310	FT09019	BRD131210	FR10043	BFR512310
FR20056	BFR524710	FR28011	BFR370310	FT09020	BRD132310	FR10046	BFR512710
FR20057	BFR523210	FR28012	BRR370610	FT09022	BRD132410	FR20073	BFR525510
FR20061	BRR522010	FR28013	BFR371710	FT09026	BRD130810	FR20075	BFR526110
FR20062	BRR521810	FR28017	BFR371610	FT09028	BRD133610	FR27043	BFR530610
FR20063	BFR522410	FR28018	BFR371810	FT09033	BRD133410	FR27025	BFR531810
FR20065	BFR524410	FR28019	BRR373210	FT09037	BRD134210	FR27044	BFR532310
FR20066	BFR525110	FR28020	BFR372210	FT09038	BRD133710	FR19016	BFR541410
FR21001	BFR380410	FR28021	BRR372010	FT10003	BRD510510	FR11011	BRR113510
FR21002	BFR380110	FR28022	BFR371910	FT10005	BRD510210	FR22003	BRR114110
FR21003	BFR380310	FR28024	BFR374510	FT11003	BRD111110	FR08187	BRR125410
FR21006	BFR381010	FR28027	BFR371210	FT19003	BRD540510	FR08167	BRR125610
FR21007	BFR380210	FR28028	BRR370410	FT20003	BRD521310	FR21016	BRR380310
FR21009	BRR389810	FR28030	BFR376110	FT20004	BRD520810	FR07003	BRR390210
FR21010	BRR389710	FR28031	BRR370910	FT20007	BRD521810	FR18017	BRR580210
FR22001	BFR117310	FR28032	BRR374710	FT20010	BRD521510	FR05104	BRR113810
FR23001	BFR350510	FR28034	BRR375010	FT20013	BRD350210	FR22002	BRR114010

Referencia	FAG
FR08142	BFR121010
FR08160	BFR127310
FR08172	BFR222610
FR08190	BFR223010
FR08161	BRR123610
FR08165	BRR125210
FR08152	BRR125310
FR08171	BRR125710
FR08176	BRR126110
FR08175	BRR126210
FR08173	BRR126410
FR08163	BRR126510
FR09149	BFR139110
FR09081	BFR230310
FR09142	BFR230410
FR09145	BFR231310
FR09143	BFR231410
FR09147	BFR232010
FR09148	BFR232310
FR09157	BFR232410
FR09151	BRR136110
FR09146	BRR136310
FR09155	BRR136510
FR09150	BRR136910
FR09156	BRR137110
FR10042	BFR512610
FR10047	BFR512910
FR10048	BRR512510
FR10058	BRR512810
FR13003	BFR501710
FR11007	BRR500310
FR11025	BRR500710
FR11012	BRR501010
FR11014	BRR501410
FR12002	BFR590210
FR18027	BFR580910
FR18018	BFR581210
FR18025	BFR581410
FR18011	BFR585250
FR18026	BRR580810
FR18023	BRR580910
FR20072	BFR526310
FR20071	BFR526410
FR20067	BFR526510
FR23009	BFR350910
FR31014	BFR561010
FR27048	BFR531210

Referencia	FAG
FR27070	BFR532710
FR27039	BFR537350
FR27040	BFR537450
FR27041	BFR537750
FR27046	BRR530810
FR27068	BRR531710
FR28038	BFR376010
FT05019	BRD111520
FT08038	BRD120110
FT08040	BRD121510
FT09011	BRD134010
FT09032	BRD134110
FT09010	BRD134310
FT28006	BRD370110
FT28011	BRD370610
FT10006	BRD510610
FT20019	BRD522210
FT27013	BRD530810
FT11001	BRD110110
FT11002	BRD112610
FT08036	BRD120410
FT08004	BRD120510
FT09041	BRD134410
FT09040	BRD134610
FT20006	BRD522010
FT20020	BRD522110
FT23003	BRD350410
FT27012	BRD530610
FT27007	BRD531010
FT28012	BRD371110

EO	FAG	EO	FAG	EO	FAG	EO	FAG
10733	BMC10511	4294884	BMC10453	10366347	WBC50191	18013956	WBC50193
10779	BMC10516	4294946	BMC10467	10379247	WBC50192	18013977	BMC10482
174640	BMC10454	4313056	WBC50263	13286445	BMC10543	18013978	BMC10483
174645	BMC10102	4313656	WBC50134	13304907	WBC50207	18014081	WBC50258
174668	BMC10482	4313657	WBC50133	14066425	BMC10462	18014168	WBC50254
174669	BMC10483	4317001	BMC10324	15106442	BMC10365	18014171	WBC50257
174751	BMC10216	4317501	BMC10547	15183822	BMC10307	18014705	BMC10455
174763	BMC10216	4317601	BMC10328	15183823	BMC10363	18015760	BMC10473
174765	BMC10239	4318720	BMC10467	15189238	BMC10340	18015812	WBC50268
550144	WBC50101	4318720	BMC10467	15269590	BMC10345	18017570	WBC50279
550153	WBC50101	4342712	BMC10465	15269947	BMC10267	18018168	BMC10163
558148	BMC10581	4423246	WBC50274	15821794	BMC10327	18018788	WBC50193
1004131	WBC50108	4423852	WBC50273	15844166	BMC10327	18019217	WBC50102
1006013	WBC50108	4423922	WBC50273	15892508	BMC10250	18019217	WBC50194
1015252	BMC10110	4485301	BMC10101	15935842	BMC10402	18020210	WBC50250
1251281	BMC10316	4485312	BMC10101	15935845	BMC10403	18021273	BMC10158
1369797	BMC10316	4486528	WBC50122	15939484	BMC10439	18021277	BMC10165
1369797	BMC10316	4509082	BMC10101	18002063	BMC10130	18021279	BMC10164
1433956	BMC10354	4509602	BMC10465	18002454	BMC10130	18022006	BMC10163
1573041	BMC10354	4509681	BMC10148	18002501	WBC50134	18023761	BMC10182
1717334	WBC50333	4509805	BMC10149	18004793	WBC50209	18026274	BMC10197
1756265	BMC10354	4683264	BMC10162	18004890	WBC50208	18026277	BMC10192
1782880	WBC50332	4695615	BMC10154	18005249	BMC10130	18029766	WBC50284
1791232	WBC50141	4721321	BMC10183	18005632	WBC50123	18029868	WBC50143
1819085	BMC10566	4728859	WBC50280	18005633	WBC50122	18029869	WBC50250
2261687	WBC50356	4741834	BMC10135	18005894	WBC50238	18029943	WBC50250
3492467	BMC10106	4761602	WBC50284	18007030	WBC50238	18029949	BMC10170
3492964	BMC10106	4761603	WBC50229	18007971	BMC10475	18029969	BMC10165
3495064	BMC10111	4761941	BMC10166	18007980	WBC50245	18029970	BMC10164
3495399	BMC10106	4762296	WBC50239	18007981	WBC50238	18030956	BMC10158
3495399	BMC10106	4762404	WBC50283	18008068	BMC10455	18030956	BMC10158
3633322	WBC50219	4762594	BMC10148	18008599	WBC50133	18040236	BMC10216
3780525	WBC50221	4762604	BMC10149	18008884	BMC10130	18040252	BMC10215
4088898	WBC50123	4764108	BMC10154	18009377	WBC50246	18042801	BMC10232
4088898	WBC50290	4764192	BMC10154	18009879	BMC10472	18043278	BMC10216
4088899	WBC50289	4778453	BMC10156	18010556	BMC10102	18044393	BMC10239
4088911	WBC50219	4797659	WBC50137	18010748	BMC10455	18044394	BMC10192
4112654	BMC10485	4798157	BMC10184	18011898	WBC50102	18047512	BMC10275
4238199	BMC10453	4882827	BMC10166	18012303	WBC50245	18047519	BMC10282
4238701	WBC50239	4882827	BMC10166	18012305	WBC50246	18047524	BMC10268
4294152	BMC10467	5204338	WBC50239	18012582	WBC50250	18047527	BMC10269
4294268	BMC10465	5252622	BMC10491	18013433	BMC10472	18047540	BMC10267
4294514	BMC10101	5468120	BMC10130	18013434	BMC10475	18060024	WBC50231
4294578	BMC10453	5473036	WBC50221	18013434	BMC10475	18060026	WBC50229
4294773	BMC10453	7081424	WBC50291	18013435	BMC10454	18060086	BMC10482
4294862	BMC10465	7729634	WBC50356	18013440	BMC10102	18060087	BMC10483
4294865	BMC10101	9193225	BMC10115	18013954	WBC50260	18060090	WBC50258

EO	FAG
18060092	WBC50257
18060136	BMC10474
18060780	BMC10192
18060788	BMC10239
18060789	BMC10215
18060793	BMC10222
19133369	WBC50186
19133370	WBC50187
19151463	BMC10387
20845345	BMC10397
20845347	BMC10396
20925765	BMC10567
22675995	BMC10299
22706688	WBC50168
22706785	WBC50191
22707377	BMC10250
22707377	BMC10250
22721986	BMC10326
22725390	BMC10439
22725390	BMC10439
25809242	BMC10429
25832113	WBC50198
25832114	WBC50199
25858330	BMC10401
25894721	BMC10388
25952633	BMC10405
52000848	WBC50125
52000849	WBC50124
52008281	BMC10135
52008281	BMC10135
52252479	WBC50107
52252480	WBC50106
60809966	WBC50356
71737949	WBC50356
71737951	WBC50356
88971205	BMC10248
88971208	BMC10249
89040283	BMC10283
89058902	WBC50177
89059127	WBC50187
90498300	WBC50101
91172683	WBC50282
91174778	BMC10217
91174800	WBC50147
91174801	WBC50146
91175623	WBC50156
91175624	WBC50157

EO	FAG
93172089	BMC10118
93182937	BMC10581
93284550	WBC50210
93289332	BMC10116
93305031	BMC10119
93313891	WBC50295
93332850	BMC10497
93364007	BMC10117
93443532	WBC50111
93443534	BMC10506
93741035	BMC10503
93744982	BMC10442
93744983	BMC10500
93744984	BMC10441
93744985	BMC10440
94566232	BMC10564
94766502	BMC10569
94769766	BMC10572
94770079	WBC50349
94851529	WBC50315
94851530	WBC50316
94853017	WBC50316
94856390	WBC50315
95018639	WBC50309
95280505	BMC10317
95910900	WBC50350
95984181	BMC10514
96064826	WBC50266
96064827	WBC50267
96320670	WBC50114
96418852	BMC10509
96518606	WBC50114
97148431	BMC10576
113611017	BMC10129
113611055	WBC50212
131611057	WBC50211
180206874	WBC50284
191611019	BMC10484
309611051	WBC50230
309611053	WBC50230
331611051	WBC50230
357611019	BMC10134
472006290	BMC10257
861611053	WBC50285
3212215883	BMC10511
4110071601	WBC50217
4111071600	WBC50217

EO	FAG
4111071601	WBC50217
4111071610	WBC50217
4111076000	WBC50217
4410007201	WBC50216
4410018000	WBC50228
4410022000	WBC50228
4412007211	WBC50216
4702804030	BMC10313
4702804040	BMC10314
4702842070	BMC10435
4720102290	BMC10248
4720102290	BMC10248
4720104150	BMC10434
4720106140	BMC10257
4720109210	BMC10494
4720133340	BMC10257
4720142260	BMC10280
4720142340	BMC10436
4720142380	BMC10435
4720148200	BMC10527
4720152320	BMC10337
4720152330	BMC10338
4720152470	BMC10447
4720708011	BMC10296
4720726020	BMC10505
4755002030	WBC50315
4755002100	WBC50172
4755004030	WBC50189
4755008030	WBC50175
4755012030	WBC50316
4755026140	WBC50297
4755028020	WBC50318
4755030100	WBC50237
4755030130	WBC50318
4755035180	WBC50139
4755035280	WBC50262
4755039175	WBC50237
4755039275	WBC50318
4757002020	WBC50176
4845031010	WBC50343
5833002000	WBC50105
5833005500	WBC50334
5833025200	WBC50105
5838005500	WBC50334
6001549707	WBC50327
7701033706	WBC50294
7701039392	WBC50293

EO	FAG
7701043913	WBC50112
7701205407	BMC10533
8180175700	WBC50279
8180262740	BMC10197
8180262740	BMC10197
8180299490	BMC10170
8180428020	BMC10222
8180428020	BMC10222
8942335004	WBC50244
8942335005	WBC50244
8942335006	WBC50244
8943134380	BMC10576
8952000848	WBC50125
8952000849	WBC50124
8970382500	BMC10576
8971017080	BMC10576
8973496890	WBC50340
8973496900	WBC50342
8973496920	WBC50341
8973497050	WBC50336
8973497060	WBC50313
8973497070	WBC50314
8973497080	WBC50337
24212317603	BMC10516
4601072Y24	BMC10131
113611015AH	BMC10129
113611015BD	BMC10129
113611017A	BMC10129
113611017B	BMC10129
113611023B	BMC10128
113611053A	WBC50213
113611053B	WBC50213
113611055C	WBC50212
113611057B	WBC50211
131611057A	WBC50211
171611019A	BMC10451
171611019B	BMC10451
171611019E	BMC10451
18M819	BMC10192
1C2Z2140AA	BMC10186
1F2041990A	BMC10189
1F2143990	BMC10191
1F2Z2140BA	BMC10226
1F2Z2140CA	BMC10227
1F6043990	BMC10190
1H0611053	WBC50285
1H0611053A	WBC50285

EO	FAG	EO	FAG	EO	FAG	EO	FAG
1H1611019C	BMC10134	43300SCK003	WBC50200	441008B500	WBC50277	460105M100	BMC10103
1J0611053	WBC50308	43300SM4A01	WBC50265	441008Z500	WBC50277	460105M200	BMC10254
1J1614019	BMC10202	43300SM5A01	WBC50272	44100B5000	WBC50216	4601069Y20	BMC10168
1J1614019E	BMC10367	43300SNA001	WBC50188	44100B5500	WBC50334	4601072Y14	BMC10131
1J1614019H	BMC10367	43300SR3003	WBC50265	44100D5510	WBC50252	4601072Y22	BMC10168
1K1614019K	BMC10425	43300TR0A01	WBC50344	44100D5511	WBC50252	4601072Y74	BMC10131
1K1614019M	BMC10426	43301S04003	WBC50264	44100D5512	WBC50252	460107B420	BMC10121
1S4Z2004CA	BMC10276	43301S04003	WBC50264	44100ED010	WBC50205	460107S200	BMC10361
211611021T	BMC10109	43301S0X003	WBC50151	44100ED300	WBC50204	460108B000	BMC10177
211611047D	WBC50233	43301S10003	WBC50271	44100ET000	WBC50203	460108B500	BMC10177
211611047E	WBC50233	43301S5A003	WBC50170	44100F4000	WBC50251	460108H900	BMC10498
211611047F	WBC50233	43301S7A003	WBC50166	44100G2800	WBC50252	460108J000	BMC10266
2C2Z2140BA	BMC10186	43301S7B003	WBC50179	44100G5110	WBC50234	460108J100	BMC10356
2E0611017B	BMC10547	43301S84A02	WBC50272	44100H3100	WBC50228	46010A05G0	BMC10122
2E0611017C	BMC10328	43301S84A03	WBC50272	44100M4901	WBC50234	46010C07G0	BMC10495
2E0611017E	BMC10547	43301SCK003	WBC50201	44100N5800	WBC50236	46010EA240	BMC10368
2F2Z2140AA	BMC10272	43301SM4A01	WBC50264	44100U4000	WBC50228	46010EA300	BMC10370
2H0611019	BMC10549	43301SM5A01	WBC50271	44100U9200	WBC50236	46010ET000C	BMC10420
2H0611053	WBC50312	43301SR3003	WBC50264	44100VK00A	WBC50339	46010F4001	BMC10488
2L1Z2140AB	BMC10260	4402C6	WBC50113	44101P1801	WBC50228	46010F4005	BMC10123
2L1Z2140BA	BMC10261	4410000QAA	WBC50121	4509853AA	BMC10149	46010J0800	BMC10554
2L1Z2140BB	BMC10261	4410001A00	WBC50104	4509855AA	BMC10149	46010JA02A	BMC10412
2L1Z2140CB	BMC10260	4410001A02	WBC50104	4560183AA	BMC10546	46010VK92A	BMC10529
2L1Z2140DA	BMC10261	4410005N01	WBC50103	4601000Q0J	BMC10570	46010VK94B	BMC10561
2L1Z2140DA	BMC10261	4410008G10	WBC50251	4601000QAA	BMC10120	46010VW001	BMC10125
2L5Z2262CA	WBC50235	4410008G11	WBC50278	4601001G00	BMC10476	46010W87G0	BMC10126
2L5Z2262DA	WBC50190	4410008G13	WBC50278	4601004B00	BMC10470	46010Y02G1	BMC10131
2L8Z2140AA	BMC10237	441000B000	WBC50270	4601004B05	BMC10470	46010ZJ90A	BMC10534
2S652261BA	WBC50291	441000Z400	WBC50159	4601004B06	BMC10470	46010ZS00A	BMC10437
2S712B507AC	BMC10584	4410017C00	WBC50236	4601004B15	BMC10470	46010ZS10A	BMC10371
2S712B507BA	BMC10316	4410017C10	WBC50236	4601004C00	BMC10495	4601F8	BMC10105
331611051A	WBC50230	4410017C11	WBC50236	460100B000	BMC10137	46100S0X951	BMC10219
331611051B	WBC50230	441003HA0A	WBC50310	460100B001	BMC10137	46100S0X952	BMC10219
357611019A	BMC10108	441003SG0A	WBC50338	460100B002	BMC10138	46100S3VA11	BMC10339
357611019B	BMC10161	441003W0A	WBC50180	460100B005	BMC10137	46100S5DA01	BMC10271
377611015A	BMC10107	441003W400	WBC50180	460101M320	BMC10169	46100S5DL01	BMC10253
3C1614019D	BMC10427	441004B000	WBC50276	460101M800	BMC10168	46100S6MA52	BMC10246
3L2Z2140BB	BMC10189	441004JA0A	WBC50331	460101Z600	BMC10297	46100S84A52	BMC10536
4317601A	BMC10328	441004M400	WBC50174	4601025G00	BMC10488	46100S9AA61	BMC10332
43300S04003	WBC50265	441004M410	WBC50182	460102M100	BMC10131	46100S9AA62	BMC10332
43300S04003	WBC50265	4410050C10	WBC50276	460102Z600	BMC10295	46100SDAA01	BMC10537
43300S10003	WBC50272	4410050C11	WBC50276	460102Z601	BMC10295	46100SDBA02	BMC10264
43300S5A003	WBC50169	4410050C12	WBC50276	460103SG4B	BMC10575	46100SJCA51	BMC10339
43300S7A003	WBC50165	4410050C13	WBC50276	460103SG5B	BMC10574	46100SJCA51	BMC10339
43300S7B003	WBC50178	441007B000	WBC50149	4601049L01	BMC10123	46100SLNA01	BMC10333
43300S84A02	WBC50271	441007Z800	WBC50144	460104B000	BMC10167	46100SNA001	BMC10335
43300S84A03	WBC50271	441008B400	WBC50278	460104Z710	BMC10256	46100SVAA01	BMC10335

EO	FAG
46100SWAA01	BMC10331
46100SZAA01	BMC10372
46100SZAA02	BMC10372
46100TA1A01	BMC10373
46100TF0Y01	BMC10526
46100TR7A01	BMC10587
46100TX6A02	BMC10587
46100TX6A03	BMC10587
46101SHJ305	BMC10336
46101TK6305	BMC10423
46101TK8305	BMC10531
4610A008	WBC50298
4625A199	BMC10542
4683264AB	BMC10241
4683264AD	BMC10241
472010C070	BMC10366
472010K010	BMC10517
472010R080	BMC10435
4721154AB	BMC10279
4721565AA	BMC10243
475500D010	WBC50292
4877270AA	BMC10319
4877805AA	BMC10550
4897210AA	BMC10207
4897210AB	BMC10207
4L1Z2140AA	BMC10260
4L3Z2140AA	BMC10273
4L3Z2140AB	BMC10273
4L3Z2140AC	BMC10273
5003321AA	BMC10196
5011256AB	BMC10196
5011260AB	BMC10204
5013131AB	BMC10203
5014425AA	WBC50148
5015149AA	BMC10225
5015159AA	BMC10225
5015160AA	BMC10224
5017973AA	BMC10230
5018211AA	WBC50196
5019401AA	BMC10112
5066158AA	WBC50158
5069001AA	BMC10230
5072526AA	BMC10244
5072526AB	BMC10244
5072994AA	BMC10203
5080888AA	BMC10251
5080888AB	BMC10251

EO	FAG
5083353AA	BMC10114
5093049AA	BMC10203
5093236AA	WBC50142
5093407AB	BMC10523
5101794AA	BMC10274
5102032AA	BMC10278
5110067D10	BMC10217
5110067D10	BMC10217
5119354AA	BMC10324
5119355AA	BMC10323
5120085Z20	BMC10514
5120085Z30	BMC10509
5139148AA	BMC10321
5140769AA	BMC10230
5140769AA	BMC10230
5142652AA	BMC10305
5159101AA	WBC50185
5159992AA	BMC10306
5175093AA	BMC10357
5175103AA	BMC10305
5175103AA	BMC10305
5175701AA	BMC10360
5175732AA	BMC10334
5179892AA	BMC10348
5179926AA	BMC10376
5179926AB	BMC10376
5183200AA	BMC10306
5183200AA	BMC10306
5183871AA	BMC10320
5183886AA	BMC10320
5183886AA	BMC10320
5189175AA	BMC10329
5189227AA	BMC10341
5191305AA	WBC50197
5340156B00	WBC50266
5340165D00	WBC50156
5340167D00	WBC50156
5340256B00	WBC50267
5340256B60	WBC50282
5340265D00	WBC50157
5340267D00	WBC50157
583204B820	WBC50116
583204F100	WBC50302
583300P000	WBC50345
583301G000	WBC50195
583301R000	WBC50351
583302D000	WBC50320

EO	FAG
583304H000	WBC50335
583802D000	WBC50160
584204B820	WBC50115
584204F100	WBC50299
585100X010	BMC10419
585101G000	BMC10343
585101R000	BMC10553
585101R100	BMC10563
585104H000	BMC10565
591104F000	BMC10510
5C0611053	WBC50308
5C0611053A	WBC50308
5C3Z2140FA	BMC10351
5C3Z2140HA	BMC10309
5C3Z2140MA	BMC10212
5L2Z2140B	BMC10191
5L8Z2K478AA	BMC10301
5L8Z2K478DA	BMC10304
5U1612105A	BMC10228
5Z0611019L	BMC10228
5Z0611019P	BMC10293
5Z1614105H	BMC10293
68000908AA	BMC10375
68000910AA	BMC10375
68003578AA	WBC50185
68003625AA	BMC10376
68004467AA	BMC10377
68004467AB	BMC10377
68004467AD	BMC10377
68004708AB	BMC10384
68004718AB	BMC10386
68005054AA	BMC10328
68048548AA	BMC10380
68057474AA	BMC10358
68100365AA	BMC10530
68155423AC	BMC10568
6C112K478	BMC10354
6C112K478BE	BMC10354
6C3Z2140BF	BMC10310
6C3Z2140DF	BMC10352
6E5Z2140BA	BMC10359
6F2Z2140CA	BMC10272
6F2Z2140CA	BMC10272
6L2Z2140B	BMC10502
6L2Z2140BA	BMC10502
6L5Z2140BA	BMC10189
6L8Z2140A	BMC10301

EO	FAG
6L8Z2140C	BMC10302
6L8Z2140D	BMC10304
6L8Z2K478AA	BMC10301
6L8Z2K478DA	BMC10304
6N0611053	WBC50163
6Q0611019A	BMC10528
6Q0611019E	BMC10548
6Q0611053B	WBC50311
6Q0611053C	WBC50163
6R1611019	BMC10571
6R1611019A	BMC10571
6R1611019B	BMC10571
6R1611019D	BMC10571
6R1611019E	BMC10571
6RU611053C	WBC50347
7A110296	WBC50350
7C3Z2140F	BMC10413
7C3Z2140H	BMC10410
7L0611019E	BMC10349
7L5Z-2140AA	BMC10521
7T1Z2004B	BMC10431
7T4Z2140A	BMC10393
8C3Z2140B	BMC10409
8C3Z2140BB	BMC10409
8C3Z2140J	BMC10409
8E0611021	BMC10263
8L2Z2140B	BMC10502
8L8Z2261AD	WBC50202
8V5Z2261A	WBC50206
9C2Z2140A	BMC10408
9E5Z2140C	BMC10359
9L8Z2140A	BMC10414
9L8Z2140C	BMC10415
9S4Z2140B	BMC10383
A0004317501	BMC10547
AE5Z2140A	BMC10428
AE8Z2140A	BMC10392
AL3Z2140A	BMC10446
BE8Z2140A	BMC10519
BL3Z2140A	BMC10544
BPYS4340ZA	BMC10355
BPYS4340ZR0B	BMC10355
BPYS4340ZR0B	BMC10355
BV6Z2140A	BMC10545
BV6Z2261A	WBC50355
BW0A26610	WBC50261
CCY94340Z	BMC10424

EO	FAG
CCY94340ZA	BMC10424
CCY94340ZR0A	BMC10424
CK4Z2140A	BMC10560
D1AZ2261A	WBC50127
D1AZ2262A	WBC50126
D2ZZ2261A	WBC50125
D2ZZ2262A	WBC50124
D3TZ2062D	WBC50219
D3TZ2261A	WBC50125
D3TZ2261D	WBC50220
D3TZ2262A	WBC50124
D3ZZ2261A	WBC50125
D3ZZ2262A	WBC50124
D5DZ2261A	WBC50127
D5DZ2262A	WBC50126
D60101HK0A	BMC10315
D60101HK1A	BMC10315
D60103XT0A	BMC10562
D6010EL01A	BMC10265
D6010EM30B	BMC10390
D6010EM31A	BMC10390
D6010EM31B	BMC10390
D6010EM31B	BMC10390
D6010JG80A	BMC10433
D7TZ2140C	BMC10136
D8BZ2262B	WBC50136
D9AZ2261B	WBC50232
D9BZ2140A	BMC10180
DF7126610	WBC50346
E0TZ2140B	BMC10452
E1BZ2140A	BMC10457
E2TZ2261B	WBC50215
E2TZ2261C	WBC50127
E2TZ2262B	WBC50214
E2TZ2262C	WBC50126
E3TZ2261B	WBC50240
E43Z2140A	BMC10463
E43Z2261A	WBC50243
E43Z2262A	WBC50242
E4DZ2140A	BMC10469
E4TZ2140B	BMC10464
E4TZ2261B	WBC50134
E4TZ2261B	WBC50134
E4TZ2262B	WBC50133
E4TZ2262B	WBC50133
E69Z2261A	WBC50248
E6TZ2140A	BMC10471

EO	FAG
E7TZ2140B	BMC10480
E7TZ2140F	BMC10480
E7TZ2261A	WBC50223
E7TZ2262A	WBC50222
E7UZ2140B	BMC10479
E7UZ2140C	BMC10478
E89Z2261A	WBC50248
E92Z2261A	WBC50261
E93Z2140A	BMC10463
E99Z2261A	WBC50269
E9SZ2261A	WBC50270
E9SZ2261B	WBC50270
E9TZ2261A	WBC50248
EC0126610B	WBC50155
EC0143400A	BMC10237
EC0143400B	BMC10237
EF924340Z	BMC10302
EG234340Z	BMC10541
F03Z2140A	BMC10463
F0TZ2140A	BMC10489
F1CZ2261A	WBC50261
F29Z2261A	WBC50269
F2UZ2261A	WBC50224
F2UZ2262A	WBC50225
F39Z2261A	WBC50287
F3TZ2140A	BMC10480
F3TZ2140B	BMC10480
F3XY2140A	BMC10138
F3XY2140B	BMC10137
F3XY2261A	WBC50270
F4TZ2140A	BMC10479
F4TZ2140A	BMC10480
F4TZ2140E	BMC10478
F4TZ2140F	BMC10146
F4TZ2140F	BMC10501
F4TZ2140G	BMC10478
F4TZ2261A	WBC50223
F4TZ2262A	WBC50222
F57Z2140A	BMC10160
F57Z2140B	BMC10159
F57Z2261A	WBC50138
F58Z2140A	BMC10153
F5RZ2261B	WBC50286
F5UZ2261A	WBC50141
F65Z2140DA	BMC10478
F67Z2140HA	BMC10160
F67Z2140JA	BMC10159

EO	FAG
F68Z2140EC	BMC10153
F6TZ2140AA	BMC10104
F6TZ2140AB	BMC10104
F6TZ2140BA	BMC10173
F6TZ2140EA	BMC10175
F6TZ2140EB	BMC10175
F6TZ2140FA	BMC10174
F6TZ2140FB	BMC10174
F75Z2140GC	BMC10104
F75Z2140GD	BMC10104
F75Z2140HE	BMC10174
F75Z2140JA	BMC10104
F75Z2140KA	BMC10174
F75Z2140NB	BMC10146
F75Z2140NC	BMC10146
F75Z2140NC	BMC10146
F75Z2140PA	BMC10478
F78Z2140HA	BMC10153
F7CZ2140AD	BMC10206
F7CZ2140BD	BMC10205
F7CZ2140CD	BMC10199
F81Z2140EA	BMC10211
F87Z2140AA	BMC10190
F87Z2140AC	BMC10190
F87Z2140BA	BMC10191
F87Z2140BC	BMC10191
F87Z2140EA	BMC10189
F87Z2140EB	BMC10189
F87Z2261AA	WBC50130
F87Z2261BA	WBC50145
F88Z2140HA	BMC10153
F88Z2140HB	BMC10153
F88Z2140HB	BMC10153
F8RZ2261B	WBC50270
F8UZ2140BA	BMC10186
GJ2126610C	WBC50261
GJ2126610D	WBC50261
GP7A43400B	BMC10359
GP7A43400C	BMC10359
GP7A43400D	BMC10359
GSYL4340Z	BMC10416
M1S552140AA	BMC10492
M2S652140AA	BMC10493
M5L552261AA	WBC50300
M5L552261AA	WBC50300
M5L552262AA	WBC50301
M5L552262AA	WBC50301

EO	FAG
M7N152140AA	BMC10353
M96FB2261BA	WBC50109
M97FB2261BB	WBC50110
MAB392209BA	WBC50333
MB238829	WBC50253
MB333468	WBC50307
MB366326	WBC50306
MB500484	WBC50321
MB500485	WBC50322
MB500738	WBC50324
MB500739	WBC50325
MC390375	BMC10576
MN102440	BMC10496
MN102441	BMC10513
MN113522	BMC10512
MR129595	WBC50181
MR289188	BMC10512
MR407141	WBC50167
MR527470	BMC10538
TD114340ZA	BMC10418
UB3926610	WBC50255
UB3926710	WBC50256
UB3926710C	WBC50256
XF2Z2140DA	BMC10226
XF2Z2140DA	BMC10226
XF2Z2140EA	BMC10227
XF5Z2261A	WBC50149
XS512261A	WBC50108
YL2Z2140AA	BMC10535
YL3Z2140AA	BMC10350
YL8Z2140AA	BMC10237
YL8Z2261BA	WBC50155
YS4Z2004AA	BMC10231
YS4Z2004BA	BMC10236
YS4Z2004BB	BMC10236
YS4Z2261AA	WBC50154
YS4Z2261AB	WBC50154
YS4Z2261BB	WBC50247
ZZC243990	BMC10302
ZZC243990A	BMC10302
ZZC343990	BMC10304
ZZD143990	BMC10414
ZZL026610	WBC50248
ZZL026610	WBC50269
ZZL026610A	WBC50269
ZZL043400	BMC10489
ZZM126610	WBC50138

EO	FAG
ZZM141990	BMC10489
ZZM226610	WBC50240
ZZM443990	BMC10159
ZZM443990	BMC10160
ZZM543990	BMC10159
ZZM743990	BMC10160
ZZM843990	BMC10159
ZZP043400	BMC10190
ZZP043400A	BMC10190
ZZP126610	WBC50145
ZZP143400	BMC10191
1830639	BMC10573
22989338	BMC10578
4625-A437	BMC10579
95414476	BMC10580
BC3Z2140C	BMC10590
46010-KH5B	BMC10601
47201-BZ550	BMC10603
47201-OK040	BMC10604
46100-S04-L71	BMC10605
51100-65JB0	BMC10607
520611019H	BMC10609
46100-T0G-A02	BMC10610
47201-OK410	BMC10611
4601.V8	BMC10612
26204118	BMC10613
46010-00Q1C	BMC10614
6R1611019F	BMC10615
5U1612105C	BMC10616
68398157AA	BMC10617
42508236	BMC10618
42606841	BMC10619
23897856	BMC10620
77363872	BMC10621
68269712AA	BMC10622
58510-B4300	BMC10623
58510-B4000	BMC10624
7E0611019B	BMC10626
4625-A417	BMC10627
94766501	BMC10628
5U1614105H	BMC10629
1899310	BMC10630
7701047838	WBC50348
441003XE0A	WBC50352
4755026150	WBC50353
1795937	WBC50354
44100VN20A	WBC50357

EO	FAG
68318417AA	WBC50359
1607138880	WBC50360
729634	WBC50361
475500K010	WBC50362
26692590	WBC50363
42473210	WBC50364
5Z0611053	WBC50365
441005RB0A	WBC50366
441015RB0A	WBC50367
9010515	WBC50368
441004KH0B	WBC50369
441005452R	WBC50370
441009705R	WBC50371
43300T4G003	WBC50372
42588071	WBC50373
4755009080	WBC50374
8971914970	WBC50375
8976718000	WBC50376
8976718020	WBC50377
8983172780	WBC50378
8983172800	WBC50379
8983172810	WBC50380
8983172820	WBC50381
441004843R	WBC50386
23971327	WBC50387
23971326	WBC50388
68283912AA	WBC50389
58330A0000	WBC50390
26276611	WBC50391
475500D100	WBC50392
475700D050	WBC50393
5340173R00	WBC50394
8971793570	WBC50395
8971793590	WBC50396
8971793580	WBC50397
8971793600	WBC50398
8971793350	WBC50399
8971793360	WBC50400
8971793370	WBC50401
Raybestos	FAG
5083353	BMC10114
93172089	BMC10118
93305031	BMC10119
4601000Q	BMC10120
46010F40	BMC10488
MC36272	BMC10128
MC36275	BMC10129

Raybestos	FAG
MC36306	BMC10130
MC390006	BMC10131
MC390060	BMC10134
MC390071	BMC10135
MC39011	BMC10136
MC390115	BMC10137
MC390116	BMC10138
MC390183	BMC10146
MC390183	BMC10501
MC390204	BMC10148
MC390213	BMC10149
MC390234	BMC10103
MC390248	BMC10153
MC390251	BMC10154
MC390257	BMC10156
MC390259	BMC10158
MC390268	BMC10159
MC390269	BMC10160
MC390271	BMC10161
MC390275	BMC10162
MC390277	BMC10163
MC390278	BMC10164
MC390279	BMC10165
MC390303	BMC10166
MC390317	BMC10167
MC390318	BMC10168
MC390319	BMC10169
MC390320	BMC10170
MC390336	BMC10104
MC390337	BMC10173
MC390338	BMC10174
MC390339	BMC10175
MC390343	BMC10177
MC39037	BMC10180
MC390371	BMC10182
MC390377	BMC10183
MC390378	BMC10184
MC390392	BMC10186
MC390398	BMC10189
MC390399	BMC10190
MC390400	BMC10191
MC390401	BMC10192
MC390426	BMC10196
MC390427	BMC10197
MC390447	BMC10199
MC390466	BMC10121
MC390500	BMC10202

Raybestos	FAG
MC390508	BMC10203
MC390511	BMC10204
MC390514	BMC10205
MC390515	BMC10206
MC390516	BMC10207
MC390530	BMC10211
MC390531	BMC10212
MC390541	BMC10215
MC390542	BMC10216
MC390546	BMC10217
MC390556	BMC10219
MC390571	BMC10222
MC390577	BMC10224
MC390579	BMC10225
MC390581	BMC10226
MC390582	BMC10227
MC390638	BMC10230
MC390643	BMC10231
MC390646	BMC10232
MC390678	BMC10236
MC390690	BMC10237
MC390697	BMC10239
MC390708	BMC10241
MC390710	BMC10243
MC390712	BMC10244
MC390721	BMC10246
MC390734	BMC10248
MC390735	BMC10249
MC390739	BMC10250
MC390742	BMC10251
MC390746	BMC10253
MC390747	BMC10254
MC390749	BMC10256
MC390762	BMC10260
MC390778	BMC10263
MC390781	BMC10512
MC390784	BMC10264
MC390800	BMC10266
MC390804	BMC10267
MC390805	BMC10268
MC390806	BMC10269
MC390808	BMC10271
MC390810	BMC10272
MC390811	BMC10273
MC390816	BMC10274
MC390818	BMC10275
MC390819	BMC10276

Raybestos	FAG	Raybestos	FAG	Raybestos	FAG	Raybestos	FAG
MC390821	BMC10278	MC391096	BMC10368	MC39178	BMC10453	WC370060	WBC50144
MC390833	BMC10280	MC391098	BMC10370	MC39223	BMC10454	WC370061	WBC50145
MC390843	BMC10282	MC391100	BMC10372	MC39324	BMC10455	WC370073	WBC50146
MC390845	BMC10283	MC391101	BMC10373	MC39350	BMC10457	WC370074	WBC50147
MC390867	BMC10295	MC391121	BMC10375	MC39435	BMC10462	WC370081	WBC50148
MC390909	BMC10301	MC391122	BMC10376	MC39443	BMC10463	WC370083	WBC50149
MC390922	BMC10304	MC391123	BMC10377	MC39445	BMC10464	WC370088	WBC50151
MC390926	BMC10305	MC391133	BMC10502	MC39451	BMC10465	WC370093	WBC50154
MC390927	BMC10306	MC391137	BMC10383	MC39476	BMC10467	WC370094	WBC50155
MC390930	BMC10307	MC391138	BMC10527	MC39531	BMC10469	WC370103	WBC50210
MC390956	BMC10309	MC391142	BMC10384	MC39555	BMC10122	WC370105	WBC50158
MC390957	BMC10310	MC391144	BMC10386	MC39555	BMC10470	WC370106	WBC50159
MC390964	BMC10313	MC391145	BMC10387	MC39567	BMC10471	WC370113	WBC50311
MC390965	BMC10314	MC391156	BMC10390	MC39571	BMC10472	WC370115	WBC50308
MC390975	BMC10319	MC391169	BMC10396	MC39578	BMC10102	WC370121	WBC50355
MC390976	BMC10320	MC391170	BMC10500	MC39583	BMC10473	WC370123	WBC50165
MC390977	BMC10321	MC391172	BMC10397	MC39585	BMC10474	WC370127	WBC50166
MC390979	BMC10323	MC391183	BMC10402	MC39589	BMC10475	WC370129	WBC50167
MC390980	BMC10324	MC391184	BMC10403	MC39592	BMC10123	WC370130	WBC50168
MC390985	BMC10326	MC391186	BMC10405	MC39593	BMC10476	WC370131	WBC50169
MC390986	BMC10327	MC391200	BMC10413	MC39634	BMC10478	WC370132	WBC50170
MC390988	BMC10328	MC391203	BMC10414	MC39635	BMC10479	WC370139	WBC50172
MC390991	BMC10329	MC391204	BMC10415	MC39636	BMC10480	WC370142	WBC50174
MC390997	BMC10331	MC391231	BMC10425	MC39646	BMC10482	WC370146	WBC50176
MC390998	BMC10332	MC391232	BMC10426	MC39649	BMC10483	WC370148	WBC50177
MC391000	BMC10333	MC391233	BMC10427	MC39655	BMC10484	WC370149	WBC50178
MC391001	BMC10334	MC391237	BMC10428	MC39712	BMC10485	WC370152	WBC50179
MC391002	BMC10335	MC391252	BMC10429	MC39736	BMC10101	WC370154	WBC50180
MC391004	BMC10336	MC391254	BMC10431	MC39953	BMC10489	WC370155	WBC50181
MC391005	BMC10338	MC391267	BMC10433	MC39981	BMC10491	WC370157	WBC50182
MC391006	BMC10337	MC391271	BMC10530	MIS55214	BMC10492	WC370177	WBC50185
MC391007	BMC10339	MC391295	BMC10434	WC13387	WBC50122	WC370180	WBC50186
MC391010	BMC10340	MC391296	BMC10435	WC13388	WBC50123	WC370181	WBC50187
MC391022	BMC10343	MC391299	BMC10436	WC17507	WBC50124	WC370182	WBC50188
MC391026	BMC10345	MC391303	BMC10437	WC17508	WBC50125	WC370183	WBC50189
MC391041	BMC10350	MC391304	BMC10265	WC17509	WBC50126	WC370185	WBC50190
MC391042	BMC10351	MC391307	BMC10420	WC17510	WBC50127	WC370186	WBC50191
MC391043	BMC10352	MC391310	BMC10412	WC34876	WBC50145	WC370187	WBC50192
MC391049	BMC10355	MC391329	BMC10439	WC36057	WBC50133	WC370189	WBC50193
MC391066	BMC10357	MC391331	BMC10440	WC36058	WBC50134	WC370190	WBC50194
MC391068	BMC10358	MC391332	BMC10441	WC36077	WBC50136	WC370194	WBC50195
MC391069	BMC10359	MC391333	BMC10442	WC370027	WBC50137	WC370195	WBC50196
MC391071	BMC10360	MC391359	BMC10446	WC370031	WBC50138	WC370197	WBC50197
MC391080	BMC10363	MC391376	BMC10447	WC370032	WBC50139	WC370200	WBC50198
MC391082	BMC10365	MC39147	BMC10451	WC370043	WBC50141	WC370201	WBC50199
MC391085	BMC10366	MC39150	BMC10126	WC370051	WBC50142	WC370211	WBC50202
MC391092	BMC10367	MC39173	BMC10452	WC370055	WBC50143	WC370212	WBC50203

Raybestos	FAG
WC370213	WBC50204
WC370214	WBC50205
WC370225	WBC50206
WC370226	WBC50207
WC370232	WBC50344
WC370239	WBC50337
WC370240	WBC50313
WC370241	WBC50336
WC370247	WBC50314
WC370253	WBC50345
WC370254	WBC50310
WC370255	WBC50338
WC37048	WBC50208
WC37080	WBC50209
WC37109	WBC50211
WC37110	WBC50212
WC37111	WBC50213
WC37132	WBC50214
WC37133	WBC50215
WC37208	WBC50216
WC37209	WBC50217
WC37218	WBC50219
WC37219	WBC50220
WC37235	WBC50221
WC37250	WBC50223
WC37251	WBC50222
WC37262	WBC50224
WC37263	WBC50225
WC37274	WBC50228
WC37290	WBC50229
WC37332	WBC50230
WC37337	WBC50231
WC37343	WBC50232
WC37349	WBC50233
WC37358	WBC50234
WC37400	WBC50235
WC37407	WBC50236
WC37459	WBC50237
WC37531	WBC50238
WC37564	WBC50239
WC37574	WBC50240
WC37591	WBC50242
WC37592	WBC50243
WC37599	WBC50244
WC37601	WBC50321
WC37602	WBC50322
WC37625	WBC50245

Raybestos	FAG
WC37637	WBC50316
WC37644	WBC50246
WC37646	WBC50315
WC37660	WBC50247
WC37663	WBC50248
WC37677	WBC50250
WC37684	WBC50251
WC37693	WBC50252
WC37709	WBC50253
WC37710	WBC50324
WC37711	WBC50325
WC37750	WBC50254
WC37751	WBC50256
WC37752	WBC50255
WC37778	WBC50257
WC37781	WBC50258
WC37784	WBC50260
WC37787	WBC50261
WC37841	WBC50262
WC37844	WBC50263
WC37846	WBC50265
WC37847	WBC50264
WC37852	WBC50266
WC37853	WBC50267
WC37854	WBC50268
WC37855	WBC50102
WC37856	WBC50269
WC37857	WBC50270
WC37858	WBC50271
WC37859	WBC50272
WC37862	WBC50130
WC37863	WBC50273
WC37864	WBC50274
WC37866	WBC50346
WC37869	WBC50276
WC37870	WBC50103
WC37871	WBC50277
WC37872	WBC50278
WC37967	WBC50279
WC37970	WBC50280
WC37976	WBC50282
WC37984	WBC50283
WC37985	WBC50284
WC37986	WBC50285
WC37997	WBC50286
WC37999	WBC50287
WC9025	WBC50289

Raybestos	FAG
WC9026	WBC50290
MC391526	BMC10580
MC391196	BMC10590
MC390550	BMC10605
MC391471	BMC10610
MC391529	BMC10622
Lusac	FAG
834	WBC50101
844	WBC50101
13387	WBC50122
13388	WBC50123
17507	WBC50124
17508	WBC50125
18984	WBC50219
18985	WBC50220
34876	WBC50145
35325	WBC50133
35326	WBC50134
37208	WBC50216
37209	WBC50217
37250	WBC50223
37251	WBC50222
37274	WBC50228
37358	WBC50234
37407	WBC50236
37420	WBC50318
37459	WBC50237
37574	WBC50240
37576	WBC50163
37599	WBC50244
37601	WBC50321
37602	WBC50322
37625	WBC50245
37637	WBC50316
37644	WBC50246
37646	WBC50315
37660	WBC50247
37663	WBC50248
37684	WBC50251
37693	WBC50252
37709	WBC50253
37710	WBC50324
37711	WBC50325
37751	WBC50256
37752	WBC50255
37783	WBC50136
37787	WBC50261

Lusac	FAG
37841	WBC50262
37844	WBC50263
37846	WBC50265
37847	WBC50264
37852	WBC50266
37853	WBC50267
37854	WBC50268
37855	WBC50102
37856	WBC50269
37857	WBC50270
37858	WBC50271
37859	WBC50272
37862	WBC50130
37863	WBC50273
37864	WBC50274
37869	WBC50276
37870	WBC50103
37871	WBC50277
37872	WBC50278
37967	WBC50279
37970	WBC50280
37976	WBC50282
37984	WBC50283
37985	WBC50284
37986	WBC50285
37997	WBC50286
37999	WBC50287
39555	BMC10470
39567	BMC10471
39571	BMC10472
39592	BMC10123
39593	BMC10476
39635	BMC10479
39646	BMC10482
39649	BMC10483
39736	BMC10101
39953	BMC10489
39981	BMC10491
51081	WBC50208
51088	WBC50209
57146	WBC50214
57147	WBC50215
59240	WBC50126
59241	WBC50127
78974	WBC50289
78975	WBC50290
79767	WBC50229

Lusac	FAG
79768	WBC50231
90547	BMC10128
90549	WBC50211
90550	WBC50212
93356	WBC50213
96387	WBC50233
96399	WBC50230
96409	BMC10451
96415	BMC10129
96613	WBC50236
97934	BMC10136
98895	BMC10453
98896	BMC10485
99084	BMC10180
101254	BMC10130
101604	WBC50235
101610	WBC50232
102421	BMC10452
104384	WBC50238
104464	BMC10455
104466	BMC10475
104516	BMC10454
105808	BMC10457
106315	WBC50221
107476	WBC50239
108106	WBC50243
108107	WBC50242
108134	BMC10465
108145	BMC10462
108151	BMC10463
108168	BMC10467
109532	WBC50263
110260	WBC50245
110887	BMC10102
110919	BMC10464
110983	BMC10484
112311	BMC10469
112341	WBC50250
113757	WBC50224
113758	WBC50225
114079	BMC10480
114190	BMC10473
114192	BMC10474
114197	WBC50276
116224	WBC50193
116263	WBC50260
116359	WBC50258

Lusac	FAG
116366	WBC50257
116384	WBC50254
117345	WBC50104
120369	BMC10478
129564	WBC50270
370027	WBC50137
370031	WBC50138
370032	WBC50139
370043	WBC50141
370051	WBC50142
370055	WBC50143
370061	WBC50145
370073	WBC50146
370074	WBC50147
370081	WBC50148
370083	WBC50149
370088	WBC50151
370093	WBC50154
370094	WBC50155
370103	WBC50210
370105	WBC50158
370106	WBC50159
370113	WBC50311
370115	WBC50308
370121	WBC50355
370123	WBC50165
370127	WBC50166
370129	WBC50167
370130	WBC50168
370131	WBC50169
370132	WBC50170
370139	WBC50172
370142	WBC50174
370143	WBC50175
370143	WBC50297
370146	WBC50176
370148	WBC50177
370149	WBC50178
370152	WBC50179
370154	WBC50180
370155	WBC50181
370157	WBC50182
370177	WBC50185
370180	WBC50186
370181	WBC50187
370182	WBC50188
370183	WBC50189

Lusac	FAG
370185	WBC50190
370186	WBC50191
370187	WBC50192
370189	WBC50193
370190	WBC50194
370194	WBC50195
370195	WBC50196
370197	WBC50197
370200	WBC50198
370201	WBC50199
370211	WBC50202
370212	WBC50203
370213	WBC50204
370214	WBC50205
370225	WBC50206
370226	WBC50207
370239	WBC50337
370240	WBC50313
370247	WBC50314
370254	WBC50310
370382	WBC50106
370384	WBC50107
390006	BMC10131
390007	BMC10356
390060	BMC10134
390071	BMC10135
390115	BMC10137
390116	BMC10138
390161	BMC10576
390183	BMC10146
390183	BMC10501
390204	BMC10148
390213	BMC10149
390234	BMC10103
390248	BMC10153
390251	BMC10154
390257	BMC10156
390259	BMC10158
390268	BMC10159
390269	BMC10160
390271	BMC10161
390275	BMC10162
390277	BMC10163
390278	BMC10164
390279	BMC10165
390303	BMC10166
390317	BMC10167

Lusac	FAG
390318	BMC10168
390319	BMC10169
390320	BMC10170
390336	BMC10104
390337	BMC10173
390338	BMC10174
390339	BMC10175
390343	BMC10177
390371	BMC10182
390377	BMC10183
390378	BMC10184
390392	BMC10186
390398	BMC10189
390399	BMC10190
390400	BMC10191
390401	BMC10192
390426	BMC10196
390427	BMC10197
390447	BMC10199
390500	BMC10202
390508	BMC10203
390514	BMC10205
390515	BMC10206
390516	BMC10207
390530	BMC10211
390531	BMC10212
390541	BMC10215
390542	BMC10216
390546	BMC10217
390556	BMC10219
390571	BMC10222
390577	BMC10224
390579	BMC10225
390581	BMC10226
390582	BMC10227
390638	BMC10230
390643	BMC10231
390646	BMC10232
390678	BMC10236
390690	BMC10237
390697	BMC10239
390708	BMC10241
390710	BMC10243
390712	BMC10244
390721	BMC10246
390734	BMC10248
390735	BMC10249

Lusac	FAG
390739	BMC10250
390742	BMC10251
390746	BMC10253
390747	BMC10254
390749	BMC10256
390762	BMC10260
390778	BMC10263
390781	BMC10512
390784	BMC10264
390804	BMC10267
390805	BMC10268
390806	BMC10269
390808	BMC10271
390810	BMC10272
390811	BMC10273
390816	BMC10274
390818	BMC10275
390819	BMC10276
390821	BMC10278
390833	BMC10280
390843	BMC10282
390845	BMC10283
390867	BMC10295
390870	BMC10296
390875	BMC10297
390885	BMC10299
390898	BMC10257
390909	BMC10301
390910	BMC10302
390922	BMC10304
390926	BMC10305
390927	BMC10306
390930	BMC10307
390931	BMC10108
390956	BMC10309
390957	BMC10310
390964	BMC10313
390965	BMC10314
390975	BMC10319
390976	BMC10320
390977	BMC10321
390979	BMC10323
390980	BMC10324
390985	BMC10326
390986	BMC10327
390988	BMC10328
390991	BMC10329

Lusac	FAG
390997	BMC10331
390998	BMC10332
391000	BMC10333
391001	BMC10334
391002	BMC10335
391004	BMC10336
391005	BMC10338
391006	BMC10337
391007	BMC10339
391010	BMC10340
391022	BMC10343
391026	BMC10345
391033	BMC10348
391036	BMC10349
391041	BMC10350
391042	BMC10351
391043	BMC10352
391049	BMC10355
391066	BMC10357
391068	BMC10358
391069	BMC10359
391071	BMC10360
391080	BMC10363
391082	BMC10365
391085	BMC10366
391092	BMC10367
391096	BMC10368
391098	BMC10370
391099	BMC10371
391100	BMC10372
391101	BMC10373
391121	BMC10375
391122	BMC10376
391123	BMC10377
391127	BMC10380
391133	BMC10502
391137	BMC10383
391138	BMC10527
391142	BMC10384
391144	BMC10386
391145	BMC10387
391147	BMC10388
391156	BMC10390
391162	BMC10393
391169	BMC10396
391170	BMC10500
391172	BMC10397

Lusac	FAG
391181	BMC10401
391183	BMC10402
391184	BMC10403
391186	BMC10405
391191	BMC10408
391195	BMC10409
391197	BMC10410
391200	BMC10413
391203	BMC10414
391204	BMC10415
391207	BMC10416
391214	BMC10418
391228	BMC10423
391231	BMC10425
391232	BMC10426
391233	BMC10427
391237	BMC10428
391252	BMC10429
391254	BMC10431
391267	BMC10433
391271	BMC10530
391295	BMC10434
391296	BMC10435
391299	BMC10436
391303	BMC10437
391304	BMC10265
391307	BMC10420
391310	BMC10412
391329	BMC10439
391331	BMC10440
391332	BMC10441
391333	BMC10442
391359	BMC10446
391376	BMC10447
3495064	BMC10111
3700900	WBC50109
3700904	WBC50110
3700908	WBC50111
3700912	WBC50112
3700913	WBC50113
3700914	WBC50114
3700916	WBC50295
3700917	WBC50302
3700920	WBC50299
3700921	WBC50335
3700922	WBC50334
3700925	WBC50298

Lusac	FAG
3700928	WBC50294
3700929	WBC50293
5011260	BMC10204
5019401	BMC10112
5083353	BMC10114
9193225	BMC10115
37009016	WBC50115
37009017	WBC50116
37009018	WBC50300
37009019	WBC50301
39009902	BMC10116
39009903	BMC10117
39009904	BMC10110
39009906	BMC10493
39009907	BMC10497
39009909	BMC10505
39009910	BMC10125
39009911	BMC10228
39009912	BMC10293
39009913	BMC10529
39009914	BMC10503
39009915	BMC10498
39009917	BMC10354
39009918	BMC10353
39009919	BMC10317
39009926	BMC10419
39009927	BMC10315
39009932	BMC10540
93172089	BMC10118
93305031	BMC10119
370018RL	WBC50105
390700RL	BMC10105
390801RL	BMC10106
390901RL	BMC10107
390911RL	BMC10528
390951RL	BMC10109
4410000Q	WBC50121
441007Z0	WBC50144
44100F40	WBC50251
4601000Q	BMC10120
460108B6	BMC10121
46010A05	BMC10122
46010F40	BMC10488
46010W87	BMC10126
MIS55214	BMC10492
39090114	BMC10573
39060166	BMC10579

Lusac	FAG	Centric	FAG	Centric	FAG	Centric	FAG
391526	BMC10580	130.33417	BMC10202	130.42331	BMC10368	130.58008	BMC10334
39009924	BMC10583	130.33425	BMC10367	130.42332	BMC10370	130.58009	BMC10546
391196	BMC10590	130.33426	BMC10426	130.42336	BMC10437	130.61004	BMC10463
39210153	BMC10601	130.33501	BMC10128	130.42412	BMC10266	130.61031	BMC10180
39009932	BMC10603	130.33502	BMC10129	130.42413	BMC10356	130.61042	BMC10457
390550	BMC10605	130.35500	BMC10324	130.42418	BMC10412	130.61043	BMC10469
391215	BMC10607	130.35501	BMC10323	130.42806	BMC10390	130.61055	BMC10138
39300172	BMC10609	130.35502	BMC10328	130.42811	BMC10433	130.61056	BMC10137
391471	BMC10610	130.35505	BMC10547	130.42815	BMC10265	130.61064	BMC10153
39520169	BMC10611	130.40045	BMC10219	130.42816	BMC10265	130.61083	BMC10206
39440175	BMC10612	130.40048	BMC10253	130.42823	BMC10315	130.61084	BMC10205
39030156	BMC10613	130.40049	BMC10271	130.42905	BMC10361	130.61085	BMC10199
39240101	BMC10614	130.40052	BMC10246	130.43012	BMC10576	130.61110	BMC10231
393001107	BMC10615	130.40055	BMC10537	130.44034	BMC10257	130.61111	BMC10276
39300196	BMC10616	130.40056	BMC10264	130.44120	BMC10248	130.61121	BMC10236
39030155	BMC10618	130.40058	BMC10339	130.44121	BMC10249	130.61130	BMC10359
39530184	BMC10621	130.40060	BMC10336	130.44125	BMC10337	130.61132	BMC10393
39320148	BMC10623	130.40061	BMC10332	130.44126	BMC10338	130.61137	BMC10383
37240406	WBC50348	130.40064	BMC10335	130.44127	BMC10539	130.61141	BMC10428
37210412	WBC50352	130.40067	BMC10333	130.44515	BMC10447	130.61162	BMC10545
3700932	WBC50353	130.40071	BMC10331	130.44742	BMC10314	130.62001	BMC10130
37090413	WBC50354	130.40072	BMC10373	130.44743	BMC10313	130.62064	BMC10474
37210402	WBC50357	130.40073	BMC10372	130.44744	BMC10366	130.62065	BMC10473
37060409	WBC50359	130.40076	BMC10423	130.44745	BMC10434	130.62100	BMC10163
37440410	WBC50360	130.40079	BMC10587	130.44823	BMC10527	130.62106	BMC10182
37350411	WBC50361	130.40080	BMC10531	130.44825	BMC10296	130.62111	BMC10192
37030434	WBC50363	130.42206	BMC10470	130.44918	BMC10280	130.62119	BMC10232
37030417	WBC50364	130.42213	BMC10167	130.44919	BMC10436	130.62130	BMC10250
37300438	WBC50365	130.42214	BMC10168	130.44920	BMC10435	130.62133	BMC10299
370278	WBC50366	130.42216	BMC10131	130.45121	BMC10418	130.62136	BMC10326
370277	WBC50367	130.42217	BMC10169	130.45422	BMC10355	130.62144	BMC10439
37030414	WBC50368	130.42218	BMC10103	130.45424	BMC10424	130.62150	BMC10387
370263	WBC50373	130.42218	BMC10256	130.45427	BMC10416	130.62160	BMC10405
3700926	WBC50374	130.42219	BMC10254	130.46501	WBC50346	130.62174	BMC10543
37030441	WBC50391	130.42221	BMC10420	130.46523	BMC10538	130.63030	BMC10101
Centric	FAG	130.42222	BMC10534	130.46525	BMC10512	130.63032	BMC10465
134.62061	WBC50143	130.42224	BMC10574	130.48017	BMC10217	130.63039	BMC10148
130.33001	BMC10349	130.42225	BMC10575	130.48032	BMC10509	130.63041	BMC10149
130.33116	BMC10263	130.42310	BMC10123	130.48033	BMC10514	130.63044	BMC10154
130.33124	BMC10425	130.42310	BMC10488	130.49020	BMC10441	130.63050	BMC10224
130.33133	BMC10427	130.42311	BMC10476	130.49021	BMC10440	130.63051	BMC10230
130.33204	BMC10109	130.42318	BMC10177	130.49022	BMC10500	130.63057	BMC10112
130.33401	BMC10451	130.42320	BMC10177	130.49023	BMC10442	130.63059	BMC10225
130.33405	BMC10134	130.42321	BMC10121	130.51063	BMC10563	130.63062	BMC10274
130.33405	BMC10484	130.42325	BMC10297	130.58003	BMC10204	130.63064	BMC10321
130.33408	BMC10108	130.42327	BMC10295	130.58004	BMC10244	130.63067	BMC10329
130.33408	BMC10161	130.42330	BMC10371	130.58007	BMC10341	130.63068	BMC10357

Centric	FAG
130.63069	BMC10360
130.63070	BMC10377
130.63072	BMC10386
130.63074	BMC10358
130.63075	BMC10384
130.63076	BMC10380
130.65001	BMC10478
130.65003	BMC10479
130.65003	BMC10480
130.65023	BMC10136
130.65031	BMC10464
130.65033	BMC10471
130.65037	BMC10489
130.65041	BMC10146
130.65041	BMC10501
130.65043	BMC10160
130.65044	BMC10159
130.65047	BMC10452
130.65049	BMC10186
130.65053	BMC10104
130.65053	BMC10175
130.65054	BMC10174
130.65055	BMC10191
130.65057	BMC10190
130.65058	BMC10211
130.65059	BMC10212
130.65061	BMC10189
130.65069	BMC10226
130.65071	BMC10227
130.65077	BMC10237
130.65079	BMC10260
130.65080	BMC10261
130.65083	BMC10173
130.65085	BMC10272
130.65087	BMC10350
130.65089	BMC10273
130.65094	BMC10301
130.65096	BMC10302
130.65097	BMC10304
130.65098	BMC10310
130.65099	BMC10352
130.65100	BMC10351
130.65101	BMC10309
130.65108	BMC10502
130.65111	BMC10413
130.65112	BMC10410
130.65113	BMC10409

Centric	FAG
130.65120	BMC10521
130.65122	BMC10502
130.65123	BMC10414
130.65124	BMC10415
130.65128	BMC10409
130.65129	BMC10408
130.65134	BMC10431
130.65135	BMC10446
130.65141	BMC10544
130.66009	BMC10475
130.66011	BMC10472
130.66012	BMC10462
130.66013	BMC10455
130.66015	BMC10102
130.66019	BMC10454
130.66021	BMC10482
130.66022	BMC10483
130.66027	BMC10164
130.66029	BMC10158
130.66030	BMC10156
130.66031	BMC10165
130.66037	BMC10197
130.66041	BMC10215
130.66042	BMC10216
130.66043	BMC10222
130.66044	BMC10239
130.66045	BMC10275
130.66046	BMC10282
130.66047	BMC10268
130.66048	BMC10269
130.66049	BMC10267
130.66051	BMC10345
130.66052	BMC10283
130.66053	BMC10307
130.66054	BMC10340
130.66056	BMC10327
130.66057	BMC10365
130.66059	BMC10388
130.66060	BMC10363
130.66066	BMC10397
130.66067	BMC10401
130.66068	BMC10403
130.66070	BMC10402
130.66072	BMC10429
130.66073	BMC10396
130.66076	BMC10567
130.67006	BMC10485

Centric	FAG
130.67008	BMC10453
130.67009	BMC10467
130.67011	BMC10491
130.67014	BMC10135
130.67016	BMC10162
130.67017	BMC10184
130.67018	BMC10166
130.67020	BMC10183
130.67022	BMC10207
130.67023	BMC10196
130.67025	BMC10203
130.67026	BMC10243
130.67028	BMC10251
130.67028	BMC10278
130.67030	BMC10241
130.67031	BMC10279
130.67035	BMC10319
130.67036	BMC10305
130.67037	BMC10306
130.67038	BMC10523
130.67039	BMC10320
130.67041	BMC10376
130.67042	BMC10348
130.67043	BMC10375
130.67046	BMC10530
130.67052	BMC10568
130.99024	BMC10498
130.99029	BMC10510
130.99031	BMC10549
130.99042	BMC10354
130.99047	WBC50349
130.99049	WBC50327
130.99052	BMC10353
130.99060	BMC10572
130.99085	BMC10560
134.33101	WBC50212
134.33102	WBC50213
134.33111	WBC50211
134.33201	WBC50233
134.33500	WBC50230
134.33501	WBC50285
134.33503	WBC50163
134.40102	WBC50264
134.40103	WBC50265
134.40107	WBC50271
134.40108	WBC50272
134.40109	WBC50170

Centric	FAG
134.40109	WBC50178
134.40110	WBC50169
134.40110	WBC50179
134.40111	WBC50165
134.40112	WBC50166
134.40116	WBC50188
134.40117	WBC50201
134.40118	WBC50200
134.40119	WBC50344
134.40300	WBC50151
134.42001	WBC50159
134.42003	WBC50174
134.42003	WBC50182
134.42004	WBC50203
134.42005	WBC50205
134.42006	WBC50204
134.42008	WBC50338
134.42100	WBC50228
134.42101	WBC50236
134.42200	WBC50234
134.42206	WBC50252
134.42207	WBC50276
134.42302	WBC50216
134.42309	WBC50251
134.42314	WBC50278
134.42315	WBC50277
134.42316	WBC50144
134.42316	WBC50180
134.42320	WBC50217
134.43001	WBC50244
134.44000	WBC50172
134.44001	WBC50176
134.44602	WBC50315
134.44603	WBC50316
134.44703	WBC50318
134.44706	WBC50139
134.44706	WBC50189
134.44706	WBC50237
134.44709	WBC50262
134.44802	WBC50175
134.45203	WBC50148
134.45203	WBC50261
134.45509	WBC50256
134.45510	WBC50255
134.46003	WBC50325
134.46004	WBC50324
134.46005	WBC50253

Centric	FAG
134.46502	WBC50181
134.46503	WBC50167
134.48008	WBC50267
134.48009	WBC50266
134.48012	WBC50146
134.48012	WBC50157
134.48012	WBC50282
134.48013	WBC50147
134.48013	WBC50156
134.50002	WBC50142
134.51001	WBC50105
134.51001	WBC50351
134.51002	WBC50195
134.51019	WBC50160
134.61001	WBC50243
134.61002	WBC50242
134.61003	WBC50190
134.61003	WBC50235
134.61006	WBC50124
134.61007	WBC50125
134.61035	WBC50232
134.61041	WBC50270
134.61044	WBC50286
134.61046	WBC50154
134.61047	WBC50149
134.61054	WBC50355
134.61200	WBC50247
134.62001	WBC50208
134.62002	WBC50209
134.62003	WBC50238
134.62004	WBC50245
134.62008	WBC50130
134.62050	WBC50250
134.62053	WBC50257
134.62054	WBC50254
134.62067	WBC50168
134.62068	WBC50191
134.62072	WBC50192
134.62081	WBC50207
134.62081	WBC50309
134.62082	WBC50350
134.63001	WBC50221
134.63003	WBC50239
134.63027	WBC50274
134.63030	WBC50280
134.63031	WBC50283
134.63032	WBC50196

Centric	FAG
134.63035	WBC50197
134.64001	WBC50126
134.64002	WBC50127
134.64005	WBC50122
134.64006	WBC50123
134.64013	WBC50289
134.64014	WBC50290
134.65006	WBC50214
134.65007	WBC50215
134.65010	WBC50240
134.65012	WBC50248
134.65013	WBC50223
134.65014	WBC50222
134.65015	WBC50269
134.65016	WBC50138
134.65017	WBC50287
134.65018	WBC50145
134.65024	WBC50155
134.65027	WBC50141
134.65029	WBC50202
134.66013	WBC50231
134.66014	WBC50229
134.66016	WBC50246
134.66018	WBC50193
134.66019	WBC50260
134.66020	WBC50258
134.66021	WBC50268
134.66022	WBC50102
134.66022	WBC50194
134.66023	WBC50279
134.66027	WBC50177
134.66027	WBC50186
134.66029	WBC50187
134.66030	WBC50199
134.66031	WBC50198
134.67012	WBC50263
134.67014	WBC50185
134.67015	WBC50273
134.67016	WBC50284
134.67017	WBC50137
134.67018	WBC50158
134.68005	WBC50133
134.68006	WBC50134
134.68010	WBC50136
134.68015	WBC50219
134.68016	WBC50220
134.70006	WBC50224

Centric	FAG
134.70007	WBC50225
134.99000	WBC50104
134.99027	WBC50292
134.99035	WBC50291
134.99043	WBC50332
134.99046	WBC50333
130.66078	BMC10578
130.46535	BMC10579
130.62177	BMC10580
130.65138	BMC10590
130.40026	BMC10605
130.48025	BMC10607
130.40084	BMC10610
130.67056	BMC10617
130.99039	BMC10627
13499008	WBC50354
130499026	WBC50374

FEAG

FAEG

FEAG

CALIDAD **SCHAEFFLER**



CHINA



ALEMANIA



MÉXICO



BRASIL



INDIA



INGLATERRA



Transmisión



Motor



Chasis



SCHAEFFLER PRODUCE
Y COMERCIALIZA
REPUESTOS ORIGINALES
HECHOS EN TODO
EL MUNDO



REALMENTE TODO.

Todo lo que necesitas, ensamblado con la mayor precisión.

SCHAEFFLER					
FAG		●	●		
		●	●	●	●
		●	●		
				●	●
		●	●		
		●	●		
		●	●	●	●
		●	●		
		●	●	●	●
		●	●		
		●	●	●	●



DESCARGA TU
CATÁLOGO

Servicio Técnico: 800 8000 585
Lun – Vier 9:00 a 18:00 www.repxpert.mx